



Идеальное рабочее место повара

Снижает риски появления опасных факторов в системе ХАССП



Считайте QR-код вашим устройством и узнайте подробнее:

№	Необходимое оборудование	Расходные материалы
1	Tork корзина для мусора на 50 л, серия Elevation, белая, арт. 563000	Нетканый материал Tork повышенной прочности, арт. 530177/арт. 570137
2	Настенный диспенсер Tork для протирочных материалов в салфетках, арт. 654000	Нетканый материал Tork для кухни, арт. 473178
3	Диспенсер Tork Reflex™ с центральной вытяжкой, арт. 473180	Протирочная бумага Tork Reflex™ с центральной вытяжкой, арт. 120000
4	Tork диспенсер для мыла-пены с сенсором Intuition™, белый, арт. 561600	Tork мыло-пена мягкое, 1 л, арт. 520501
5	Tork диспенсер для мыла-пены с локтевым приводом, серия Elevation, белый, арт. 560100	Tork спиртовая пена-санитайзер для рук, 1 л, арт. 520101
6	Настенный диспенсер Tork для протирочных материалов в рулонах, арт. 652100	Безворсовый нетканый материал Tork, арт. 190494
7	Переносной диспенсер Tork Reflex™ с центральной вытяжкой, арт. 473186	Протирочная бумага Tork Reflex™ Плюс с центральной вытяжкой, арт. 473472
8	Напольный диспенсер Tork для протирочных материалов в рулонах, арт. 652000	Стандартный мусорный мешок на 60 л