

## Améliorez votre activité grâce à une gestion durable de l'hygiène



## Essity – l'entreprise à l'origine de Tork

Essity est une entreprise internationale, spécialisée dans les produits d'hygiène et la santé. Nous nous engageons à améliorer le bien-être grâce à nos produits et services.

Nos produits sont vendus dans plus de 150 pays sous les marques internationales TENA et Tork, ainsi que d'autres marques fortes, comme JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda et Zewa.

Essity compte environ 46 000 employés. Le siège social de l'entreprise se trouve à Stockholm en Suède et Essity est cotée au Nasdaq de Stockholm. Essity brise les barrières du bien-être et contribue à une société saine, durable et circulaire.

Pour en savoir plus, consultez [www.essity.com](http://www.essity.com)



## Reconnaitances et partenariats d'Essity en termes de développement durable



## Essity s'engage à fixer des objectifs visant à atteindre le zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 au plus tard



Essity a rejoint le Pacte Mondial des Nations Unies « Business Ambition for 1.5°C » pour fixer des objectifs visant à atteindre le zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 sur l'ensemble de la chaîne de valeur, en ligne avec les critères de l'initiative « Science Based Targets » (SBTi). Cela inclut un objectif révisé en ligne avec le scénario « Bien en dessous de 2 °C » et signifie que la société s'efforcera de réduire ses émissions de type 1 et de type 2 de 35 % d'ici 2030, par rapport à 2016.

Pour en savoir plus : [essity.fr/developpement-durable](http://essity.fr/developpement-durable)

 **Regarder la vidéo du parcours Essity vers le zéro émission nette**

<b>Introduction</b>	<b>4</b>
Hygiène	4
Tork Vision Nettoyage/Identification de produits	5
Développement durable	6
Tork PaperCircle®/Attributs et certifications de produits	7
Des solutions spécialisées selon les segments	8-9
<b>Sanitaires</b>	<b>11</b>
Essuie-mains	12-19
Assainissement de l'air	20
Savons et désinfectants	21-33
Nettoyant de siège de toilette	33
Papier toilette	34-41
Mouchoirs	42
Poubelles	43
Produits d'hygiène/Masques faciaux médicaux	44-47
<b>Essuyage et nettoyage</b>	<b>48</b>
Dévidage central avec contrôle des quantités (Tork Reflex®)	50-51
Dévidage central avec distribution ininterrompue	52-53
Rouleaux d'essuie-tout	54
Distributeurs Performance et accessoires pour lingettes	55
Consommables de papier d'essuyage	56-58
Distributeur Tork pour Poste de Lavage	59
Chiffons de nettoyage non tissés et spéciaux (Tork exelCLEAN®)	60-63
Chiffons pour les services de restauration/chiffons de polissage	64-65
Lingettes imprégnées	65
Microfibres	66-67
Désinfection	68-69
<b>Arts de la table</b>	<b>70</b>
Serviettes pour distributeur	72-75
Serviettes Tork LinStyle®	76-78
Pochette à Couverts Toucher textile/Serviettes Décorées	79
Serviettes Dinner	80-82
Serviettes Lunch	83-86
Serviettes Cocktail	87
Décoration de la table	88-95
Impression personnalisée	96-98
<b>Index de produits</b>	<b>99</b>

# Tork Clean Care – services d'hygiène et outils conçus pour vous

Le programme Tork Clean Care™ est une compilation d'études, d'outils, de formations d'accompagnement et d'excellents produits et services vous permettant de vous démarquer en matière d'hygiène sur le lieu de travail.



## Etudes et statistiques

basées sur d'étroites collaborations avec nos clients, ONG, recherches et autres informations intéressantes et utiles pour votre activité



## Outils, conseils et formations

pour vous aider à améliorer vos standards d'hygiène



**Recommandations de produits et services** pour vous guider vers les meilleurs produits et services pour votre type d'activité



## Une bonne hygiène, c'est l'affaire de tous !

« Avec le programme Tork Clean Care, nous invitons chacun à devenir un héros de l'hygiène et à agir efficacement pour des lieux de travail plus sûrs.

Parce que quelle que soit votre activité, une bonne hygiène est désormais l'affaire de tous. »

## Le saviez-vous – une meilleure hygiène peut entraîner :

- Moins d'absentéisme
- Augmentation de la satisfaction des clients, du personnel et des visiteurs
- Le bien-être des employés
- Une sécurité alimentaire améliorée
- Une réduction des infections liées aux soins

## L'hygiène est essentielle à la sécurité et au bien-être des personnes, des entreprises et de la société



# 71 %

des employés attendent de leur **employeur** qu'il **organise des rondes de nettoyage supplémentaires** pour assurer l'hygiène<sup>1</sup>



# 55 %

des parents considèrent le **manque d'hygiène** comme le **principal obstacle** à l'utilisation des toilettes scolaires par leurs enfants<sup>2</sup>



# 80 %

du personnel de santé dit qu'il **aimerait améliorer son observance de l'hygiène des mains**<sup>3</sup>



# 64 %

des **épidémies de maladies d'origine alimentaire** sont liées à la **nourriture préparée** dans un restaurant<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Étude réalisée par United Minds en coopération avec CINT en avril 2020. <sup>2</sup> Enquête Essentials Initiative 2018 d'Essity. <sup>3</sup> Enquête de Tork, 2019.

<sup>4</sup> Rapport CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 2017 relatif à la surveillance des épidémies et maladies d'origine alimentaire (USA).

# Tork Vision Nettoyage, première solution mondiale de gestion de sites

Imaginez si vous pouviez réduire le temps de nettoyage de 20 % et anticiper les réclamations ? Maintenant, c'est possible.

Savoir où et quand vos installations requièrent votre attention en termes de maintenance et de nettoyage est essentiel pour assurer la sécurité et la satisfaction de vos utilisateurs. Notre solution de gestion connectée des sites propose des systèmes de comptage des visiteurs pour contrôler la gestion des accès, des systèmes de distributeurs connectés qui contrôlent la fréquentation et les rechargements nécessaires, ou encore une solution de données en temps réel facilitant l'atteinte de vos objectifs d'efficacité en termes de nettoyage. Quelle que soit la taille de votre site, nos solutions numériques fiables vous aideront à mieux gérer votre temps et la maintenance.



## Trouvez facilement les produits qu'il vous faut

Nos systèmes Tork ont des identifiants pour faire correspondre facilement distributeurs et consommables. Ils consistent en une lettre (voir ci-dessous) et un chiffre et sont clairement indiqués sur les emballages Tork et dans ce catalogue.

- A = Aircare**
- B = Bin**
- C = Couch Roll**
- F = Facial Tissue**
- H = Hand Towels**
- M = Centerfeed**
- N = Napkins**
- S = Soaps and Sanitisers**
- T = Toilet Paper**
- V = Seat Covers**
- W = Wipers**

Nos produits papier Tork sont disponibles en trois niveaux de qualité principaux.

**Premium**   
Notre niveau de qualité supérieure, qui se caractérise par une douceur exceptionnelle et une absorption rapide. Les produits sont reconnaissables par leur aspect de qualité supérieure, ainsi que leur design et leurs performances.

**Advanced**   
Concilie de manière efficace performances et coût abordable. Ces produits hautement performants sont doux, attrayants et fiables.

**Universal**  
Répond aux besoins sanitaires essentiels tout en offrant des produits de qualité à bas prix qui nécessitent peu d'entretien.

Recherchez ces symboles dans le catalogue, indiquant quels distributeurs répondent le mieux aux différents niveaux de capacité des sanitaires.

### Trafic faible/moyen



### Trafic élevé



### Trafic élevé et périodes d'affluence<sup>5</sup>



<sup>1</sup> Basé sur les retours des clients relatifs aux vérifications de distributeur au cours des 6 mois suivant l'installation de Tork EasyCube® (entre juin et décembre 2019). Mesuré sur 16 sites connectés à Tork EasyCube®, chaque vérification de distributeur prenant environ 20 secondes.

<sup>2</sup> Basé sur les résultats documentés obtenus par trois clients de Tork EasyCube®, mesurés avant et après la mise en oeuvre de Tork EasyCube®.

<sup>3</sup> Mesure de la satisfaction des visiteurs dans deux sanitaires Tork EasyCube® et deux sanitaires classiques au salon ISSA/InterClean de mai 2016.

<sup>4</sup> Mesuré sur 13 000 distributeurs connectés entre juin et décembre 2019, basé sur la durée pendant laquelle un distributeur est vide par rapport à la durée totale sur un mois.

<sup>5</sup> Une période d'affluence inclut un afflux important de visiteurs sur une courte période.

REMARQUE : Tork Vision Nettoyage était anciennement connu sous le nom Tork EasyCube®

# Minimisez votre impact environnemental

## Maximisez vos performances commerciales

Plastique et emballages réduits, réduction de l'empreinte carbone et des déchets.

Tork s'engage à développer des solutions d'hygiène durables et innovantes qui sont meilleures pour les affaires et pour la planète.



# 90%

des emballages Tork sont fabriqués en matériaux renouvelables

## Le saviez-vous ?

Les produits moins gourmands en ressources peuvent améliorer l'efficacité et réduire les coûts



## Des solutions d'hygiène durables pour votre entreprise

Tork offre des solutions d'hygiène innovantes, efficaces et durables.



**Tork Chiffon de Nettoyage Ultra-Résistant, 99 % Biosourcé**  
930150

99 % biosourcé<sup>1</sup>, et les emballages sont constitués de matériaux recyclés



**Tork Savon mousse Mains Limpide**  
520201

99 % des ingrédients sont d'origine naturelle<sup>2</sup>



**Distributeur Tork PeakServe® d'essuie-mains continus**  
100589

compressé à 50 % pour un transport plus efficace<sup>3</sup>



**Tork Xpressnap Fit® Distributeur de serviettes de table**  
272900

Réduit de plus de 50 % le nombre de serviettes inutilisées jetées<sup>4</sup>



**Tork Papier Toilette Rouleau Mid-size sans Mandrin**  
472585

Sans emballage, embouts ni mandrin, on obtient moins d'emballage et moins de déchets



D'ici 2025, nous utiliserons au moins 30% de plastique recyclé dans les emballages de nos produits.

C'est déjà le cas pour la majorité de nos emballages.

<sup>1</sup> Tork Chiffon de Nettoyage Ultra-Résistant, 99 % biosourcé : certifié OK Biobased par TÜV Austria.

<sup>2</sup> Tork Savon mousse Mains Limpide : formulation du savon Tork Limpide conforme à ISO16128.

<sup>3</sup> Tork PeakServe® Essuie-mains continus : par rapport aux consommables Tork H2 Universal 150299.

<sup>4</sup> Tork Xpressnap Fit® Distributeur de serviettes de table : serviette 2 plis en distributeur de serviettes de table comparé à Fastfold (distributeur Tork : 271800 et consommable Tork : 10933).



**Vous trouverez plus d'informations sur l'engagement de Tork en faveur de l'environnement sur [www.tork.ch/fr/developpement-durable](http://www.tork.ch/fr/developpement-durable)**

# Boucler la boucle avec le premier service au monde de recyclage d'essuie-mains en papier

Tork PaperCircle® est une solution complète pour réduire vos déchets, **qui montre votre engagement en faveur du développement durable** à vos employés et à vos visiteurs.

## Comment Tork PaperCircle® fonctionne ?

Notre équipe dédiée vous aide tout au long de la configuration, de la mise en oeuvre et de l'utilisation du service, vous assurant une transition fluide et efficace vers une économie circulaire.



Vos visiteurs et employés utilisent les sanitaires comme d'habitude, mais jettent leurs essuie-mains en papier dans une poubelle séparée après s'être séché les mains.



Le personnel d'entretien vide les poubelles comme d'habitude, mais sépare les essuie-mains sur le chariot.



Notre partenaire de recyclage recueille les essuie-mains en papier et les apporte à notre usine de papier Essity locale.



L'usine de papier Essity recycle les essuie-mains pour en faire de nouveaux produits en papier.



Vos essuie-mains usagés sont donc recyclés. La boucle est bouclée !



# 100%

des clients ont déclaré qu'ils recommanderaient Essity à d'autres sociétés<sup>1</sup>

## Attributs et certifications de produits

Repérez ces identifications dans le catalogue.



### Tork Vision Nettoyage<sup>2</sup>

Ces distributeurs sont compatibles avec notre solution de nettoyage basée sur les données. Ils offrent aux équipes de nettoyage de nouvelles méthodes de travail plus efficaces.



### Technologie QuickDry™

Notre papier le plus résistant et le plus absorbant, pour un séchage plus efficace et moins de gaspillage



### Tork Easy Handling®

Solutions conçues de manière ergonomique pour un transport, une ouverture et une élimination de l'emballage simplifiés.



### Facile à utiliser

De nombreux systèmes d'hygiène Tork ont obtenu la certification « Easy to Use » décernée par l'Association suédoise de rhumatisme, garantissant une bonne hygiène pour tous, même les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de dextérité.



### Tork Indicateur de fin de rouleau

Grâce à l'indicateur de niveau de papier Tork, les distributeurs ne manqueront plus de papier.



### Aviation

Nos meilleurs chiffons sont certifiés AMS 3819C (Aerospace Material Standard [norme spécifique à l'industrie aérospatiale]) et répondent aux exigences de qualité les plus strictes de l'industrie de l'aviation.



### Écolabel européen (EU Flower)

Certification de l'Union Européenne qui répond à des normes environnementales très strictes. [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)



### Hypoallergénique

Certifié hypoallergénique par le Centre européen de recherche sur les allergies.



### Certifié Forest Stewardship Council™ (FSC™)

Certification FSC™ assurant que les produits proviennent de forêts gérées de manière durable. [www.fsc.org](http://www.fsc.org)



### OK Biobased

OK Biobased offre une garantie indépendante de grande qualité du caractère renouvelable des matières premières et des produits.



### HACCP International

HACCP International est un organisme scientifique renommé, spécialisé en méthodologie de la sécurité alimentaire et de son application dans l'industrie alimentaire et secteurs annexes. [haccp-international.com](http://haccp-international.com)



### Nordic Swan

Le Nordic Swan est un système d'auto-étiquetage volontaire dans lequel le demandeur s'engage à suivre les critères énoncés par le Nordic Ecolabel. Ces critères incluent des arguments environnementaux, qualitatifs et sanitaires.



### Label de sécurité alimentaire

Les produits qui portent ce symbole ont été certifiés pour le contact alimentaire.

For Wiping

# Des solutions spécialisées selon les segments et les besoins

Tork s'attache à comprendre les difficultés que rencontrent ses clients dans les principaux segments et à leur proposer des solutions répondant à leurs besoins particuliers. Nous nous concentrons sur quatre segments : Commercial, HoReCa, Industrie et Santé.

## Commercial

Les principaux défis du segment Commercial consistent à offrir une expérience de haute qualité dans un environnement exigeant ainsi qu'à trouver comment améliorer l'efficacité et atteindre les objectifs de développement durable.

Tork contribue à fournir à l'utilisateur final une expérience saine et hygiénique via des solutions d'hygiène faciles en entretien qui permettent d'économiser du temps, offrant ainsi plus de sérénité aux gestionnaires de sites et améliorant l'image des entreprises en matière de développement durable.

**71 %**

des visiteurs de lieux très fréquentés ont connu une mauvaise expérience concernant les sanitaires<sup>1</sup>

**89 %**

des vérifications de distributeurs sont inutiles<sup>2</sup>

### Sous-segments



Bureaux



Éducation



Loisirs et divertissements



Terminaux de voyageurs

## HoReCa

L'hygiène préoccupe désormais bien plus les clients et constitue par conséquent une priorité et un défi majeur pour les opérateurs. Il s'agit, outre la possibilité d'attirer, de retenir et de former le personnel, d'un intérêt accru pour le développement durable, tout en assurant des expériences clients positives et en fidélisant la clientèle, afin d'obtenir des avis positifs sur les réseaux sociaux.

Les solutions Tork aident les établissements HoReCa à anticiper les défis du secteur en leur permettant de travailler de façon plus intelligente et plus fluide, de créer des expériences mémorables, de renforcer l'hygiène en réduisant la contamination croisée notamment, ainsi que de mettre en avant le développement durable.

**56 %**

des personnes disent qu'un défaut d'hygiène et de propreté les amène à ne pas choisir un restaurant<sup>2</sup>

**92 %**

des convives lisent les commentaires en ligne avant de choisir un restaurant<sup>3</sup>

### Sous-segments



Restauration



Hôtels et Hébergement

<sup>1</sup> Basé sur une enquête IPSOS auprès de 3 000 personnes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Pologne et en Suède ayant visité un lieu très fréquenté au cours des 9 derniers mois.

<sup>2</sup> Étude Essity sur le pouvoir des mains menée en 2019 auprès de 6 817 participants à travers le monde.

<sup>3</sup> Statistiques 2019 de 75 restaurants importants et finances en ligne 2020.

---

## Industrie

Les principaux défis auxquels fait face le segment industriel sont : la continuité des efforts visant à améliorer la productivité et les normes sanitaires et de sécurité des employés, attirer et retenir les employés et répondre aux objectifs en matière de développement durable.

Les solutions Tork améliorent la productivité, maintiennent de bonnes pratiques d'hygiène et réduisent l'impact sur l'environnement.

**90 %**

des opérateurs conviennent que la fourniture de produits d'essuyage industriels à proximité du point d'utilisation contribue à l'organisation du lieu de travail et à la satisfaction au travail<sup>4</sup>

**89 %**

des opérateurs pensent qu'avoir des distributeurs professionnels et robustes de chiffons, exactement là où ils en ont besoin, favorise un nettoyage efficace et la maintenance préventive<sup>4</sup>

**98 %**

des responsables de production s'accordent pour dire que des distributeurs de produits d'hygiène et de nettoyage, placés stratégiquement, peuvent améliorer le respect de l'hygiène<sup>4</sup>

### Sous-segments



Production



Aliments et boissons



Maintenance et transport

---

## Santé

Les défis clés du segment Soins de santé incluent la prévention des infections, le nettoyage et l'efficacité du personnel de soin ainsi que son recrutement.

Les solutions Tork réduisent la diffusion des germes grâce à des systèmes sans contact, diminuent les déchets et le gaspillage et contribuent au développement durable en offrant des produits 100 % recyclés et certifiés par des tiers.

### Sous-segments



Soins de longue durée



Hôpitaux

**5 à 10 %**

de tous les patients à l'hôpital sont affectés par les infections associées aux soins. En Europe seulement, 3,5 millions d'infections associées aux soins sont signalées et au moins 80 000 personnes meurent chaque année (ce qui correspond à environ 200 morts/jour) des suites d'une infection liée aux soins<sup>5</sup>

**7 milliards €**

par an en Europe (coûts directs pris en compte seulement) en pertes de profits pour chaque infection contractée en maison de retraite ou autre type d'établissement de soins<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Étude sur les opérateurs de machines Tork, menée par Psyma (juillet 2019).

<sup>5</sup> [www.who.int](http://www.who.int)

<sup>6</sup> Centres de contrôle des maladies.

Tork® est une marque mondiale leader dans l'hygiène professionnelle, qui vous inspire et vous aide à anticiper afin d'être toujours prêt à offrir ce que vous faites de mieux. De l'expérience client à l'efficacité du nettoyage sans oublier des moyens d'être plus durable, Tork trouve constamment de nouvelles manières d'améliorer vos activités.

Pour vous démarquer de la concurrence, vous devez anticiper – et Tork est votre partenaire pour y parvenir.

Pour en savoir plus et voir l'offre complète de Tork, rendez-vous sur [www.tork.ch/fr](http://www.tork.ch/fr)



# Sanitaires

## Des sanitaires à l'image de votre entreprise

Que vous vouliez parfaire votre image auprès de vos clients, maintenir des normes d'hygiène élevées ou contrôler les coûts : quel que soit votre objectif, nous avons ce qu'il vous faut.



## Gammes innovantes

### Tork Image™ Design

Impressionnez vos clients avec un environnement vraiment haut de gamme. Finition inox élégante associée à un revêtement anti-traces qui donne une impression haut de gamme et reste propre.

### Tork Elevation®


Une gamme de distributeurs complète et fonctionnelle au design moderne. Disponible en noir ou blanc.



Tout sur l'histoire de la gamme  
**Tork Elevation :**  
[bit.ly/torkelevationlinie](https://bit.ly/torkelevationlinie)

# Tork PeakServe Système Continu d'essuie-mains (H5)

L'expérience dans les sanitaires est importante, et les gens n'ont jamais accordé plus d'attention que maintenant à l'état d'hygiène et de propreté en général. Le système Tork PeakServe® Essuie-mains continus™ offre la plus grande capacité<sup>1</sup> du marché avec plus de 250 % d'essuie-mains<sup>2</sup>. Grâce également au système feuille-à-feuille, cela signifie moins de ruptures et plus de personnes servies entre chaque rechargement. Et comme les personnes ne touchent que la feuille qu'ils utilisent, vous obtenez un système d'essuie-mains extrêmement hygiénique qui vous aide à garantir le nouveau standard d'hygiène.



**Tork PeakServe**  
**Système Continu**  
**d'essuie-mains**  
**en ligne :**  
[bit.ly/torkpeakserve-f-ch](https://bit.ly/torkpeakserve-f-ch)

## 250 % d'essuie-mains en plus, moins de rechargements et une meilleure circulation dans les sanitaires<sup>2</sup>

- Divisez par deux le temps de rechargement : les distributeurs peuvent accueillir jusqu'à 2.100 essuie-mains
- Distribution rapide servant les visiteurs en moins de 3 secondes, – divisant par 4 les files d'attentes dans les sanitaires
- Les essuie-mains compressés à 50 % vous permettent d'en distribuer et d'en stocker 2 fois plus<sup>3</sup>
- Augmentez la capacité des armoires encastrées jusqu'à 40 % grâce aux distributeurs encastrables Tork PeakServe pour armoires encastrées<sup>4</sup>
- Assurez-vous de toujours disposer d'un essuie-mains grâce au distributeur le plus compact du marché bénéficiant cependant d'une très grande capacité<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Comparé au plus long rouleau d'essuie-mains de la concurrence en Europe.

<sup>2</sup> Par rapport aux consommables Tork H2 Universal 150299 et au distributeur 552000.

<sup>3</sup> Comparé aux essuie-mains H2 Universal 150299.

<sup>4</sup> Comparé aux essuie-mains 1 pli Tork Advanced dans des armoires encastrées.

<sup>5</sup> Tork PeakServe® Mini Distributeur Continu™ d'essuie-mains

## Tork PeakServe® Système Continu™ d'essuie-mains



- Sa grande capacité, allant jusqu'à 2.100 serviettes par distributeur, vous assure d'avoir toujours des essuie-mains à disposition
- Distribue les essuie-mains en moins de trois secondes
- Grâce au rechargement en cours d'utilisation, rechargez les distributeurs quand vous le souhaitez
- Sa distribution fluide feuille à feuille limite le gaspillage et assure une hygiène des mains accessible à tous grâce à la certification « Facilité d'utilisation<sup>1</sup> »
- 3 formats de distribution permettant de desservir des sanitaires présentant divers flux de fréquentation, dispositions et tailles avec la même recharge

## Distributeurs

Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	UV		
552500	Tork PeakServe® Distributeur Continu d'essuie-mains	Elevation	H5	Blanc	ABS	731x370x101	1	●	●
552508	Tork PeakServe® Distributeur Continu d'essuie-mains	Elevation	H5	Noir	ABS	731x370x101	1	●	●
552550	Tork PeakServe® Mini Distributeur Continu d'essuie-mains	Elevation	H5	Blanc	ABS	491x367x101	1	●	●
552558	Tork PeakServe® Mini Distributeur Continu d'essuie-mains	Elevation	H5	Noir	ABS	491x367x101	1	●	●
552512	Tork PeakServe® Système d'essuie-mains continus encastrable, pour armoires encastrées - grand		H5	Blanc	ABS	519x365x96	1	●	
552511	Tork PeakServe® Système d'essuie-mains continus encastrable, pour armoires encastrées - petit		H5	Blanc	ABS	450x365x96	1	●	
205627	Tork PeakServe® Barre de fixation inférieure pour Adaptateurs encastrables H5 - petit et grand	Accessory	H5	Noir	ABS	328x87x72	1		
205629	Tork PeakServe® Entretoise pour H5 552500/8 et H5 Mini 552550/8	Accessory	H5	Noir	ABS	265x32x14	1		



- Les essuie-mains comprimés à 50 % vous permettent d'en porter et stocker deux fois plus
- Deux qualités de recharge afin de répondre aux besoins et à la qualité de vos sanitaires

## Consommables

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Couleur	Nombre de plis	Panneaux /plis	Dimensions de la feuille LxI (cm)	Feuilles/ paquet	Paquets/ Carton	Feuilles Carton/ Palette	Emballage					
100589	Tork PeakServe® Essuie-mains continus	H5	Advanced	Blanc	1	Continu	22,5x20,1	270	12	3.240/132	Carry-Pack	●	●	●	●	●
100585	Tork PeakServe® Essuie-mains continus	H5	Universal	Blanc	1	Continu	22,5x20,1	410	12	4.920/45	Carry-Pack	●	●	●	●	●

<sup>1</sup> Certification Facile à utiliser des distributeurs H5 standard et H5 mini.

# Tork Matic Système pour Essuie-mains Rouleau (H1)

Développé pour garantir un entretien et un rechargement faciles, ce système de distributeur est facile à comprendre et à utiliser pour votre personnel de nettoyage comme pour vos visiteurs. Parfaitement adapté aux sanitaires à fréquentation moyenne, il est disponible en trois styles attrayants. Selon que vous souhaitez offrir une hygiène sans contact, faire bonne impression ou privilégier la rentabilité.



**Système  
grande  
capacité  
= jusqu'à**

**1.400  
essuie-mains**

- Consommation contrôlée
- Deux modèles disponibles : manuel ou électronique (capteur Intuition™)
- 4 réglages de taille de feuille sur le système électronique
- Le distributeur électronique sans contact protège le papier, pour une hygiène optimale
- Une large gamme de distributeurs et de consommables à associer afin de répondre aux besoins des clients (25 combinaisons)

## Tork Matic® Essuie-mains rouleau



- Grande capacité, idéal pour les sanitaires très fréquentés
- Distribution feuille à feuille, réduit la consommation et les coûts
- Distribution sans contact avec capteur Intuition™
- Le distributeur électronique dissimule le papier jusqu'à son activation, ce qui réduit encore toute contamination potentielle

### Distributeurs

Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	UV		
551100	Tork Matic® Distributeur pour Essuie-mains Rouleau – avec sensor Intuition™	Elevation	H1	Blanc	ABS	368x331x206	1	●	●
551108	Tork Matic® Distributeur pour Essuie-mains Rouleau – avec sensor Intuition™	Elevation	H1	Noir	ABS	368x331x206	1	●	●
551000	Tork Matic® Distributeur pour Essuie-mains Rouleau	Elevation	H1	Blanc	ABS	372x337x203	1	●	●
551008	Tork Matic® Distributeur pour Essuie-mains Rouleau	Elevation	H1	Noir	ABS	372x337x203	1	●	●
460001	Tork Matic® Distributeur pour Essuie-mains Rouleau – avec sensor Intuition™	Image Design	H1	Acier inoxydable/Noir	Acier inoxydable/ABS	373x345x204	1	●	●
205508	Tork Adaptateur d'alimentation CA pour Tork Matic® Distributeur Intuition™	Elevation/Image Design	H1	Noir	Laiton/Plastique	56x180x110	1		
205509 <sup>1</sup>	Tork Adaptateur secteur mural – pour la Suisse	Elevation/Image Design	H1	Noir	Plastique	52x187x108	1		

- Qualités Premium et Advanced en blanc avec un gaufrage feuille de couleur pour faire bonne impression
- Qualité Advanced certifiée pour le contact alimentaire, papier bleu permettant d'assurer la traçabilité des matières alimentaires dans les environnements de transformation des aliments
- Qualité Universal extra long pour un choix économique



### Consommables

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Couleur		Nombre de plis	Largeur (cm)	Longueur de rouleau (m)	Nb de feuilles avec les distributeurs : A 551100 & 551108 B 551000 & 551008 C 460001	UV	Emballage					
290016	Tork Matic® Essuie-mains Rouleau doux	H1	Premium	Blanc	●	2	21	100	A 222-285-400-500 B 408 C 222-285-333-400	6	Carton	●	●	●	●	●
290067	Tork Matic® Essuie-mains Rouleau doux	H1	Advanced	Blanc		2	21	150	A 333-428-600-750 B 612 C 333-428-500-600	6	Carton	●	●	●	●	●
290068	Tork Matic® Essuie-mains Rouleau Bleu	H1	Advanced	Bleu		2	21	150	A 333-428-600-750 B 612 C 333-428-500-600	6	Carton	●	●	●	●	●
290076	Tork Matic® Essuie-mains Rouleau Vert	H1	Advanced	Vert		2	21	150	A 333-428-600-750 B 612 C 333-428-500-600	6	Carton	●	●	●	●	●
290059	Tork Matic® Essuie-mains Rouleau Extra-Long	H1	Universal	Blanc		1	21	280	A 622-800-1120-1400 B 1143 C 622-800-933-1120	6	Carton	●	●	●	●	●

<sup>1</sup> Seulement CH adaptateur. Doit être commandé avec 205508.

# Tork Xpress Système pour Essuie-mains interfoliés (H2)

Notre distributeur d'essuie-mains interfoliés haut de gamme est disponible en deux tailles, à fixation murale et en format portable, et offre à la fois confort et hygiène. Il est idéal pour les sanitaires à trafic faible à moyen. Choisissez entre trois styles attrayants : noir ou blanc brillant, ou acier inoxydable.



**Le système de rechargement le plus simple et intuitif**



**Montrez votre engagement envers le développement durable avec les essuie-mains Tork couleur Naturel. Même qualité, couleur inédite.**

- Distribution feuille à feuille, contribue à réduire la contamination croisée
- Design épuré et élégant
- Facile à recharger
- Deux fixations possibles : murale et portable



## Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés



- Design ultra-plat et élégant
- Distribution feuille à feuille pour réduire la consommation et les coûts
- La certification "Easy-to-use" garantit une utilisation facile pour tous

## Distributeurs

Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	UV		
552000	Tork Xpress® Distributeur pour Essuie-mains interfoliés	Elevation	H2	Blanc	ABS	444x302x102	1	●	●
552008	Tork Xpress® Distributeur pour Essuie-mains interfoliés	Elevation	H2	Noir	ABS	444x302x102	1	●	●
552100	Tork Xpress® Mini Distributeur pour Essuie-mains interfoliés	Elevation	H2	Blanc	ABS	295x302x101	1		●
552108	Tork Xpress® Mini Distributeur pour Essuie-mains interfoliés	Elevation	H2	Noir	ABS	295x302x101	1		●
552200	Tork Xpress® Distributeur Portable pour Essuie-mains interfoliés	Elevation	H2	Blanc	ABS	218x323x116	1		●
552208	Tork Xpress® Distributeur Portable pour Essuie-mains interfoliés	Elevation	H2	Noir	ABS	218x323x116	1		●
460004	Tork Xpress® Distributeur pour Essuie-mains interfoliés	Image Design	H2	Acier inoxydable/Noir	Acier inoxydable/ABS	468x317x101	1	●	●
460005	Tork Xpress® Distributeur Portable pour Essuie-mains interfoliés	Image Design	H2	Acier inoxydable/Noir	Acier inoxydable/ABS	218x323x116	1		●
200263	Tork Xpress® Adaptateur/distributeur encastré Tork Xpress® pour Essuie-mains L		H2	Blanc	ABS	499x255x94	1	●	
200264	Tork Xpress® Adaptateur/distributeur encastré Tork Xpress® pour Essuie-mains M		H2	Blanc	ABS	440x255x94	1	●	
200265	Tork Xpress® Adaptateur/distributeur encastré Tork Xpress® pour Essuie-mains S		H2	Blanc	ABS	130x278x94	4		
202827	Adaptateur pour Tork Xpress Essuie-Mains interfoliés		H2	Blanc	ABS	234x95x3	1		
202829	Adaptateur pour Tork Xpress Essuie-Mains interfoliés		H2	Blanc	ABS	248x104x2	1		

## Consommables H2



- Confort supérieur et hygiène maximale
- Les Essuie-mains Tork pliés en V ont un gaufrage avec le logo Tork et la feuille de laurier



Consommables															
Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Couleur	 QuickDry	Nombre de plis	Panneaux /plis	Dimensions de la feuille L x l (cm)	Paquets x Feuilles = UV	Emballage	 For Wiping	 Ecolabel	 FSC	 TORK EASY HANDLING	 Easy to Grip
100297	Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés Extra-Doux	H2	Premium 	Blanc	●	2	4 panneaux, M	34x21,2	21x100 = 2.100	Carry Pack	●	●	●	●	●
100288	Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés Doux	H2	Premium 	Blanc	●	2	4 panneaux, M	34x21,2	21x110 = 2.310	Carry Pack	●	●	●	●	●
100289	Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés Doux	H2	Premium 	Blanc	●	2	3 panneaux, Z	25,5x21,2	21x150 = 3.150	Carry Pack	●	●	●	●	●
<b>Nouveau</b> 130299	Tork Xpress® Essuie-Mains Interfoliés Doux Naturel	H2	Advanced 	Naturel		2	3 panneaux, Z	24x21,3	21x180 = 3.780	Carry Pack	●	●	●	●	●
120288	Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés Doux	H2	Advanced 	Blanc		2	4 panneaux, M	34x21,2	21x136 = 2.856	Carry Pack	●	●	●	●	●
120289	Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés Doux	H2	Advanced 	Blanc		2	3 panneaux, Z	25,5x21,2	21x180 = 3.780	Carry Pack	●	●	●	●	●
129089	Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés <b>délicatibles</b>	H2	Advanced 	Blanc		2	3 panneaux, Z	24x21	21x200 = 4.200	Carry Pack	●	●	●	●	●
471132	Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés	H2	Advanced 	Blanc		2	3 panneaux, Z	23,4x21,3	20x190 = 3.800	Carton	●	●	●	●	●
150299	Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés	H2	Universal	Blanc		2	3 panneaux, Z	23,4x21	20x237 = 4.740	Carton	●	● <b>Blauer Engel</b>	●	●	●
150388	Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés <b>Bleu</b>	H2	Universal	Bleu		2	3 panneaux, Z	23,4x21	20x237 = 4.740	Carton	●	●	●	●	●
471093	Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés	H2	Universal	Blanc		1	3 panneaux, Z	23,4x21,3	20x250 = 5.000	Carton	●	●	●	●	●

## Tork Essuie-mains pliés en V



- Distributeur pratique et simple d'utilisation, entretien facile

## Distributeurs

Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	UV
553000	Tork Distributeur pour Essuie-Mains pliés en V	Elevation	H3	Blanc	ABS	439x333x136	1
553008	Tork Distributeur pour Essuie-Mains pliés en V	Elevation	H3	Noir	ABS	439x333x136	1
553100	Tork Distributeur Mini pour Essuie-Mains pliés en V	Elevation	H3	Blanc	ABS	291x332x135	1
553108	Tork Distributeur Mini pour Essuie-Mains pliés en V	Elevation	H3	Noir	ABS	291x332x135	1
208140	Tork Distributeur pour Essuie-Mains pliés en V	Robuste	H3	Blanc	Métal	378x268x121	1



- Vaste assortiment d'essuie-mains Tork pliés en V gaufrés avec le logo Tork et la feuille de laurier

## Consommables

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Couleur	Nombre de plis	Panneaux /plis	Dimensions de la feuille LxI (cm)	Feuilles/ paquet	Paquets/ Carton	Feuilles/ Carton	Emballage	For Wiping	Ecoblend	FSC	TORK EASY UNLOADING
100278	Tork Essuie-mains pliés en V Extra-Doux	H3	Premium	Blanc	2	2 panneaux/ pliés en V	23x22,6	200	15	3.000	Carton	●	●	●	●
290163	Tork Essuie-mains pliés en V Doux	H3	Advanced	Blanc	2	2 panneaux/ pliés en V	23x24,8	250	15	3.750	Carton	●	●	●	●
290143	Tork Essuie-mains pliés en V Doux	H3	Advanced	Blanc	2	2 panneaux/ pliés en V	23x24,8	250	15	3.750	Carton	●	●	●	●
290179	Tork Essuie-mains pliés en V Vert	H3	Advanced	Vert	2	2 panneaux/ pliés en V	23x24,8	250	15	3.750	Carton	●	●	●	●
290190	Tork Essuie-mains pliés en V délitables	H3	Advanced	Blanc	2	2 panneaux/ pliés en V	23x23	250	15	3.750	Carton	●	●	●	●
290135	Tork Essuie-mains pliés en V Vert	H3	Universal	Vert	1	2 panneaux/ pliés en V	23x24,8	200	20	4.000	Carton	●	●	●	●

# Désodorisants Tork

## Solutions flexibles adaptées à vos besoins

Les systèmes désodorisants Tork sont conçus pour créer une atmosphère fraîche et propre dans vos sanitaires. Ils se placent où vous le souhaitez, éliminent les mauvaises odeurs et donnent une bonne image de votre entreprise.



### Tork Aérosol Désodorisant/Tork Pastille Désodorisante

A1, A2



- Fraîcheur durable, 24 h/24
- Solutions de fixation flexibles
- Entretien facile : gain de temps et d'argent

#### Distributeurs

Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxLxP (mm)	UV
562000	Tork Distributeur pour Aérosol Désodorisant	Elevation	A1	Blanc	ABS	174x97x60	1
256055	Tork Distributeur pour Aérosol Désodorisant	Elevation	A1	Gris	ABS	168x84x66	1
972000	Tork Starter Pack Distributeur pour Aérosol Désodorisant A1 + pack 3 parfums 236056	Elevation	A1	Blanc	ABS	204x173x110	1
562500	Tork Support pour Pastilles Désodorisantes	Elevation	A2	Blanc	ABS	86x71x22	8 (32 pcs)



- Choix de parfums adaptés à votre environnement

#### Consommables

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Volume (ml)	UV
236050	Tork Aérosol Désodorisant Citron	A1	Premium	Citron	75	12
236051	Tork Aérosol Désodorisant Fruité	A1	Premium	Fruité	75	12
236052	Tork Aérosol Désodorisant Floral	A1	Premium	Floral	75	12
236056	Tork Aérosol Désodorisant pack 3 Parfums	A1	Premium	Pack 3 parfums	75	12
236014	Tork Pastilles Désodorisantes Citron	A2	Universal	Citron	20 pastilles	4 (80 pastilles)
236015	Tork Pastilles Désodorisantes Floral	A2	Universal	Floral	20 pastilles	4 (80 pastilles)
236016	Tork Pastilles Désodorisantes Pomme	A2	Universal	Pomme	20 pastilles	4 (80 pastilles)

# Gagnez en confiance avec les solutions de Savons et Désinfectants Tork

Les solutions de savons et désinfectants Tork sont spécialement formulées pour répondre aux attentes élevées en matière d'hygiène, un besoin fondamental pour les entreprises de tous les secteurs. Nos distributeurs primés pour leur design et nos consommables de qualité permettent de créer des expériences à la fois esthétiques et hygiéniques. Les systèmes d'hygiène Tork ont obtenu la certification « facile à utiliser », garantissant un accès à l'hygiène pour tous.

## Améliorez l'hygiène grâce une formulation efficace et durable des savons et désinfectants Tork

- Une gamme complète de distributeurs certifiés faciles à utiliser<sup>1</sup> garantissant un accès à l'hygiène pour tous
- Rechargement en moins de 10 secondes<sup>2</sup> pour une efficacité maximale
- Formules de savons et désinfectants hautement efficaces qui prennent soin de la peau et de l'environnement



<sup>1</sup> Certification délivrée par l'Association suédoise de lutte contre les rhumatismes, testée selon le test Design for All, publié dans le Swedish Design Research Journal, 2011.

<sup>2</sup> Basé sur le temps de rechargement du savon lors d'un test en panel interne.

## Distributeurs de savon et désinfectant Tork



561600 561608 561500 561508 460009 460010

- Un distributeur flexible pour les savons et les désinfectants sous forme de mousse, liquide et gel
- Certifié Facile à utiliser par un tiers<sup>1</sup> : garantit une bonne hygiène des mains à tous les utilisateurs, y compris les enfants et les personnes âgées
- Aide à garantir une bonne hygiène des mains : bouteille scellée en usine avec une nouvelle pompe à chaque réapprovisionnement, réduisant le risque de contamination croisée, et protégeant nos formules jusqu'aux mains de l'utilisateur

### S4 Distributeurs



Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	Pièces/ Colis		
561600	Tork Distributeur Soins de la peau - avec capteur Intuition™	Elevation	S4	Blanc	ABS	278x112x128	6	●	●
561608	Tork Distributeur Soins de la peau - avec capteur Intuition™	Elevation	S4	Noir	ABS	278x112x128	6	●	●
561500	Tork Distributeur Soins de la peau	Elevation	S4	Blanc	ABS	292x113x114	12		●
561508	Tork Distributeur Soins de la peau	Elevation	S4	Noir	ABS	292x113x114	12		●
460009	Tork Distributeur Soins de la peau - avec capteur Intuition™	Image Design	S4	Acier inoxydable/ Noir	Acier inoxydable/ ABS	278x116x130	1	●	●
460010	Tork Distributeur Soins de la peau	Image Design	S4	Acier inoxydable/ Noir	Acier inoxydable/ ABS	289x106x107	1		●



560000 560008 560101 560109

- Certifié Facile à utiliser par un tiers<sup>1</sup> : garantit une bonne hygiène des mains à tous les utilisateurs, y compris les enfants et les personnes âgées
- Aide à garantir une bonne hygiène des mains : bouteille scellée en usine avec une nouvelle pompe à chaque réapprovisionnement, réduisant le risque de contamination croisée, et protégeant nos formules jusqu'aux mains de l'utilisateur

### S1/S11 Distributeurs



Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	Pièces/ Colis		
560000	Tork Distributeur pour Savons liquides et spray	Elevation	S1/S11	Blanc	ABS	296x112x114	12	●	●
560008	Tork Distributeur pour Savons liquides et spray	Elevation	S1/S11	Noir	ABS	296x112x114	12	●	●
560101	Tork Distributeur levier coude pour Savons liquides (livré avec support arrière)	Elevation	S1	Blanc	ABS	296x112x114	8		
560109	Tork Distributeur levier coude pour Savons liquides (livré avec support arrière)	Elevation	S1	Noir	ABS	296x112x114	8		

<sup>1</sup> Certification délivrée par l'Association suédoise de lutte contre les rhumatismes, testée selon le test Design for All, publié dans le Swedish Design Research Journal, 2011.



- Distributeur compact adapté aux sanitaires même les plus petits
- Certifié Facile à utiliser par un tiers<sup>1</sup> : garantit une bonne hygiène des mains à tous les utilisateurs, y compris les enfants et les personnes âgées
- Aide à garantir une bonne hygiène des mains : bouteille scellée en usine avec une nouvelle pompe à chaque réapprovisionnement, réduisant le risque de contamination croisée, et protégeant nos formules jusqu'aux mains de l'utilisateur

### S2 Distributeurs



Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	Pièces/Colis	
561000	Tork Distributeur de Savon liquide mini	Elevation	S2	Blanc	ABS	206x112x114	12	●
561008	Tork Distributeur de Savon liquide mini	Elevation	S2	Noir	ABS	206x112x114	12	●

### Starter Packs Savon et Désinfectant Tork



- Démarrez facilement l'hygiène des mains avec une solution 2 en 1
- Les starter packs pour les soins de la peau comprennent un distributeur et une recharge

### S4 Starter Packs



Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	Pièces/Colis	
960201	Tork Starter Pack Savon mousse Mains Limpide (Réf. art. 561500, Réf. art. 520201)	Elevation®	S4	Blanc	ABS	292x113x114	6	●
960501	Tork Starter Pack Savon mousse Mains - Senteur douce (Réf. art. 561500, Réf. art. 520501)	Elevation®	S4	Blanc	ABS	292x113x114	6	●
960202	Tork Starter Pack Mousse désinfectante Mains sans alcool (Réf. art. 561500, Réf. art. 520202)	Elevation®	S4	Blanc	ABS	292x113x114	6	●

### S1 Starter Packs



Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	Pièces/Colis	
960000	Tork Starter Pack pour Savon liquide (Réf. art. 560000, Réf. art. 420501)	Elevation®	S1	Blanc	ABS	296x112x114	1	●

<sup>1</sup> Certification délivrée par l'Association suédoise de lutte contre les rhumatismes, testée selon le test Design for All, publié dans le Swedish Design Research Journal, 2011.

## Tork Savons pour les mains

### Recharges de Savon mousse cosmétique



- Formules très efficaces avec des ingrédients soigneusement choisis
- Formules durables, comme Tork Savon mousse Limpide, composées à 99 % d'ingrédients d'origine naturelle et contribuant à soutenir les objectifs de développement durable de vos clients

#### S4 Consommables Savons mousse cosmétiques

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Avantages	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis			
520201	Tork Savon mousse Mains - Limpide	S4	Premium	Sans parfum	Incolore	99% d'ingrédients d'origine naturelle	1.000	6	●	●	
520901	Tork Savon mousse Mains Doux - Luxury	S4	Premium	Parfum floral sophistiqué	Incolore	Savon Mousse riche et crémeux pour les mains	1.000	6		●	
520701	Tork Savon mousse Mains - Peaux sensibles	S4	Premium	Sans parfum	Incolore	Lavage fréquent	1.000	6	●	●	●
520501	Tork Savon mousse Mains - Senteur douce	S4	Premium	Parfum frais	Incolore	Lavage régulier	1.000	6	●	●	

#### S3 et S34 Consommables Savons mousse cosmétiques

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Avantages	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis			
470022	Tork Savon mousse	S34	Premium	Parfum de luxe	Rose	Lavage des mains luxueux	800	6			
500902	Tork Savon mousse Mains - Luxury	S3	Premium	Parfum délicat	Incolore	Lavage des mains doux	800	4			

Le Savon mousse Tork S34 est adapté aux distributeurs de Savon mousse Lotus Professional qui sont déjà installés.

Tork Luxury Savon mousse Doux S3 est adapté aux distributeurs de Savon mousse de la gamme Tork Aluminium 453000 qui sont déjà installé

<sup>1</sup> Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Recharges de Savon liquide cosmétique



- Formules très efficaces avec des ingrédients soigneusement choisis

Recharges de Savon liquide cosmétique S4

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Avantages	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis				
<b>Nouveau</b> 424901	Tork Savon liquide Mains - Luxury	S4	Premium	Parfum de luxe au jasmin	Lilas	Savon riche et crémeux pour les mains	1.000	6		●	●	
<b>Nouveau</b> 424701	Tork Savon liquide Mains - Peaux sensibles	S4	Premium	Sans parfum	Incolore	Lavage fréquent	1.000	6	●		●	●
<b>Nouveau</b> 424501	Tork Savon liquide Mains - Senteur douce	S4	Premium	Parfum frais	Blanc perlé	Lavage régulier	1.000	6	●		●	
<b>Nouveau</b> 424011	Tork Savon liquide Mains - Anti-odeurs	S4	Premium	Sans parfum	Incolore	Anti-odeurs, Lavage des mains préparation des aliments	1.000	6	●		●	
<b>Nouveau</b> 424401	Tork Savon liquide Mains - Huile et Graisse	S4	Premium	Sans parfum	Incolore	Lavage des mains Huile et Graisse	1.000	6		●	●	

S1 Consommables Savons liquide cosmétiques

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Avantages	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis				
420901	Tork Savon liquide Mains - Luxury	S1	Premium	Parfum de luxe au jasmin	Lilas	Savon riche et crémeux pour les mains	1.000	6		●	●	
420701	Tork Savon liquide Mains - Peaux sensibles	S1	Premium	Sans parfum	Incolore	Lavage fréquent	1.000	6	●		●	●
420501	Tork Savon liquide Mains - Senteur douce	S1	Premium	Parfum frais	Blanc perlé	Lavage régulier	1.000	6	●		●	
420401	Tork Savon liquide Mains - Huile et Graisse	S1	Premium	Sans parfum	Incolore	Lavage des mains Huile et Graisse	1.000	6		●	●	
420810	Tork Savon liquide Mains	S1	Premium	Sans parfum	Incolore	Lavage des mains préparation des aliments	1.000	6			●	

Recharges de Savon liquide cosmétique S2

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Avantages	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis				
420702	Tork mini Savon liquide Mains - Peaux sensibles	S2	Premium	Sans parfum	Incolore	Lavage fréquent	475	8	●		●	●
420502	Tork mini Savon liquide Mains - Senteur douce	S2	Premium	Parfum frais	Blanc perlé	Lavage régulier	475	8	●		●	

Recharges de spray cosmétique



620701



620501

- Fonctionnel et grande capacité pour une rentabilité optimale
- Réduit la consommation de savon jusqu'à 50 %<sup>1</sup>

S11 Consommables Savons spray cosmétiques

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Avantages	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis		
620701	Tork Savon spray non parfumé	S11	Universal	Sans parfum	Incolore	Lavage fréquent	1.000	6	●	●
620501	Tork Savon spray Mains	S11	Universal	Parfum frais	Incolore	Lavage régulier	1.000	6	●	●

<sup>1</sup> Études comparatives d'utilisation Essity entre différents savons liquides (y compris le savon en vrac) et les distributeurs de savon mousse et spray Tork, portant sur 20.000 lavages de mains.

Recharges de Savon mousse antimicrobien<sup>1</sup>

520800

- Efficace conformément à EN 1499 et EN 14476 (Virus enveloppés, tels que : VIH, SARS, coronavirus, VHB, VHC, grippe type H1N1 et H5N1, etc.)

## Recharges de savon mousse antimicrobien S4

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Efficacité	Normes d'efficacité	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis		
520800	Tork Savon mousse Mains - Antimicrobien	S4	Premium	Sans parfum	Incolore	Bactérie, Levures et champignons, Virus (enveloppés)	EN 1499, EN 13727, EN 13624, EN 14476 (Virus enveloppés)	1.000	6		

Recharges de Savon liquide antimicrobien<sup>1</sup>

424709



420709

- Efficace conformément à EN 1499 et EN 14476 (Virus enveloppés, tels que : VIH, SARS, coronavirus, VHB, VHC, grippe type H1N1 et H5N1, etc.)
- Ingrédients actifs d'origine 100 % végétale et 100 % biodégradables

## S4 Consommable Savon liquide antimicrobien (biocide)

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Efficacité	Normes d'efficacité	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis		
424709	Tork Savon liquide Mains - Antimicrobien sans alcool	S4	Premium	Sans parfum	Incolore	Bactérie, Levures et champignons, Virus (enveloppés)	EN 1499, EN 13727, EN 13624, EN 14476 (Virus enveloppés)	1.000	6		

## S1 Consommable Savon liquide antimicrobien (biocide)

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Efficacité	Normes d'efficacité	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis		
420709	Tork Savon liquide Mains - Antimicrobien sans alcool	S1	Premium	Sans parfum	Incolore	Bactérie, Levures et champignons, Virus (enveloppés)	EN 1499, EN 13727, EN 13624, EN 14476 (Virus enveloppés)	1.000	6		

<sup>1</sup> Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

## Désinfectants pour les mains et Accessoires

### Recharges de Gel hydroalcoolique désinfectant pour les mains<sup>1</sup>



- Efficace contre une grande variété d'organismes problématiques, conforme aux normes EN 1500, EN 12791 et EN 14476 (tous virus enveloppés tels que : VIH, SARS, coronavirus, VHB, VHC, grippe type H1N1 et H5N1, etc.)
- Les ingrédients hydratants favorisent un bon comportement en matière d'hygiène des mains

#### Recharges de Gel hydroalcoolique désinfectant pour les mains S4

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Efficacité	Normes d'efficacité	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis		
424103	Tork Gel hydroalcoolique	S4	Premium	Sans parfum	Incolore	Bactérie, Levures et champignons, Mycobactéries, Virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (Virus enveloppés, Rotavirus et Norovirus)	1.000	6		

#### Recharges de Gel hydroalcoolique désinfectant pour les mains S1

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Efficacité	Normes d'efficacité	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis		
420103	Tork Gel hydroalcoolique	S1	Premium	Sans parfum	Incolore	Bactérie, Levures et champignons, Mycobactéries, Virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (Virus enveloppés, Rotavirus et Norovirus)	1.000	6		

#### Recharges de Gel hydroalcoolique désinfectant pour les mains S2

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Efficacité	Normes d'efficacité	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis		
420102	Tork Gel hydroalcoolique	S2	Premium	Sans parfum	Incolore	Bactérie, Levures et champignons, Mycobactéries, Virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (Virus enveloppés, Rotavirus et Norovirus)	475	6		

#### Bouteilles sur support 500 ml Gel hydroalcoolique désinfectant pour les mains

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Efficacité	Normes d'efficacité	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis		
511103	Tork Gel hydroalcoolique	Bouteille sur pied avec pompe	Premium	Sans parfum	Incolore	Bactérie, Levures et champignons, Mycobactéries, Virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (Virus enveloppés, Rotavirus et Norovirus)	500	12		

#### Bouteilles de poche 80 ml Gel hydroalcoolique désinfectant pour les mains

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Efficacité	Normes d'efficacité	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis		
590103	Tork Gel hydroalcoolique	Flacon portable	Premium	Sans parfum	Incolore	Bactérie, Levures et champignons, Mycobactéries, Virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (Virus enveloppés, Rotavirus et Norovirus)	80	24		

<sup>1</sup> Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Recharges de Liquide hydroalcoolique désinfectant pour les mains<sup>1</sup>



- Efficace contre une grande variété d'organismes problématiques, conforme aux normes EN 1500, EN 12791 et EN 14476 (complètement virucide)
- Répond aux exigences des salles de lavage des mains

Recharges de Liquide hydroalcoolique désinfectant pour les mains S4

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Efficacité	Normes d'efficacité	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis		
<b>Nouveau</b> 424214	Tork Liquide hydroalcoolique extra-désinfectant	S4	Premium	Sans parfum	Incolore	Bactérie, Levures et champignons, Mycobactéries, Virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (Virus enveloppés, Rotavirus et Norovirus)	1.000	6		

Recharges de Liquide hydroalcoolique désinfectant pour les mains S1

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Efficacité	Normes d'efficacité	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis		
420115	Tork Liquide hydroalcoolique	S1	Premium	Sans parfum	Incolore	Bactérie, Levures et champignons, Mycobactéries, Virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476	1.000	6		

Bouteilles sur support 500 ml Liquide hydroalcoolique désinfectant pour les mains

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Efficacité	Normes d'efficacité	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis		
<b>Nouveau</b> 511215	Tork Solution liquide hydroalcoolique Mains extra	Eurobouteille	Premium	Sans parfum	Incolore	Bactérie, Levures et champignons, Mycobactéries, Virus	EN 1500, EN 12791, EN 13624, EN 14348, EN 14476 (Virus enveloppés, Rotavirus et Norovirus)	500	20		

Eurobouteille 100ml de Solution Liquide hydroalcoolique Mains extra

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Efficacité	Normes d'efficacité	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis		
<b>Nouveau</b> 590214	Tork Solution Liquide hydroalcoolique Mains extra	Bouteille de poche	Premium	Sans parfum	Incolore	Bactérie, Levures et champignons, Mycobactéries, Virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 (Virus enveloppés, Rotavirus et Norovirus)	100	24		

<sup>1</sup> Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

## Désinfectants pour les mains S4, bouteilles

### Recharges de mousse hydroalcoolique désinfectante pour les mains<sup>1</sup>



520102 511102 590102

- Efficace contre une grande variété d'organismes problématiques, conforme aux normes EN 1500, EN 12791 et EN 14476 (tous virus enveloppés tels que : VIH, SARS, coronavirus, VHB, VHC, grippe type H1N1 et H5N1, etc.)
- Testé sous contrôle dermatologique, le désinfectant mousse hydroalcoolique pour les mains Tork est doux pour la peau

### Recharges de Mousse hydroalcoolique désinfectante pour les mains S4

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Efficacité	Normes d'efficacité	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis		
<b>Nouveau</b> 520102	Tork Mousse hydroalcoolique Mains	S4	Premium	Sans parfum	Incolore	Bactérie, Levures et champignons, Mycobactéries, Virus	EN 1500, EN 13727, EN 13624, EN 1650, EN 14348 (tuberculose), EN 14476 (Virus enveloppés)	950	6		

### Bouteilles sur support 300 ml Mousse hydroalcoolique désinfectante pour les mains

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Efficacité	Normes d'efficacité	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis		
<b>Nouveau</b> 511102	Tork Mousse hydroalcoolique Mains	Bouteille sur support avec pompe	Premium	Sans parfum	Incolore	Bactérie, Levures et champignons, Mycobactéries, Virus	EN 1500, EN 13727, EN 13624, EN 1650, EN 14348 (tuberculose), EN 14476 (Virus enveloppés)	300	6		

### Bouteilles de poche 47 ml Mousse hydroalcoolique désinfectante pour les mains

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Efficacité	Normes d'efficacité	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis		
<b>Nouveau</b> 590102	Tork Mousse hydroalcoolique Mains	Bouteille de poche	Premium	Sans parfum	Incolore	Bactérie, Levures et champignons, Mycobactéries, Virus	EN 1500, EN 13727, EN 13624, EN 1650, EN 14348 (tuberculose), EN 14476 (Virus enveloppés)	47	24		

### Recharges de Mousse désinfectante pour les mains sans alcool<sup>1</sup>



520202

- Efficace contre une grande variété d'organismes problématiques, conforme aux normes EN 1500, EN 12791 et EN 14476 (tous virus enveloppés tels que : VIH, SARS, coronavirus, VHB, VHC, grippe type H1N1 et H5N1, etc.)
- Ingrédient actif d'origine 100 % végétale et 100 % biodégradable

### Recharges de Mousse désinfectante pour les mains sans alcool S4

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Efficacité	Normes d'efficacité	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis	
520202	Tork Mousse désinfectante Mains sans alcool	S4	Premium	Sans parfum	Transparent	Bactéries Levures et champignons, Virus (enveloppés)	EN 1500, EN 13727, EN 13624, EN 14476 (Virus enveloppés)	1.000	6	

<sup>1</sup> Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

## Accessoires



## Supports

Réf. art.	Nom	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxlxP (mm)	Pièces/Colis
511055	Tork Stand Hygiène	S1/S2/S4/F1	Anthracite	Métal	1.676×470×365	1
511060	Tork Stand de désinfection	S1/S2/S4	Noir	Métal	1.321×500×500	1

## Accessoires pour supports

Réf. art.	Nom	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxlxP (mm)	Pièces/Colis
511054	AD-a-Glance® pour Stand Hygiène Tork		Noir	Aluminium	400×125×125	1
511029	AD-a-Glance® pour Stand de désinfection Tork	S1/S2/S4	Noir	Métal/Plastique	364×148×20	10
511039	Fixation de distributeur à deux rouleaux pour Stand de désinfection Tork	S1/S2/S4	Noir	Métal	320×108×28	10

## Protections de sol

Réf. art.	Nom	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxlxP (mm)	Pièces/Colis
511052	Tork Protection de sol pour distributeur de Soins pour la peau	S1/S2/S4/S11	Blanc	Métal	70×120×130	6
511058	Tork Protection de sol pour distributeur de Soins pour la peau	S1/S2/S4/S11	Noir	Métal	70×120×130	6
511049	Protecteur de sol pour Stand de désinfection Tork	S1/S2/S4	Noir	Métal/Plastique	212×142×142	1

## Supports de lits

Réf. art.	Nom	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxlxP (mm)	Pièces/Colis
511050	Tork Support de lit pour désinfectant pour les mains 500 ml		Métal	Métal	110×79×114	20

## Clips

Réf. art.	Nom	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxlxP (mm)	Pièces/Colis
511051	Tork Clip pour désinfectant pour les mains 80 ml		Blanc	Plastique	75×35×5	50

## Pompes

Réf. art.	Nom	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxlxP (mm)	Pièces/Colis
511159	Tork Pompe pour Solution hydroalcoolique - Eurobouteille 500 ml (Réf. art. 511215)		Blanc	Plastique	193×97×27	15

Nouveau

## Soins des mains

### Lotion



420202

- Hydrate la peau
- Contient de l'huile de colza, de la glycérine et du Panthenol.

### Lotion S2

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Avantages	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis			
420202	Tork Lotion hydratante Mains - Peaux sensibles	S2	Premium	Sans parfum	Blanc	Réhydratation Lotion	475	8			

### Crème



590210

- Hydrate la peau extra-sèche
- Contient des huiles naturelles, de la vitamine E et du Panthenol

### Crème de poche

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Avantages	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis			
<b>Nouveau</b> 590210	Tork Crème hydratante Mains - Peaux sensibles	Flacon portable	Premium	Sans parfum	Blanc	Hydratation pour peau très sèche	75	10			

## Douche

### Savon liquide corps



424601

420601

420602

- Un savon liquide corps perlé, rafraîchissant au parfum unisexe

### Savon liquide corps S4

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Avantages	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis			
<b>Nouveau</b> 424601	Tork Crème de douche	S4	Premium	Parfum unisexe frais	Bleu	Savon liquide corps rafraichissant	1.000	6			

### Savon liquide corps S1

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Avantages	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis			
420601	Tork Crème de douche	S1	Premium	Parfum unisexe frais	Bleu	Savon liquide corps rafraichissant	1.000	6			

### Savon liquide corps S2

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Avantages	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis			
420602	Tork Crème de douche	S2	Premium	Corps et cheveux	Bleu	Savon liquide corps rafraichissant	475	8			

Savon liquide corps et Cheveux



420652

- Une expérience haut de gamme 3-en-1 combinant un savon liquide corps, un shampooing et après-shampooing en un seul produit

Savon liquide corps mini Délicat S2

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Parfum	Couleur	Avantages	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis			
420652	Tork Luxury Savon liquide Corps et cheveux Mini	S2	Premium	Parfum floral délicat	Vert	Savon liquide corps, Shampooing et Après-shampooing 3-en-1	475	8		●	●

Nettoyant pour abattant de toilette

Nettoyant pour abattant de toilette



420302



- Pour une hygiène et un confort supplémentaire
- Nettoyage pour un siège de toilette plus hygiénique
- La bouteille hermétique avec pompe à usage unique élimine tout risque de contamination croisée

Nettoyant pour abattant de toilette S2

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Couleur	Type	Avantages	Contenu/ flacon (ml)	Bouteilles/ Colis	
420302	Tork Nettoyant pour abattant de toilette	S2	Premium	Transparent	Détergent	Siège de toilette plus hygiénique	475	8	●

# Systemes Tork SmartOne Papier toilette rouleau (T8 et T9)

Spécialement conçu pour les sanitaires à fréquentation élevée, le distributeur de papier rouleau toilette Tork SmartOne® est le système optimal garantissant hygiène et réduction des coûts. Disponible en noir ou blanc.



Réduisez la  
consommation  
de papier  
toilette jusqu'à

**40 %<sup>1</sup>**

- Grande capacité : moins d'entretien et de risque de manquer de papier
- Conception robuste adaptée aux environnements exigeants
- La désintégration rapide et la consommation réduite minimisent le risque d'obstructions

<sup>1</sup> Consommable Tork PeakServe® Advanced : Statistiques provenant de recherches internes menées dans des pays européens sur 7 729 utilisateurs, Papier toilette rouleau Tork Jumbo par rapport au papier toilette rouleau Tork SmartOne Mini double®. Réduction calculée en mètres carrés.



Tork SmartOne® (Mini) Papier toilette Rouleau




- La distribution feuille à feuille permet de réduire la consommation jusqu'à 40 %
- Hygiénique : seule la feuille utilisée est touchée
- Design robuste avec clé et mécanisme de verrouillage protégeant le rouleau et empêchant les vols
- Distributeur fermé : les utilisateurs ne peuvent pas toucher l'intérieur, pour une expérience plus hygiénique



Distributeurs

Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxLxP (mm)	UV	
680000	Tork SmartOne® Distributeur pour Papier toilette Rouleau	Elevation	T8	Blanc	ABS	269x269x156	1	●
680008	Tork SmartOne® Distributeur pour Papier toilette Rouleau	Elevation	T8	Noir	ABS	269x269x156	1	●
472054	Tork SmartOne® Distributeur pour Papier toilette Rouleau	-	T8	Aluminium	Acier inoxydable	270x270x170	1	●
681000	Tork SmartOne® Mini Distributeur pour Papier toilette Rouleau	Elevation	T9	Blanc	ABS	219x219x156	1	●
681008	Tork SmartOne® Mini Distributeur pour Papier toilette Rouleau	Elevation	T9	Noir	ABS	219x219x156	1	●
682000	Tork SmartOne® Distributeur Mini Double pour Papier toilette Rouleau	Elevation	T9	Blanc	ABS	221x398x156	1	●
682008	Tork SmartOne® Distributeur Mini Double pour Papier toilette Rouleau	Elevation	T9	Noir	ABS	221x398x156	1	●




**Tork SmartCore®** – La façon la plus pratique de retirer un mandrin – inutile de déchirer et très facile à retirer. Tork SmartCore offre davantage de feuilles sur le rouleau et moins de place perdue dans l'emballage, permettant d'optimiser l'efficacité du transport.

Consommables

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Couleur	Caractéristique	Nombre de plis	Largeur (cm)	Nb de feuilles	UV	Emballage			
472242	Tork SmartOne® Papier toilette Rouleau	T8	Advanced	Blanc	Tork SmartCore®	2	13,4	1.150	6	Plastique	●	●	●
472193	Tork SmartOne® Mini Papier toilette Rouleau	T9	Advanced	Blanc	Tork SmartCore®	2	13,4	620	12	Plastique	●	●	●

# Tork Papier toilette rouleau Mid-Size sans mandrin (T7)



Évitez les files d'attente et les réapprovisionnements constants avec notre distributeur pour rouleaux de papier toilette sans mandrin de grande capacité. Chaque rouleau contient jusqu'à 4,5 fois plus de papier qu'un rouleau traditionnel, assurant la satisfaction des visiteurs des sanitaires à trafic moyen à élevé. Ce distributeur compact et contemporain est conçu pour offrir un confort optimal. Il est facile à recharger, réduisant l'entretien et améliorant l'efficacité, avec une fonction sans mandrin zéro déchet. Le distributeur protège le papier pour une hygiène améliorée, vous offrant ainsi encore plus de temps à consacrer à d'autres tâches.



Distributeur  
Tork Twin pour  
Papier toilette  
Mid-size sans  
mandrin en ligne sur :  
[bit.ly/tork-t7-fch](http://bit.ly/tork-t7-fch)



Réapprovisionnez  
moins souvent avec

# 132

visiteurs servis  
en plus<sup>1</sup>



Montrez votre  
engagement envers le  
développement  
durable en passant au  
papier toilette Tork  
couleur Naturel. Même  
qualité, couleur  
inédite.

- Distributeur fermé pour une meilleure hygiène
- Contient jusqu'à 4,5 fois plus de papier<sup>2</sup>
- Réapprovisionnez moins souvent<sup>2</sup>
- Papier toilette sans mandrin zéro déchet
- Réduisez votre empreinte carbone de 11 % par rapport aux rouleaux traditionnels

<sup>1</sup> Comparé au papier toilette rouleau traditionnel 2 plis 23 m et sur la base d'une utilisation moyenne de 1,22 m par client.

<sup>2</sup> Comparé au papier toilette rouleau traditionnel 2 plis 23 m.

<sup>3</sup> ACV réalisée par Essity (tel que recommandé par ISO14044) et examinée par l'organisme indépendant SweRea (RISE Research Institutes of Sweden).

## Tork Papier toilette Rouleau Mid-Size sans mandrin



558040

558048

472259

472019

- Conception moderne et compacte pour une meilleure satisfaction du client
- Le distributeur double à deux rouleaux peut être réapprovisionné à tout moment pour réduire le risque d'être à court de papier, entraînant une plus grande satisfaction des clients
- Grande capacité pour une moindre maintenance
- Distributeurs fermés pour une meilleure hygiène

## Distributeurs

Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxLxP (mm)	UV		
558040	Tork Distributeur pour Papier toilette Rouleau Mid-Size sans mandrin	Elevation	T7	Blanc	ABS	207×360×130	1	●	●
558048	Tork Distributeur pour Papier toilette Rouleau Mid-Size sans mandrin	Elevation	T7	Noir	ABS	207×360×130	1	●	●
472259	Tork Distributeur pour Papier toilette Rouleau Mid-Size sans mandrin	Acier inoxydable	T7	Acier inoxydable	Acier inoxydable	140×140×120	1		
472019	Tork Distributeur double pour Papier toilette Rouleau Mid-size sans mandrin	Acier inoxydable	T7	Acier inoxydable	Acier inoxydable	325×149×143	1		

- Gamme de recharges Universal, Advanced et Premium
- Papier toilette sans mandrin zéro déchet
- Rouleau de grande capacité pour les sanitaires très fréquentés
- La couleur naturelle de la recharge montre clairement votre engagement en faveur du développement durable



472139

472585

471255

472199

## Consommables

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Couleur	Caractéristique	Nombre de plis	Largeur (cm)	Nb de feuilles	UV	Emballage				
472139	Tork Papier toilette Rouleau Mid-Size Extra Doux sans mandrin	T7	Premium	Blanc	Sans mandrin	3	9,3	550	18	Plastique	●	●	●	●
472585	Tork Papier toilette Rouleau Mid-Size Doux sans mandrin	T7	Premium	Blanc	Sans mandrin	2	9,3	800	36	Plastique	●	●	●	●
<b>Nouveau</b> 471255	Tork Papier toilette Naturel Rouleau Mid-size sans mandrin	T7	Advanced	Natural	Sans mandrin	2	9,3	900	36	Plastique	●	●	●	●
472199	Tork Papier toilette Rouleau Mid-Size sans mandrin	T7	Advanced	Blanc	Sans mandrin	2	9,3	900	36	Plastique	●	●	●	●

## Tork Jumbo Papier toilette Rouleau



- Fonctionnalité de fin de rouleau intelligente permettant d'utiliser la totalité du rouleau
- Frein de rouleau optimal empêchant le déroulement ininterrompu des rouleaux et réduisant la consommation
- Fenêtre transparente pour connaître le niveau du rechargement

### Distributeurs

Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	UV	
554000	Tork Distributeur pour Papier toilette Rouleau Jumbo	Elevation	T1	Blanc	ABS	360x437x133	1	●
554008	Tork Distributeur pour Papier toilette Rouleau Jumbo	Elevation	T1	Noir	ABS	360x437x133	1	●
246040	Tork Distributeur pour Papier toilette Rouleau Jumbo		T1	Blanc	Métal	325x319x118	1	



### Consommables

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Couleur	Nombre de plis	Largeur (cm)	Longueur du rouleau (m)	UV	Emballage			
110273	Tork Jumbo Papier toilette Rouleau Doux	T1	Premium 	Blanc	2	9,7	360	6	Carton	●	●	
120272	Tork Jumbo Papier toilette Rouleau	T1	Advanced 	Blanc	2	9,4	360	6	Plastique	●	●	
120160	Tork Jumbo Papier toilette Rouleau	T1	Universal	Blanc	1	9,4	480	6	Plastique	●	●	

## Tork Mini Jumbo Papier toilette Rouleau

 T2



- Fonctionnalité de fin de rouleau intelligente permettant d'utiliser la totalité du rouleau
- Frein de rouleau optimal empêchant le déroulement ininterrompu des rouleaux et réduisant la consommation
- Fenêtre transparente pour connaître le niveau du rechargement

### Distributeurs

Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxLxP (mm)	UV		
555000	Tork Distributeur pour Papier toilette Rouleau Mini Jumbo	Elevation	T2	Blanc	ABS	275x345x132	1	●	●
555008	Tork Distributeur pour Papier toilette Rouleau Mini Jumbo	Elevation	T2	Noir	ABS	275x345x132	1	●	●
555500	Tork Distributeur double pour Papier toilette Rouleau Mini Jumbo	Elevation	T2	Blanc	ABS	256x432x146	1	●	●
555508	Tork Distributeur double pour Papier toilette Rouleau Mini Jumbo	Elevation	T2	Noir	ABS	256x432x146	1	●	●
460006	Tork Distributeur pour Papier toilette Rouleau Mini Jumbo	Image Design	T2	Acier inoxydable/Noir	Acier inoxydable/ABS	254x355x133	1	●	●



- La couleur naturelle de la recharge montre clairement votre engagement en faveur du développement durable



110253



120280

### Consommables

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Couleur	Nombre de plis	Largeur (cm)	Longueur du rouleau (m)	UV	Emballage				
110255	Tork Mini Jumbo Papier toilette Rouleau Extra-Doux	T2	Premium 	Blanc	3	9,7	120	12	Carton	●	●		●
110253	Tork Mini Jumbo Papier toilette Rouleau Doux	T2	Premium 	Blanc	2	9,7	170	12	Carton	●	●		●
120280	Tork Mini Jumbo Papier toilette Rouleau	T2	Advanced 	Blanc	2	9,4	170	12	Plastique	●	●		●
 120377	Tork Papier Toilette Naturel Mini Jumbo	T2	Advanced 	Naturel	2	9,4	170	12	Plastique	●	●		●
110163	Tork Mini Jumbo Papier toilette Rouleau	T2	Universal	Blanc	1	9,4	240	12	Plastique	●	●		●

## Tork Papier toilette plié feuilles

 T3



556000

556008

- Hygiène optimale avec la distribution feuille à feuille : seule la feuille utilisée est touchée
- Rechargement facile pour plus de flexibilité et un minimum de déchets
- Design compact peu encombrant

### Distributeurs

Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	UV
556000	Tork Distributeur pour Papier toilette plié feuilles	Elevation	T3	Blanc	ABS	271x159x128	1
556008	Tork Distributeur pour Papier toilette plié feuilles	Elevation	T3	Noir	ABS	271x159x128	1



114276

114276

114273

114271

### Consommables

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Couleur	Nombre de plis	Dimensions de la feuille LxI (cm)	Feuilles/paquet	Paquets/ Carton	Feuilles/ colis		
114276	Tork Papier toilette plié feuilles Extra-Doux	T3	Premium	Blanc	2	19x11	252	30	7.560	●	●
114273	Tork Papier toilette plié feuilles Doux	T3	Premium	Blanc	2	19x11	252	30	7.560	●	●
114271	Tork Papier toilette plié feuilles	T3	Advanced	Blanc	2	19x11	242	36	8.712	●	●

## Tork Papier toilette Rouleau Traditionnel

 T4



557000

557008

- L'entretien est limité grâce aux deux rouleaux de papier toilette contenus dans le distributeur
- Distributeur fermé maintenant les rouleaux protégés pour une meilleure hygiène
- Fonction de découpe unique pour une utilisation simplifiée

### Distributeurs

Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions H x I x P (mm)	UV
557000	Tork Distributeur de Papier toilette Rouleau Traditionnel	Elevation	T4	Blanc	ABS	158x286x153	1
557008	Tork Distributeur de Papier toilette Rouleau Traditionnel	Elevation	T4	Noir	ABS	158x286x153	1



110405



110316



110782



120776

- Tork propose un grand choix de qualités et de conditionnements pour satisfaire tous les besoins
- Tous les emballages intérieurs contiennent au moins 30 % de plastique recyclé (déchets post-consommation)

Consommables													
Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Couleur	Caractéristique	Nombre de plis	Largeur (cm)	Nb de feuilles	UV	Emballage			
110405	Tork Papier toilette Rouleau Traditionnel Extra-Doux	T4	Premium	Blanc	Extra Doux	4	9,7	153	7x6	Plastique	●	●	●
110316	Tork Papier toilette Rouleau Traditionnel Extra-Doux	T4	Premium	Blanc	Extra Doux	3	9,4	250	9x8	Plastique	●	●	●
110319	Tork Papier toilette Rouleau Traditionnel Extra-Doux	T4	Premium	Blanc	Extra Doux	3	9,8	155	7x8	Plastique	●	●	
110777 <sup>1</sup>	Tork Papier toilette Rouleau Traditionnel Doux	T4	Premium	Blanc		2	9,4	600	6x9	Plastique	●	●	●
110782	Tork Papier toilette Rouleau Traditionnel	T4	Advanced	Blanc		3	9,4	250	30x1	Plastique	●	●	
110883 <sup>2</sup>	Tork Papier toilette Rouleau Traditionnel	T4	Advanced	Blanc		3	9,4	250	7x10	Plastique	●	●	●
472132	Tork Papier toilette Rouleau Traditionnel sans mandrin	T4	Advanced	Blanc	Sans mandrin	2	9,3	400	1x24	Plastique	●	●	●
110771	Tork Papier toilette Rouleau Traditionnel	T4	Advanced	Blanc		2	9,4	400	1x30	Plastique	●	●	
110767	Tork Papier toilette Rouleau Traditionnel	T4	Advanced	Blanc		2	9,4	250	8x8	Plastique	●	●	●
120776	Tork Papier toilette Rouleau Traditionnel	T4	Universal	Blanc		2	9,4	400	1x30	Plastique	●	●	
110794 <sup>3</sup>	Tork Papier toilette Rouleau Traditionnel	T4	Universal	Blanc		2	9,4	250	10x7	Plastique	●	●	
110789	Tork Papier toilette Rouleau Traditionnel	T4	Universal	Blanc		2	9,4	250	8x8	Plastique	●	●	

## Tork Mid-Size Papier toilette Rouleau T6



557500

557508

- Deux rouleaux de taille moyenne contiennent jusqu'à neuf fois plus de papier que deux rouleaux traditionnels, réduisant le temps consacré à l'entretien et garantissant un approvisionnement continu de papier
- Changement automatique des rouleaux facilitant l'accès au nouveau rouleau
- Les mandrins vides restent à l'intérieur du distributeur : pas de déchets par terre

### Distributeurs

Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	UV		
557500	Tork Distributeur Double pour Papier toilette Rouleau Mid-size	Elevation	T6	Blanc	ABS	344x184x140	1	●	●
557508	Tork Distributeur Double pour Papier toilette Rouleau Mid-size	Elevation	T6	Noir	ABS	344x184x140	1	●	●



127510

127530

127510

### Consommables

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Couleur	Nombre de plis	Largeur (cm)	Longueur du rouleau (m)	UV	Conditionnement				
127510	Tork Mid-Size Papier toilette Rouleau Extra Doux	T6	Premium	Blanc	3	9,9	70	27	Carton	●	●	●	●
127530	Tork Mid-Size Papier toilette Rouleau	T6	Advanced	Blanc	2	9,9	100	27	Carton	●	●	●	●

<sup>1</sup> Ancien numéro d'article 110775  
<sup>2</sup> Ancien numéro d'article 110783  
<sup>3</sup> Ancien numéro d'article 2100

## Tork Mouchoirs



270023



460013

- Autonome ou fixé au mur, utilisation flexible
- Protège la boîte, qui reste propre et sèche

### Distributeurs

Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	UV
270023	Tork Distributeur pour Mouchoirs		F1	Blanc	ABS	60x255x140	1
460013	Tork Distributeur pour Mouchoirs	Image Design	F1	Acier inoxydable/Noir	Acier inoxydable/ABS	67x256x136	1



140278



140280

### Consommables

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Couleur	Caractéristique	Nombre de plis	Dimensions de feuille (cm)	Feuilles/paquet	UV	Feuilles/colis
140278	Tork Mouchoirs Extra-Doux Cube	-	Premium	Blanc	Cube	2	21x20	100	30	3.000
140280	Tork Mouchoirs Extra-Doux	F1	Premium	Blanc	Boîte plate	2	21x20	100	30	3.000

## Tork Patère



460014

Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	UV
460014	Tork Patère	Image Design	-	Acier inoxydable/Noir	Acier inoxydable/ABS	55x30x35	12x10

## Tork Poubelles, Sacs-poubelle, Sachets

 B1, B2, B3, B5


- Design cohérent avec la gamme de produits sanitaires
- Sac-poubelle complètement masqué, pour une apparence épurée
- Couverture en option avec fermeture progressive pour une meilleure hygiène
- Complétez votre offre de sanitaires durables grâce aux sacs-poubelle contenant 30 % minimum de déchets post-consommation (PCR)

## Poubelles

Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxlxP (mm)	UV	
563000	Tork Poubelle 50 l	Elevation	B1	Blanc	ABS	629x389x289	1	●
563008	Tork Poubelle 50 l	Elevation	B1	Noir	ABS	629x389x289	1	●
460011	Tork Poubelle 50 l	Image Design	B1	Acier inoxydable/Noir	Acier inoxydable/ABS	614x395x253	1	●
228000	Tork Poubelle 50 l		B1	Blanc	Métal	706x341x258	1	
229750	Tork Poubelle 60 l	Métal	B1	Blanc	Métal/Plastique	720x330x250	1	
226002	Tork Poubelle 20 l		B2	Blanc	Treillis	350x320x220	1	
226100	Tork Poubelle 20 l		B2	Blanc	Plastique	430x322x205	1	
564000	Tork Poubelle Mini 5 l	Elevation	B3	Blanc	ABS	338x190x160	1	
564008	Tork Poubelle Mini 5 l	Elevation	B3	Noir	ABS	338x190x160	1	
566000	Tork Distributeur de Sachets pour serviettes hygiéniques	Elevation	B5	Blanc	ABS	140x100x36	8	
566008	Tork Distributeur de Sachets pour serviettes hygiéniques	Elevation	B5	Noir	ABS	140x100x36	8	



## Accessoires

Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxlxP (mm)	UV	
460015	Tork Couverture de Poubelle pour Tork Poubelle Image Design	Image Design	B1	Noir	ABS	38x345x224	6	
205630	Tork Couverture de Poubelle pour Tork Poubelle Elevation	Elevation	B1	Blanc	ABS	307x241x13	1	
205638	Tork Couverture de Poubelle pour Tork Poubelle Elevation	Elevation	B1	Noir	ABS	307x241x13	1	



## Consommables

Réf. art.	Nom	ID système	Dimensions	Couleur	Matériau	Sacs/paquet	Sacs/colis	Emballage
204060	Tork Sac Poubelle 50 l	B1	50 l	Transparent	55 % de plastique PCR <sup>1</sup>	25	250	Carton
209860	Tork Sac Poubelle 60 l	B1	60 l	Vert	55 % de plastique PCR <sup>1</sup>	100	100	Carton
204020	Tork Sac Poubelle 20 l	B2	20 l	Blanc	33 % de plastique PCR <sup>1</sup>	100	1.000	Carton
204040	Tork Sac Poubelle 5 l	B3	5 l	Noir	55 % de plastique PCR <sup>1</sup>	50	1.000	Carton
204041	Tork Sachets pour Serviette Hygiénique	B5	1,4 l	Blanc	PCR <sup>1</sup>	25	1.200	Carton

<sup>1</sup> PCR = Post-Consumer Recycled

## Tork Carré de soins



742200



742100



483381



747400



747450

- Doux et résistants – efficaces lors d'une utilisation avec de l'eau et des produits de soins
- Différentes tailles et épaisseurs disponibles, selon les besoins

Réf. art.	Nom	Qualité	Couleur	Nombre de plis	Longueur déplié (cm)	Largeur déplié (cm)	Longueur plié (cm)	Largeur plié (cm)	Pièces/paquet	UV			
742200	Tork Carré de soins Doux	Premium	Blanc	1	30	32	17	32	135	1.080		●	●
742100	Tork Carré de soins Doux	Premium	Blanc	1	30	19	17	18	135	1.080		●	
483381	Tork Carré de soins Doux	Premium	Blanc	1	29	29	14,5	14,5	50	1.600		●	
747400	Tork Carré de soins	Advanced	Blanc	4	19	25	9,5	25	120	2.400	●	●	●
747450	Tork Carré de soins	Advanced	Blanc	6	19	25	9,5	25	80	1.600	●	●	●

## Tork Serviette jetable



746000

Réf. art.	Nom	Qualité	Couleur	Nombre de plis	Longueur déplié (cm)	Largeur déplié (cm)	Longueur plié (cm)	Largeur plié (cm)	Pièces/paquet	UV		
746000	Tork Serviette jetable	Advanced	Blanc	5	70	30	30	30	250	250	●	●

## Tork Draps d'examen

C1



129184

- Convient à une large gamme de consommables Tork
- Conçu pour être fixé aux tables d'examen et économiser de l'espace

### Distributeurs

Réf. art.	Nom	ID système	Largeur de recharge maximum (mm)	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	UV
129184	Tork Distributeur de draps d'examen	C1	620	Noir/ Aluminium	Plastique/ Aluminium	220x750x140	1



124259



125250



125146



125161



125149



125164


- Résistants, doux et absorbants
- Offre un confort optimal, commodité et hygiène
- Choix de plusieurs longueurs et largeurs

### Consommables

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Couleur	Nombre de plis	Largeur (cm)	Longueur du rouleau (m)	Diamètre (cm)	Feuilles/rouleau	UV			
124259	Tork Rouleau Draps d'examen	C1	Advanced	Blanc	2	59	50	13	132	9			●
125250	Tork Rouleau Draps d'examen	C1	Advanced	Blanc	2	50	50	13	132	9			●
125146	Tork Rouleau Draps d'examen	C1	Universal	Blanc	1	39	50	12	132	8		●	●
125161	Tork Rouleau Draps d'examen	C1	Universal	Blanc	1	55	50	12	132	8		●	●
125149	Tork Rouleau Draps d'examen	C1	Universal	Blanc	1	49	50	12	132	8		●	●
125164	Tork Rouleau Draps d'examen	C1	Universal	Blanc	1	59	50	12	132	8		●	●

## Tork Masque faciaux médicaux

- Conforme à la norme EN 14683:2019
- Matériau plissé sans latex, barrette nasale et oreillettes d'attache
- Peut être utilisé dans des environnements où il existe un risque d'exposition à des projections de liquide



### Tork Masque facial médical type IIR



126005

- Réduit le risque de diffusion de l'infection du porteur vers les autres personnes
- Filtre les bactéries (efficacité de filtration bactérienne  $\geq 98\%$  conformément à la norme EN 14683)
- Conforme à la norme EN14683:2019
- Résistant aux éclaboussures (résistance aux éclaboussures  $\geq 16$  kPa conformément à la norme EN 14683)
- Peut être utilisé dans des environnements où il existe un risque d'exposition aux éclaboussures
- Ouverture perforée pour une distribution masque par masque
- Compatible avec les distributeurs Tork H2

#### Masques


Réf. art	Désignation produit	Qualité	Couleur	Nombre de plis	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Masques/paquet	Paquets/colis	Pièces/colis	MD	Normes d'efficacité
126005	Tork Masque facial médical type IIR	Advanced	Bleu	3	17	9	50	20	1.000	●	EN 14683



# Essuyage et nettoyage

Un choix simple pour le meilleur résultat

Que vous gériez une cuisine de restaurant ou une chaîne de production industrielle, nous comprenons que chaque seconde compte. Les papiers d'essuyage, chiffons et distributeurs Tork sont conçus pour effectuer le travail avec une efficacité maximale – et ainsi assurer la fluidité des opérations.



## Choisir le bon produit

Nous proposons une vaste gamme de papier d'essuyage et chiffons, chaque produit étant conçu pour des tâches spécifiques (restauration, transformation alimentaire, microfibre).

### Essuyage

Consiste à absorber ou éponger des liquides, et ramasser la saleté et la poussière à l'aide de produits en papier.

### Nettoyage

Consiste à éliminer la saleté et les taches des surfaces, machines ou outils avec des chiffons secs ou imprégnés d'eau, de solvants ou de détergents.

### Désinfection

La désinfection est un processus utilisé pour éliminer les microorganismes nocifs d'une surface ou d'un objet, tels que les bactéries, virus et levures.

### Polissage

Consiste à créer une surface protégée et brillante à l'aide d'un chiffon permettant d'appliquer le produit d'entretien sur la surface et d'obtenir un fini parfait.



# Trouvez la bonne solution de distribution

Nous avons un papier d'essuyage ou un chiffon pour chaque tâche, et un large choix de distributeurs avec diverses options de fixation afin que vous trouviez toujours ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

## Fixation murale



**Tork Distributeur Mur Standard W1**  
652108 Rouge / Noir  
652100 Turquoise / Blanc

- Gain d'espace au sol
- Chargement simple et ergonomique
- Distribution sûre et fiable grâce à ses dents renforcées en fibre de verre



**Tork Maxi Distributeur à dévidage Central W2**  
653008 Rouge / Noir  
653000 Turquoise / Blanc

- Distributeur hygiénique pour rouleaux maxi à dévidage central
- Optimisé pour une utilisation d'une seule main



**Tork Distributeur pour rouleaux Combi avec boîte W3**  
207210 Noir

- Distributeur ouvert conçu pour les rouleaux Combi avec boîte



**Tork Distributeur pour Papiers/Chiffons Pliés Top Pack W4**  
654008 Rouge / Noir  
654000 Turquoise / Blanc

- Protège le papier et réduit la consommation grâce à la distribution feuille à feuille
- Différentes options de fixation possibles : fixation murale par équerres, ventouses ou aimants (page 55)



**Tork Mini Distributeur à dévidage central M1**  
658008 Rouge / Noir  
658000 Turquoise / Blanc  
558008 Noir  
558000 Blanc

- Hygiène améliorée – Seule la feuille utilisée est touchée
- Utilisable d'une seule main – facile à utiliser
- Mécanisme de verrouillage flexible afin d'empêcher tout usage abusif
- Modèle mini idéal quand l'espace est limité



**Tork Distributeur à dévidage central M2**  
659008 Rouge / Noir  
659000 Turquoise / Blanc  
559008 Noir  
559000 Blanc



**Tork Reflex® Mini Distributeur à dévidage central feuille à feuille M3**  
473167 Turquoise / Blanc  
473177 Blanc / Blanc

- Seule la feuille utilisée est touchée, réduisant ainsi les risques de contamination croisée
- Utilisable d'une seule main
- Design robuste conçu pour résister aux environnements les plus exigeants
- Design facile à nettoyer et à entretenir, grâce à son capot amovible. Modèle mini idéal quand l'espace est limité



**Tork Reflex® Distributeur à dévidage central, distribution feuille à feuille M4**  
473180 Turquoise / Blanc  
473190 Blanc / Blanc



**Tork Distributeur de papier d'essuyage bobine pour poste de lavage (consommable W6)**  
651420 Turquoise/Blanc

- Résistant à l'eau
- Grande capacité grâce à la distribution feuille-à-feuille
- Conçu pour résister aux environnements humides



**Tork Distributeur petits paquets W8**  
655100 Blanc

- Distributeur compact pour les postes de serveur, la cuisine ou les entrepôts

## Portable



**Tork Handy Box W7**  
510171

- Carton distributeur portable



**Tork Reflex® Distributeur portable à dévidage central M4**  
473186 Consommable blanc  
473188 Consommable bleu

- Distributeur feuille à feuille pour une utilisation en déplacement
- Facile à suspendre sur une chaise ou un chariot



**Tork Distributeur portable à dévidage central Mini M1**  
658001

- Distributeur à flux libre pour une utilisation fixe ou portative
- Idéal pour les cuisines, bars ou espaces de restauration hautement fréquentés



**Tork Seau portable W10/W14/ W15**  
190492

- Pack portatif
- Idéal pour les chariots de nettoyage et espaces exigus



**Lingettes désinfectantes¹**  
193600

- Utilisation sur les surfaces
- En paquet pour emporter partout où vous en avez besoin

## Mobile



**Tork dérouleur sur pied W1**  
652008 Rouge / Noir  
652000 Turquoise / Blanc


- Chargement simple et ergonomique
- Distribution sûre et fiable grâce à ses dents renforcées en fibre de verre
- Gagnez du temps en ajoutant un support de sac-poubelle assorti au distributeur (page 55)

¹ Bientôt disponible, processus d'inscription en cours.

## Systeme Tork Reflex®

Les liquides renversés et les impuretés doivent pouvoir être nettoyés rapidement, sans désordre ni gaspillage. Notre gamme de distributeurs et consommables Tork Reflex® est conçue pour contrôler les coûts d'essuyage.

**Comprend une gamme de rouleaux de consommables certifiés HACCP International.**



**Réduit la consommation de papier d'essuyage jusqu'à**

**37%<sup>1</sup>**

- Contrôle des coûts – Réduisez la consommation et le gaspillage
- Un investissement durable adapté à tout type d'environnement
- Rechargement aisé avec Tork SmartCore®
- Système hygiénique : seule la feuille utilisée est touchée<sup>1</sup>
- L'indicateur de recharge Tork évite les ruptures de stock inattendues

<sup>1</sup> Étude Essity réalisée sur une période de 4 semaines. Comparaison entre Tork Reflex Papier d'essuyage Plus et Tork Papier d'essuyage Plus à Dévidage Central. Réduction calculée en mètres carrés utilisés.

Papier multi-usages

Essuyage

▼ Distributeurs Tork Reflex®



- Hygiène améliorée – Seul le papier utilisé est touché
- Adapté à votre flux de travail et utilisable d'une seule main

Réf. art.	Nom	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	UV	
473167	Tork Reflex® Mini Distributeur à dévidage central feuille à feuille	M3	Turquoise/Blanc	Plastique	321x191x180	1	
473177	Tork Reflex® Mini Distributeur à dévidage central feuille à feuille	M3	Blanc/Blanc	Plastique	321x191x180	1	
473180	Tork Reflex® Distributeur à dévidage central feuille à feuille	M4	Turquoise/Blanc	Plastique	331x255x239	1	
473190	Tork Reflex® Distributeur à dévidage central feuille à feuille	M4	Blanc/Blanc	Plastique	331x255x239	1	
473186	Tork Reflex® Starter Pack Distributeur portable + bobine 473472	M4	Turquoise/Blanc	Plastique	222x278x236	1	
473102	Tork Reflex® Support de fixation murale	M4	Blanc	Plastique	136x119x12	1	

Consommables

▼ Tork Reflex® Papier d'essuyage Plus



- Papier d'essuyage multi-usages idéal pour éponger les liquides et essuyer les mains
- Distribution feuille à feuille : consommation réduite jusqu'à 37 %


Réf. art.	Format	ID système	Couleur	Nombre de plis	Largeur (cm)	Longueur du rouleau (m)	Longueur de feuille (cm)	Feuilles/rouleau	UV						
473474	Mini Rouleau à dévidage central	M3	Blanc	2	19,4	67	33,5	200	9	●	●	●	●	●	●
473391	Rouleau à dévidage central	M4	Bleu	2	19,4	151	33,5	450	6	●	●	●	●	●	●
473472	Rouleau à dévidage central	M4	Blanc	2	19,4	151	33,5	450	6	●	●	●	●	●	●

▼ Tork Reflex® Papier d'essuyage



- Papier d'essuyage multi-usages pour tâches légères
- Distribution feuille à feuille : consommation réduite jusqu'à 37 %

Réf. art.	Format	ID système	Couleur		Nombre de plis	Largeur (cm)	Longueur du rouleau (m)	Longueur de feuille (cm)	Feuilles/rouleau	UV						
473246	Mini Rouleau à dévidage central	M3	Blanc	●	1	19,8	120	35	343	12	●	●	●	●	●	●
473242	Rouleau à dévidage central	M4	Blanc	●	1	19,8	300	35	857	6	●	●	●	●	●	●
473412	Rouleau à dévidage central	M4	Blanc	●	1	19,4	114	33,5	340	6	●	●	●	●	●	●



**Tork SmartCore®**  
Les Consommables Tork Reflex sont dotés d'un mandrin Tork SmartCore qui se retire aisément pour un rechargement facile et rapide.



**Indicateur de fin de rouleau**  
- Finies les ruptures de papier  
- Fini le stress  
- Planifiez les changements à l'avance

## Distributeurs

### ▼ Distributeurs à dévidage central Tork Performance



- Distributeurs durables conçus de manière ergonomique pour améliorer la performance
- Utilisables d'une seule main et consommation contrôlée
- Combinaisons de couleurs rouge/noir ou turquoise/blanc
- Idéal pour nettoyer et sécher les objets

Réf. art.	Nom	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	UV
658000	Tork Distributeur Mini à dévidage central	M1	Turquoise/Blanc	Plastique	333x193x172	1
658008	Tork Distributeur Mini à dévidage central	M1	Noir/Rouge	Plastique	333x193x172	1
658002	Tork Distributeur Portable Mini à dévidage central	M1	Turquoise/Blanc	Plastique	239x263x185	1
658001	Tork Starter Pack Distributeur portable à dévidage central Mini	M1	Turquoise/Blanc	Plastique	263x185x239	1
659000	Tork Distributeur à dévidage central	M2	Turquoise/Blanc	Plastique	356x248x232	1
659008	Tork Distributeur à dévidage central	M2	Rouge/Noir	Plastique	356x248x232	1

### ▼ Distributeurs à dévidage central Tork Elevation



- Utilisables d'une seule main et consommation contrôlée
- Distributeurs blancs ou noirs élégants qui offrent une apparence propre et hygiénique
- Idéal pour l'essuyage des mains et des surfaces légèrement sales

Réf. art.	Nom	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	UV
558000	Tork Distributeur à dévidage central Mini	M1	Blanc	Plastique	321x174x165	1
558008	Tork Distributeur à dévidage central Mini	M1	Noir	Plastique	321x174x165	1
200040	Tork Mini Distributeur à dévidage central en métal	M1	Blanc	Métal	356x177x162	1
559000	Tork Distributeur à dévidage central	M2	Blanc	Plastique	360x239x227	1
559008	Tork Distributeur à dévidage central	M2	Noir	Plastique	360x239x227	1
202040	Tork Distributeur à dévidage central en métal	M2	Blanc	Métal	426x251x236	1
202048	Tork Distributeur à dévidage central en métal	M2	Acier	Métal	426x251x236	1

## Consommables

### Papier multi-usages

### Essuyage

#### ▼ Tork Papier d'essuyage Plus



- Papier d'essuyage multi-usages idéal pour éponger les liquides et essuyer les mains

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	QuickDry	Nombre de plis	Longueur du rouleau (m)	Dimensions de la feuille LxI (cm)	Feuilles/rouleau/paquet	Rouleaux/paquets J1/colis	For Wiping	Ecolabel	FSC	run out indicator	low carb paper
101221	Mini Rouleau à dévidage central	M1	Blanc		2	75	35x21,5	214	11	●	●	●	●	●
101240	Rouleau à dévidage central	M2	Blanc		2	160	35x21,5	457	6	●	●	●	●	●
128207	Rouleau à dévidage central	M2	Bleu		2	157	35x19,4	450	6	●	●	●	●	●
130044	Rouleau à dévidage central	M2	Blanc	●	2	125	34x23,5	368	6	●	●	●		●

### ▼ Tork Papier d'essuyage



- Papier d'essuyage multi-usages pour tâches légères

Réf. art.	Format	ID système	Couleur		Nombre de plis	Largeur (cm)	Longueur du rouleau (m)	Longueur de feuille (cm)	Feuilles/rouleau	UV					
100130	Mini Rouleau à dévidage central	M1	Blanc		1	21,5	120			11	●	●	●	●	●
473252	Mini Rouleau à dévidage central	M1	Blanc		1	20	120	35	343	12	●	●	●	●	●
151131	Rouleau à dévidage central	M2	Blanc		1	21,5	275			6	●	●	●	●	●
128208	Rouleau à dévidage central	M2	Bleu		1	19,4	320			6	●	●	●	●	●
130034	Rouleau à dévidage central	M2	Blanc	●	1	19,5	165	35	471	6	●	●	●	●	●
473254	Rouleau à dévidage central - avec mandrin	M2	Blanc		1	19,8	270	35	771	6	●	●	●	●	●

### Papier Basic

### Essuyage

#### ▼ Tork Papier Basic 2 plis



121206

- Rouleau pour besoins d'essuyage basiques

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	Nombre de plis	Largeur (cm)	Longueur du rouleau (m)	Longueur de feuille (cm)	Feuilles/rouleau	UV					
121206	Rouleau à dévidage central	M2	Blanc	2	20	160	35	457	6	●	●	●		●

#### ▼ Tork Papier Basic 1 pli



120123

120155

- Rouleau pour besoins d'essuyage basiques

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	Nombre de plis	Largeur (cm)	Longueur du rouleau (m)	Longueur de feuille (cm)	Feuilles/rouleau	UV					
120123	Mini Rouleau à dévidage central	M1	Blanc	1	21,5	120			11	●	●	●	●	●
120155	Rouleau à dévidage central	M2	Blanc	1	20	300			6	●	●	●		



#### Indicateur de fin de rouleau

- Finies les ruptures de papier
- Fini le stress
- Planifiez les changements à l'avance

## Distributeurs

### ▼ Tork Distributeur Rouleau Hygiène



209167

- Possibilité de fixation au mur pour une utilisation d'une seule main

Réf. art.	Nom	ID système	Largeur de recharge maximum (mm)	Couleur	Matériau	Dimensions H×l×P (mm)	UV
209167	Distributeur de Rouleaux Hygiène	W5	250	Noir	Plastique	180×313×190	1

## Consommables

### ▼ Tork Rouleau Hygiène



129255



129265

- Résistants, doux, absorbants
- Maximum de confort, de praticité et d'hygiène

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	Nombre de plis	Largeur (cm)	Longueur du rouleau (m)	Diamètre (cm)	Feuilles/rouleau	UV		
129255	Papier d'Essuyage Plus	W5	Vert	2	23,4	55	14	200	10	●	●
129265	Papier Basic	W5	Blanc	2	23,4	55	14	200	10	●	●

## Rouleaux d'essuie-tout

## Essuyage

### ▼ Tork Rouleaux d'essuie-tout



120305



120269

- Essuie-tout ultra-absorbant
- Idéal pour les tâches d'essuyage quotidiennes

Réf. art.	Format	Couleur	Nombre de plis	Largeur (cm)	Longueur du rouleau (m)	Longueur de feuille (cm)	Feuilles/rouleau	Rouleaux/paquet	UV			
120305	Tork Rouleau d'Essuie-tout ménager Extra	Blanc	3	26	12,2	24	51	4	48	●	●	●
120269	Tork Rouleau d'Essuie-tout ménager Extra	Blanc	2	23	15,3	24	64	2	24	●	●	●

## Distributeurs

### ▼ Distributeurs Tork Performance



652000



652100



653000



654000



652008



652108



653008



654008



207210



655100

- Distributeurs optimisés pour les papiers d'essuyage Tork ; combinés, ils deviennent les outils de performance idéaux
- Construction extra robuste
- Capots semi-transparents

Réf. art.	Nom	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	UV
652000	Tork Dérouleur sur pied	W1	Turquoise/Blanc	Plastique/Métal	1.006x646x530	1
652008	Tork Dérouleur sur pied	W1	Rouge/Noir	Plastique/Métal	1.006x646x530	1
652100	Tork Distributeur Mural Standard	W1	Turquoise/Blanc	Plastique/Métal	463x646x274	1
652108	Tork Distributeur Mural Standard	W1	Rouge/Noir	Plastique/Métal	463x646x274	1
653000	Tork Maxi Distributeur à dévidage central	W2	Turquoise/Blanc	Plastique	447x328x302	1
653008	Tork Maxi Distributeur à dévidage central	W2	Rouge/Noir	Plastique	447x328x302	1
207210	Tork Distributeur pour Carton de rouleaux Combi	W3	Noir	Plastique		1
654000	Tork Distributeur pour Papiers/Chiffons Pliés Top Pack	W4	Turquoise/Blanc	Plastique	374x427x206	1
654008	Tork Distributeur pour Papiers/Chiffons Pliés Top Pack	W4	Rouge/Noir	Plastique	374x427x206	1
655100	Tork Distributeur pour Chiffons pliés petits paquets	W8	Blanc	Plastique	145,8x214x107,3	4



206530



206540



206550

## Accessoires

Réf. art.	Nom	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	UV
206530	Tork Kit ventouses pour Distributeur de papiers/chiffons pliés	W4	Noir	Plastique		10
206540	Tork Kit aimants pour Distributeur de papiers/chiffons pliés	W4	Noir	Aimant		10
206550	Tork Support pour sacs poubelles adapté au Dérouleur sur pied Tork	W1	Noir	Plastique		1

Consommables

Papier industriel

Essuyage

▼ Tork Papier d'essuyage industriel ultra résistant



- Papier d'essuyage le plus résistant adapté aux tâches industrielles les plus difficiles
- Absorption de qualité supérieure
- Protège les mains de la chaleur et de la poussière

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	Quick-Dry	Nombre de plis	Longueur du rouleau (m)	Dimensions de la feuille L x l (cm)	Feuilles/rouleau/paquet	Rouleaux/paquets/colis	For Wiping	Ecolabel	FSC	Handy Wiper
130080	Rouleau géant	W1	Bleu	●	3	255	34x36,9	750	1	●	●	●	●
130081 <sup>1</sup>	Rouleau Combi	W1/W2	Bleu	●	3	119	34x23,5	350	2	●	●	●	●
130082	Plié – Top Pack	W4	Bleu	●	3		32,4x38,5	100	5	●	●	●	●
130083	Plié – Handy Box	W7	Bleu	●	3		32,4x38,5	200	1	●	●	●	●

▼ Tork Papier d'essuyage Industriel



- Papier d'essuyage multi-usages idéal pour les tâches d'essuyage industrielles et l'essuyage des mains
- Parfait pour éponger l'huile et l'eau

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	Nombre de plis	Longueur du rouleau (m)	Dimensions de la feuille L x l (cm)	Feuilles/rouleau/paquet	Rouleaux/paquets/colis	For Wiping	Ecolabel	FSC	Handy Wiper
128407	Rouleau géant	W1	Bleu	3	340	34x36,9	1.000	1	●	●	●	●
129364	Rouleau géant	W1	Vert	3	340	34x36,9	1.000	1	●	●	●	●
129244	Rouleau géant	W1	Vert	2	510	34x36,9	1.500	1	●	●	●	●
129243	Rouleau géant	W1/W2	Vert	2	510	34x23,5	1.500	2	●	●	●	●

Papier multi-usages

Essuyage

▼ Tork Papier d'essuyage Ultra-Résistant



- Papier d'essuyage multi-usages le plus résistant, adapté aux tâches les plus exigeantes
- Absorption efficace de l'huile et de l'eau
- Très résistant même mouillé

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	Quick-Dry	Nombre de plis	Longueur du rouleau (m)	Dimensions de la feuille L x l (cm)	Feuilles/rouleau	UV	For Wiping	Ecolabel	FSC	Handy Wiper
130060	Rouleau géant	W1	Blanc	●	2	340	34x36,9	1.000	1	●	●	●	●
130070	Rouleau géant	W1	Bleu	●	2	340	34x36,9	1.000	1	●	●	●	●
130062 <sup>1</sup>	Rouleau Combi	W1/W2	Blanc	●	2	170	34x23,5	500	2	●	●	●	●
130073 <sup>1</sup>	Rouleau Combi	W1/W2/W3	Bleu	●	2	170	34x23,5	500	1	●	●	●	●
473382 <sup>1</sup>	Rouleau Combi	W1/W2	Blanc	●	1	117	25,5x33,5	350	2	●	●	●	●

<sup>1</sup> Combi = rouleau pour système à dévidage central W2/W3 mais également compatible avec les systèmes à dévidage latéral W1.

## ▼ Tork Papier d'essuyage Plus



- Papier d'essuyage multi-usages idéal pour éponger les liquides et essuyer les mains

Réf. art.	Format	ID système	Couleur		Nombre de plis	Longueur du rouleau (m)	Dimensions de la feuille Lxl (cm)	Feuilles/rouleau/paquet	Rouleaux/paquets/colis				
130040	Rouleau géant	W1	Blanc	●	2	510	34x36,9	1.500	1	●	●	●	●
130045	Rouleau géant	W1	Blanc	●	2	510	34x23,5	1.500	1	●	●	●	●
130050	Rouleau géant	W1	Bleu	●	2	510	34x36,9	1.500	1	●	●	●	●
130051	Rouleau géant	W1	Bleu	●	2	510	34x23,5	1.500	1	●	●	●	●
130041 <sup>1</sup>	Rouleau Combi	W1/W2	Blanc	●	2	255	34x23,5	750	2	●	●	●	●
130052 <sup>1</sup>	Rouleau Combi	W1/W2	Bleu	●	2	255	34x23,5	750	2	●	●	●	●
130042 <sup>1</sup>	Rouleau Combi	W1/W2/W3	Blanc	●	2	255	34x23,5	750	1	●	●	●	●
130043	Plié – Top Pack	W4	Blanc	●	2		32,4x38,5	200	5	●	●	●	●

## ▼ Tork Papier d'essuyage



Réf. art.	Format	ID système	Couleur		Nombre de plis	Largeur (cm)	Longueur du rouleau (m)	Longueur de feuille (cm)	Feuilles/rouleau	UV				
130100	Rouleau géant	W1	Blanc		1	24,5	1.000			1	●	●	●	
131135 <sup>1</sup>	Rouleau Combi	W1/W2	Blanc		1	24,5	460	40	1.150	2	●	●	●	

<sup>1</sup> Combi = rouleau pour système à dévidage central W2/W3 mais également compatible avec les systèmes à dévidage latéral W1.

### Le saviez-vous ?

Tork propose des solutions adaptées à tous les secteurs nécessitant l'essuyage des mains et des surfaces (restaurants, hôtels, écoles, hôpitaux, ateliers mécaniques, etc.).

Papier Basic

Essuyage

▼ Tork Papier Basic 2 plis

- Rouleau pour besoins d'essuyage basiques



129239      129237      128408      129262

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	Nombre de plis	Largeur (cm)	Longueur du rouleau (m)	Longueur de feuille (cm)	Feuilles/rouleau	UV				
129239	Rouleau géant	W1	Blanc	2	36,9	680	34	2.000	1	●	●	●	●
129237	Rouleau géant	W1	Blanc	2	23,5	510	34	1.500	2	●	●	●	●
128408	Rouleau géant	W1	Bleu	2	36,9	340	34	1.000	2	●	●	●	●
129262 <sup>1</sup>	Rouleau Combi	W1/W2	Blanc	2	23,5	340	34	1.000	2	●	●	●	●

<sup>1</sup> Combi = rouleau pour système à dévidage central W2/W3 mais également compatible avec les systèmes à dévidage latéral W1.

# Tork Système pour poste de lavage

**Vous affrontez les défis les plus difficiles notamment dans le secteur de la Transformation alimentaire**

C'est pourquoi vous avez besoin de distributeurs sur lesquels vous pouvez compter. Le nouveau système pour poste de lavage Tork, son distributeur et ses bobines sont conçus avec précision pour atténuer les risques, augmenter l'efficacité opérationnelle et gérer les pressions d'un environnement rigoureux et réglementé.



## Distributeur W6

### ▼ Tork Distributeur spécial postes de lavage



651420

- Robuste, conception résistante à l'eau et aux éclaboussures, adapté aux environnements difficiles
- Grande contenance permettant ainsi d'éviter les rechargements fréquents
- Distribution hygiénique en mains libres
- Facile à essuyer ou à nettoyer par pulvérisation sans retirer le dispositif du mur
- Montage facile grâce à une plaque-support

Réf. art.	Nom	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions H x l x P (mm)	UV	
651420	Tork Distributeur spécial postes de lavage	W6	Turquoise/Blanc	Plastique	459x319x268	1	●

## Consommables

## Papier d'essuyage pour poste de lavage Wiping

### ▼ Tork Papier Basic



130001

130002

- Papier d'essuyage résistant et absorbant
- Rouleaux grande capacité faisant ainsi gagner du temps en réapprovisionnement
- Résistant aux taux d'humidité élevés, le papier d'essuyage est adapté aux environnements difficiles
- Rouleaux certifiés pour le contact alimentaire, garants d'un papier de haute qualité et sûr
- Papier de couleur bleue bien visible permettant d'assurer la traçabilité des matières alimentaires, et garantissant ainsi une meilleure sécurité au niveau de la production touchant à la transformation alimentaire

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	Nombre de plis	Largeur (cm)	Longueur de la bobine (m)	Longueur de feuille (cm)	Feuilles/bobine	UV					
130001	Tork Papier Basic	W6	Blanc	1	19,5	250	24,5	1.020	6	●	●	●	●	●
130002	Tork Papier Basic	W6	Bleu	1	19,5	250	24,5	1.020	6	●	●	●	●	●

# Tork exelCLEAN®

## Des résultats professionnels, quel que soit le défi

Avec Tork exelCLEAN®, vous disposez d'une gamme de chiffons à faible peluchage de qualité. Vous obtenez la même performance et la même fiabilité à chaque fois. Vous ne perdez plus de temps à chercher parmi les chiffons pour « trouver le bon ». Aidez votre entreprise en augmentant la satisfaction des employés, en réduisant les coûts et en améliorant les conditions de travail.



### Le saviez-vous ?

Notre procédé technologique de tissage breveté Tork exelCLEAN permet d'obtenir des chiffons non tissés représentant le niveau d'excellence pour des lieux de travail plus sûrs, plus sains et plus efficaces.

### Votre processus de nettoyage pourrait-il être plus efficace ?

Des tests indépendants ont prouvé que les chiffons de nettoyage Tork exelCLEAN surpassent les chiffons textiles en termes de performance, car ils permettent d'économiser du temps, des efforts et des solvants pour une même tâche. Les chiffons industriels en bref :

**35 % de temps en moins<sup>1</sup>**

**41 % de solvants en moins<sup>1</sup>**

**31 % d'efforts en moins<sup>1</sup>**

### Durabilité améliorée :

Nouvelle conception plus uniforme pour optimiser la durabilité.

### Plus efficace :

Nos chiffons Top-Paks sont désormais comprimés pour gagner 26 % d'espace de stockage et de transport, nécessitant moins de rechargements, et assurant que le produit est là où vous en avez besoin.

### Emballage plus flexible :

Nouvelles Handy Box améliorées présentant une poignée renforcée et une plus grande ouverture pour accéder plus facilement aux chiffons – même quand vous portez des gants.



### Certification OK Biobased :

Le programme de certification OK Biobased confirme la composition végétale du produit. Le produit est certifié OK Biobased et offre des performances élevées en termes de nettoyage, tout en respectant des critères de développement durable.

<sup>1</sup> Basé sur un panel test de l'Institut de recherche Swerea, Suède, 2014.

Chiffons multi-usages / Chiffons industriels

Nettoyage

▼ Tork Chiffons de Nettoyage Ultra-Résistants Industriels



- Capacité d'absorption élevée
- Protège les mains de la chaleur et des éclats de métal
- Offre un résultat de nettoyage professionnel grâce à la technologie Tork exelCLEAN®

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	exelCLEAN	Longueur du rouleau (m)	Dimensions de la feuille L x l (cm)	Feuilles/bobine/paquet	Bobines/paquets/colis	For Wiping	Aerosol Certified	FSC	100% Recycled
570137 <sup>1</sup>	Combi Rouleau en boîte, Chiffon non tissé	W1/W2/W3	Blanc	●	61	38x31,5	160	1	●	●	●	
570479 <sup>2</sup>	Plié - Top Pack	W4	Blanc	●		41,5x35,5	60	4	●	●	●	●
570579 <sup>3</sup>	Plié - Top Pack	W4	Bleu	●		41,5x35,5	60	4	●		●	●

▼ Tork Chiffons de Nettoyage Ultra-Résistants



- Chiffon multi-usages résistant et absorbant adapté aux tâches de nettoyage tenaces
- Conçu pour protéger les mains de la chaleur et des éclats de métal
- Offre un résultat de nettoyage professionnel grâce à la technologie Tork exelCLEAN®

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	exelCLEAN	Longueur de la bobine (m)	Dimensions de la feuille L x l (cm)	Feuilles/bobine/paquet	Bobines/paquets/colis	For Wiping	Aerosol Certified	FSC	100% Recycled
530137 <sup>1</sup>	Bobine Combi en boîte	W1/W2/W3	Blanc	●	106	38x31,5	280	1	●	●	●	
530237 <sup>1</sup>	Bobine Combi en boîte	W1/W2/W3	Bleu	●	106	38x31,5	280	1	●		●	
530104	Bobine maxi	W1	Blanc	●	270	38x42	710	1	●	●	●	●
530180 <sup>4</sup>	Plié - Top Pack	W4	Blanc	●		61,5x35,5	70	4	●	●	●	●
530179 <sup>5</sup>	Plié - Top Pack	W4	Blanc	●		41,5x35,5	105	4	●		●	●
530279 <sup>6</sup>	Plié - Top Pack	W4	Bleu	●		41,5x35,5	105	4	●		●	●
530172 <sup>7</sup>	Plié - Handy Box	W7	Blanc	●		41,5x35,5	180	1	●	●	●	●
530176 <sup>8</sup>	Plié - Handy Box	W7	Blanc	●		61,5x35,5	120	1	●	●	●	●
530272 <sup>9</sup>	Plié - Handy Box	W7	Bleu	●		41,5x35,5	180	1	●		●	●
530276 <sup>10</sup>	Plié - Handy Box	W7	Bleu	●		61,5x35,5	120	1	●		●	●
530150	Plié - Petit paquet	W8	Blanc	●		31,5x38,5	45	8	●	●	●	

<sup>1</sup> Bobine compatible avec les distributeurs à dévidage central W2/W3 et les distributeurs à dévidage latéral W1.

<sup>2</sup> Ancien numéro d'article 570478

<sup>3</sup> Ancien numéro d'article 570578

<sup>4</sup> Ancien numéro d'article 530177

<sup>5</sup> Ancien numéro d'article 530178

<sup>6</sup> Ancien numéro d'article 530278

<sup>7</sup> Ancien numéro d'article 530171

<sup>8</sup> Ancien numéro d'article 530175

<sup>9</sup> Ancien numéro d'article 530271

<sup>10</sup> Ancien numéro d'article 530275

## ▼ Tork Chiffon de Nettoyage Ultra-Résistant 99 % Biosourcés

- Répondez aux exigences de productivité et de développement durable
- Chiffon multi-usages résistant et absorbant adapté aux tâches de nettoyage plus difficiles
- 99 % biosourcé freinant l'accumulation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, tout en permettant de réaliser les tâches de nettoyage aussi efficacement que jamais<sup>1</sup>



930150

930179

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	exelCLEAN <sup>®</sup>	Longueur de la bobine (m)	Dimensions de la feuille Lxl (cm)	Feuilles/bobine/paquet	Bobines/paquets/colis	For Wiping	FSC	OK biobased	TÜV Austria
930150	Tork Chiffon de Nettoyage Ultra-Résistant 99 % Biosourcé	W8	Blanc	●		31,5x38,5	50	8	●	●		●
<b>Nouveau</b> 930179	Tork Chiffon de Nettoyage Ultra-Résistant 99 % Biosourcé - Top Pack	W8	Blanc	●		41,5x35,5	105	4	●	●	●	●

## ▼ Tork Chiffons de Nettoyage Industriels



520304

520337

520679

520372

520350

- Doux, souple pour les tâches industrielles faciles ou moyennement difficiles
- Idéal pour nettoyer l'huile et la graisse
- Offre un résultat de nettoyage professionnel grâce à la technologie Tork exelCLEAN<sup>®</sup>

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	exelCLEAN <sup>®</sup>	Longueur de la bobine (m)	Dimensions de la feuille Lxl (cm)	Feuilles/bobine/paquet	Bobines/paquets/colis	For Wiping	FSC	OK biobased	TÜV Austria
520304	Bobine maxi	W1	Gris	●	361	38x42	950	1	●	●		●
520337 <sup>2</sup>	Bobine Combi en boîte	W1/W2/W3	Gris	●	148	38x31,5	390	1	●	●		●
520679 <sup>3</sup>	Plié – Top Pack	W4	Gris	●		41,5x35,5	120	4	●	●		●
520372 <sup>4</sup>	Plié – Handy Box	W7	Gris	●		41,5x35,5	210	1	●	●		●
520350	Plié – Petit paquet	W8	Gris	●		31,5x38,5	55	8	●	●		●

<sup>1</sup> Produit certifié OK biobased par TÜV Austria.

<sup>2</sup> Combi = rouleau pour système à dévidage central W2/W3 mais également compatible avec les systèmes à dévidage latéral W1.

<sup>3</sup> Ancien numéro d'article 520678

<sup>4</sup> Ancien numéro d'article 520371

### ▼ Tork Chiffons de Nettoyage



- Chiffon multi-usages doux et souple pour tâches de nettoyage faciles
- Absorbe rapidement les liquides et l'huile
- Offre un résultat de nettoyage professionnel grâce à la technologie Tork exeCLEAN®

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	exeCLEAN®	Longueur de la bobine (m)	Dimensions de la feuille Lxl (cm)	Feuilles/bobine/paquet	Bobines/paquets/colis	For Wiping	Aerial Delivery	FSC	TORK SAFE HANDLING
510104	Bobine maxi	W1	Blanc	●	380	38x42	1.000	1	●	●	●	●
510204	Bobine maxi	W1	Bleu	●	380	38x42	1.000	1	●	●	●	●
510137 <sup>1</sup>	Bobine Combi en boîte	W1/W2/W3	Blanc	●	152	38x31,5	400	1	●	●	●	●
510237 <sup>1</sup>	Bobine Combi en boîte	W1/W2/W3	Bleu	●	152	38x31,5	400	1	●	●	●	●
510479 <sup>2</sup>	Plié – Top Pack	W4	Blanc	●		41,5x35,5	120	4	●	●	●	●
510172 <sup>3</sup>	Plié – Handy Box	W7	Blanc	●		41,5x35,5	210	1	●	●	●	●
510272 <sup>4</sup>	Plié – Handy Box	W7	Bleu	●		41,5x35,5	210	1	●	●	●	●
510150	Plié – Petit paquet	W8	Blanc	●		31,5x38,5	55	8	●	●	●	●

### ▼ Tork Chiffon de Nettoyage Industriel Non Pelucheux



190578

- Convient au nettoyage avant peinture
- Faible peluchage
- Excellents résultats avec les solvants

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	Dimensions de la feuille Lxl (cm)	Feuilles/paquet	Paquets/colis	For Wiping	TORK SAFE HANDLING
190578	Plié – Top Pack	W4	Bleu	32,4x39	80	5	●	●

### ▼ Tork Chiffon de Nettoyage Non Pelucheux



190494 190478 190493 190492 190491

- Faible peluchage
- Résistant et absorbant
- Efficace avec les solvants, détergents et désinfectants

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	Longueur du rouleau (m)	Dimensions de la feuille Lxl (cm)	Feuilles/rouleau/paquet	Rouleaux/paquets/colis	For Wiping	FSC	TORK SAFE HANDLING
190494 <sup>1</sup>	Rouleau Combi	W1/W2/W3	Turquoise	180	36x27,5	500	1	●	●	●
190478	Plié – Top Pack	W4	Turquoise		42,8x35,5	120	5	●	●	●
190493	Plié – Petit Paquet	W8	Turquoise		30x38,5	75	8	●	●	●
190492	Rouleau à dévidage central – Seau portable	W10	Turquoise	60	30x16,5	200	4	●	●	●
190491	Rouleau à dévidage central – Recharge pour seau portable	W10	Turquoise	60	30x16,5	200	4	●	●	●

<sup>1</sup> Combi = rouleau pour système à dévidage central W2/W3 mais également compatible avec les systèmes à dévidage latéral W1.

<sup>2</sup> Ancien numéro d'article 510478

<sup>3</sup> Ancien numéro d'article 510171

<sup>4</sup> Ancien numéro d'article 510271

## Chiffon pour Service de Restauration

## Nettoyage

### ▼ Tork Torchon pour Cuisine

- Chiffon en coton épais, convient à la plupart des tâches de nettoyage en cuisine
- Résistant à la chaleur
- Doux et très absorbant
- Produit 100 % biosourcé freinant l'accumulation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, tout en permettant de réaliser les tâches de nettoyage aussi efficacement que jamais<sup>1</sup>



473179

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	Dimensions de la feuille L x l (cm)	Feuilles/paquet	Paquets/colis				
473179 <sup>2</sup>	Plié – Top Pack	W4	Blanc	41,5x35,5	75	4	●	●	●	●

### ▼ Tork Chiffons de Nettoyage Longue Durée

- Chiffon de nettoyage résistant et absorbant
- Peut être utilisé de manière répétée sans se déchirer
- Faible peluchage
- Produit 100 % biosourcé freinant l'accumulation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, tout en permettant de réaliser les tâches de nettoyage aussi efficacement que jamais<sup>1</sup>



90537



90479



90145

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	Longueur de la bobine (m)	Dimensions de la feuille L x l (cm)	Feuilles/bobine/paquet	Bobines/paquets/colis					
90537 <sup>3</sup>	Bobine Combi en boîte	W1/W2/W3	Blanc	114	38x31,5	300	1	●	●	●	●	●
90479 <sup>4</sup>	Plié – Top Pack	W4	Blanc		41x35,5	90	4	●	●	●	●	●
90145	Plié – Petit paquet	W8	Blanc		30x38,5	50	8	●	●	●	●	●

Nouveau

### ▼ Tork Chiffons de Nettoyage Colorés Longue Durée

- Chiffon de nettoyage résistant et absorbant
- Peut être utilisé de manière répétée sans se déchirer
- Disponible en quatre coloris pour éviter les risques de contamination croisée



194450



194550



194650



194750

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	Dimensions de la feuille L x l (cm)	Feuilles/rouleau/paquet	Rouleaux/paquets/colis		
194450	Plié – Petit paquet	W8	Bleu	30x38,5	40	8	●	●
194550	Plié – Petit paquet	W8	Vert	30x38,5	40	8	●	●
194650	Plié – Petit paquet	W8	Jaune	30x38,5	40	8	●	●
194750	Plié – Petit paquet	W8	Rouge	30x38,5	40	8	●	●

<sup>1</sup> Produit certifié OK biobased par TÜV Austria.

<sup>2</sup> Ancien numéro d'article 473178

<sup>3</sup> Bobine compatible avec les distributeurs à dévidage central W2/W3 et les distributeurs à dévidage latéral W1.

<sup>4</sup> Ancien numéro d'article 90478

## Chiffons de polissage

## Polissage

### ▼ Tork Chiffons de polissage



- Idéal pour le polissage
- Doux et souple – le chiffon retient et libère les agents polissants
- Résultat professionnel sans trace

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	Longueur du rouleau (m)	Dimensions de la feuille Lxl (cm)	Feuilles/rouleau/paquet	Rouleaux/paquets/colis	FSC	Recyclable
197270 <sup>1</sup>	Rouleau Combi	W1/W2/W3	Blanc	171	38x31,5	450	1	●	
197478	Plié – Top Pack	W4	Blanc		42,8x35,5	125	5	●	●

## Lingettes imprégnées

## Nettoyage

### ▼ Tork Lingettes imprégnées pour nettoyage des mains



- Prêt à l'emploi – préchargé de lingettes imprégnées jetables
- Hygiénique – dissout la graisse, l'huile et la saleté
- Réduit les déchets – seau réutilisable

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	Longueur du rouleau (m)	Dimensions de la feuille Lxl (cm)	Feuilles/rouleau	UV	Avance Certified	FSC
190594	Seau	W15	Blanc	16	27x27	58	4	●	●
190694	Recharge	W15	Blanc	16	27x27	58	4	●	●

### ▼ Tork Lingettes imprégnées pour nettoyage des surfaces



- Prêt à l'emploi – préchargé de lingettes imprégnées jetables
- Hygiénique – dissout la graisse, l'huile et la saleté
- Réduit les déchets – seau réutilisable

Réf. art.	Format	ID système	Couleur	Longueur du rouleau (m)	Dimensions de la feuille Lxl (cm)	Feuilles/rouleau	UV	FSC
190592	Seau	W14	Blanc	16	27x27	58	4	●
190692	Recharge	W14	Blanc	16	27x27	58	4	●

<sup>1</sup> Combi = rouleau pour système à dévidage central W2/W3 mais également compatible avec les systèmes à dévidage latéral W1.

# Microfibres

Les microfibres sont très fines de sorte qu'elles présentent une surface très importante, ce qui augmente la capacité d'absorption. Les espaces entre les fibres fractionnées de nos chiffons microfibre créent des poches permettant d'attraper facilement la saleté et la poussière, mais sont aussi suffisamment fins pour essuyer les microbes. Tissées ensemble dans un chiffon en tissu, les microfibres créent un chiffon aux propriétés de nettoyage excellentes et efficaces.



## Chiffons de Nettoyage microfibre réutilisables Tork

- Lavables jusqu'à 300 fois<sup>1</sup>
- Essuie 99,9 % des microorganismes des surfaces, y compris Cdifff<sup>2</sup>
- Peut s'utiliser sec ou en combinaison avec des solutions de nettoyage, produits hydroalcooliques et désinfectants
- Disponible en quatre couleurs différentes afin de réduire le risque de contaminations croisées
- Faible peluchage



183600



183601



183602



183603

Réf. art.	Format	Couleur	Matière	Efficacité	Dimensions de la feuille L x l (cm)	Feuilles/ paquet	Paquets/ colis		Lavable
183600	Tork Chiffons de Nettoyage microfibre réutilisables	Bleu	Microfibre	Microorganismes	30,5x30,5	6	8	●	●
183601	Tork Chiffons de Nettoyage microfibre réutilisables	Jaune	Microfibre	Microorganismes	30,5x30,5	6	8	●	●
183602	Tork Chiffons de Nettoyage microfibre réutilisables	Vert	Microfibre	Microorganismes	30,5x30,5	6	8	●	●
183603	Tork Chiffons de Nettoyage microfibre réutilisables	Rouge	Microfibre	Microorganismes	30,5x30,5	6	8	●	●

## Tork Chiffons de Nettoyage Microfibre à usage unique



183700

- Essuie 99,99 % des microorganismes des surfaces, y compris Cdifff<sup>2</sup>
- Conçu pour une seule utilisation et jetable
- Peut s'utiliser sec ou en combinaison avec des solutions de nettoyage, produits hydroalcooliques et désinfectants
- Faible peluchage

Réf. art.	Format	Couleur	Matière	Efficacité	Dimensions de la feuille L x l (cm)	Feuilles/ paquet	Paquets/ colis
183700	Tork Chiffon de Nettoyage en microfibre jetable	Blanc avec Bleu	Microfibre	Microorganismes	29,5x34	40	8

## Tork Chiffon de Nettoyage

- Chiffon multi-usages doux et souple pour tâches de nettoyage faciles
- Absorbe rapidement les liquides et l'huile
- Offre un résultat de nettoyage professionnel grâce à la technologie Tork exeICLEAN<sup>®</sup>



510150

Réf. art.	Format	Couleur		Dimensions de la feuille L x l (cm)	Feuilles/ paquet	Paquets/ colis				
510150	Plié – Petit paquet	Blanc	●	31,5x38,5	55	8	●	●	●	●

<sup>1</sup> Lavé en suivant les directives fournies par le CDC/NHS relatives à l'eau chaude et les indications figurant sur l'étiquette.

<sup>2</sup> Pour une utilisation avec de l'eau. Si l'usage de désinfectants est requis par les directives ou les autorités locales, consultez l'étiquette du désinfectant pour des informations sur l'usage et l'efficacité du produit. Référez-vous aux instructions du fabricant pour l'application de désinfectant avec des chiffons en microfibre. Les méthodes sont des versions modifiées des méthodes standardisées. (EN 16615 et ASTM E-2362-16 et E-2967-15). Testé avec S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, C. albicans, C. difficile. Pour les surfaces environnementales – pas les appareils médicaux (ne stérilise pas).

## Désinfectants prêts à l'emploi, efficaces contre une grande variété de bactéries, levures et virus dont le coronavirus.

- Éliminent 99,99 % des bactéries en cinq minutes<sup>1</sup>
- Éliminent 99,9 % des levures en cinq minutes<sup>2</sup>
- Aucune précaution d'emploi particulière ; non inflammables



### Tork Lingettes désinfectantes pour Surfaces



193600

- Élimine 99,99 % des virus enveloppés en 30 secondes, dont le coronavirus<sup>3</sup>
- Adaptées à une utilisation sur les surfaces et les objets durs non poreux<sup>4</sup>
- Testé sous contrôle dermatologique<sup>5</sup>
- Paquet refermable pour préserver l'humidité des lingettes

Réf. art.	Format	Couleur	Parfum	Efficacité	Normes d'efficacité	Dimensions de la feuille LxI (cm)	Feuilles/paquet	UV/Palette
193600	Tork Lingettes désinfectantes pour Surfaces	Blanc	Citrus parfum	Bactéries Levures et champignons Virus	EN 1276, EN 13697, EN 1650, EN 14476 (tous les virus enveloppés)	18x20	60	12

### Tork Spray Désinfectant pour Surfaces



193610

- Élimine 99,99 % des virus enveloppés en 5 minutes, dont le coronavirus<sup>3</sup>
- Spray multi-usage prêt à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection des surfaces
- Sûr pour les surfaces de contact alimentaire<sup>6</sup>
- Ingrédient actif d'origine 100 % végétale (acide lactique)
- Formule biodégradable<sup>7</sup>
- Embout vaporisateur polyvalent double fonction spray et mousse

Réf. art.	Format	Couleur	Parfum	Efficacité	Normes d'efficacité	Dimensions de dose (ml)	Unités/colis
193610	Tork Spray Désinfectant pour Surfaces	Transparent	Sans parfum - Odeur caractéristique	Bactéries Levures et champignons Virus	EN 1276, EN 13697, EN 1650, EN 14476 (tous les virus enveloppés)	500	6

<sup>1</sup> EN 1276 et EN 13697 : action bactéricide dans les secteurs agroalimentaire, industriel, domestique et institutionnel.

<sup>2</sup> EN 1650 et EN 13697 : action levuricide dans les secteurs agroalimentaire, industriel, domestique et institutionnel.


<sup>3</sup> EN 14476 : action virucide (virucide limité, tous virus enveloppés, tels que : grippe, Coronavirus, VIH, herpès, hépatite).

<sup>4</sup> Compatible avec les surfaces composées des matériaux suivants : aluminium, acier inoxydable, verre, plastique, caoutchouc si utilisé selon les recommandations du fabricant. Prendre garde lors d'une utilisation sur le cuivre, le laiton et dans une moindre mesure, le PMMA (plexiglas, verre acrylique) et le polycarbonate. Tester une petite zone discrète au préalable. Ce produit est conçu pour une utilisation sur les surfaces et objets uniquement. Non adapté aux surfaces de contact alimentaire.

<sup>5</sup> Ce produit est testé dermatologiquement, mais est conçu pour une utilisation sur les surfaces et objets uniquement. Non adapté aux surfaces de contact alimentaire.

<sup>6</sup> Le Spray Désinfectant des Surfaces est adapté aux applications PT2 (désinfectants non destinés à une application directe sur les humains ou les animaux) et PT4 (denrées alimentaires et aliments pour animaux). Les surfaces de contact alimentaire doivent être rincées à l'eau potable après désinfection avec le produit.

<sup>7</sup> Testé selon OCDE 301A.



# Arts de la table

## Créer une atmosphère dans son établissement

Offrir un service satisfaisant ne suffit pas – vous devez créer une expérience exceptionnelle pour obtenir des avis positifs et fidéliser vos clients. Nous savons que chaque détail a son importance, et nous pouvons vous aider à créer l'image souhaitée.



## De larges gammes de produits répondant à différents besoins

**Restauration rapide avec distributeurs de serviettes en libre-service**

Quand les clients se servent eux-mêmes en serviettes, le rechargement, la gestion des déchets et le stockage doivent être sans efforts, simples et pratiques.

**Restauration assise avec serviettes et nappages à usage unique**

La sensation de qualité de votre décoration de table est un élément d'importance qui contribue à l'ambiance du restaurant et à l'expérience client.




 **Serviettes Tork LinStyle® – rehaussez votre menu avec les couleurs adéquates ! Voyez en ligne : [bit.ly/torklinstyle-serviettes](http://bit.ly/torklinstyle-serviettes)**

## Associer couleurs et plats

Saviez-vous que les couleurs influencent la manière dont vos clients perçoivent votre restaurant, mais aussi la manière dont vos clients ressentent le goût et la saveur des plats ? L'association des bonnes couleurs de serviettes est un bon moyen de sublimer vos assiettes et d'améliorer ainsi l'expérience client.

Pour vous aider à proposer des expériences de restauration uniques, nous nous sommes associés à Lina Lundgren, chef et styliste culinaire travaillant avec des établissements prestigieux, des acteurs du secteur de la restauration et des revues gastronomiques à l'échelle mondiale.

Utilisez notre cercle chromatique, inspiré des couleurs de la gamme Tork LinStyle, et découvrez comment sublimer les saveurs de chaque plat créé dans votre restaurant.



### Le choix naturel

Les Serviettes Tork Naturelles sont développées dans un souci de développement durable. Elles sont fabriquées en fibres 100 % recyclées, non blanchies et non teintées. Elles sont aussi biodégradables, compostables, et certifiées Écolabel européen et FSC®. Même l'emballage est composé de matériaux provenant de ressources durables. Tork propose les Serviettes Naturelles pour les restaurants en libre-service et les établissements de restauration assise.

### Montrez votre engagement environnemental à table



# Tork Xpressnap Distributeurs de serviettes

Conçus pour les environnements de restauration rapide et en libre-service à forte fréquentation où les serviettes doivent toujours être à portée de main. Tork Xpressnap® et Tork Xpressnap Snack® vous permettent de proposer une expérience plus efficace lorsque hygiène et rapidité sont primordiales. La distribution feuille à feuille vous aide à contrôler la consommation et les coûts.



**Systemes de distribution  
Tork Xpressnap :**  
[bit.ly/torkxpressnapsystem](https://bit.ly/torkxpressnapsystem)

Réduit la quantité  
de serviettes  
utilisées  
d'au moins

**25 %<sup>1</sup>**



- Large gamme de distributeurs modernes et élégants répondant à tous vos besoins
- Hygiène améliorée – vos clients ne touchent que les serviettes qu'ils utilisent
- Faites passer vos messages avec les serviettes à impression personnalisée
- Communiquez sur votre marque et vos promotions grâce aux fenêtres AD-a-Glance®

Rendez-vous sur <https://adaglance.fr.tork.ch/> pour créer vos messages !

<sup>1</sup> Comparé aux distributeurs de serviettes traditionnels. Ne sont pas concernés les distributeurs Tork Xpressnap Fit N14, ni les distributeurs Tork Xpressnap électronique Drive-Thru N4.



Sur Table/Comptoir  
273002/274002

Sur Table  
272611/272612/272613

Comptoir  
272511/272512/272513

Grande capacité  
272211/272212/272213



Drive-Thru  
272250/272251/272252

Encastrable  
272701/272702/272706

Distributeurs		N4									
Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	Capacité (nb de serviettes) (1 pli pliage 1/4)	AD-a-Glance®	Mon-table	UV	FSC
273002	Tork Xpressnap® Distributeur de serviettes enchevêtrées	Image	N4	Bois	Bois	193x203x136	335			1	●
274002	Tork Xpressnap® Distributeur de serviettes enchevêtrées	Image	N4	Aluminium	Aluminium	209x178x150	335			1	
272611	Tork Xpressnap® Distributeur de serviettes enchevêtrées de table	Signature	N4	Noir	plastique	169x200x141	275	●		4	
272612	Tork Xpressnap® Distributeur de serviettes enchevêtrées de table	Signature	N4	Rouge	plastique	169x200x141	275	●		4	
272613	Tork Xpressnap® Distributeur de serviettes enchevêtrées de table	Signature	N4	Gris	plastique	169x200x141	275	●		4	
272511	Tork Xpressnap® Distributeur de serviettes enchevêtrées de comptoir	Signature	N4	Noir	plastique	145x191x307	550	●		1	
272512	Tork Xpressnap® Distributeur de serviettes enchevêtrées de comptoir	Signature	N4	Rouge	plastique	145x191x307	550	●		1	
272513	Tork Xpressnap® Distributeur de serviettes enchevêtrées de comptoir	Signature	N4	Gris	plastique	145x191x307	550	●		1	
272211	Tork Xpressnap® Distributeur de serviettes enchevêtrées grande capacité	Signature	N4	Noir	plastique	622x235x235	1.100	●	●	1	
272212	Tork Xpressnap® Distributeur de serviettes enchevêtrées grande capacité	Signature	N4	Rouge	plastique	622x235x235	1.100	●	●	1	
272213	Tork Xpressnap® Distributeur de serviettes enchevêtrées grande capacité	Signature	N4	Gris	plastique	622x235x235	1.100	●	●	1	
272250	Tork Xpressnap® Drive-Thru Distributeur de serviettes enchevêtrées	Signature	N4	Noir	plastique	622x235x254	900	●	●	1	
272251	Tork Xpressnap® distributeur électronique de serviettes Drive-Thru	Signature	N4	Noir	plastique	181x227x457	550	●		1	
272252	Tork Xpressnap® distributeur électronique de serviettes Drive-Thru Mural	Signature	N4	Noir	plastique	457x22x187	550	●	●	1	
200266	Adaptateur d'alimentation pour Tork Xpressnap® distributeur électronique de serviettes Drive-Thru	Signature	N4	Noir	plastique	74x37x44				1	
272701	Tork Xpressnap® Distributeur de serviettes enchevêtrées encastrable	Signature	N4	Noir	plastique	343x251x178	675		●	1	
272702	Tork Xpressnap® Distributeur de serviettes enchevêtrées encastrable	Signature	N4	Noir	plastique	546x251x178	1.100		●	1	
272706	Tork Xpressnap® Distributeur de serviettes enchevêtrées encastrable		N4	Metal	Metal	36x225x184	675		●	1	



13670/15840/15850/10840



18960

18961

18962

18963

12880/12840

13840

Consommables														
Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Couleur	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée LxI (cm)	Serviettes/ paquet	Serviettes/ Unité	UV	For Wiping	Ecolabel	FSC	TORK EASY HANDLING
13670	Tork Xpressnap® Serviettes enchevêtrées extra douces pour distributeur, Blanc imprimé feuille	N4	Premium	Blanc	2	1/4	21,3x33,0	100	500 (5x100)	4.000 (8x5x100)	●	●	●	●
15840	Tork Xpressnap® Serviettes enchevêtrées extra douces pour distributeur, Blanc	N4	Premium	Blanc	2	1/4	21,3x33,0	100	500 (5x100)	4.000 (8x5x100)	●	●	●	●
15850	Tork Xpressnap® Serviettes enchevêtrées extra douces pour distributeur, Blanc	N4	Premium	Blanc	2	1/2	21,3x16,5	200	1.000 (5x200)	8.000 (8x5x200)	●	●	●	●
18960	Tork Xpressnap® Serviettes enchevêtrées extra douces pour distributeur, Bordeaux rouge	N4	Premium	Bordeaux rouge	2	1/2	21,3x16,5	200	1.000 (5x200)	8.000 (8x5x200)	●	●	●	●
18961	Tork Xpressnap® Serviettes enchevêtrées extra douces pour distributeur, Noir	N4	Premium	Noir	2	1/2	21,3x16,5	200	1.000 (5x200)	8.000 (8x5x200)	●	●	●	●
18962	Tork Xpressnap® Serviettes enchevêtrées extra douces pour distributeur, Citron vert	N4	Premium	Citron vert	2	1/2	21,3x16,5	200	1.000 (5x200)	8.000 (8x5x200)	●	●	●	●
18963	Tork Xpressnap® Serviettes enchevêtrées extra douces pour distributeur, Orange	N4	Premium	Orange	2	1/2	21,3x16,5	200	1.000 (5x200)	8.000 (8x5x200)	●	●	●	●
12880	Tork Xpressnap® Serviettes enchevêtrées extra douces pour distributeur, Naturel	N4	Premium	Naturel	2	1/2	21,3x16,5	200	1.000 (5x200)	8.000 (8x5x200)	●	●	●	●
12840	Tork Xpressnap® Serviettes enchevêtrées pour distributeur, Naturel	N4	Advanced	Naturel	1	1/4	21,3x33,0	225	1.125 (5x225)	9.000 (8x5x225)	●	●	●	●
13840	Tork Xpressnap® Serviettes enchevêtrées pour distributeur, Naturel Imprimé Écologique	N4	Advanced	Naturel	1	1/4	21,3x33,0	225	1.125 (5x225)	9.000 (8x5x225)	●	●	●	●
10840	Tork Xpressnap® Serviettes enchevêtrées pour distributeur, Blanc	N4	Universal	Blanc	1	1/4	21,3x33,0	225	1.125 (5x225)	9.000 (8x5x225)	●	●	●	●

## Tork Xpressnap Snack®

N10



273003



274003



13671/17840

- Distributeur petit format – convient à toutes les tables
- Pour les occasions où une petite serviette suffit
- Les paquets sont protégés par un emballage plastique pour une meilleure manipulation et une meilleure hygiène
- Personnalisation possible

### Distributeurs

Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	Capacité (nb de serviettes) (1 pli pliage 1/4)	AD-a-Glance	Montable	UV	FSC
273003	Tork Xpressnap Snack® Distributeur de serviettes	Image	N10	Bois	Bois	116x146x136	165			4	●
274003	Tork Xpressnap Snack® Distributeur de serviettes	Image	N10	Aluminium	Aluminium	138x121x144	165			4	

### Consommables

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Couleur	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/paquet	Serviettes/Unité	UV	For Wiping	Ecolabel	FSC	TORK EASY HANDLE™
13671	Tork Xpressnap Snack® Serviettes enchevêtrées extra douces pour distributeur, Blanc imprimé feuille	N10	Premium	Blanc	2	1/4	21,3x21,4	100	500 (5x100)	4.000 (8x5x100)	●	●	●	●
17840	Tork Xpressnap Snack® Serviettes enchevêtrées pour distributeur, Blanc	N10	Universal	Blanc	1	1/4	21,3x21,4	225	1.125 (5x225)	9.000 (8x5x225)	●	●	●	●

## Tork Distributeurs Traditionnels et consommables

N1, N2, N7



271800



271700



271600

- Empilable – gain de place
- Hygiénique et simple – fiabilité prouvée

### Distributeurs

Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions HxIxP (mm)	Capacité (nb de serviettes)	AD-a-Glance	Montable	UV
271800	Tork Distributeur sur table pour Serviettes Fastfold		N2	Aluminium/Gris	Aluminium	131x101x147	90			4
271700	Tork Distributeur de comptoir pour Serviettes Fastfold		N2	Aluminium/Gris	Aluminium	134x105x311	275			1
271600	Tork Distributeur de comptoir pour Serviettes Counterfold		N1	Aluminium/Gris	Aluminium	107x189x356	300			1



Fastfold  
10933



Counterfold  
10935



Counterfold  
478094



Superfold  
477514

- Pour différents besoins et environnements
- Personnalisation possible

### Consommables

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Couleur	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/paquet	Serviettes/Unité	UV	For Wiping	Ecolabel	FSC	TORK EASY HANDLE™
10933	Tork Serviettes pour distributeur Fastfold, Blanc	N2	Universal	Blanc	1	Fastfold	30x24	300	300	10.800 (36x300)	●	●	●	●
10935	Tork Serviettes pour distributeur Counterfold, Blanc	N1	Universal	Blanc	1	Counterfold	33x30	300	300	7.200 (24x300)	●	●	●	●
478094	Tork Serviettes pour distributeur Counterfold, Naturel	N1	Universal	Naturel	1	Counterfold	32x31	300	300	7.200 (24x300)	●	●	●	●
477514	Tork Serviettes pour distributeur Superfold, Blanc	N7	Universal	Blanc	1	Superfold	41x31	300	300	5.400 (18x300)	●	●	●	●

# Tork Xpressnap Fit

La solution de serviettes plus intelligente qui renforce votre efficacité et favorise une bonne hygiène

Tork Xpressnap Fit® est notre distributeur de serviettes le plus compact jamais conçu. Permet de réduire le temps passé à recharger les distributeurs et de libérer de l'espace.

Moins de rechargements et moins de nettoyage signifient plus de temps pour vous concentrer sur vos clients et votre activité.



Réduit le nombre de serviettes inutilisées jetées de plus de la moitié<sup>1,2</sup>

## Tork Xpressnap Fit®

N14



272900

272901

- Un distributeur durable et facile à nettoyer qui réduit le temps d'entretien et protège les serviettes de la saleté et des éclaboussures
- Design compact offrant plus d'espace sur la table pour les clients
- Réduit le temps de rechargement des serviettes de **46 %**<sup>1</sup>
- Réduit l'espace de stockage des serviettes jusqu'à **35 %**<sup>2</sup>
- Sert presque **2x** plus de visiteurs entre les réapprovisionnements<sup>1</sup>

### Distributeurs

Réf. art.	Nom	Gamme	ID système	Couleur	Matériau	Dimensions LxI x H (mm)	Capacité (nb de serviettes)	AD-a-Glance	Montable	UV
272900	Tork Xpressnap Fit® Distributeur de serviettes de table	Signature	N14	Noir	Plastique	141x113x170	168	●		4
272901	Tork Xpressnap Fit® Distributeur de serviettes sur comptoir	Signature	N14	Noir	Plastique	326x121x143	324	●		1



15830

12830

- Une serviette de taille normale dans un distributeur petit format
- Pliage spécialement conçu pour rendre la première serviette facile à attraper après les rechargements de distributeurs
- Le gaufrage feuille améliore l'expérience client et est facilement reconnaissable

### Consommables

Réf. art.	Nom	ID système	Qualité	Couleur	Nombre de plis	Dimensions feuille dépliée LxI (cm)	Serviettes/ paquet	Serviettes/ Unité	UV	For Wiping	Ecobabel	FSC	TORK SAFE HANDLING
15830	Tork Xpressnap Fit® Serviettes enchevêtrées Blanches pour distributeur	N14	Advanced	Blanc	2	21,3x16,5	120	720 (6x120)	4.320 (6x6x120)	●	●	●	●
12830	Tork Xpressnap Fit® Serviettes enchevêtrées Naturelles pour distributeur	N14	Advanced	Naturel	2	21,3x16,5	120	720 (6x120)	4.320 (6x6x120)	●	●	●	●

<sup>1</sup> Comparé au Distributeur de serviettes traditionnel Tork Fastfold (Distributeur Tork : 271800 et Consommable Tork : 10933).


<sup>2</sup> Comparé au Distributeur de serviettes traditionnel Tork Counterfold (Distributeur Tork : 271600 et Consommable Tork : 10935).

# Tork LinStyle

Impressionnez vos clients avec nos serviettes Premium Tork LinStyle® – parfaites pour les restaurants souhaitant offrir l'aspect et le toucher luxueux d'une serviette en tissu, mais préférant les serviettes jetables à usage unique. Nos serviettes Premium Tork LinStyle sont sensiblement plus douces et plus épaisses que les serviettes en papier standards, tout en étant ultra absorbantes. Offrant une grande variété de formats et de coloris, elles vous permettent de créer une expérience de restauration créative et colorée qui incitera vos clients à revenir.



**L'aspect du tissu associé aux avantages d'une serviette à usage unique**



**Attirer l'oeil du client dans un restaurant – Où se pose le regard de vos clients ? :**  
[bit.ly/torkeyetracking](https://bit.ly/torkeyetracking)



- Serviettes qui durent jusqu'à la fin du repas grâce à une douceur et une résistance exceptionnelle
- Gagnez un temps précieux avec nos serviettes prépliées ou nos serviettes pochette à couverts
- Variez vos serviettes Tork LinStyle en fonction des occasions, des menus ou des moments, grâce à une large gamme de serviettes : Dinner, Lunch ou Cocktail

## Tork LinStyle® Serviettes Dinner XL



478883



478170



- Parfaites pour les restaurants qui souhaitent donner une impression de qualité mais préfèrent utiliser des serviettes à usage unique
- Apparence textile de luxe
- Douceur exceptionnelle
- Disponible en blanc

Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/paquet	UV			
Tork LinStyle® Grande Serviettes Dinner	Premium	1	1/4	48x48	25	12x25 (300)	●	●	
Tork LinStyle® Grande Serviettes Dinner	Premium	1	1/8	48x48	50	6x50 (300)	●	●	

## Tork LinStyle® Serviettes Dinner pliage 1/4



Boîte Tork Easy Handling® avec accès et ouverture faciles

- Parfaites pour les restaurants qui souhaitent donner une impression de qualité mais préfèrent utiliser des serviettes à usage unique
- Apparence textile de luxe
- Douceur exceptionnelle
- Disponibles dans un large éventail de coloris classiques et modernes
- Personnalisation possible

Blanc	Champagne	Crème	Corail	Jaune moutarde	Orange	Rouge	Bordeaux	Pistache
478711	478712	478713	478881	478859	478851	478854	478855	478876
Bleu turquoise	Vert sapin	Bleu marine	Bistre	Cacao	Gris	Anthracite	Noir	
478880	478847	478856	478874	478727	478728	478882	478726	

Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/paquet	UV			
Tork LinStyle® Serviettes Dinner	Premium	1	1/4	39x39	50	12x50 (600)	●	●	●

## Tork LinStyle® Serviettes Dinner pliage 1/8



Boîte Tork Easy Handling® avec accès et ouverture faciles

- Parfaites pour les restaurants qui souhaitent donner une impression de qualité mais préfèrent utiliser des serviettes à usage unique
- Apparence textile de luxe
- Douceur exceptionnelle
- Disponibles dans des coloris classiques et modernes
- Pré-pliées pour économiser du temps
- Personnalisation possible

Blanc	Champagne	Crème	Corail	Jaune moutarde	Orange	Rouge	Bordeaux	Pistache
478145	478147	478146	478160	478161	478162	478149	478148	478163
Bleu turquoise	Vert sapin	Bleu marine	Bistre	Cacao	Gris	Anthracite	Noir	
478164	478165	478166	478167	478150	478168	478169	478151	

Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/paquet	UV			
Tork LinStyle® Serviettes Dinner	Premium	1	1/8	39x39	50	12x50 (600)	●	●	●

## Tork LinStyle® Serviettes Cocktail



Boîte Tork Easy Handling® avec accès et ouverture faciles

- Parfaites pour les restaurants qui souhaitent donner une impression de qualité mais préfèrent utiliser des serviettes à usage unique
- Apparence textile de luxe
- Douceur exceptionnelle
- Disponibles dans des coloris classiques et modernes
- Personnalisation possible

Blanc	Noir
509541	509542

Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/paquet	UV			
Tork LinStyle® Serviettes Cocktail	Premium	1	1/4	24x24	100	14x100 (1.400)	●	●	●

## Tork LinStyle® Serviettes pochette à couverts



Boîte Tork Easy Handling® avec accès et ouverture faciles

- Parfaites pour les restaurants qui souhaitent donner une impression de qualité mais préfèrent utiliser des serviettes à usage unique
- Apparence textile de luxe
- Douceur exceptionnelle
- Disponibles dans des coloris classiques et modernes
- Personnalisation possible

Blanc	Crème	Champagne	Rouge	Bordeaux	Cacao	Noir
509600	509601	509602	509604	509603	509605	509606

Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/paquet	UV			
Tork LinStyle® Serviettes pochette à couverts	Premium	1	Serviette pochette à couverts	40x39	50	12x50 (600)	●	●	●

## Tork Toucher textile Pochette à couverts



13660



15660

- Parfaites pour les restaurants qui souhaitent donner une impression de qualité mais préfèrent utiliser des serviettes à usage unique
- Apparence textile de luxe
- Serviette pochette à couverts prépliée rigide

Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/paquet	UV			
Tork Toucher textile Serviettes Pochette à Couverts Symphony, Blanc	Premium	1	Serviette pochette à couverts	39x39	200	6x200 (1.200)	●	●	●
Tork Toucher textile Serviettes Pochette à Couverts, Blanc	Premium	1	Serviette pochette à couverts	39x39	200	6x200 (1.200)	●	●	●

## Tork Toucher textile Serviettes décorées



509413

- Parfaites pour les restaurants qui souhaitent donner une impression de qualité mais préfèrent utiliser des serviettes à usage unique
- Apparence textile de luxe
- Rigides et faciles à plier

Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/paquet	UV			
Tork Toucher textile Serviettes Dinner Élegance, Blanc	Premium	1	1/4	39x39	50	10x50 (500)	●	●	●

## Tork Serviettes Pochette à Couverts en papier Doux



13662

- Haute qualité, douces et absorbantes
- Décor Bon Appétit pour égayer la décoration de la table
- Serviettes pochette à couverts prépliées

Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/paquet	UV				
Tork Serviettes pochette à couverts Bon Appétit Doux	Advanced	3	Serviette pochette à couverts	39x39	200	6x200 (1.200)	●	●	●	●

## Tork Serviettes Dinner Gaufrees pliage 1/4



Boîte Tork Easy Handling® avec accès et ouverture faciles

- Très épaisses, absorbantes et douces en raison du gaufrage spécial sur toute la surface
- Idéales pour le dîner

Blanc	Noir	Bordeaux	Marron	Champagne	Rouge
509414	509419	509417	509418	509415	509416

Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/ paquet	UV				
Tork Serviettes Dinner Gaufrees	Advanced	2	1/4	39x39	50	20x50 (1.000)	●	●	●	●

## Tork Serviettes Dinner Gaufrees pliage 1/8



Boîte Tork Easy Handling® avec accès et ouverture faciles

- Très épaisses, absorbantes et douces en raison du gaufrage spécial sur toute la surface
- Idéales pour le dîner
- Pré-pliées pour économiser du temps

Blanc	Noir
509420	509421

Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/ paquet	UV				
Tork Serviettes Dinner Gaufrees	Advanced	2	1/8	39x39	50	20x50 (1.000)	●	●	●	●

## Tork Serviettes Dinner Douces 3 plis pliage 1/4



- Haute qualité, douces et absorbantes
- Dimensions idéale pour la table
- Large éventail de coloris modernes et classiques
- Personnalisation possible

Blanc	Bistre	Saumon	Ivoire	Citron vert	Bleu ciel	Bleu marine
477577	477667	477912	477583	477910	477913	477594
Noir	Gris	Marron	Champagne	Jaune	Vert sapin	Bleu pétrole
477675	477673	477774	477588	477911	477604	477914
Rose pâle	Aubergine	Anthracite	Rouge	Orange	Terracotta	Bordeaux
509400	477775	509401	477591	477915	477601	477599

Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/ paquet	UV	For Wiping	FSC	Ecolabel	TORK BODY WASHING
Tork Serviettes Dinner Douces	Advanced	3	1/4	39x39	100	12x100 (1.200)	●	●	●	●

## Tork Serviettes Dinner Douces 3 plis pliage 1/8



- Haute qualité, douces et absorbantes
- Dimensions idéale pour la table
- Disponibles dans divers coloris classiques
- Pré-pliées pour gagner du temps (pliage "bloc-notes")
- Personnalisation possible

Blanc	Ivoire	Champagne	Jaune	Vert sapin	Bordeaux	Rouge	Bleu marine	Noir
477579	477622	477615	470252	477617	477618	477620	477619	470251

Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/ paquet	UV	For Wiping	FSC	Ecolabel	TORK BODY WASHING
Tork Serviettes Dinner Douces	Advanced	3	1/8	39x39	100	12x100 (1.200)	●	●	●	●

## Tork Serviettes Dinner 2 plis pliage 1/4



- Grande qualité et très absorbantes
- Dimensions parfaite pour la table
- Large éventail de coloris modernes et classiques
- Personnalisation possible

Blanc 478746	Bistre 478751	Ivoire 478747	Citron vert 477900	Bleu ciel 477905	Bleu océan 478756	Noir 478761
Gris 478762	Marron 478765	Champagne 478750	Jaune 477901	Vert sapin 478757	Bleu pétrole 477906	Rose pâle 509402
Aubergine 478764	Anthracite 509403	Rouge 478752	Orange 477907	Terracotta 478763	Bordeaux 478875	Naturel 477357

Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/paquet	UV				
Tork Serviettes Dinner	Advanced	2	1/4	39x39	150	12x150 (1.800)	●	●	●	●

## Tork Serviettes Dinner 2 plis pliage 1/8



- Grande qualité et très absorbantes
- Dimensions parfaite pour la table
- Disponibles dans divers coloris classiques
- Pré-pliées pour gagner du temps (pliage "bloc-notes")
- Personnalisation possible

Blanc 477554	Naturel 477352	Ivoire 477565	Champagne 477611	Jaune 470403	Vert sapin 477572
Bleu océan 470405	Terracotta 477606	Bordeaux 477570	Rouge 477609	Noir 470404	

Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/paquet	UV				
Tork Serviettes Dinner	Advanced	2	1/8	39x39	150	12x150 (1.800)	●	●	●	●

## Tork Serviettes Lunch Douces 3 plis pliage 1/4



Le design du paquet permet une disposition horizontale et verticale

- Grande qualité, douces et absorbantes
- Idéales pour le petit-déjeuner et le déjeuner
- Large éventail de coloris modernes et classiques
- Personnalisation possible

<b>Blanc</b>	<b>Bistre</b>	<b>Saumon</b>	<b>Ivoire</b>	<b>Jaune</b>	<b>Bleu ciel</b>	<b>Bleu océan</b>
477414	470000	477863	477866	477862	477871	477412
<b>Noir</b>	<b>Gris</b>	<b>Marron</b>	<b>Champagne</b>	<b>Citron vert</b>	<b>Vert sapin</b>	<b>Bleu pétrole</b>
477864	477869	477872	477868	477860	477413	477874
<b>Rose pâle</b>	<b>Aubergine</b>	<b>Anthracite</b>	<b>Rouge</b>	<b>Orange</b>	<b>Terracotta</b>	<b>Bordeaux</b>
477849	477865	477848	477861	477870	477867	477411

Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/ paquet	UV				
Tork Serviettes Lunch Douces	Advanced	3	1/4	33x33	150	10x150 (1.500)	●	●	●	●

## Tork Serviettes Lunch Douces 3 plis pliage 1/8



Le design du paquet permet une disposition horizontale et verticale

- Grande qualité, douces et absorbantes
- Idéales pour le petit-déjeuner et le déjeuner
- Disponibles dans divers coloris classiques
- Pré-pliées pour économiser du temps
- Personnalisation possible

<b>Blanc</b>	<b>Ivoire</b>	<b>Champagne</b>	<b>Jaune</b>	<b>Vert sapin</b>	<b>Bleu océan</b>	<b>Bordeaux</b>	<b>Rouge</b>	<b>Noir</b>
477416	477884	477882	477880	477420	477419	477418	477883	477881

Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/ paquet	UV				
Tork Serviettes Lunch Douces	Advanced	3	1/8	33x33	150	10x150 (1.500)	●	●	●	●

## Tork Serviettes Lunch 2 plis pliage 1/4



Le design du paquet permet une disposition horizontale et verticale

- Douces et absorbantes
- Idéales pour le petit-déjeuner et le déjeuner
- Large éventail de coloris modernes et classiques
- Personnalisation possible

Blanc	Naturel	Bistre	Ivoire	Citron vert	Bleu ciel	Rose pâle	Anthracite
477149	477350	477202	477206	477840	477844	477847	477846
Bleu océan	Orange	Terracotta	Bordeaux	Noir	Gris	Marron	Rouge
477215	477843	477216	477213	477148	477205	477208	477210
Aubergine	Champagne	Jaune	Vert sapin	Bleu pétrole			
477207	477153	477841	477214	477845			

Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/ paquet	UV	For Wiping	FSC	Greenleaf	TORK SAFE HANDLING
Tork Serviettes Lunch	Advanced	2	1/4	33x33	200	10x200 (2.000)	●	●	●	●

## Tork Serviettes Lunch 2 plis pliage 1/8



Le design du paquet permet une disposition horizontale et verticale

- Douces et absorbantes
- Idéales pour le petit-déjeuner et le déjeuner
- Disponibles dans deux coloris classiques
- Pré-pliées pour économiser du temps
- Personnalisation possible

Blanc	Naturel	Ivoire	Champagne	Jaune
477402	477351	477426	477427	477850
Vert sapin	Bleu océan	Bordeaux	Rouge	Noir
477423	477421	477422	477417	477851

Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/ paquet	UV	For Wiping	FSC	Greenleaf	TORK SAFE HANDLING
Tork Serviettes Lunch	Advanced	2	1/8	33x33	200	10x200 (2.000)	●	●	●	●

## Tork Serviettes Lunch Décorées 2 plis pliage 1/8



477302  
Good Morning



477303  
Bon Appétit



477304  
Texte

- Idéales pour le petit-déjeuner et le déjeuner
- Soulignez l'occasion
- Pré-pliées pour économiser du temps

Réf. art.	Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/paquet	UV				
477302	Tork Serviettes Lunch, Good Morning	Advanced	2	1/8	33x33	200	10x200 (2.000)	●	●	●	●
477303	Tork Serviettes Lunch, Bon Appétit	Advanced	2	1/8	33x33	200	10x200 (2.000)	●	●	●	●
477304	Tork Serviettes Lunch, Texte	Advanced	2	1/8	33x33	200	10x200 (2.000)	●	●	●	●

## Tork Serviettes Lunch Décorées 1 pli pliage 1/4



509350




509351



509356



509358



509359



509360



509361

- Décors pour égayer la décoration de la table
- Économique
- Couvrent les besoins essentiels

Réf. art.	Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/paquet	UV				
509350	Tork Serviettes Lunch, Rouge à carreaux	Universal	1	1/4	33x33	400	8x400 (3.200)	●	●	●	●
509351	Tork Serviettes Lunch, Bleu à carreaux	Universal	1	1/4	33x33	400	8x400 (3.200)	●	●	●	●
509356	Tork Serviettes Lunch, Bleu de Delft	Universal	1	1/4	33x33	400	8x400 (3.200)	●	●	●	●
509358	Tork Serviettes Lunch, Cuisine	Universal	1	1/4	33x33	400	8x400 (3.200)	●	●	●	●
509359	Tork Serviettes Lunch, Bistro	Universal	1	1/4	33x33	400	8x400 (3.200)	●	●	●	●
509360	Tork Serviettes Lunch, Campagne	Universal	1	1/4	33x33	400	8x400 (3.200)	●	●	●	●
509361	Tork Serviettes Lunch, Rural	Universal	1	1/4	33x33	400	8x400 (3.200)	●	●	●	●

## Tork Serviettes Lunch 1 pli pliage 1/4



Boîte Tork Easy Handling® avec accès et ouverture faciles

- Économique
- Couvrent les besoins essentiels
- Personnalisation possible

Naturel	Jaune	Vert sapin	Bleu marine	Orange	Bordeaux	Rouge
509301	509303	509305	509302	509304	509306	509307

Réf. art.	Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/ paquet	UV	For Wiping	Ecolabel	FSC	TORK EASY HANDLING
509335	Tork Serviettes Lunch, Blanc	Universal	1	1/4	30x30	100	28x100 (2.800)	●	●	●	●
509337	Tork Serviettes Lunch, Blanc	Universal	1	1/4	33x33	100	28x100 (2.800)	●	●	●	●
509300	Tork Serviettes Lunch, Blanc	Universal	1	1/4	33x33	500	8x500 (4.000)	●	●	●	●
509301	Tork Serviettes Lunch, Naturel	Universal	1	1/4	33x33	500	8x500 (4.000)	●	●	●	●
	Tork Serviettes Lunch, Coloré	Universal	1	1/4	33x33	500	8x500 (4.000)	●	●	●	●

## Tork Serviettes Lunch 1 pli pliage 1/8



509308

- Économique
- Couvrent les besoins essentiels
- Pré-pliées pour économiser du temps
- Personnalisation possible

Réf. art.	Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/ paquet	UV	For Wiping	Ecolabel	FSC	TORK EASY HANDLING
509308	Tork Serviettes Lunch, Blanc	Universal	1	1/8	33x33	500	8x500 (4.000)	●	●	●	●

## Tork Serviettes Cocktail Douces 3 plis pliage 1/4



Le design du paquet permet une disposition horizontale et verticale

509525

- Haute qualité et absorbantes
- Parfaites pour les bars et cafés, ou pour les en-cas
- Personnalisation possible

Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/paquet	UV				
Tork Serviettes Cocktail Douces, Blanc	Advanced	3	1/4	24x24	200	12x200 (2.400)	●	●	●	●

## Tork Serviettes Cocktail 2 plis pliage 1/4



477534



509502



- Haute qualité et absorbantes
- Parfaites pour les bars et cafés, ou pour les en-cas
- Large éventail de coloris modernes et classiques
- Personnalisation possible

Anthracite

509501

Le design du paquet permet une disposition horizontale et verticale

<b>Blanc</b>	<b>Bistre</b>	<b>Ivoire</b>	<b>Citron vert</b>	<b>Bleu ciel</b>	<b>Bleu océan</b>	<b>Orange</b>	<b>Terracotta</b>	<b>Rouge</b>	<b>Bordeaux</b>
477534	470001	477828	477822	477837	477825	477831	477838	477826	477824
<b>Noir</b>	<b>Gris</b>	<b>Marron</b>	<b>Champagne</b>	<b>Jaune</b>	<b>Vert sapin</b>	<b>Bleu pétrole</b>	<b>Aubergine</b>	<b>Rose pâle</b>	<b>Naturel</b>
477829	477832	477834	477835	477823	477827	477839	477833	509500	509502

Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/paquet	UV				
Tork Serviettes Cocktail	Advanced	2	1/4	24x24	200	12x200 (2.400)	●	●	●	●

## Tork Serviettes Cocktail 1 pli pliage 1/4



10037



509517

- Économique
- Couvrent les besoins essentiels
- Parfaites pour les bars et cafés, ou pour les en-cas
- Personnalisation possible

Réf. art.	Nom	Qualité	Nombre de plis	Pliage	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/paquet	UV				
10037	Tork Serviettes Cocktail, Blanc	Universal	1	1/4	15x15	500	40x500 (20.000)	●			
509517	Tork Serviettes Cocktail, Blanc	Universal	1	1/4	24x24	200	5x500 (2.500)	●	●	●	●

## Tork Pochette à couverts avec serviettes



Bordeaux/Ivoire  
474329



Bleu océan/Blanc  
474330



Noir/Citron vert  
474339



Naturel/Blanc  
474637

- Les couverts peuvent être insérés à l'avance
- Stockage vertical facile dans un panier ou un support
- Utile pour les restaurants qui ont besoin de solutions rapides et faciles, restaurants en extérieur, hôtels et cafés, terrasses
- Haute qualité et élégant
- Personnalisation possible

Réf. art.	Nom	Qualité	Nombre de plis	Matière de la pochette	Couleur de la pochette	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/paquet	UV			
474329	Tork Pochette à couverts, Bordeaux avec serviette ivoire	Advanced	2	Papier	Bordeaux	39x23	100	5x100 (500)	●		
474330	Tork Pochette à couverts, Bleu océan avec serviette blanche	Advanced	2	Papier	Bleu océan	39x23	100	5x100 (500)	●		
474339	Tork Pochette à couverts, Noir avec serviette citron vert	Advanced	2	Papier	Noir	39x23	100	5x100 (500)	●		
474637	Tork Pochette à couverts, Naturel avec serviette blanche	Advanced	2	Papier	Naturel	39x23	100	5x100 (500)	●		

## Tork Pochette à couverts refermable avec serviette



Blanc  
474639



Réf. art.	Nom	Qualité	Nombre de plis	Matière de la pochette	Couleur de la pochette	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/paquet			
474639	Tork Pochette à Couverts refermable, Blanc avec serviette Naturel	Advanced	2	Papier	Blanc	39x23	600/49	●		

## Tork Sous-verres



Blanc cassé  
474474



Blanc Rond  
470246



Blanc Incision  
474467



Blanc floral  
474470



Ivoire  
474455

- Protège le bar
- Contribue à la qualité du service
- Boîte distributrice facile à manipuler
- Disponible dans différents coloris
- Personnalisation possible



Bordeaux  
474469



Bleu océan  
474468




Noir  
474462



Réf. art.	Nom	Qualité	Nombre de plis	Matériau	Couleur	Diamètre (cm)	Serviettes/ paquet	UV			
474474	Tork Sous-verre, Blanc cassé	Advanced	8	Papier	Blanc	9	250	12x250 (3.000)	●	●	●
470246	Tork Sous-verre, Blanc Rond	Advanced	8	Papier	Blanc	9	250	12x250 (3.000)	●	●	●
474467	Tork Sous-verre, Blanc Incision	Advanced	8	Papier	Blanc Incision	9	250	12x250 (3.000)	●	●	●
474470	Tork Sous-verre, Blanc floral	Advanced	8	Papier	Blanc floral	9	250	12x250 (3.000)	●	●	●
474455	Tork Sous-verre, Ivoire Rond	Advanced	8	Papier	Ivoire	9	250	12x250 (3.000)	●	●	●
474469	Tork Sous-verre, Bordeaux Rond	Advanced	8	Papier	Bordeaux	9	250	12x250 (3.000)	●	●	●
474468	Tork Sous-verre, Bleu océan Rond	Advanced	8	Papier	Bleu océan	9	250	12x250 (3.000)	●	●	●
474462	Tork Sous-verre, Noir Rond	Advanced	8	Papier	Noir	9	250	12x250 (3.000)	●	●	●

## Tork Sets de table Décorés



Bistro  
474567



Campagne  
474568



Couvert  
474569



Rural  
474576



Cuisine  
474578



Bleu de Delft  
474566



Noces  
474129



Aquarelle  
474622



Palazzo Bleu  
474629



Palazzo Orange  
474631



Carreaux  
474589



Soleil  
474600



Rome  
474605




Méditerranée  
474071



Texte  
474614

- Solution simple et pratique pour améliorer l'aspect de la table
- Hygiène de table améliorée
- Large éventail de coloris permettant de s'accorder au décor du restaurant
- Fournis en plateaux pour simplifier le stockage

Réf. art.	Nom	Qualité	Nombre de plis	Matériau	Couleur	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Serviettes/ paquet	UV			
474567	Tork Set de table, Bistro	Advanced	1	Papier	Bistro	42x30	500	5x500 (2.500)			●
474568	Tork Set de table, Campagne	Advanced	1	Papier	Campagne	42x30	500	5x500 (2.500)			●
474569	Tork Set de table, Couvert	Advanced	1	Papier	Couvert	42x30	500	5x500 (2.500)			●
474576	Tork Set de table, Rural	Advanced	1	Papier	Rural	42x30	500	5x500 (2.500)			●
474578	Tork Set de table, Cuisine	Advanced	1	Papier	Cuisine	42x30	500	5x500 (2.500)			●
474566	Tork Set de table, Bleu de Delft	Advanced	1	Papier	Bleu de Delft	42x30	500	5x500 (2.500)			●
474129	Tork Set de table, Noces	Advanced	1	Papier	Noces	42x30	500	5x500 (2.500)	●		●
474622	Tork Set de table, Aquarelle	Advanced	1	Papier	Aquarelle	42x30	500	5x500 (2.500)			●
474629	Tork Set de table, Palazzo Bleu	Advanced	1	Papier	Palazzo Bleu	42x30	500	5x500 (2.500)			●
474631	Tork Set de table, Palazzo Orange	Advanced	1	Papier	Palazzo Orange	42x30	500	5x500 (2.500)			●
474589	Tork Set de table, Carreaux	Advanced	1	Papier	Carreaux	42x30	500	5x500 (2.500)			●
474600	Tork Set de table, Soleil	Advanced	1	Papier	Soleil	42x30	500	5x500 (2.500)			●
474605	Tork Set de table, Rome	Advanced	1	Papier	Rome	42x30	500	5x500 (2.500)			●
474071	Tork Set de table, Méditerranée	Advanced	1	Papier	Méditerranée	42x30	500	5x500 (2.500)	●		●
474614	Tork Set de table, Texte	Advanced	1	Papier	Texte	42x30	500	5x500 (2.500)			●



# Créez une expérience client unique avec la nouvelle gamme de nappage Tork LinStyle

Adopter un style individuel et créer une ambiance de restauration accueillante peut être une manière efficace de vous démarquer de la concurrence. Notre nouvelle gamme de nappage Tork LinStyle® présente les mêmes aspects et le toucher luxueux que nos serviettes Tork LinStyle. Offrant une grande variété de formats et de coloris, elle vous permet de créer une expérience de restauration créative et colorée qui incitera vos clients à revenir.

## Quatre formats pratiques

Choisissez entre quatre formats adaptés à chaque décor :



### Rouleaux

Nappes de qualité, colorées et protectrices pour les longues tables de banquet/buffet.



### Surnappes

Nappes de qualité, colorées et protectrices pour les tables carrées.



### Chemins de table

Chemins de table colorés de qualité, à placer au centre de la table ou en tête à tête.




### Sets de table

Sets de table colorés de qualité avec revêtement inférieur anti-dérapant spécial.

La gamme de nappage est également disponible en qualités Universal et Advanced pour couvrir les besoins de base et avancés.

## Tork Sets de table – Unis

- Solution simple et pratique pour améliorer l'aspect de la table
- Hygiène de table améliorée
- Large éventail de coloris permettant de s'accorder au décor du restaurant
- Fournis en plateaux pour simplifier le stockage
- Personnalisation possible



Réf. art.	Nom	Qualité	Nombre de plis	Matériau	Couleur	Dimensions feuille dépliée Lxl (cm)	Pièces/paquet	UV			
474400	Tork LinStyle® Set de table, Bleu marine	Premium	1	Airlaid	Bleu marine	39x30	100	5x100 (500)	●		●
474401	Tork LinStyle® Set de table, Blanc	Premium	1	Airlaid	Blanc	39x30	100	5x100 (500)	●		●
474402	Tork LinStyle® Set de table, Gris	Premium	1	Airlaid	Gris	39x30	100	5x100 (500)	●		●
474404	Tork LinStyle® Set de table, Crème	Premium	1	Airlaid	Crème	39x30	100	5x100 (500)	●		●
474405	Tork LinStyle® Set de table, Noir	Premium	1	Airlaid	Noir	39x30	100	5x100 (500)	●		●
474406	Tork LinStyle® Set de table, Bordeaux	Premium	1	Airlaid	Bordeaux	39x30	100	5x100 (500)	●		●
474539	Tork Set de table, Blanc	Advanced	1	Papier	Blanc	42x27	500	5x500 (2.500)	●		●
474541	Tork Set de table, Blanc	Advanced	1	Papier	Blanc	42x30	500	5x500 (2.500)	●		●
474564	Tork Set de table, Ivoire	Advanced	1	Papier	Ivoire	42x30	500	5x500 (2.500)			●
474559	Tork Set de table, Vert sapin	Advanced	1	Papier	Vert sapin	42x30	500	5x500 (2.500)			●
474542	Tork Set de table, Bordeauxrouge	Advanced	1	Papier	Bordeauxrouge	42x30	500	5x500 (2.500)			●
474562	Tork Set de table, Bleu océan	Advanced	1	Papier	Bleu marine	42x30	500	5x500 (2.500)			●
474555	Tork Set de table, Anthracite	Advanced	1	Papier	Anthracite	42x30	500	5x500 (2.500)			●

## Tork Chemins de table – Unis

- Matériau résistant et décoratif
- Taille réglable (pré-découpé tous les 120 cm)



Nom	Qualité	Nombre de plis	Matériau	Dimensions de feuille (cm)	Pièces/rouleau	UV		
Tork LinStyle® Chemin de table	Premium	1	Airlaid	120x40	20	1x4	●	●



Nom	Qualité	Nombre de plis	Matériau	Dimensions de feuille (cm)	Pièces/rouleau	UV		
Tork Toucher textile Chemin de table	Advanced	1	Wetlaid	120x40	20	1x4	●	●

## Tork Surnappes – Unies

<b>Blanc</b>	<b>Crème</b>	<b>Bordeaux</b>	<b>Bleu marine</b>	<b>Gris</b>	<b>Noir</b>
474741	474744	474746	474740	474742	474745



Tork LinStyle® Surnappe

- Matériau résistant et décoratif
- Choisissez parmi différentes matières, tailles et coloris
- Taille adaptée aux tables triangulaires ou rectangulaires

Nom	Qualité	Nombre de plis	Matériau	Dimensions de feuille (cm)	Pièces/paquet	UV		
Tork LinStyle® Surnappe	Premium	1	Airlaid	80x80	20	5x20 (100)		

<b>Blanc</b>
--------------

474051/474057

Réf. art.	Nom	Qualité	Nombre de plis	Matériau	Dimensions de feuille (cm)	Pièces/paquet	UV		
474051	Tork Surnappe en papier gaufré	Universal	1	Papier gaufré	120x80	125	2x125 (250)		
474057	Tork Surnappe en papier gaufré	Universal	1	Papier gaufré	80x80	250	1x250 (250)		

## Tork Nappes – Unies



- Décoration de protection pour la table
- Tork LinStyle® : matériau doux, épais et résistant, proche du textile
- En Wetlaid : matériau résistant et coloré
- En papier : économique

Blanc	Crème	Bordeaux	Bleu marine	Gris	Noir
474581	474584	474586	474590	474582	474585

Nom	Qualité	Nombre de plis	Matériau	Largeur x longueur du rouleau (cm)	Pièces/paquet	UV		
Tork LinStyle® Nappe rouleau	Premium	1	Airlaid	2.000×120	1	2	●	●

Blanc	Bordeaux	Noir
474602	474604	474580

Nom	Qualité	Nombre de plis	Matériau	Largeur x longueur du rouleau (cm)	Pièces/paquet	UV		
Tork Textile Feel Nappe rouleau	Advanced	1	Wetlaid	5.000×119	1	2	●	●

Blanc
-------

474601, 474608, 474610

Réf. art.	Nom	Qualité	Nombre de plis	Matériau	Largeur x longueur du rouleau (cm)	Pièces/paquet	UV		
474601	Tork Nappe rouleau en papier gaufré, Blanc	Universal	1	Papier gaufré	5.000×120	1	6		
474608	Tork Nappe rouleau en papier gaufré, Blanc	Universal	1	Papier gaufré	10.000×100	1	3		
474610	Tork Nappe rouleau en papier gaufré, Blanc	Universal	1	Papier gaufré	10.000×120	1	3		

## Gamme d'impressions personnalisées

- Un moyen efficace de promouvoir votre activité et de renforcer votre image
- 75 % des utilisateurs de serviettes en papier font attention à l'impression<sup>1</sup>
- 70 % se souviennent du message<sup>1</sup>

### Tork Xpressnap® Serviettes pour distributeur

Couleur de la serviette	2 plis Pliage 1/4 (8x5x100)	N4 2 plis Pliage 1/2 (8x5x200)	N4 1 pli Pliage 1/4 (8x5x225)
Blanc	●	●	●
Naturel		●	●
Nombres maximum de couleurs d'impression			
	3	3	3
Quantité de commande minimum serviettes			
	80.000	160.000	180.000

### Tork Serviettes pour Distributeur Traditionnel

Couleur de la serviette	N1 1 pli Counterfold (24x300)	N2 1 pli Fastfold (36x300)
Blanc	●	●
Naturel	●	
Nombres maximum de couleurs d'impression		
	3	2
Quantité de commande minimum #serviettes		
	57.600	86.400

<sup>1</sup> Étude de marché réalisée par Intermetra Business & Market research Group (2012).

### Tork LinStyle® Serviettes Dinner, Serviettes Cocktail et Pochettes à couverts

Couleur de la serviette	Serviettes Dinner Pliage 1/4 (14x50)	Serviettes Dinner Pliage 1/8 (14x50)	Serviettes Cocktail Pliage 1/4 (14x100)	Pochette à couverts (14x50)
Blanc	●	●	●	●
Champagne	●	●		●
Crème	●	●		●
Corail	●	●		
Jaune moutarde	●	●		
Orange	●	●		
Rouge	●	●		●
Bordeaux	●	●		●
Pistache	●	●		
Bleu turquoise	●	●		
Vert sapin	●	●		
Bleu marine	●	●		
Bistre	●	●		
Cacao	●	●		●
Gris	●	●		
Anthracite	●	●		
Noir	●	●	●	●
Nombres maximum de couleurs d'impression				
	5	5	3	5
Quantité de commande minimum serviettes				
	5.600	5.600	8.400	5.600

### Tork Serviettes Dinner

Couleur de la serviette	3 plis Pliage 1/4 (12x100)	3 plis Pliage 1/8 (12x100)	2 plis Pliage 1/4 (12x150)	2 plis Pliage 1/8 (12x150)
Blanc	●	●	●	●
Naturel			●	●
Ivoire	●	●	●	●
Champagne	●	●	●	●
Rouge	●	●	●	●
Jaune	●	●	●	●
Bordeaux	●	●	●	●
Bleu ciel	●	●	●	●
Gris	●	●	●	●
Noir	●	●	●	●
Nombres maximum de couleurs d'impression				
	5	5	5	5
Quantité de commande minimum serviettes				
	9.600	9.600	10.800	10.800

### Tork Serviettes Lunch

Couleur de la serviette	3 plis Pliage 1/4 (10x150)	3 plis Pliage 1/8 (10x150)	2 plis Pliage 1/4 (10x200)	2 plis Pliage 1/8 (10x200)	1 pli Pliage 1/4 (8x400)	1 pli Pliage 1/8 (8x400)
Blanc	●	●	●	●	●	●
Naturel			●	●		
Ivoire	●	●	●	●		
Champagne	●	●	●	●		
Rouge	●	●	●	●		
Jaune	●	●	●	●		
Bordeaux	●	●	●	●		
Bleu ciel	●	●	●	●		
Gris	●	●	●	●		
Noir	●	●	●	●		
Nombres maximum de couleurs d'impression						
	5	5	5	5	5	5
Quantité de commande minimum serviettes						
	18.000	18.000	24.000	24.000	38.400	38.400

### Tork Serviettes Cocktail

Couleur de la serviette	3 plis Pliage 1/4 (12x200)	2 plis Pliage 1/4 (8x200)	1 pli Pliage 1/4 (5x500)
Blanc	●	●	●
Naturel		●	
Ivoire		●	
Champagne		●	
Rouge		●	
Jaune		●	
Bordeaux		●	
Bleu ciel		●	
Gris		●	
Noir		●	
Nombres maximum de couleurs d'impression			
	3	3	3
Quantité de commande minimum serviettes			
	28.800	16.000	45.000

## Gamme d'impressions personnalisées



### Tork Sous-verres

Couleur de sous-verre	Sous-verre Rond Ø 9 cm (12x250)	Sous-verre Blanc cassé Ø 9 cm (12x250)
Blanc	●	●
Ivoire	●	
Bordeaux <sup>1</sup>	●	
Noir <sup>1</sup>	●	
Nombres maximum de couleurs d'impression		
	3	3
Quantité de commande minimum sous-verre		
	15.000	15.000

<sup>1</sup> Pas possible d'imprimer les couleurs or et argent.

### Tork Sets de table

Sets de table 30x42 cm (5x500)	●
Quantité de commande minimum sets de table	
	15.000

### Tork Pochette à Couverts refermable, Blanc avec serviette Naturel

39x23 cm (déplié) (1x600)	●
Quantité de commande minimum #pochette à couverts et serviette	
	25.200

### Tork Pochette à couverts avec serviette<sup>2</sup>

Couleur de la serviette	2 plis (1x500)
Blanc	●
Ivoire	●
Champagne	●
Rouge	●
Jaune	●
Bordeaux	●
Bleu océan	●
Noir	●
Terracotta	●
Citron vert	●
Chocolade	●
Orange	●
Fuchsia	●
Gris	●
Ivoire	●
Turquoise	●
Quantité de commande minimum pochette à couverts	
	10.000

<sup>2</sup> La couleur de serviette peut différer de nos serviettes Tork traditionnelles colorées. Pochette à couverts à impression personnalisée avec serviette unie non imprimée.

10037.....87	120269.....54	130299.....18	208140.....19	420115.....29	472585.....37
10840.....73	120272.....38	131135.....57	209167.....54	420202.....32	473102.....51
10933.....74	120280.....39	140278.....42	209860.....43	420302.....33	473167.....51
10935.....74	120288.....18	140280.....42	226002.....43	420401.....25	473177.....51
12830.....75	120289.....18	150299.....18	226100.....43	420501.....25	473179.....64
12840.....73	120305.....54	150388.....18	228000.....43	420502.....25	473180.....51
12880.....73	120377.....39	151131.....53	229750.....43	420601.....32	473186.....51
13660.....79	120776.....41	183600.....67	236014.....20	420602.....32	473190.....51
13662.....79	121206.....53	183601.....67	236015.....20	420652.....33	473242.....51
13670.....73	124259.....45	183602.....67	236016.....20	420701.....25	473246.....51
13671.....74	125146.....45	183603.....67	236050.....20	420702.....25	473252.....53
13840.....73	125149.....45	183700.....67	236051.....20	420709.....27	473254.....53
15660.....79	125161.....45	190478.....63	236052.....20	420810.....25	473382.....56
15830.....75	125164.....45	190491.....63	236056.....20	420901.....25	473391.....51
15840.....73	125250.....45	190492.....63	246040.....38	424011.....25	473412.....51
15850.....73	126005.....46	190493.....63	256055.....20	424103.....28	473472.....51
17840.....74	127510.....41	190494.....63	270023.....42	424214.....29	473474.....51
18960.....73	127530.....41	190578.....63	271600.....74	424401.....25	474051.....94
18961.....73	128207.....52	190592.....65	271700.....74	424501.....25	474057.....94
18962.....73	128208.....53	190594.....65	271800.....74	424601.....32	474061.....93
18963.....73	128407.....56	190692.....65	272211.....73	424701.....25	474071.....90
90145.....64	128408.....58	190694.....65	272212.....73	424709.....27	474129.....90
90479.....64	129089.....18	193600.....68	272213.....73	424901.....25	474160.....93
90537.....64	129184.....45	193610.....68	272250.....73	460001.....15	474161.....93
100130.....53	129237.....58	194450.....64	272251.....73	460004.....17	474162.....93
100278.....19	129239.....58	194550.....64	272252.....73	460005.....17	474164.....93
100288.....18	129243.....56	194650.....64	272511.....73	460006.....39	474165.....93
100289.....18	129244.....56	194750.....64	272512.....73	460009.....22	474166.....93
100297.....18	129255.....54	197270.....65	272513.....73	460010.....22	474329.....88
100585.....13	129262.....58	197478.....65	272611.....73	460011.....43	474330.....88
100589.....13	129265.....54	200040.....52	272612.....73	460013.....42	474339.....88
101221.....52	129364.....56	200263.....17	272613.....73	460014.....42	474400.....93
101240.....52	130001.....59	200264.....17	272701.....73	460015.....43	474401.....93
110163.....39	130002.....59	200265.....17	272702.....73	470000.....83	474402.....93
110253.....39	130034.....53	200266.....73	272706.....73	470001.....87	474404.....93
110255.....39	130040.....57	202040.....52	272900.....75	470022.....24	474405.....93
110273.....38	130041.....57	202048.....52	272901.....75	470246.....89	474406.....93
110316.....41	130042.....57	202827.....17	273002.....73	470251.....81	474455.....89
110319.....41	130043.....57	202829.....17	273003.....74	470252.....81	474462.....89
110405.....41	130044.....52	204020.....43	274002.....73	470403.....82	474467.....89
110767.....41	130045.....57	204040.....43	274003.....74	470404.....82	474468.....89
110771.....41	130050.....57	204041.....43	290016.....15	470405.....82	474469.....89
110777.....41	130051.....57	204060.....43	290059.....15	471093.....18	474470.....89
110782.....41	130052.....57	205508.....15	290067.....15	471132.....18	474474.....89
110789.....41	130060.....56	205509.....15	290068.....15	471255.....37	474539.....93
110794.....41	130062.....56	205627.....13	290076.....15	472019.....37	474541.....93
110883.....41	130070.....56	205629.....13	290135.....19	472054.....35	474542.....93
114271.....40	130073.....56	205630.....43	290143.....19	472132.....41	474555.....93
114273.....40	130080.....56	205638.....43	290163.....19	472139.....37	474559.....93
114276.....40	130081.....56	206530.....55	290179.....19	472193.....35	474562.....93
120123.....53	130082.....56	206540.....55	290190.....19	472199.....37	474564.....93
120155.....53	130083.....56	206550.....55	420102.....28	472242.....35	474566.....90
120160.....38	130100.....57	207210.....55	420103.....28	472259.....37	474567.....90

## Index de produits

474568.....90	477357.....82	477831.....87	478148.....78	509305.....86	511054.....31
474569.....90	477402.....84	477832.....87	478149.....78	509306.....86	511055.....31
474576.....90	477411.....83	477833.....87	478150.....78	509307.....86	511058.....31
474578.....90	477412.....83	477834.....87	478151.....78	509308.....86	511060.....31
474580.....95	477413.....83	477835.....87	478160.....78	509335.....86	511102.....30
474581.....95	477414.....83	477837.....87	478161.....78	509337.....86	511103.....28
474582.....95	477416.....83	477838.....87	478162.....78	509350.....85	511215.....29
474584.....95	477417.....84	477839.....87	478163.....78	509351.....85	520102.....30
474585.....95	477418.....83	477840.....84	478164.....78	509356.....85	520201.....24
474586.....95	477419.....83	477841.....84	478165.....78	509358.....85	520202.....30
474589.....90	477420.....83	477843.....84	478166.....78	509359.....85	520304.....62
474590.....95	477421.....84	477844.....84	478167.....78	509360.....85	520337.....62
474600.....90	477422.....84	477845.....84	478168.....78	509361.....85	520350.....62
474601.....95	477423.....84	477846.....84	478169.....78	509400.....81	520372.....62
474601.....95	477426.....84	477847.....84	478170.....77	509401.....81	520501.....24
474608.....95	477427.....84	477848.....83	478711.....77	509402.....82	520679.....62
474610.....95	477514.....74	477849.....83	478712.....77	509403.....82	520701.....24
474602.....95	477534.....87	477850.....84	478713.....77	509413.....79	520800.....27
474604.....95	477554.....82	477851.....84	478726.....77	509414.....80	520901.....24
474605.....90	477565.....82	477860.....83	478727.....77	509415.....80	530104.....61
474608.....95	477570.....82	477861.....83	478728.....77	509416.....80	530137.....61
474610.....95	477572.....82	477862.....83	478746.....82	509417.....80	530150.....61
474614.....90	477577.....81	477863.....83	478747.....82	509418.....80	530172.....61
474622.....90	477579.....81	477864.....83	478750.....82	509419.....80	530176.....61
474629.....90	477583.....81	477865.....83	478751.....82	509420.....80	530179.....61
474631.....90	477588.....81	477866.....83	478752.....82	509421.....80	530180.....61
474637.....88	477591.....81	477867.....83	478756.....82	509500.....87	530237.....61
474639.....88	477594.....81	477868.....83	478757.....82	509501.....87	530272.....61
474740.....94	477599.....81	477869.....83	478761.....82	509502.....87	530276.....61
474741.....94	477601.....81	477870.....83	478762.....82	509517.....87	530279.....61
474742.....94	477604.....81	477871.....83	478763.....82	509525.....87	551000.....15
474744.....94	477606.....82	477872.....83	478764.....82	509541.....78	551008.....15
474745.....94	477609.....82	477874.....83	478765.....82	509542.....78	551100.....15
474746.....94	477611.....82	477880.....83	478847.....77	509600.....78	551108.....15
477148.....84	477615.....81	477881.....83	478851.....77	509601.....78	552000.....17
477149.....84	477617.....81	477882.....83	478854.....77	509602.....78	552008.....17
477153.....84	477618.....81	477883.....83	478855.....77	509603.....78	552100.....17
477202.....84	477619.....81	477884.....83	478856.....77	509604.....78	552108.....17
477205.....84	477620.....81	477900.....82	478859.....77	509605.....78	552200.....17
477206.....84	477622.....81	477901.....82	478874.....77	509606.....78	552208.....17
477207.....84	477667.....81	477905.....82	478875.....82	510104.....63	552500.....13
477208.....84	477673.....81	477906.....82	478876.....77	510137.....63	552508.....13
477210.....84	477675.....81	477907.....82	478880.....77	510150.....63	552511.....13
477213.....84	477774.....81	477910.....81	478881.....77	510150.....67	552512.....13
477214.....84	477775.....81	477911.....81	478882.....77	510172.....63	552550.....13
477215.....84	477822.....87	477912.....81	478883.....77	510204.....63	552558.....13
477216.....84	477823.....87	477913.....81	483381.....44	510237.....63	553000.....19
477302.....85	477824.....87	477914.....81	500902.....24	510272.....63	553008.....19
477303.....85	477825.....87	477915.....81	509300.....86	510479.....63	553100.....19
477304.....85	477826.....87	478094.....74	509301.....86	511029.....31	553108.....19
477350.....84	477827.....87	478145.....78	509302.....86	511039.....31	554000.....38
477351.....84	477828.....87	478146.....78	509303.....86	511049.....31	554008.....38
477352.....82	477829.....87	478147.....78	509304.....86	511052.....31	555000.....39

555008.....39	559000.....52	562500.....20	590214.....29	658000.....52	742200.....44
555500.....39	559008.....52	563000.....43	620501.....26	658001.....52	746000.....44
555508.....39	560000.....22	563008.....43	620701.....26	658002.....52	747400.....44
556000.....40	560008.....22	564000.....43	651420.....59	658008.....52	747450.....44
556008.....40	560101.....22	564008.....43	652000.....55	659000.....52	930150.....62
557000.....40	560109.....22	566000.....43	652008.....55	659008.....52	930179.....62
557008.....40	561000.....23	566008.....43	652100.....55	680000.....35	960000.....23
557500.....41	561008.....23	570137 .....61	652108.....55	680008.....35	960201.....23
557508.....41	561500.....22	570479.....61	653000.....55	681000.....35	960202.....23
558000.....52	561508.....22	570579.....61	653008.....55	681008.....35	960501.....23
558008.....52	561600.....22	590102.....30	654000.....55	682000.....35	972000.....20
558040.....37	561608.....22	590103.....28	654008.....55	682008.....35	
558048.....37	562000.....20	590210.....32	655100.....55	742100.....44	

Besoin d'aide ?  
Contactez-nous pour  
déterminer ensemble  
les besoins de  
votre entreprise.

Allemagne  
[www.tork.de](http://www.tork.de)  
+49 (0) 621-778 47 00  
[torkmaster@essity.com](mailto:torkmaster@essity.com)

Autriche  
[www.tork.at](http://www.tork.at)  
+43 (0) 810-22 00 84  
[torkmaster@essity.com](mailto:torkmaster@essity.com)

Suisse  
[www.tork.ch](http://www.tork.ch)  
+41 (0) 848-81 01 52  
[torkmaster@essity.com](mailto:torkmaster@essity.com)



Scanner pour la  
version en ligne.  
Moins d'exemplaires  
imprimés = impact  
environnemental réduit.

