


Будуйте успішний бізнес завдяки стійкому управлінню гігієною



Tork— торгова марка Essity

Essity — провідна світова компанія з виготовлення гігієнічної продукції та товарів для сфери охорони здоров'я. Ми прагнемо поліпшувати добробут за допомогою наших продуктів і послуг.

Продажі здійснюються приблизно в 150 країнах під всесвітньо відомими брендами TENA й Tork, а також брендами JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda та Zewa. У компанії Essity налічується близько 46 000 працівників.

Головний офіс розташований у Стокгольмі, Швеція, а акції Essity котуються на фондовій біржі Nasdaq Stockholm (Стокгольм). Essity усуває перешкоди на шляху до добробуту та сприяє здоров'ю, сталості і спадковості суспільства.

Більш докладну інформацію шукайте на www.essity.com



Визнання Essity та участь у програмах сталого розвитку

Sustainability Award
Silver Class 2022
S&P Global



Essity зобов'язується розробити цілі для досягнення нульових викидів парникових газів не пізніше ніж до 2050 року



Компанія Essity приєднується до Глобальної угоди ООН Business Ambition for 1.5°C (Бізнес-амбіція на 1,5°C), яка передбачає розробку цілей для досягнення нульових викидів до 2050 року по всьому ланцюгу створення цінності згідно з критеріями Ініціативи науково обґрунтованих цільових показників (Science Based Targets initiative, SBTi). Сюди входить оновлена ціль згідно зі сценарієм «Нижче 2°C», яка означає, що компанія зобов'язується до 2030 р. (починаючи з 2016 р.) скоротити викиди зі сферою охоплення 1 і 2 на 35%.

Докладнішу інформацію шукайте тут: www.essity.com/sustainability



Переглянути відеоролик «Essity: на шляху до нульових викидів вуглецю»

Вступ	4
Гігієна	4
Ідентифікація продукції	5
Захист навколишнього середовища	6
Характеристика продукції та сертифікація	7
Рішення орієнтовані на сегментах	8-9
Гігієнічна продукція для туалетних кімнат	11
Рушники для рук	12-18
Освіжувачі повітря	19
Мило та дезінфікуючі засоби	20-31
Очищувач для сидіння унітазу	31
Туалетний папір	33-38
Гігієнічне покриття на унітаз	39
Серветки для обличчя	39
Кошки для сміття	40
Вироби медичного призначення	41
Медичні одноразові маски для обличчя Tork	42
Матеріали для протирки та очистки	44
Диспенсери з центральною подачею Tork Reflex™	46-47
Диспенсери з центральною подачею	48-49
Рушники для кухні в рулоні	49
Серія диспенсерів Performance	49
Матеріали для протирки. Витратні матеріали	52
Матеріали для очистки та нетканні матеріали для інтенсивної очистки (Tork exelCLEAN®)	53-55
Вологі серветки	56
Матеріали для підприємств громадського харчування/Матеріали для полірування	58-59
Продукція для декору столу	60
Диспенсерні серветки	62-65
Серветки Tork LinStyle™	66-68
Обідні серветки	68
Серветки 33x33 см	69
Серветки 24x24 см	70
Асортимент продукції для декору столу	71
Друк вашого логотипу	77

Tork Clean Care — гігієнічні послуги та інструменти, розроблені саме для вас

Програма Tork Clean Care™ поєднує в собі знання, допоміжні інструменти, навчальні матеріали, чудові продукти та послуги, які дозволяють забезпечувати гігієну на робочому місці без шкоди для довкілля.



Дослідження та знання, засновані на тісній співпраці з нашими клієнтами, неурядовими організаціями, дослідженнях та інших фактах, які, на нашу думку, будуть вам цікавими та корисними



Інструменти, поради та навчальні матеріали, які допоможуть вам підвищити стандарти гігієни



Рекомендації щодо продуктів та послуг, які допоможуть вам знайти найкращі пропозиції для вашого типу бізнесу



Дотримання стандартів гігієни стосується кожного

«За допомогою програми Tork Clean Care ми запрошуємо всіх активно долучатися до просування гігієни та активно працювати над безпечнішими робочими місцями.

Тому що незалежно від того, чим ви займаєтесь, належна гігієна — відтепер це справа кожного».

Чи знаєте ви — покращена гігієна може надати наступні переваги:

- Меншу кількість лікарняних
- Підвищення рівня задоволеності клієнтів, гостей і персоналу
- Покращення добробуту працівників
- Покращеної безпеки харчових продуктів
- Зниження інфекцій, пов'язаних із охороною здоров'я

Гігієна — це ключ до безпеки й добробуту людей, бізнесу та суспільства



71%

працівників очікують, що роботодавець подбає про додаткове прибирання для покращення гігієни¹



55%

батьків вважають, що основною перешкодою для дітей у користуванні шкільними туалетами є негігієнічні умови²



80%

працівників охорони здоров'я висловились, що хотіли би поліпшити рівень дотримання гігієни рук³



64%

спалахів харчових захворювань пов'язані з їжею, приготованою в ресторанах⁴

¹ Опитування, проведене компанією United Minds спільно із CINT у квітні 2020 року ² Опитування Essity Essentials Initiative 2018 р.

³ Tork Survey, 2019 ⁴ Звіт про дослідження CDC щодо спалахів харчових токсикоінфекцій 2017 р.



Знаходити потрібний продукт тепер легко й просто

Всі системи Tork позначені спеціальним ідентифікаційним кодом, який допомагає підібрати витратний матеріал до відповідного диспенсера. Код складається з літери (роз'яснення внизу) та цифри. Він вказаний на упаковці Tork, а також у цьому каталозі.

A = Aircare
B = Bin
C = Couch Roll
F = Facial Tissue
H = Hand Towels
M = Centerfeed
N = Napkins
S = Soaps and Sanitisers
T = Toilet Paper
V = Seat Covers
W = Wipers

Витратні матеріали Tork розділені на три класи за якістю.

Premium 
 Найвищий рівень якості, що вирізняється винятковою м'якістю та здатен швидко поглинати рідину. Ці продукти мають чудовий зовнішній вигляд, розкішні на дотик і забезпечують максимальну ефективність.

Advanced 
 Оптимальне поєднання вартості та якості. Ця високоефективна продукція вирізняється м'якістю, привабливим зовнішнім виглядом та функціональною надійністю.

Universal
 Задовольняє основні потреби клієнтів, співвідношення ціни та якості, скорочення обслуговування.

За допомогою цих символів у каталозі ви зможете дізнатися, для якої інтенсивності відвідування призначена кожна конкретна система диспенсерів.

Низька/середня інтенсивність відвідування



Висока інтенсивність відвідування



Надзвичайно висока інтенсивність відвідування¹



¹ На основі відгуків клієнтів, зібраних за результатами перевірки диспенсерів протягом 6 місяців до та після встановлення системи Tork EasyCube (з червня по грудень 2019 року). Заміри проводилися на 16 об'єктах, підключених до системи Tork EasyCube; тривалість перевірки кожного диспенсера складала близько 20 секунд.

Мінімізація вашого впливу на довкілля

Підвищення продуктивності бізнесу

Зменшення використання пластику й упаковки, скорочення вуглецевого сліду та відходів.

Tork віддана розробці інноваційних гігієнічних рішень, що сприяють сталому розвитку, позитивно впливаючи на бізнес і збереження довкілля.



90%

упаковку Tork
виготовляють із
відновлюваних
матеріалів

Чи знаєте ви?

Продукти, що
генерують
менше відходів,
можуть сприяти
ефективності бізнесу
та скороченню
операційних витрат



Гігієнічні рішення для бізнесу, що забезпечують сталий розвиток

Tork пропонує інноваційні гігієнічні рішення, а разом з ними — позитивний вплив на ефективність бізнесу й сталий розвиток.



**Tork нетканый
матеріал
підвищеної
міцності, що на
99% складається з
біосировини**
930150

На 99% складаються з біосировини¹,
а упаковку виготовлено з
перероблених матеріалів



**Tork чисте мило-
піна для миття рук**
520201

99% натуральних інгредієнтів²



**Tork PeakServe®
рушники для рук
із безперервною
подачею**
100589

На 50% спресовується продукт в упаковці
для підвищення логістичної ефективності³



**Tork Xpressnap Fit®
диспенсер для
серветок для
столу**
272900

Зменшує кількість невикористаних
серветок, які викидають у смітник,
більш ніж на 50%⁴



**Tork
безстрижневий
туалетний папір
у рулонах
середнього
розміру**
472585

Наші продукти без обгортки та втулки
сприяють використанню меншої кількості
пакувальних матеріалів і скороченню
відходів



**До 2025 року ми
використовуватимемо
щонайменше
30% переробленого
пластику для пакування
нашої продукції.**

Більшість обирає саме таке рішення

¹ Tork нетканый материал підвищеної міцності, що на 99% складається з біосировини: продукт отримав сертифікат OK Biobased від TÜV Austria



² Tork чисте мило-піна для миття рук: склад Tork чистого мила-піни згідно з ISO 16128

³ Рушники для рук для системи Tork PeakServe із безперервною подачею: Порівняно з наповненням Tork H2 Universal 150299

⁴ Диспенсер для серветок Tork Xpressnap Fit для столу: результати дійсні для порівняння споживання двошарових серветок із використанням настільного диспенсера й системи Tork Fastfold (диспенсерів Tork: 271800 та витратних матеріалів Tork: 10933)

Характеристика продукції та сертифікати

В каталозі характеристика та сертифікація позначені наступними символами.



Tork Easy Handling™

Ергономічні рішення для більш зручного перенесення, відкривання та утилізації упаковки.



Індикатор Tork Run Out

Завдяки індикатору Tork Run Out ви завжди знатимете, коли диспенсер необхідно поновити витратними матеріалами.



EU Ecolabel (EU Flower)

Це маркування, ухвалене на території Європейського Союзу, яким позначається продукція, що відповідає найвищим екологічним стандартам. www.ecolabel.eu



Forest Stewardship Council® (FSC®)

Сертифікація FSC підтверджує екологічне походження сировини, з якої виготовлена продукція, яка отримана в процесі відповідального керування лісовими ресурсами. www.fsc.org



For Wiping

Food Safety Label

Продукти, позначені цим символом, можуть контактувати з продуктами харчування протягом нетривалого часу.



HACCP International

HACCP International — це провідна наукова організація у сфері харчової промисловості, що спеціалізується на методах забезпечення безпеки харчових продуктів та їх застосуванні в харчовій і суміжних галузях.

haccp-international.com



QuickDry™

Наш найміцніший папір з найкращими поглинальними властивостями — забезпечує найефективніше висушування при меншому використанні.



Easy to use

Чимало гігієнічних систем Tork отримали сертифікати Асоціації ревматологів Швеції (SRA), які підтверджують просте й легке використання нашої продукції, доступне для дітей, людей похилого віку та людей з обмеженою рухливістю рук.



Авіація

Наші найпрестижніші серветки сертифіковані відповідно до стандарту AMS 3819C (Стандарт аерокосмічних матеріалів), що відповідає високим вимогам якості, які вимагає авіаційна промисловість.



Не визиває алергічних реакцій

Гіпоалергенність продукту засвідчено Європейським центром фонду досліджень алергії (European Centre for Allergy Research Foundation).



OK Biobased

OK Biobased пропонує незалежну високоякісну гарантію відновлюваності сировини та продуктів.

Рішення, орієнтовані на сегменти, на основі потреб

Tork спеціалізується на розумінні викликів, з якими стикаються наші клієнти у ключових сегментах, та наданні рішень, що відповідають їх специфічним потребам. Ми зосереджуємось на чотирьох сегментах: Комерційна нерухомість, HoReCa, промисловість та охорона здоров'я.

Комерційна нерухомість

До ключових завдань у комерційному сегменті належать забезпечення високоякісного досвіду в складному середовищі й пошук шляхів підвищення ефективності та досягнення цілей у сфері сталого розвитку.

Tork допомагає забезпечити здоровий і зручний гігієнічний досвід для кінцевих споживачів завдяки гігієнічним рішенням, які є простими в обслуговуванні й допомагають заощадити час, тим самим забезпечуючи спокій керівникам закладів та покращуючи показники сталого розвитку компанії.

71%

гостей у місцях з інтенсивним відвідуванням мають поганий досвід відвідування туалету¹

89%

перевірок заповнення диспенсера є непотрібними²

Підсегменти



Офісні приміщення



Освіта



Відпочинок



Пасажирські термінали

HoReCa

Гігієна для споживачів зараз вимагає набагато більше уваги, а тому є головним пріоритетом та ключовою проблемою для операторів. Це на додаток до того, що їм потрібно залучати, утримувати й навчати персонал, задовольняти зростаючий попит на сталий розвиток і забезпечувати гостям гарні враження, щоб вони поверталися знову, — у той же час намагаючись отримувати позитивні відгуки.

Рішення Tork допомагають закладам HoReCa випереджати виклики галузі, дозволяючи їм працювати легше й ефективніше, забезпечувати гігієну, зменшувати перехресне забруднення та демонструвати сталий розвиток.

56%

кажуть, що низький рівень чистоти та гігієни змушують їх уникати ресторану²


92%

відвідувачів читають онлайн-відгуки перед тим, як вибрати ресторан³

Підсегменти



Громадське харчування



Готелі та інші варіанти розміщення

¹ За результатами опитування IPSOS, у якому взяло участь 3000 осіб у США, Великобританії, Німеччині, Франції, Польщі та Швеції, які за останні 9 місяців відвідували громадські місця.

² Опитування «Гігієна рук Essity» 2019 серед 6 817 респондентів по всьому світу.

³ 75 Значних ресторанів; Статистика 2019 та 2020; Фінанси в Інтернеті.

Промисловість

Ключові проблеми в промисловому сегменті включають постійні зусилля щодо підвищення продуктивності праці, підвищення стандартів охорони праці та безпеки працівників, залучення та утримання співробітників та досягнення цілей сталого розвитку.

Рішення Tork покращують продуктивність праці, забезпечують належні гігієнічні практики та зменшують екологічне навантаження.

90%

операторів погоджуються, що наявність під рукою професійних серветок для промислових цілей допомагає краще організувати робоче місце та підвищити задоволення від роботи⁴

89%

операторів згодні, що розміщення міцних професійних диспенсерів для протиірочних матеріалів забезпечать ефективне очищення та обслуговування⁴

98%

керівників виробництв у харчовій промисловості погоджуються, що належним чином наповнені диспенсери гігієнічних та мийних засобів, розташовані там, де це найбільш потрібно, можуть підвищити рівень дотримання гігієнічних стандартів⁴

Підсегменти



Виробництво



Продукти харчування та напої



Транспорт і технічне обслуговування

Охорона здоров'я

Основні виклики в сегменті «Охорона здоров'я» включають профілактику інфекційних захворювань, підвищення ефективності роботи персоналу з прибирання й догляду, а також роботу з персоналом.

Рішення Tork зменшують поширення мікроорганізмів за допомогою безконтактних систем, знижують витрати, а також покращують сталий розвиток, оскільки наша продукція виготовлена з переробленої сировини та сертифікована сторонніми організаціями.

Підсегменти



Довготривалий догляд



Лікарні

5-10%

усіх пацієнтів лікарень уражено. Тільки в ЄС щороку повідомляється про 3,5 млн інфекцій у лікарнях (HAI) та щонайменше 80 000 смертей (близько 200 смертей / день) від (HAI)⁵

7 млрд €

на рік у Європі (враховуючи лише прямі витрати) втраченого доходу за кожен інфекцію, що потрапила в будинок для літніх людей чи інші медичні заклади⁶

⁴ Дослідження оператора Tork, проведене Psyma (липень 2019).

⁵ www.who.int

⁶ Центр контролю та профілактики захворювань.

Tork® — один із провідних світових лідерів в області професійної гігієни. Незалежно від того, в якій сфері ви працюєте, наша продукція зробить вашу щоденну роботу більш комфортно та ефективною. ТМ Tork завжди готова запропонувати інноваційні та ефективні рішення для вашого бізнесу, що допоможуть вам не лише підвищити рівень задоволення клієнтів, а й збільшити ефективність та екологічну відповідальність вашого підприємства.

Щоб бути на один крок попереду конкурентів, вам потрібно діяти проактивно. Разом із Tork — це стає простіше!

Дізнайтеся більше пропозиції від Tork та ознайомтеся з повним асортиментом продукції на www.tork.ua



Гігієнічна продукція для туалетних кімнат

Туалетна кімната — частина вашого іміджу

В нашому асортименті представлені продукти, які здатні допомогти вам не лише справити враження чи проявити свою турботу про своїх гостей, а й дотримуватися гігієнічних стандартів і контролювати витрати.



Інноваційний дизайн

Tork Image™ Design

Здивуйте своїх гостей надсучасним оснащенням вашої туалетної кімнати. Нержавіюча сталь зі спеціальним покриттям, на якій не залишаються відбитки пальців додасть стилю й вишуканості вашій туалетній кімнаті, залишаючись при цьому чистою.

Tork Elevation®

Серія вишуканих сучасних функціональних диспенсерів з бездоганним дизайном. Представлена у чорному та білому кольорах.



Система Tork PeakServe безперервної подачі рушників для рук (H5)

Tork представляє інноваційне рішення на ринку гігієни. Система безперервної подачі рушників для рук Tork PeakServe[®] пропонує диспенсери з самою високою ємністю¹ на ринку, яка дозволяє вміщувати на 250% рушників більше.



**На 250 % більше
рушників
для рук при
нечастому
наповненні.
Більше ніяких
черг в туалетних
кімнатах²**

- Система Tork PeakServe безперервної подачі рушників для рук — найкращий вибір для туалетних кімнат з інтенсивним рівнем відвідування
- Диспенсери обслуговують гостей до 3 секунд — зменшуючи черги у ванних кімнатах у 4 рази
- Нові рушники Tork PeakServe виготовлені по технології «стисненого складання», завдяки чому пачки займають в два рази менше місця
- Збільште потужність вбудованих шаф до 40% за допомогою адаптерів для вбудованих шаф Tork PeakServe⁴
- Переконайтеся, що рушник для рук завжди доступний з найтоншим і найменшим диспенсером великої ємності на ринку⁵

¹ Порівняно з найдовшим рулоном конкурентів в Європі.

² У порівнянні з наповненням Tork H2 Universal 150299 та диспенсером 552000.

³ Порівняно з Tork H2 Universal 150299.

⁴ Порівняно з використанням складених одношарових рушників для рук Tork Advanced у вбудованих шафах (застосовується для ЕС та ПА).

⁵ Tork PeakServe Mini Continuous Hand Towel Dispenser.



Система Tork PeakServe® безперервної подачі рушників для рук

 H5


- Найвища місткість, до 2100 рушників на диспенсер, гарантує, що рушники завжди доступні
- Подає рушники для рук менш ніж за 3 секунди
- Рушники, що використовуються, дозволяють наповнювати диспенсери у зручний для вас час
- Плавне, одноразове дозування знижує споживання та забезпечує доступність гігієни рук для туалетних кімнат з різним навантаженням та плануванням¹
- Облаштуйте туалетні кімнати з різними дизайнами, розмірами та потоками клієнтів диспенсерами трьох видів, які потребують однакових витратних матеріалів

Диспенсери

Арт. №	Назва	Серія	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Короб	
552500	Tork PeakServe® диспенсер для рушників для рук з безперервною подачею	Elevation	H5	Білий	АБС	731х370х101	1	●
552508	Tork PeakServe® диспенсер для рушників для рук з безперервною подачею	Elevation	H5	Чорний	АБС	731х370х101	1	●
552550	Tork PeakServe® міні-диспенсер для рушників для рук з безперервною подачею	Elevation	H5	Білий	АБС	491х367х101	1	●
552558	Tork PeakServe® міні-диспенсер для рушників для рук з безперервною подачею	Elevation	H5	Чорний	АБС	491х367х101	1	●
552512	Tork PeakServe® вбудований диспенсер з безперервною подачею	Elevation	H5	Білий	АБС	519х365х96	1	
552511	Tork PeakServe® вбудований міні-диспенсер з безперервною подачею	Elevation	H5	Білий	АБС	450х365х96	1	
205627	Tork PeakServe нижня монтажна планка для вбудованого диспенсера		H5	Чорний	АБС	328х87х72	1	
205629	Tork PeakServe вирівнювач для вбудованого диспенсера		H5	Чорний	Пластик	265х32х14	1	



- Спресовані на 50% рушники дозволяють вам зберігати їх і переносити удвічі більше
- Два види якості рушників для задоволення всіх потреб та задля сприятливих умов вашої туалетної кімнати

Витратні матеріали

Арт. №	Назва	Система	Якість	Колір	К-ть шарів	Подача/складання	Розмір листа ДхШ (см)	Листків/упаковка	Упаковок/короб	Листів/короб	Пакування					
100589	Система Tork PeakServe® безперервної подачі рушників для рук	H5	Advanced 	Білий	1	Безперервна	22,5х20,1	270	12	3240	З ручкою для переноски	●	●	●	●	●
100585	Система Tork PeakServe® безперервної подачі рушників для рук	H5	Universal	Білий	1	Безперервна	22,5х20,1	410	12	4920	З ручкою для переноски	●	●	●	●	●

¹ Стандартний диспенсер H5 і мінідиспенсер H5 мають сертифікат Easy to use.

Система Tork Matic для рушників для рук у рулонах (H1)

Розроблена для легкого обслуговування й наповнення диспенсерна система Tork Matic® є зручною і зрозумілою як для відвідувачів, так і для прибиральників. Вона ідеально підходить для ванних кімнат із середнім рівнем завантаженості та доступна з ручним чи сенсорним керуванням у трьох привабливих варіантах дизайну. Обирайте потрібний варіант залежно від своєї мети — забезпечити гігієну без торкання руками, справити враження чи сприяти економічності обслуговування.



Система
з великою
ємністю = до

1 400

рушників
для рук

- Контрольоване споживання
- Доступно дві моделі Tork Matic: механічна та модель із сенсором Intuition™
- Диспенсер із сенсором Intuition дозволяє налаштовувати довжину листів
- Диспенсер із сенсором Intuition захищає папір від зовнішнього забруднення
- Доступний широкий вибір диспенсерів та наповнень, завдяки чому ви завжди можете обрати варіант, що підійде саме вам



Диспенсер Tork Matic® для рушників для рук у рулонах

H1



^551100



^551108



^551000



^551008



^460001

- Висока місткість, ідеально підходить для ванних кімнат з великою кількістю відвідувачів
- Подача лише одного рушника скорочує споживання рушників і витрати
- Сенсор знижує ризик перехресного зараження

Диспенсери

Арт. №	Назва	Серія	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Короб	
551100	Tork Matic® диспенсер для рушників для рук у рулонах — із сенсором Intuition™	Elevation	H1	Білий	АБС	368×331×206	1	●
551108	Tork Matic® диспенсер для рушників для рук у рулонах — із сенсором Intuition™	Elevation	H1	Чорний	АБС	368×331×206	1	●
551000	Tork Matic® диспенсер для рушників для рук у рулонах	Elevation	H1	Білий	АБС	372×337×203	1	●
551008	Tork Matic® диспенсер для рушників для рук у рулонах	Elevation	H1	Чорний	АБС	372×337×203	1	●
460001	Tork Matic® диспенсер для рушників для рук у рулонах — із сенсором Intuition™	Image Design	H1	Металік/чорний	Нержавіюча сталь/АБС	373×345×204	1	●
205508	Електричний адаптер Tork для диспенсера Tork Matic® із сенсором Intuition™	Elevation/Image Design	H1	Чорний	Мідь/пластик	56×180×110	1	



290016



290067



290059



290016

- Якість білого кольору рівня Premium та Advanced із кольоровим тисненням у вигляді листків для кращого враження
- Ультратовсті рулони для економії

Витратні матеріали

Арт. №	Назва	Система	Якість	Колір	QuickDry	К-ть шарів	Ширина (см)	Довжина рулону (м), к-ть листів	К-ть листів для наступних диспенсерів: ^551100 & 551108 ^551000 & 551008 ^460001	Рулонів/короб	Пакування	For Wiping	Recycled	FSC	Tork Easy Handling	ISO 9001
290016	Tork Matic® м'які рушники для рук у рулонах	H1	Premium	Білий	●	2	21	100	^222-285-400-500 ^408 ^222-285-333-400	6	Коробка	●	●	●	●	●
290067	Tork Matic® м'які рушники для рук у рулонах	H1	Advanced	Білий		2	21	150	^333-428-600-750 ^612 ^333-428-500-600	6	Коробка	●	●	●	●	●
290059	Tork Matic® рушники для рук ультратовщина	H1	Universal	Білий		1	21	280	^622-800-1120-1400 ^1143 ^622-800-933-1120	6	Коробка	●	●	●	●	●

Система Tork Xpress для рушників для рук Multifold (H2)

Наші першокласні диспенсерні системи для рушників для рук доступні у кількох варіантах: моделі з настінним кріпленням у двох розмірах, а також модель для столу. Вони стануть ідеальним рішенням для туалетних кімнат з низькою та середньою інтенсивністю. Оберіть одну з трьох сучасних моделей: глянцеvu білу чи чорну, або ж диспенсер із нержавіючої сталі.



**Система з
найпростішим
та інтуїтивно
зрозумілим
принципом
наповнення**



**Продемонструйте
свою підтримку
сталого розвитку за
допомогою рушників
Tork натурального
кольору. Такий самий
високий рівень
якості —але в новому
кольорі.**

- Подача лише одного рушника скорочує ризик перехресного забруднення
- Високогігієнічне рішення — користувач торкається лише рушника, який він використовує

Tork Xpress™ листові рушники Multifold



- Тонкий і стильний корпус
- Одобрені Шведською Асоціацією ревматологів, що гарантує зручність використання та легкість обслуговування

Диспенсери

Арт. №	Назва	Серія	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Короб	
552000	Tork Xpress™ диспенсер для рушників для рук Multifold	Elevation	H2	Білий	АБС	444x302x102	1	●
552008	Tork Xpress™ диспенсер для рушників для рук Multifold	Elevation	H2	Чорний	АБС	444x302x102	1	●
552100	Tork Xpress™ мінідиспенсер для рушників для рук Multifold	Elevation	H2	Білий	АБС	295x302x101	1	●
552108	Tork Xpress™ мінідиспенсер для рушників для рук Multifold	Elevation	H2	Чорний	АБС	295x302x101	1	●
552200	Tork Xpress™ диспенсер для столу для рушників для рук Multifold	Elevation	H2	Білий	АБС	218x323x116	1	●
552208	Tork Xpress™ диспенсер для столу для рушників для рук Multifold	Elevation	H2	Чорний	АБС	218x323x116	1	●
460004	Tork Xpress™ диспенсер для рушників для рук Multifold	Image Design	H2	Металік/чорний	Нержавіюча сталь/АБС	468x317x101	1	●
460005	Tork Xpress™ диспенсер для столу для рушників для рук Multifold	Image Design	H2	Металік/чорний	Нержавіюча сталь/АБС	218x323x116	1	●



- Неперевершений комфорт і високий рівень гігієни

Витратні матеріали

Арт. №	Назва	Система	Якість	Колір		К-ть шарів	Подача/складання	Розмір листа ДхШ (см)	Упаковки х листи = вміст коробки	Пакування					
120288	Tork Xpress™ м'які рушники для рук Multifold	H2	Advanced	Білий		2	4 панелі, М	34x21,2	21x136= 2856	3 ручкою для переноски	●	●	●	●	●
130299	Tork Xpress м'які рушники для рук Multifold	H2	Advanced	Натуральний		2	3 панелі, Z	24x21,3	21x180 = 3780	3 ручкою для переноски	●	●	●	Поліупаковка	●
471135	Tork Xpress™ м'які рушники для рук Multifold	H2	Advanced	Білий		2	3 панелі, Z	23,4x21,3	20x190= 3800	3 ручкою для переноски	●	●	●	Поліупаковка	●
471117	Tork Xpress™ рушники для рук Multifold	H2	Advanced	Білий		2	3 панелі, Z	23,4x21,3	20x190 = 3800	3 ручкою для переноски	●	●	●	Поліупаковка	●
471103	Tork Xpress™ рушники для рук Multifold	H2	Universal	Крафт		2	3 панелі, Z	23,4x21,3	20x190= 3800	3 ручкою для переноски	●	●	●	Поліупаковка	●

Новинка

Рушники для рук Tork Singlefold



- Простий і зручний диспенсер, легкий у догляді

Диспенсери

Арт. №	Назва	Серія	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Короб
553000	Диспенсер для рушників Tork Singlefold	Elevation	НЗ	Білий	АБС	439х333х136	1
553008	Диспенсер для рушників Tork Singlefold	Elevation	НЗ	Чорний	АБС	439х333х136	1
553100	Мінідиспенсер для рушників Tork Singlefold	Elevation	НЗ	Білий	АБС	291х332х135	1
553108	Мінідиспенсер для рушників Tork Singlefold	Elevation	НЗ	Чорний	АБС	291х332х135	1



- Широкий асортимент рушників для рук Singlefold (складених у формі літери V) з логотипом Tork і тисненням

Витратний матеріал

Арт. №	Назва	Система	Якість	Колір	К-ть шарів	Подача/складання	Розмір листів ДхШ (см)	Листків/упаковка	Упаковок/короб	Листів/короб	Пакування	For Wiping	Ecological	FSC	TORK HANDLING
100278	Tork надм'які рушники для рук складання Singlefold	НЗ	Premium	Білий	2	2 панелі, тип V	23х22,6	200	15	3000	Коробка	●	●	●	●
290163	Tork м'які рушники для рук складання Singlefold	НЗ	Advanced	Білий	2	2 панелі, тип V	23х24,8	250	15	3750	Коробка	●	●	●	●
290179	Tork рушники для рук складання Singlefold	НЗ	Advanced	Зелений	2	2 панелі, тип V	23х24,8	250	15	3750	Коробка	●	●	●	●
290143	Tork м'які рушники для рук складання Singlefold	НЗ	Advanced	Білий	2	2 панелі, тип V	23х22,6	250	15	3750	Коробка	●	●	●	●

Рішення Tork для освіження повітря

Гнучкі рішення для задоволення будь-яких потреб

Системи Tork для освіження повітря допоможуть підтримувати у ваших туалетних кімнатах свіжість та чистоту. Наші рішення можуть бути встановлені в будь-якому місці й дозволяють ефективно нейтралізувати неприємні запахи, дбаючи таким чином про репутацію вашої компанії.



Аерозольний/твердий освіжувач повітря Tork

A1/A2


- Довготривала свіжість протягом 24 годин
- Рішення з універсальними типами кріплень
- Просте обслуговування, здатне заощаджувати час та витрати

Диспенсери

Арт. №	Назва	Серія	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Короб
562000	Tork диспенсер для аерозольного освіжувача повітря	Elevation	A1	Білий	АБС	174х97х60	6
256055	Tork диспенсер для аерозольного освіжувача повітря	Elevation	A1	Сірий	АБС	168х84х66	6
562500	Tork тримач для пластин твердого освіжувача повітря	Elevation	A2	Білий	АБС	86х71х22	8 (32 шт.)



- Широкий асортимент ароматів, серед якого ви можете обрати саме той, що найкраще пасуватиме для вашого приміщення, або ж відібрати декілька ароматів для зміни

Витратні матеріали

Арт. №	Назва	Система	Якість	Аромат	Об'єм (мл)	Шт/Короб
236050	Tork аерозольний освіжувач повітря з ароматом цитруса	A1	Premium	Цитрусовий	75	12
236051	Tork аерозольний освіжувач повітря, тропічний аромат	A1	Premium	Тропічний фрукт	75	12
236052	Tork аерозольний освіжувач повітря, квітковий аромат	A1	Premium	Квітковий	75	12
236070	Tork аерозольний освіжувач повітря для нейтралізації неприємних запахів	A1	Premium	Нейтралізація неприємних запахів	75	12
236014	Tork твердий освіжувач повітря у пластинах із цитрусовим ароматом	A2	Universal	Цитрусовий	20 пластин	4 (80 пластин)
236015	Tork твердий освіжувач повітря у пластинах, квітковий аромат	A2	Universal	Квітковий	20 пластин	4 (80 пластин)

Впевненість у гігієні рук завдяки професійним рішенням Tork косметичної продукції та дезінфекції

Рішення Tork для косметичної продукції та дезінфекції розроблені спеціально для того, щоб допомагати клієнтам задовольняти високі очікування щодо гігієни, що існують у різних галузях і мають критичне значення для бізнесу. Диспенсери, дизайн яких був відзначений нагородами, та розумні рішення для їхнього наповнення одночасно задовольняють і естетичні, і гігієнічні потреби. Системи Tork для догляду за шкірою мають сертифікат Easy to use, тобто дають можливість підтримувати гігієну рук кожному.

Покращений рівень гігієни завдяки ефективному й екологічному складу засобів для гігієни рук та дезінфекції

- Широкий асортимент диспенсерів із підтвердженою легкістю користування¹ дає можливість підтримувати гігієну рук кожному
- Наповнення менш ніж за 10 секунд² задля максимальної ефективності
- Високоєфективний склад мила та дезінфекційного засобу, що дбають про шкіру й довкілля



¹ Сертифіковано Шведською асоціацією ревматологів; протестовано згідно з випробуванням «Дизайн для всіх», опублікованим в журналі Swedish Design Research Journal у 2011 р.

² Згідно з результатами внутрішнього панельного оцінювання часу, що витрачається на наповнення диспенсера мийним засобом.



Диспенсери Tork для мила та дезінфікуючих засобів



561600

561608

561500

561508

460009

460010

- Одна універсальна диспенсерна система для засобів будь-якого формату — піни, рідкого мила та гелю
- Конструкція із підтвердженою сертифікатами¹ простотою використання сприяє дотриманню найвищих стандартів гігієни рук навіть серед дітей і літніх людей
- Дбає про належну гігієну рук: герметичний картридж із помпою знижує ризик перехресного забруднення та надійно захищає мийний засіб

Диспенсери системи S4



Арт. №	Назва	Серія	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Кор	
561600	Tork диспенсер для косметичної продукції з сенсором Intuition™	Elevation	S4	Білий	АБС	278×112×128	6	●
561608	Tork диспенсер для косметичної продукції з сенсором Intuition™	Elevation	S4	Чорний	АБС	278×112×128	6	●
561500	Tork диспенсер для косметичної продукції	Elevation	S4	Білий	АБС	292×113×114	12	●
561508	Tork диспенсер для косметичної продукції	Elevation	S4	Чорний	АБС	292×113×114	12	●
460009	Tork диспенсер для косметичної продукції з сенсором Intuition™	Image Design	S4	Металік/чорний	Нержавіюча сталь/АБС	278×116×130	1	●
460010	Tork диспенсер для косметичної продукції	Image Design	S4	Металік/чорний	Нержавіюча сталь/АБС	289×106×107	1	●



560000

560008

560101

560109

- Конструкція із підтвердженою сертифікатами¹ простотою використання сприяє дотриманню найвищих стандартів гігієни рук навіть серед дітей і літніх людей
- Дбає про належну гігієну рук: герметичний картридж із помпою знижує ризик перехресного забруднення та надійно захищає мийний засіб

Диспенсери системи S1/S11



Арт. №	Назва	Серія	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Кор	
560000	Tork диспенсер для рідкого мила та мила-спрею	Elevation	S1/S11	Білий	АБС	296×112×114	12	●
560008	Tork диспенсер для рідкого мила та мила-спрею	Elevation	S1/S11	Чорний	АБС	296×112×114	12	●
560101	Tork диспенсер для рідкого мила з ліктьовим приводом	Elevation	S1	Білий	АБС	296×112×114	8	
560109	Tork диспенсер для рідкого мила з ліктьовим приводом	Elevation	S1	Чорний	АБС	296×112×114	8	

¹ Сертифіковано Шведською асоціацією ревматологів; протестовано згідно з випробуванням «Дизайн для всіх», опублікованим в журналі Swedish Design Research Journal у 2011 р.

Диспенсери системи S2



- Компактний диспенсер підійде навіть для найменших туалетних кімнат
- Диспенсери із підтвердженою сертифікатами¹ простотою використання сприяє дотриманню найвищих стандартів гігієни рук навіть серед дітей і літніх людей
- Дбає про належну гігієну рук: герметичний картридж із помпою знижує ризик перехресного забруднення та надійно захищає мийний засіб

Диспенсери системи S2								 	
Арт. №	Назва	Серія	Система	Колір	Матеріал	Параметри В×Ш×Г (мм)	Шт/Кор		
561000	Tork міні диспенсер для рідкого мила	Elevation	S2	Білий	АБС	206×112×114	12	●	
561008	Tork міні диспенсер для рідкого мила	Elevation	S2	Чорний	АБС	206×112×114	12	●	

¹ Сертифіковано Шведською асоціацією ревматологів; протестовано згідно з випробуванням «Дизайн для всіх», опублікованим в журналі Swedish Design Research Journal у 2011 р.

Tork мило для рук

Косметичний асоортимент



520201

520901

520701

520501

- Високоєфективний склад, до якого входять дбайливо відібрані компоненти
- Екологічні рішення, наприклад, Tork чисте мило-піна, містять 99% натуральних інгредієнтів і допомагають вашим клієнтам реалізувати їхні цілі щодо сталого розвитку

Витратні матеріали S4

Арт. №	Назва	Система	Якість	Аромат	Колір	Властивості	Вміст/один. (мл)	Шт/Кор.			
520201	Tork чисте мило-піна	S4	Premium	Без аромату	Прозорий	99% натуральних інгредієнтів	1000	6	●	●	
520901	Tork мило-піна люкс	S4	Premium	Вишуканий квітковий аромат	Прозорий	Густа кремоподібна текстура піни	1000	6		●	
520701	Tork мило-піна ультра м'яке	S4	Premium	Без аромату	Прозорий	Для частого миття рук	000	6	●	●	●
520501	Tork мила-піна з легким ароматом	S4	Premium	Свіжий аромат	Прозорий	Для регулярного миття рук	1 000	6	●	●	

¹ Використовуйте засіб завжди після вивчення інформації.

Витратні матеріали



- Високоєфективний склад, до якого входять дбайливо відібрані компоненти

Витратні матеріали S4

Арт. №	Назва	Система	Якість	Аромат	Колір	Властивості	Вміст/один. (мл)	Шт/Кор.			
Новинка 424901	Tork рідке мило для рук, люкс	S4	Premium	Аромат жасмину	Бузковий	Густа кремова текстура	1000	6	●	●	
Новинка 424701	Tork делікатне рідке мило для миття рук	S4	Premium	Без аромату	Прозорий	Для частого миття рук	1000	6	●	●	●
Новинка 424501	Tork рідке мило з легким ароматом	S4	Premium	Свіжий аромат	Перлинно-білий	Для щоденного миття рук	1000	6	●	●	
424011	Tork рідке мило нейтралізації запаху	S4	Premium	Без аромату	Прозорий	Усування запахів, ідеальне для кухні	1000	6	●	●	
Новинка 424401	Tork рідке мило-очисник для видалення жирів та технічних забруднень	S4	Premium	Без аромату	Прозорий	Очищення рук від олії та жиру	1000	6	●	●	

Витратні матеріали S1

Арт. №	Назва	Система	Якість	Аромат	Колір	Властивості	Вміст/один. (мл)	Шт/Кор.			
420701	Tork рідке мило ультра м'яке	S1	Premium	Без аромату	Без барвника	Для частого миття рук	1000	6	●	●	●
420501	Tork рідке мило з легким ароматом	S1	Premium	Свіжий аромат	Перлинно-білий	Для регулярного миття рук	1000	6	●	●	
420401	Tork рідке мило-очисник для видалення жирів та технічних забруднень	S1	Premium	Без аромату	Прозорий	Змиває жирові та технічні забруднення	1000	6		●	
420810	Tork рідке мило для рук	S1	Premium	Без аромату	Без барвника	Засіб для миття рук	1000	6		●	

Витратні матеріали S2

Арт. №	Назва	Система	Якість	Аромат	Колір	Властивості	Вміст/один. (мл)	Шт/Кор.			
420702	Tork делікатне рідке мило для рук, міні	S2	Premium	Свіжий аромат	Прозорий	Повсякденний догляд за шкірою рук	475	8	●	●	●
420502	Tork з легким ароматом рідке мило для миття рук, міні	S2	Premium	Свіжий аромат	Перлинно-білий	Повсякденний догляд за шкірою рук	475	8	●	●	

Витратний матеріал



620701

- Функціональне рішення для місць з високою інтенсивністю відвідування
- Скорочує використання мила не менше ніж на 50 %¹

Витратний матеріал S11

Арт. №	Назва	Система	Якість	Аромат	Колір	Властивості	Вміст/один. (мл)	Шт/Кор.		
620701	Tork мило-спрей без аромату	S11	Universal	Без аромату	Без барвника	Для частого миття рук	1000	6	●	

Рідке мило в каністрах



400505



409840

Інструкції щодо гігієнічного використання:

- Диспенсери багаторазового наповнення чутливі до перехресного зараження. Герметичні системи забезпечують найвищий рівень гігієни.
- Диспенсери багаторазового наповнення та насоси потрібно дезінфікувати перед наповненням
- Додавання рідкого мила до частково заповненого диспенсера може спричинити бактеріальне зараження

Рідке мило в каністрах 5 л

Арт. №	Назва	Система	Якість	Аромат	Колір	Властивості	Вміст/один. (мл)	Шт/Кор.	
400505	Tork рідке мило	у каністрі, 5 л	Universal	Свіжий аромат	Білий	Для щоденного миття рук	5000	3	●
409840	Tork рідке мило	у каністрі, 5 л	Universal	Нейтральний запах	Білий	Рідке мило для рук	5000	1	

Дезінфікуючі засоби для рук і аксесуари

Спиртовий дезінфікуючий гель для рук¹

424105

- Ефективний проти різноманітних шкідливих організмів — відповідає стандартам EN 1500, EN 12791 та EN 14476 (для всіх зазначених вірусів в оболонці, як-от HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, influenza H1N1, H5N1 тощо).
- Зволожуючі компоненти сприяють дотриманню гігієни рук

Витратні матеріали

Арт. №	Назва	Система	Якість	Аромат	Колір	Активна дія	Стандарти	Вміст/Один. (мл)	Шт/Кор.	
424105	Tork спиртовий гель для дезінфекції рук	S4	Premium	Без аромату	Без аромату	Бактерії, Грибки Мікробактерії Віруси	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (усі оболонкові віруси, а також рота- та норовіруси)	1000	6	

Витратний матеріал

Арт. №	Назва	Система	Якість	Аромат	Колір	Активна дія	Стандарти	Вміст/Один. (мл)	Шт/Кор.	
420105	Tork спиртовий гель для дезінфекції рук	S1	Premium	Без аромату	Без аромату	Бактерії, Грибки Мікробактерії Віруси	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (усі оболонкові віруси, а також рота- та норовіруси)	1000	6	

Спиртовий рідкий дезінфікуючий засіб для рук¹

420114

- Ефективно діє проти поширення різноманітних шкідливих мікроорганізмів — відповідає стандартам EN 1500, EN 12791 та EN 14476 (повністю віруліцидний)
- Відповідає вимогам передопераційної кімнати

Витратний матеріал S1

Арт. №	Назва	Система	Якість	Аромат	Колір	Активна дія	Стандарти	Вміст/Один. (мл)	Шт/Кор.	
420114	Tork спиртова рідина для гігієнічної дезінфекції рук	S1	Premium	Без аромату	Без аромату	Бактерії, Грибки Мікробактерії Віруси	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476	1000	6	

¹ Використовуйте засіб завжди після вивчення інформації.

Спиртова дезінфікуюча піна для рук¹

520102

- Ефективний проти різноманітних шкідливих організмів — відповідає стандартам EN 1500, EN 12791 та EN 14476 (для всіх зазначених вірусів в оболонці, як-от HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, influenza H1N1, H5N1 тощо).
- Дерматологічно протестована спиртова піна Tork для дезінфекції рук ніжно дбає про здоров'я шкіри

Витратний матеріал

Арт. №	Назва	Система	Якість	Аромат	Колір	Активна дія	Стандарти	Вміст/ Один. (мл)	Шт/Кор.	
Новинка 520102	Tork спиртова піна для дезінфекції рук	S4	Premium	Без аромату	Без аромату	Бактерії Грибки Мікробактерії Віруси	EN1500; EN13727; EN13624, EN1650 EN 14348 (туберкульоз) EN 14476 (усі віруси в оболонці)	950	6	●

Дезінфікуюча піна для рук без вмісту спирту¹

520202

- Ефективний проти різноманітних шкідливих організмів — відповідає стандартам EN 1500, EN 12791 та EN 14476 (для всіх зазначених вірусів в оболонці, як-от HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, influenza H1N1, H5N1 тощо).
- Складається на 100% з активних біорозкладних компонентів рослинного походження


Витратні матеріали

Арт. №	Назва	Система	Якість	Аромат	Колір	Активна дія	Стандарти	Вміст/ Один. (мл)	Шт/Кор.	
Новинка 520202	Tork спиртова піна для дезінфекції рук на основі молочної кислоти	S4	Premium	Без аромату	Без аромату	Бактерії Грибки Мікробактерії Віруси (в оболонці)	EN 1500, EN 13727 EN 13624, EN 14476 (всі віруси в оболонці)	1000	6	●

¹ Використовуйте засіб завжди після вивчення інформації.



Аксессуары



Гігієнічні стійки

Арт. №	Назва	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Кор
511060	Tork гігієнічна стійка для підлоги	S1/S2/S4	Чорний	Метал	1321×500×500	1

Аксессуары для стійок

Арт. №	Назва	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Кор
511029	AD-a-Glance панель для Tork гігієнічної міні-стійки	S1/S2/S4	Чорний	Метал/Пластик	364×148×20	10
511039	Кріплення для диспенсера	S1/S2/S4	Чорний	Метал	320×108×28	10

Захисна панель для підлоги

Арт. №	Назва	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Кор
511049	Панель для захисту підлоги	S1/S2/S4	Чорний	Метал/Пластик	212×142×142	1

Догляд за шкірою рук

Лосьйон



420202

- Зволожує надмірно суху шкіру
- Містить канолову олію, гліцерин і пантенол

Витратний матеріал S2

Арт. №	Назва	Система	Якість	Аромат	Колір	Властивості	Вміст/один. (мл)	Шт/Кор.		
420202	Tork лосьйон для рук та тіла	S2	Premium	Без аромату	Білий	Зволожувальний лосьйон	475	8		●

Душ

Рідке мило для душу



420602

- Легке крем-мило для душу з шовквистою текстурою та універсальним ароматом

Витратний матеріал S2

Арт. №	Назва	Система	Якість	Fragrance	Колір	Властивості	Вміст/один. (мл)	Шт/Кор.		
420602	Tork крем-мило для душу, міні	S2	Premium	Нейтральний аромат	Синій	Рідке мило-шампунь для душу зі свіжим ароматом	475	8	●	●

Рідке мило-шампунь люкс для тіла та волосся



420652

- Засіб 3 в 1: шампунь, кондиціонер і гель для душу

Витратний матеріал S2

Арт. №	Назва	Система	Якість	Аромат	Колір	Властивості	Вміст/один. (мл)	Шт/Кор.		
420652	Tork рідке мило-шампунь люкс для тіла та волосся, міні	S2	Premium	Квітковий аромат	Зелений	3 в 1: гель для душу, шампунь і кондиціонер	475	8	●	●

Очищувач для сидіння унітаза

Очищувач для сидіння унітаза



420302



- Підвищений рівень чистоти та комфорту просто в туалетній кабінці
- Дезінфекція сидіння унітазу гарантує максимальний рівень чистоти
- Герметичний картридж знижує ризик перехресного забруднення

Витратний матеріал S2

Арт. №	Назва	Система	Якість	Колір	Тип	Властивості	Вміст/Один. (мл)	Шт/Кор.	
420302	Tork очищувач для сидіння унітазу	S2	Premium	Прозорий	Гігієнічний засіб	Дезінфекція сидіння унітазу	475	8	●

Tork SmartOne диспенсерні системи для туалетного паперу в рулонах (T8 та T9)

Tork SmartOne™ диспенсер для туалетного паперу в рулонах, розроблений спеціально для туалетних кімнат з високою відвідуваністю, — найбільш оптимальне гігієнічне рішення. Представлена у чорному та білому кольорах.



**Зменшує
використан-
ня туалетно-
го паперу на**

40 %¹


- Надзвичайно велика ємність
- Міцна конструкція для найвибагливіших приміщень
- Менший ризик для засорювання папером



¹ Наповнення Tork Advanced: статистика внутрішнього дослідження, проведеного в європейських країнах за участі 7729 користувачів; порівняння тримача рулонів Tork Jumbo та подвійного диспенсера Tork SmartOne® з мінірулонами. Скорочення обчислено в квадратних метрах.

Tork SmartOne™ диспенсер для туалетного паперу в рулонах/мінірулонах


T8/T9



- Система видачі по одному листу скорочує споживання паперу до 40 %
- Гігієнічність досягається завдяки полистовій видачі, оскільки користувач торкається лише свого листа
- Міцна конструкція з металевим замком та ключем надійно захищає рулон від вандалів

Диспенсери

Арт. №	Назва	Серія	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Короб
680000	Tork SmartOne™ диспенсер для туалетного паперу в рулонах	Elevation	T8	Білий	АБС	269×269×156	1
680008	Tork SmartOne™ диспенсер для туалетного паперу в рулонах	Elevation	T8	Чорний	АБС	269×269×156	1
472054	Tork SmartOne™ диспенсер для туалетного паперу в рулонах	Нержавіюча сталь	T8	Нержавіюча	Нержавіюча сталь	270×270×170	1
681000	Tork SmartOne™ диспенсер для туалетного паперу в мінірулонах	Elevation	T9	Білий	АБС	219×219×156	1
681008	Tork SmartOne™ диспенсер для туалетного паперу в мінірулонах	Elevation	T9	Чорний	АБС	219×219×156	1
682000	Tork SmartOne™ подвійний диспенсер для туалетного паперу в мінірулонах	Elevation	T9	Білий	АБС	221×398×156	1
682008	Tork SmartOne™ подвійний диспенсер для туалетного паперу в мінірулонах	Elevation	T9	Чорний	АБС	221×398×156	1



Tork SmartCore™ — найзручніший спосіб позбавитися серцевини; відтепер більше не потрібно нічого розривати, оскільки серцевина Tork SmartCore виймається легко і просто, забезпечуючи при цьому більшу кількість листів у рулоні та оптимізацію транспортування завдяки зменшеній порожнині всередині.

Витратні матеріали

Арт. №	Назва	Система	Якість	Колір	Особливість	К-ть шарів	Ширина (см)	К-ть листів	Рулонів/короб	Пакування			
472242	Tork SmartOne™ туалетний папір у рулонах	T8	Advanced	Білий	Tork SmartCore	2	13,4	1150	6	Поліетілен	●	●	●
472193	Tork SmartOne™ туалетний папір у міні-рулонах	T9	Advanced	Білий	Tork SmartCore	2	13,4	620	12	Поліетілен	●	●	●

Tork туалетний папір у великих рулонах



554000



554008

- Велика ємність диспенсера та додатковий тримач для частково використаного рулону
- Спеціальний механізм запобігає вільному прокручуванню рулону й таким чином скорочує споживання паперу
- Прозоре віконце дозволяє вчасно наповнювати порожній диспенсер

Диспенсери

Арт. №	Назва	Серія	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Короб
554000	Tork диспенсер для туалетного паперу у великих рулонах	Elevation	T1	Білий	АБС	360×437×133	1
554008	Tork диспенсер для туалетного паперу у великих рулонах	Elevation	T1	Чорний	АБС	360×437×133	1



110162

Витратні матеріали

Арт. №	Назва	Система	Якість	Колір	К-ть шарів	Ширина (см)	Довжина рулону (м)	Рулонів/короб	Пакування			
110162	Tork м'який туалетний папір у великих рулонах	T1	Universal	Натуральний	1	9,4	500	6	Коробка	●	●	

Tork туалетний папір у мінірулонах



- Велика ємність диспенсера та додатковий тримач для частково використаного рулону
- Спеціальний механізм запобігає вільному прокручуванню рулону й таким чином скорочує споживання паперу
- Прозоре віконце дозволяє вчасно наповнювати порожній диспенсер

Диспенсери

Арт. №	Назва	Серія	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Короб	
555000	Tork диспенсер для туалетного паперу в міні-рулонах	Elevation	T2	Білий	АБС	275×345×132	1	●
555008	Tork диспенсер для туалетного паперу в міні-рулонах	Elevation	T2	Чорний	АБС	275×345×132	1	●
555500	Tork подвійний диспенсер для туалетного паперу в міні-рулонах	Elevation	T2	Білий	АБС	256×432×146	1	●
555508	Tork подвійний диспенсер для туалетного паперу в міні-рулонах	Elevation	T2	Чорний	АБС	256×432×146	1	●
460006	Tork диспенсер для туалетного паперу в міні-рулонах	Image Design	T2	Металік/чорний	Нержавіюча сталь/АБС	254×355×133	1	●



- Натуральний колір матеріалу дає змогу продемонструвати ваше прагнення до захисту довколишнього середовища

Витратний матеріал

Арт. №	Назва	Система	Якість	Колір	К-ть шарів	Ширина (см)	Листків/упаковка	Упаков./короб	Пакування			
110253	Tork туалетний папір у міні-рулонах, м'який	T2	Premium	Білий	2	9,7	170	12	Коробка	●	●	●
120377	Tork туалетний папір натурального кольору в міні-рулонах	T2	Advanced	Натуральний	2	9,4	170	12	Поліетилен	●	●	●
120280	Tork туалетний папір у міні-рулонах	T2	Advanced	Білий	2	9,4	170	12	Поліетилен	●	●	●
120161	Tork туалетний папір у міні-рулонах	T2	Universal	Білий	1	9,4	240	12	Поліетилен	●	●	●

Новинка

Tork листовий туалетний папір



556000



556008

- Підвищений рівень гігієни завдяки видачі поштучно: ви торкаєтесь лише того листа, яким користуєтесь
- Завдяки простій системі наповнення скорочується кількість споживання паперу
- Компактний дизайн заощаджує простір

Диспенсери

Арт. №	Назва	Серія	Система	Колір	Матеріал	Параметри В×Ш×Г (мм)	Шт/Короб
556000	Tork диспенсер для листового туалетного паперу	Elevation	T3	Білий	АБС	271×159×128	1
556008	Tork диспенсер для листового туалетного паперу	Elevation	T3	Чорний	АБС	271×159×128	1



114276



114271



114276

Витратні матеріали

Арт. №	Назва	Система	Якість	Колір	К-ть шарів	Розмір листа Д×Ш (см)	Листків/упаковка	Упаковок/короб	Листів/короб		
114276	Tork надм'який листовий туалетний папір	T3	Premium	Білий	2	19×11	252	30	7560	●	●
114271	Tork листовий туалетний папір	T3	Advanced	Білий	2	19×11	242	36	8712	●	●

Tork туалетний папір у стандартних рулонах



557000



557008

- Вміщує два рулони паперу, завдяки чому потребує значно менше часу на обслуговування
- Диспенсер закритого типу захищає рулони паперу від бактеріального забруднення
- Унікальні зубці забезпечують простоту використання

Диспенсери

Арт. №	Назва	Серія	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Короб
557000	Tork диспенсер для туалетного паперу у стандартних рулонах	Elevation	T4	Білий	АБС	158×286×153	1
557008	Tork диспенсер для туалетного паперу у стандартних рулонах	Elevation	T4	Чорний	АБС	158×286×153	1



110767



120236

- Tork пропонує широкий асортимент туалетного паперу
- Упаковка містить мінімум 30% переробленого (ПЛР) пластику

Витратний матеріал

Арт. №	Назва	Система	Якість	Колір	К-ть шарів	Ширина (см)	Листків/упаковка	Упаковок/короб	Пакування			
110767	Tork туалетний папір у стандартних рулонах	T4	Advanced	Білий	2	9,4	250	8×8	Поліетілен	●	●	●
120236	Tork туалетний папір у стандартних рулонах	T4	Advanced	Білий	2	9,5	200	10×8	Поліетілен	●	●	●

Tork туалетний папір Mid-Size у мідирулонах



557500

557508

- У двох рулонах міди розміру міститься в дев'ять разів більше туалетного паперу, ніж у звичайних рулонах, туалетний папір завжди в наявності!
- Система автоматичного переміщення рулонів
- Використані серцевини залишаються всередині диспенсера, не забруднюючи приміщення

Диспенсери

Арт. №	Назва	Серія	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Короб	
557500	Tork диспенсер для туалетного паперу Mid-Size у мідирулонах	Elevation	T6	Білий	АБС	344х184х140	4	●
557508	Tork диспенсер для туалетного паперу Mid-Size у мідирулонах	Elevation	T6	Чорний	АБС	344х184х140	4	●



127510

127520

127530

127540

127510

Витратні матеріали

Арт. №	Назва	Система	Якість	Колір	К-ть шарів	Ширина (см)	Довжина рулону (м)	Рулонів/короб	Пакування				
127510	Tork надм'який туалетний папір Mid-Size у мідирулонах	T6	Premium	Білий	3	9,9	70	27	Коробка	●	●	●	●
127520	Tork м'який туалетний папір Mid-Size у мідирулонах	T6	Premium	Білий	2	9,9	90	27	Коробка		●	●	
127530	Tork туалетний папір Mid-Size у мідирулонах	T6	Advanced	Білий	2	9,9	100	27	Коробка		●	●	
127540	Tork туалетний папір Mid-Size у мідирулонах	T6	Universal	Білий	1	9,9	135	27	Коробка		●	●	

Tork гігієнічні покриття на унітаз

V1



344080



344088

- Вишуканий дизайн, що зручно кріпиться в будь-якому приміщенні
- Забезпечує належний рівень гігієнічності та захисту

Диспенсери

Арт. №	Назва	Серія	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Кор
344080	Tork диспенсер для гігієнічних покриттів на унітаз	Elevation	V1	Білий	АБС	315×423×58	1
344088	Tork диспенсер для гігієнічних покриттів на унітаз	Elevation	V1	Чорний	АБС	315×423×58	1



750160

Витратні матеріали


Арт. №	Назва	Система	Якість	Колір	Особливість	Розмір листа ДхШ (мм)	Листів/упак	Шт/Короб	Листів/короб
750160	Tork гігієнічні покриття на унітаз	V1	Advanced	Білий	Можна змивати в унітаз	425×360	250	20	5000

Tork серветки для обличчя

F1



270023



460013

- Універсальні диспенсери можуть використовуватись окремо або ж кріпитись на стіну
- Захищає серветки від вологи та бруду

Диспенсери

Арт. №	Назва	Серія	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/короб
270023	Tork диспенсер для серветок для обличчя		F1	Білий	АБС	60×255×140	1
460013	Tork диспенсер для серветок для обличчя	Image Design	F1	Металік/чорний	Нержавіюча сталь/АБС	67×256×136	1



140278



140280

Витратні матеріали

Арт. №	Назва	Система	Якість	Колір	Особливість	К-ть шарів	Розмір листа (см)	Листів/упак	Шт/Короб	Листів/короб
140278	Tork надм'які серветки для обличчя в кубі		Premium	Білий	Куб	2	21×20	100	30	3000
140280	Tork надм'які серветки для обличчя	F1	Premium	Білий	Коробка	2	21×20	100	30	3000

Tork гачок для одягу та сумок



460014

Арт. №	Назва	Серія	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/короб
460014	Tork гачок для одягу та сумок	Image Design	Металік/чорний	Нержавіюча сталь/АБС	55×30×35	12×10

Tork корзини для сміття

B1/B2/B3/B5



- Доповнюють лінійку диспенсерів для повного оформлення туалетної кімнати
- Завдяки повністю прихованому мішку для сміття приміщення виглядає більш охайним
- Кришки з доводчиком. В продажі окремо
- Доповніть обладнання своїх туалетних кімнат мішками для сміття, виготовленими щонайменше на 30% із перероблених матеріалів

Диспенсери

Арт. №	Назва	Серія	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Короб
563000	Tork корзина для сміття, 50 л	Elevation	B1	Білий	АБС	629×389×289	1
563008	Tork корзина для сміття, 50 л	Elevation	B1	Чорний	АБС	629×389×289	1
460011	Tork корзина для сміття, 50 л	Image Design	B1	Металік/чорний	Нержавіюча сталь/АБС	614×395×253	1
226100	Tork корзина для сміття, 20 л		B2	Білий	Пластик	430×322×205	1
564000	Tork корзина для сміття, 5 л	Elevation	B3	Білий	АБС	338×190×160	1
564008	Tork корзина для сміття, 5 л	Elevation	B3	Чорний	АБС	338×190×160	1
566000	Tork диспенсер для гігієнічних пакетів	Elevation	B5	Білий	АБС	140×100×36	1
566008	Tork диспенсер для гігієнічних пакетів	Elevation	B5	Чорний	АБС	140×100×36	1



204041

Витратні матеріали

Арт. №	Назва	Система	Розмір	Колір	Матеріал	Пакетів/упак.	Пакетів/короб	Пакування
204041	Tork гігієнічні пакети	B5	1,4 л	Білий	АБС	25	1200	Коробка

Tork одноразові простирадла у рулонах

C1



219000

- Можливість горизонтального та вертикального кріплення до стіни
- Настінне кріплення дозволяє відбирати простирадла однією рукою
- Завдяки спеціальній конструкції може кріпитися на ліжку й таким чином заощаджувати простір

Диспенсери

Арт. №	Назва	Система	Максимальна довжина наповнення (мм)	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Короб
219000	Диспенсер для одноразових простирадл у рулонах	C1	600 мм	Білий	Метал	350х630х30	1



125250


- Міцні та м'які простирадла, що чудово поглинають вологу
- Забезпечують оптимальний комфорт, зручність та належний рівень гігієни

Витратні матеріали

Арт. №	Назва	Система	Якість	Колір	К-ть шарів	Ширина (см)	Довжина рулону (м)	Діаметр (см)	Листів/рулон	Шт/Короб			
125250	Tork одноразові простирадла у рулонах	C1	Advanced	Білий	2	50	50	13	132	9	●		●

Медичні одноразові маски для обличчя Tork

- Відповідають стандарту EN14683:2019
- Складчастий матеріал без латексу з фіксатором для носа та вушними петлями
- Можна використовувати в середовищах, де є ризик бризок рідини



Медична одноразова маска для обличчя Tork типу IIR



126005

- Знижує ризик розповсюдження інфекції від власника до інших людей
- Фільтрує бактерії (ефективність бактеріальної фільтрації $\geq 98\%$ відповідно до EN 14683)
- Відповідає стандарту EN14683:2019
- Стійка до бризок (стійкість до розбризкування ≥ 16 кПа відповідно до EN 14683)
- Може використовуватися в середовищах, де є ризик бризків рідини
- Перфорований отвір для одноразового дозування
- Сумісний з диспенсерами Tork H2

Медичні одноразові маски для обличчя

Арт. №	Назва	Якість	Колір	К-ть шарів	Довжина (см)	Ширина (см)	Штук/упак	Партія/короб	Штук/короб	MD	Стандарти
126005	Tork Медична одноразова маска для обличчя типу IIR	Advanced	Білий	3	17	9	50	20	1000	●	EN 14683



Матеріали для протирки та очистки

Простий вибір — для найкращих результатів

Ми розуміємо, що для вас має значення кожна секунда, чим би ви не займалися — чи то кухнею у вишуканому ресторані, чи то продуктовою лінією на промисловому виробництві. Серветки, матеріали для протирки та очистки, диспенсери Tork допомагають підтримувати чистоту в приміщенні максимально ефективно, забезпечуючи безперебійність ваших робочих процесів.



Як обрати потрібний продукт

Ми пропонуємо широкий вибір матеріалів для протирки та очистки, які поділяються за їх призначенням — наприклад, заклад для громадського харчування, для обробки харчових продуктів, залежно від типу робіт можуть використовуватися паперові матеріали для протирки та неткані матеріали для очистки універсальні серветки з мікрофібри.

Протирка

Протирання розливів, вимочування рідини та збирання бруду та пилу за допомогою паперових матеріалів.

Очистка

Видалення бруду та плям з поверхонь, обладнання чи інструментів сухими матеріалами або ж із використанням води, розчинників чи миючих засобів.

Полірування

Нанесення й втирання захисного полірувального покриття за допомогою спеціальних матеріалів для ще більшого блиску на різні типи поверхонь.



Оберіть найкраще рішення

Серед нашого асортименту ви знайдете матеріал для протирки та очистки для будь-якого завдання, а завдяки широкому вибору диспенсерів з різними типами кріплень — зможете підібрати рішення, що найкраще задовольнятиме ваші потреби.

Настінні диспенсери



Tork настенний диспенсер (Витратний матеріал W1)
652108 Червоний/чорний
652100 Бірюзовий/білий

- Заощадує простір на підлозі
- Просте ергономічне обслуговування
- Простий та надійний механізм відриву листів, виготовлений зі скловолокна



Tork диспенсер з центральною витяжною (Витратний матеріал W2)
653008 Червоний/чорний
653000 Бірюзовий/білий

- Гігієнічний диспенсер для великих рулонів із центральною витяжною
- Оптиміальне рішення для відбору матеріалу однією рукою



Tork настенний диспенсер для протирочних матеріалів в серветках (Витратний матеріал W4)
654008 Червоний/чорний
654000 Бірюзовий/білий

- Захищає матеріал від забруднення та скорочує споживання завдяки полістовій видачі
- Представлений у декількох варіантах кріплень: настінний кронштейн, присоски та магніти (ст. 49)



Tork міні-диспенсер з центральною витяжною (Витратний матеріал M1)
658008 Червоний/чорний
658000 Бірюзовий/білий
558008 Чорний
558000 Білий

- Підвищений рівень гігієни: ви торкаєтесь лише того листа, яким користуєтесь
- Простота використання — дозволяє відбирати рушники однією рукою
- Універсальний замок — для запобігання крадіжок
- Компактні моделі стануть ідеальним рішенням для невеликих приміщень



Tork диспенсер з центральною витяжною (Витратний матеріал M2)
659008 Червоний/чорний
659000 Бірюзовий/білий
559008 Чорний
559000 Білий



Tork Reflex™ мінідиспенсер з центральною полістовою витяжною (Витратні матеріали M3)
473167 Бірюзовий/білий
473177 Білий/білий

- Торкайтесь лише того рушника, який ви берете — таким чином ви зменшуєте ризик перехресного зараження
- Зручне відбирання листів однією рукою
- Міцний корпус здатний витримати будь-які випробування
- Конструкція передбачає просте й зручне очищення диспенсера завдяки знімній кришці
- Компактні моделі стануть ідеальним рішенням для невеликих приміщень



Tork Reflex™ диспенсер з центральною полістовою витяжною (Витратні матеріали M4)
473190 Білий/білий



Tork водонепроникний диспенсер для рушників в рулоні, W6
651420 Бірюзовий/білий

- Водонепроникний
- Велика місткість з видачею одного рушника за раз
- Придатність для вологого середовища

Переносні диспенсери



Tork Reflex® портативний диспенсер із центральним витягом
473186 Білий
473188 Синій

- Переносний диспенсер із полістовою подачею
- Просто кріпиться до стільця чи візка



Tork переносний мінідиспенсер з центральною витяжною
658002

- Диспенсер із вільною подачею може використовуватися як фіксоване, так і портативне рішення
- Ідеально підійде для кухні, бару чи будь-якої іншої зони обслуговування з високою відвідуваністю



Tork диспенсер переносне відро
190492

- Портативне рішення
- Підійде для прибиральних візків чи будь-яких інших способів використання із обмеженим простором

Мобільні диспенсери



Tork диспенсер для підлоги (Витратні матеріали W1)
652008 Червоний/чорний
652000 Бірюзовий/білий


- Просте ергономічне обслуговування
- Простий та надійний механізм відриву листів, виготовлений зі скловолокна
- Заощадує час при використанні відповідного тримача для мішків для сміття (ст. 49)

Tork Reflex

Шукаєте рішення, що допоможе швидко та ефективно прибирати розливи та інші дрібні забруднення?


Асортимент диспенсерів та витратних матеріалів Tork Reflex™ створений саме для таких завдань, допомагаючи нашим клієнтам оптимізувати витрати на підтримку чистоти рук та поверхонь.

Асортимент витратних матеріалів, сертифікованих HACCP International.



**Скорочує
використання
паперу для
протирання на
37 %¹**

- Контроль витрат і відходів
- Зміцнений корпус здатний витримати будь-які навантаження
- Зручна перезавантажка завдяки Tork SmartCore™
- Завдяки індикатору, ви ніколи не залишитеся без паперу



¹ Дослідження Essity, що тривало 4 тижні, під час якого порівнювалося споживання паперу Tork Reflex Plus та паперу Tork Plus. Економія розрахована на один використаний квадратний метр.

Папір для протирки багатоцільового призначення

Протирка

▼ Tork Reflex™ диспенсери



- Підвищений рівень гігієни: ви торкаєтесь лише того рушника, яким користуєтесь
- Зручне користування, відбір матеріалу однією рукою

Арт. №	Назва	Система	Колір	Матеріал	Параметри В×Ш×Г (мм)	Шт/Короб	
473190	Tork Reflex™ диспенсер з полістовою центральною витяжкою	M4	Білий/білий	Пластик	331×255×239	1	
473186	Tork Reflex™ переносний диспенсер з центральною витяжкою, стартовий набір	M4	Бірюзовий/білий	Пластик	222×278×236	1	
473102	Tork Reflex™ кронштейн для кріплення	M4	Білий	Пластик	136×119×12	1	

Витратні матеріали

▼ Tork Reflex™ папір для протирки Плюс



473472

- Папір багатоцільового призначення ідеально підійде для поглинання рідин та витирання рук
- Система видачі по одному листу скорочує споживання паперу до 37 %

Арт. №	Формат	Система	Колір	К-ть шарів	Ширина (см)	Довжина рулону (м)	Довжина листа (см)	Листів/рулон	Рулонів/короб	For Wiping	Ecolabel	FSC	run out indicator	TOSS YOUR HANDS	
473472	Папір у рулонах з центральною витяжкою	M4	Білий	2	19,4	151	33,5	450	6						


▼ Tork Reflex™ папір для протирки



473242

- Папір багатоцільового призначення для протирання незначних забруднень
- Система видачі по одному листу скорочує споживання паперу до 37 %

Арт. №	Формат	Система	Колір	QuickDry	К-ть шарів	Ширина (см)	Довжина рулону (м)	Довжина листа (см)	Листів/рулон	Рулонів/короб	For Wiping	Ecolabel	FSC	run out indicator	TOSS YOUR HANDS	
473242	Папір у міні-рулонах з центральною витяжкою	M3	Білий		1	19,8	300	33,5	857	6						



Tork SmartCore™

Витратні матеріали Tork Reflex наділені механізмом видалення втулки Tork SmartCore — для швидкої й простої заміни витратних матеріалів.



Індикатор заповнення

- Диспенсер завжди міститиме папір
- Більше ніякого роздратування
- Дозволяє завчасно планувати обслуговування диспенсера

Диспенсери

▼ Диспенсери з центральною витяжкою Tork Performance



- Міцні ергономічні диспенсери здатні підвищити ефективність робочих процесів
- Передбачає простий відбір матеріалу однією рукою й сприяє скороченню споживання паперу
- Доступний у таких кольорах: червоно-чорний та бірюзово-білий
- Чудове рішення для прибирання й витирання

Арт. №	Назва	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Короб
658000	Tork мінідиспенсер з центральною витяжкою	M1	Бірюзовий/білий	Пластик	333x193x172	1
658008	Tork мінідиспенсер з центральною витяжкою	M1	Червоний/чорний	Пластик	333x193x172	1
658002	Переносний мінідиспенсер з центральною витяжкою	M1	Бірюзовий/білий	Пластик	263x185x239	1
659000	Tork диспенсер з центральною витяжкою	M2	Бірюзовий/білий	Пластик	356x248x232	1
659008	Tork диспенсер з центральною витяжкою	M2	Червоний/чорний	Пластик	356x248x232	1

▼ Tork диспенсери з центральною витяжкою Elevation



- Передбачає простий відбір матеріалу однією рукою й сприяє скороченню споживання паперу
- Вишуканий дизайн корпусу, доступний у чорному та білому кольорах, естетично доповнить будь-який простір, забезпечуючи при цьому оптимальний рівень гігієни.
- Ідеальне рішення для протирання рук чи незначних забруднень на будь-яких поверхнях.

Арт. №	Назва	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Короб
558000	Tork мінідиспенсер з центральною витяжкою	M1	Білий	Пластик	321x174x165	1
558008	Tork мінідиспенсер з центральною витяжкою	M1	Чорний	Пластик	321x174x165	1
559000	Tork диспенсер з центральною витяжкою	M2	Білий	Пластик	360x239x227	1
559008	Tork диспенсер з центральною витяжкою	M2	Чорний	Пластик	360x239x227	1

Витратні матеріали

Папір для протирки багатоцільового призначення

Протирка

▼ Tork папір для протирки Плюс



101221

130044

- Папір багатоцільового призначення ідеально підійде для поглинання рідин та витирання рук

Арт. №	Формат	Система	Колір	Quick-Dry	К-ть шарів	Довжина рулону (м)	Розмір листів ДхШ (см)	Листів/рулон/упаковка	Рулонів/упаковок/короб	For Wiping	Ecocert	FSC	run out indicator	Tork safe recycler
101221	Папір у мінірулонах з центральною подачею	M1	Білий		2	75	35x21,5	214	11	●	●	●	●	●
130044	Папір у рулонах з центральною подачею	M2	Білий	●	2	125	34x23,5	368	6	●	●	●		●

Базовий протиірочний папір

Протирка

▼ Базовий протиірочний папір Tork, 1 шар



120123

120145

- Папір у рулонах для базової протирки

Арт. №	Формат	Система	Колір	К-ть шарів	Ширина (см)	Довжина рулону (м)	Довжина листа (см)	Листів/рулон	Рулонів/короб	For Wiping	Recycled	FSC	run out indicator	Tork Easy Wipeaway
120123	Папір у мінірулонах з центральною подачею	M1	Білий	1	21,5	120			11	●	●	●	●	●
120145	Папір у рулонах з центральною витяжкою	M2	Білий	1	21,5	300			6	●	●	●	●	●



Індикатор заповнення

- Диспенсер завжди міститиме папір
- Більше ніякого роздратування
- Дозволяє завчасно планувати обслуговування диспенсера

Диспенсери

▼ Диспенсери Tork Performance



- Tork пропонує комплексне рішення диспенсерів та матеріалів для протирки та очистки — у поєднанні вони стануть незамінним помічником у прибиранні
- Надзвичайно міцний та витривалий корпус
- Напівпрозора кришка

Арт. №	Назва	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Короб
652000	Tork диспенсер для полу	W1	Бірюзовий/білий	Пластик/метал	1006х646х530	1
652008	Tork диспенсер для полу	W1	Червоний/чорний	Пластик/метал	1006х646х530	1
652100	Tork настінний диспенсер	W1	Бірюзовий/білий	Пластик/метал	463х646х274	1
652108	Tork настінний диспенсер	W1	Червоний/чорний	Пластик/метал	463х646х274	1
653000	Tork диспенсер з центральною витяжкою	W2	Бірюзовий/білий	Пластик	447х328х302	1
653008	Tork диспенсер з центральною витяжкою	W2	Червоний/чорний	Пластик	447х328х302	1
654000	Tork диспенсер для протиірочних матеріалів в серветках	W4	Бірюзовий/білий	Пластик	374х427х206	1
654008	Tork диспенсер для протиірочних матеріалів в серветках	W4	Червоний/чорний	Пластик	374х427х206	1

Диспенсери

▼ Диспенсери Tork Performance



Акcesуари

Арт. №	Формат	Система	Колір	Матеріал	Один/кор
206530	Комплект присосок	W4	Черный	Пластик	10
206540	Комплект магнітів	W4	Черный	Магніт	10
206550	Tork тримач для мішка для відходів	W1	Черный	Пластик	1

Витратні матеріали

Папір промислового призначення

Протирка

▼ Протирочний папір Tork суперміцний



- Найміцніший папір для прибирання в промислових умовах
- Надзвичайно ефективне поглинання рідини
- Захищає руки від бруду та високих температур

Арт. №	Формат	Система	Колір	Quick-Dry	К-ть шарів	Довжина рулону (м)	Розмір листа ДхШ (см)	Листів/рулон/упаковка	Рулонів/упак/короб	For Wiping	Ecolabel	FSC	Recycling symbol
130080	Великий рулон	W1	Синій	●	3	255	34×36,9	750	1	●	●	●	●
130081	Подвійний рулон	W1/W2	Синій	●	3	119	34×23,5	350	2	●	●	●	●

Папір для протирки багатоцільового призначення

Протирка

▼ Протирочний папір Tork підвищеної міцності



- Найміцніший папір багатоцільового призначення для надскладних завдань
- Ефективно поглинає масла та рідину
- Висока водостійкість

Арт. №	Формат	Система	Колір	Quick-Dry	К-ть шарів	Довжина рулону (м)	Розмір листа ДхШ (см)	Листів/рулон	Рулонів/короб	For Wiping	Ecolabel	FSC	Recycling symbol
130060	Великий рулон	W1	Білий	●	2	340	34×36,9	1000	1	●	●	●	●
130070	Великий рулон	W1	Синій	●	2	340	34×36,9	1000	1	●	●	●	●
130062	Подвійний рулон	W1/W2	Білий	●	2	170	34×23,5	500	2	●	●	●	●
130072	Подвійний рулон	W1/W2	Синій	●	2	170	34×23,5	500	2	●	●	●	●

▼ Tork папір для протирки Плюс



- Папір багатоцільового призначення ідеально підійде для поглинання рідин та витирання рук

Арт. №	Формат	Система	Колір		К-ть шарів	Довжина рулону (м)	Розмір листів ДхШ (см)	Листів/рулон/упаковка	Рулонів/упак/короб				
130050	Великий рулон	W1	Синій	●	2	510	34x36,9	1500	1	●	●	●	●
130051	Великий рулон	W1	Синій	●	2	510	34x23,5	1500	1	●	●	●	●
130041	Подвійний рулон	W1/W2	Білий	●	2	255	34x23,5	750	2	●	●	●	●
130052	Подвійний рулон	W1/W2	Синій	●	2	255	34x23,5	750	2	●	●	●	●
130042	Подвійний рулон у коробі	W1/W2/W3	Білий	●	2	255	34x23,5	750	1	●	●	●	●

Базовий протиручний папір

Протирка

▼ Базовий протиручний папір Tork, 2 шари



- Папір у рулонах для базової протирки

Арт. №	Формат	Система	Колір	К-ть шарів	Ширина (см)	Довжина рулону (м)	Довжина листа (см)	Листів/рулон	Рулонів/короб				
128408	Великий рулон	W1	Синій	2	36,9	340	34	1000	2	●	●	●	●
509253	Подвійний рулон	W1/W2	Білий	2	25,5	264	33	800	2	●	●	●	●

Чи знаєте ви?

Серед асортименту Tork ви зможете підібрати найбільш оптимальне рішення протиручних матеріалів та диспенсерів для задоволення будь-яких потреб, де б ви не працювали — у ресторани, готелі, школі, лікарні, автомобільній майстерні чи будь-якому іншому місці, що вимагає чистоти рук чи поверхонь.

Tork водонепроникний диспенсер для протиручного матеріалу в рулоні у харчовій галузі



Ви стикаєтеся з найскладнішими задачами

Тож вам потрібні надійні диспенсери та витратні матеріали. Спеціально розроблений Tork водонепроникний диспенсер для протиручного матеріалу в рулоні сертифікований HACCP International, призначений саме для того, щоб зменшити ризики, підвищити продуктивність даже в самих складних умовах.



Диспенсери

W6

▼ Tork водонепроникний диспенсер для протиручного матеріалу в рулоні



651420

- Міцний водонепроникний дизайн витримує навантаження вологих і несприятливих середовищ
- Висока місткість усуває потребу в частому наповненні
- Гігієнічний та листовий відбір
- Легко протирати або мити струменем води без необхідності зняття зі стіни
- Легке кріплення, прозора задня панель

Арт. №	Назва	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Шт/Короб	
651420	Tork водонепроникний диспенсер для протиручного матеріалу в рулоні	W6	Бірюзовий/білий	Пластик	459×319×268	1	

Витратні матеріали

Протиручний матеріал стійкий до вологи

Протирання

▼ Базовий папір Tork



130001



130002

- Міцний поглинаючий протиручний папір
- Великий метраж - менше часу на наповнення
- Папір витримує високий рівень вологи, тож ефективний при різних умовах
- Папір, сертифікований для контакту з харчовими продуктами, складається з високоякісного й безпечного для продуктів матеріалу
- Папір блакитного кольору легше помітити серед харчових продуктів, завдяки чому підвищується безпека під час їх обробки

Арт. №	Формат	Система	Колір	К-ть шарів	Розмір листів ДхШ (см)	Довжина рулону (м)	Довжина листа (см)	Листів/рулон	Рулонів/короб	For Wiping	Colipal	FSC	Recycled	
130001	Базовий папір Tork	W6	Білий	1	19,5	250	24,5	1020	6	●	●	●	●	●
130002	Базовий папір Tork	W6	Синій	1	19,5	250	24,5	1020	6	●	●	●	●	●

Tork exelCLEAN

Професійне очищення навіть за найскладніших умов

Серія продуктів Tork exelCLEAN® — це високоякісні та високоефективні неткані матеріали для протирання, що не залишають ворсу. Завдяки продуктам цієї лінійки результат прибирання незмінно бездоганний. Вам більше не потрібно відшукувати «саме той» матеріал. Із Tork exelCLEAN ви зможете підвищити рівень задоволення своїх працівників, скоротити експлуатаційні витрати й поліпшити умови праці.

Чи знаєте ви?

Наші неткані матеріали для прибирання, створені із застосуванням запатентованої технології та системи Tork exelCLEAN, підіймають стандарти безпеки й чистоти робочих приміщень, а також ефективності виробничих процесів на новий рівень.

Хіба ж можна зробити прибирання ще більш ефективним?

Результати незалежних досліджень доводять, що матеріали для прибирання Tork exelCLEAN ефективніші за звичайні ганчірки, оскільки вони допомагають заощаджувати час, докладені зусилля та використані засоби для прибирання. Tork — це...

Заощадження часу до 35 %

Заощадження засобів для чищення до 41 %

Заощадження зусиль до 31 %

Поліпшена міцність:

Вдосконалена технологія виробництва покращує продуктивність та довговічність матеріалів.

Підвищена ефективність:

Тепер матеріали для протирки в серветках спресовані та транспортування витратних матеріалів стає ефективнішим на 26 %, а обслуговування диспенсерів потребує значно менше уваги та часу.

Більш гнучке пакування:

Із новим удосконаленим дизайном коробів, оснащених ергономічною ручкою й збільшеним отвором, діставати витратні матеріали стало значно зручніше, навіть у рукавичках.



Сертифікат OK Biobased

Сертифікат за програмою OK Biobased підтверджує рослинну основу складу продукту. Продукт отримав сертифікат OK Biobased і дає змогу підвищити ефективність прибирання, водночас забезпечуючи екологічність процесу.

Матеріали для очистки багатоцільового/промислового призначення

▼ Нетканый материал Tork суперміцний



570137

- Висока ефективність поглинання рідини
- Захищає руки від високих температур та металевої стружки
- Забезпечує професійне очищення завдяки технології Tork exe|CLEAN®

Арт. №	Формат	Система	Колір	exe CLEAN®	Довжина рулону (м)	Розмір листа Д×Ш (см)	Листів/рулон/упаковка	Рулонів/упаковка/короб	For Wiping	Airline Certified	FSC	Tork Easy Handle
570137	Комбі-рулон в коробі	W1/W2/W3	Білий	●	60	38×31,5	160	1	●	●	●	●

▼ Нетканый материал Tork підвищеної міцності



530137



530180



530172



530176



530272



530276

- Міцні матеріали для очистки багатоцільового призначення для складних умов використання
- Захищають руки від високих температур та металевої стружки
- Забезпечує професійне очищення завдяки технології Tork exe|CLEAN®

Арт. №	Формат	Система	Колір	exe CLEAN®	Довжина рулону (м)	Розмір листів Д×Ш (см)	Листів/рулон/упаковка	Рулонів/упаковка/короб	For Wiping	Airline Certified	FSC	Tork Easy Handle
530137	Комбі-рулон в коробі	W1/W2/W3	Білий	●	106	38×31,5	280	1	●	●	●	●
530180 ¹	Нетканый материал в серветках	W4	Білий	●		61,5×35,5	70	4	●	●	●	●
530172	Нетканый материал підвищеної міцності в серветках	W7	Білий	●		41,5×35,5	105	4	●	●	●	●
530176	Нетканый материал підвищеної міцності в серветках	W7	Білий	●		61,5×35,5	120	1	●	●	●	●
530272	Нетканый материал підвищеної міцності в серветках		Блакитний			41,5×35,5	180	1	●		●	●
530276	Нетканый материал підвищеної міцності в серветках		Блакитний			61,5×35,5	120	1	●		●	●

¹ Раніше артикул 530177

▼ Tork нетканый материал підвищеної міцності, виготовлений із біосировини

- Поєднання продуктивності й екологічності
- Універсальний нетканый матеріал багатоцільового призначення з високою поглинальною здатністю для використання у складних умовах
- На 99% складається з біосировини, завдяки чому знижує вуглецевий слід та допомагає виконувати робочі задачі з високою ефективністю¹



930150

930179

Арт. №	Формат	Система	Колір	exelCLEAN	Довжина рулону (м)	Розмір листів ДхШ (см)	Листів/упаковка	Упаковок/короб	For Wiping	FSC	Recycling	TUV
930150	Нетканый материал Tork підвищеної міцності, що на 99% складається з біосировини	W8	Білий	●		31,5x38,5	50	8	●	●	●	●
930179	Нетканый материал Tork підвищеної міцності, що на 99% складається з біосировини	W4	Білий	●		41,5x35,5	105	4	●	●	●	●

▼ Нетканый материал Tork для видалення масла та жиру

- М'які універсальні неткані матеріали для промислового прибирання легкого та середнього рівня складності
- Ідеальне рішення для прибирання масляних забруднень
- Забезпечує професійне очищення завдяки технології Tork exelCLEAN®



520304

520337

520372

Арт. №	Формат	Система	Колір	exelCLEAN	Довжина рулону (м)	Розмір листа ДхШ (см)	Листів/рулон/упаковка	Рулонів/упаковка/короб	For Wiping	FSC	Recycling	TUV
520304	Великий рулон	W1	Сірий	●	361	38x41,5	950	1	●	●	●	●
520337	Комбі-рулон у коробі	W1/W2/W3	Сірий	●	148	38x31,5	390	1	●	●	●	●
520372	Нетканый материал підвищеної міцності	W7	Білий	●		41,5x35,5	210	1	●	●	●	●

▼ Нетканый материал Tork

- М'які універсальні неткані матеріали для прибирання незначних забруднень
- Швидко поглинає рідину та масло
- Забезпечує професійне очищення завдяки технології Tork exelCLEAN®



510137

510172

510272

Арт. №	Формат	Система	Колір	exelCLEAN	Довжина рулону (м)	Розмір листів ДхШ (см)	Листів/рулон/упаковка	Рулонів/упаковка/короб	For Wiping	Isoprep Surface	FSC	Recycling
510137	Комбі-рулон у коробі	W1/W2/W3	Білий	●	152	38x31,5	400	1	●	●	●	●
510172	Tork нетканый материал		Білий	●		41,5x35,5	210	1	●	●	●	●
510272	Tork нетканый материал		Синій	●		41,5x35,5	210	1	●	●	●	●

¹ На 100% складається з біосировини, завдяки чому сповільнюються викиди діоксиду вуглецю в атмосферу і забезпечується неймовірна ефективність очищення.

▼ Екстра-безворсовий матеріал Tork



190578

- Підходить для підготування поверхні до фарбування
- Не залишає ворсу
- Підходить для використання органічних розчинників

Арт. №	Формат	Система	Колір	Розмір листів ДхШ (см)	Листів/упаковка	Упаковок/короб	For Wiping	For Wiping
190578	Матеріал в серветках	W4	Синій	32,4х39	80	5		

▼ Безворсовий нетканний матеріал Tork



190494



190493



190492



190491

- Не залишає ворсу
- Міцний нетканний матеріал, що чудово поглинає вологу
- Підходить для використання в парі з розчинниками, миючими та дезінфікуючими засобами

Арт. №	Формат	Система	Колір	Довжина рулону (м)	Розмір листів ДхШ (см)	Листів/рулон/упаковка	Рулонів/упаковка/короб	For Wiping	FSC	For Wiping
190494	Комбі-рулон у коробі	W1/W2/W3	Бірюзовий	180	36х27,5	500	1	●	●	
190493	Нетканний матеріал у серветках	W8	Бірюзовий		30х38,5	75	8	●	●	
190492	Серветки у рулоні з центральною подачею — витратний матеріал для Handy Bucket	W10	Бірюзовий	60	30х16,5	200	4	●	●	
190491	Серветки у рулоні з центральною подачею — витратний матеріал для Handy Bucket	W10	Бірюзовий	60	30х16,5	200	4	●	●	

Нетканний матеріал для підприємств громадського харчування

Очистка

▼ Нетканний матеріал Tork для кухні



473179

- Нетканний матеріал для очистки, виготовлений на основі бавовняного волокна, що підійде для прибирання будь-якого типу забруднень на кухні
- Термостійкий
- М'яка текстура з високим рівнем поглинання
- На 100% складається з біосировини, завдяки чому сповільнюються викиди діоксиду вуглецю в атмосферу і забезпечується неймовірна ефективність очищення¹

Арт. №	Формат	Система	Колір	Розмір листів ДхШ (см)	Листів/упаковка	Упаковок/короб	For Wiping	FSC	For Wiping	TUV
473179 ²	Нетканний матеріал для кухні в серветках	W4	Білий	41,5х35,5	75	4	●	●	●	●

▼ Нетканый материал Tork для интенсивной очистки



90537

- Міцні матеріали для прибирання з високим рівнем поглинання
- Навіть після багаторазового використання вони залишатимуться цілими
- Не залишає ворсу
- На 100% складається з біосировини, завдяки чому сповільнюються викиди діоксиду вуглецю в атмосферу і забезпечується неймовірна ефективність очищення¹

Арт. №	Формат	Система	Колір	Довжина рулону (м)	Розмір листів ДхШ (см)	Листів/рулон/упаковка	Рулонів/упаковка/короб					
90537	Комбі-рулон у коробі	W1/W2/W3	Білий	114	38x31,5	300	1	●	●	●	●	●

Нетканый матеріали для полірування

Полірування

▼ Нетканый материал Tork для полірування



197478

- Широкий вибір матеріалів для полірування
- М'яка універсальна текстура матеріалу утримує та розподіляє полірувальні компоненти
- Професійний результат

Арт. №	Формат	Система	Колір	Довжина рулону (м)	Розмір листів ДхШ (см)	Листів/рулон/упаковка	Рулонів/упаковка/короб		
197478	Нетканый материал в серветках	W4	Білий		41,5x35,5	125	5	●	●

▼ Tork вологі серветки для рук



190592



190692

- Готові до використання — відро-диспенсер заповнений одноразовими вологими серветками
- Гігієнічні — розчиняють бруд, жири та інші забрудники
- Скорочують кількість відходів — відро-диспенсер є багаторазовим, а витратні матеріали докуповуються окремо

Арт. №	Формат	Система	Колір	Довжину рулону (м)	Розмір листів ДХШ (см)	Листів/рулон.	Рулон/Кор	
190592	Tork переносне відро-диспенсер для вологих серветок	W14	Білий	16	27x27	58	4	●
190692	Tork вологі серветки для рук	W14	Білий	16	27x27	58	4	●

¹ Продукція сертифікована OK Biobased by TÜV Austria.

² Раніше артикул 473178

³ Раніше артикул 90478

Універсальні серветки із мікрофібри

Волокна мікрофібри дуже тонкі, тож мають більшу площу поверхні, що збільшує поглинальну здатність. Простір між розрізненими волокнами в наших універсальних серветках із мікрофібри створює кишеньки, які легко вбирають бруд і пил, а також мікробів. Сплетені в текстильні універсальні серветки, волокна мікрофібри пропонують відмінні й ефективні властивості для прибирання.



Tork Багаторазові універсальні серветки із мікрофібри для прибирання



- Можна прати до 300 разів¹
- Прибирають 99,9% мікроорганізмів з поверхонь, зокрема Cdiff²
- Можна використовувати в сухому вигляді або з очисними розчинами та дезінфекційними засобами
- Доступні в чотирьох кольорах, щоб запобігти перехресному забрудненню
- Не залишають ворсу

Арт. №	Назва	Колір	Матеріал	Активна дія	Розмір листів ДхШ (см)	Листів/упаковка	Упаковок/короб	Можна прати
183600	Tork мікрофібра багаторазового використання	Синій	Мікрофібра	Видаляє мікроорганізми	30,5х30,5	6	8	●
183601	Tork мікрофібра багаторазового використання	Жовтий	Мікрофібра	Видаляє мікроорганізми	30,5х30,5	6	8	●
183602	Tork мікрофібра багаторазового використання	Зелений	Мікрофібра	Видаляє мікроорганізми	30,5х30,5	6	8	●
183603	Tork мікрофібра багаторазового використання	Червоний	Мікрофібра	Видаляє мікроорганізми	30,5х30,5	6	8	●

Tork Одноразові універсальні серветки із мікрофібри для прибирання



183700

- Прибирають 99,99% мікроорганізмів з поверхонь, зокрема Cdiff²
- Призначені для одноразового використання й утилізації
- Можна використовувати в сухому вигляді або з очисними розчинами та дезінфекційними засобами
- Не залишають ворсу

Арт. №	Назва	Колір	Матеріал	Активна дія	Розмір листів ДхШ (см)	Листів/упаковка	Упаковок/короб
183700	Tork мікрофібра одноразового використання	Білий	Мікрофібра	Видаляє мікроорганізми	29,5х34	40	8

Tork нетканый материал универсального использования



510150

- М'який універсальний нетканый матеріал для прибирання незначних забруднень
- Швидко поглинає рідини та масло
- Забезпечує професійне очищення завдяки технології Tork exelCLEAN®

Арт. №	Формат	Система	Колір	Розмір листів ДхШ (см)	Листів/упаковка	Упаковок/короб	For Wiping	Airline Certified	FSC	Recycling
510150	Tork низьковорсовий нетканый материал для протирання поверхонь	W8	Білий	31,5х38,5	55	8	●	●	●	●

¹ У разі прання відповідно до вказівок щодо використання гарячої води CDC/NHS та дотримання інструкцій на етикетках.

² Використання з дезінфекційними засобами (не входять у комплект) згідно з указівками місцевих органів і рекомендаціями. Зверніться до інструкцій виробника дезінфекційних засобів щодо застосування засобу разом з матеріалами з мікрофібри. Методики є змінними версіями стандартних галузевих методик (EN16615 і ASTM E-2362-16, а також E-2967-15). Випробування з S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, C. albicans, C. difficile. Для поверхонь у середовищах — не медичних пристроїв (не стерилізують).

Продукція для декору столу

Прості рішення для створення найкращих вражень

Аби ваші клієнти залишали позитивні відгуки про заклад і поверталися до вас знову та знову, потрібно подбати не лише про бездоганне обслуговування, а й про те, які враження справляє ваш бізнес на кожного відвідувача. Не секрет, що такі враження формуються з дрібниць. І ми допоможемо вам підібрати їх правильно.



Широкий асортимент — для задоволення будь-яких потреб

Диспенсерні серветки

Коли йдеться про диспенсери, з якими клієнти взаємодіють самостійно, дуже важливо, щоб наповнення, утилізація відходів та зберігання витратних матеріалів були легкими та зручними.

Столові серветки й продукція для декору столу для закладів повного обслуговування

Відчуття атмосфери закладу складається з цілого ряду надзвичайно важливих дрібниць, однією з яких є якість матеріалів для декору столу.




Підберіть колір до вашої страви

Чи відомо вам, що гама кольорів здатна впливати не лише на те, які враження залишаться в гостей про ваш заклад, а й на те, як вони сприйматимуть смак та аромат поданих страв? Правильно підібравши колір декору відповідно до страви, ви можете прикрасити будь-який стіл, а також суттєво вплинути на загальне враження гостей від закладу.

Аби допомогти нашим клієнтам справити унікальне враження на своїх гостей, ми запросили кулінарного стиліста та шеф-кухаря Лінду Лундгрєн, яка співпрацює як з вишуканими ресторанами, так і з міжнародними компаніями в галузі харчової промисловості та гастрономічними виданнями. Лінда склала простий довідник для кожного з чотирьох кольорів нашої останньої серії серветок Tork LinStyle™ преміум-класу.


Скористайтесь кольоровим кругом, в основі якого кольори серветок Tork LinStyle, оберіть оптимальний колір для декору, здатний посилити аромат та підкреслити смак ваших страв.



Природний вибір — крафтові серветки

Крафтові серветки Tork — це найкраще рішення для тих, хто дбає про довкілля. Вони виготовляються на 100 % із переробленої сировини, не відбілюються та не фарбуються. До того ж, вони біологічно розкладаються, про що свідчать відповідні сертифікати FSC® та EU Ecolabel. Навіть упаковку для крафтових серветок ми виготовляємо з екологічних матеріалів. Tork пропонує крафтові серветки для ресторанів повного обслуговування.

Демонструйте свою екосвідомість



Диспенсерні серветки Tork Xpressnap

Створені для закладів самообслуговування із високою відвідуваністю, де відвідувачам необхідно забезпечити гідні умови для швидкого обслуговування. Якщо вам необхідно якомога швидше та ефективніше обслуговувати відвідувачів, найкращими рішеннями для вашого бізнесу стануть системи Tork Xpressnap та Tork Xpressnap[®] Snack[™]. А полистова подача сприятиме скороченню використання серветок, відходів та сміття, а також економить час на обслуговування диспенсерів.

Скорочують
використання
серветок
щонайменше на
25 %¹



- Широкий вибір стильних та сучасних диспенсерів для задоволення ваших потреб
- Підвищений рівень гігієни — гості торкаються лише серветки, яку використовують
- Ви можете нанести індивідуальний напис або зображення на серветку
- Просувайте свій бренд і створюйте додаткову вигоду за допомогою диспенсерів із системою AD-a-Glance[®]

Шукайте яскраві ідеї для свого бізнесу на adaglance.torkglobal.com!

¹ Коли порівнюємо з традиційними диспенсерними серветками. Виключення диспенсери з електронною системою подачі серветок або система Tork Xpressnap Fit N14.





Диспенсер для столу/
прикасової стійки
273002



Диспенсер
для столу
272611/272612/272613



Диспенсер для
прикасової стійки
272511/272512/272513



Диспенсер
великої ємності
272211/272212/272213

Tork Xpressnap

N4

Арт. №	Назва	Серія	Система	Колір	Матеріал	Розмір ВхШхГ (мм)	Ємність, шт. (1 шар, 1/4 складання)	AD-a- Glance	Кріплення	Шт/ Короб	FSC
273002	Tork Xpressnap® диспенсер для серветок	Signature	N4	Горіх	Горіх	193×203×136	335			1	●
272611	Tork Xpressnap® диспенсер для серветок для столу	Signature	N4	Чорний	Пластик	169×200×141	275	●		4	
272612	Tork Xpressnap® диспенсер для серветок для столу	Signature	N4	Червоний	Пластик	169×200×141	275	●		4	
272613	Tork Xpressnap® диспенсер для серветок для столу	Signature	N4	Світло-сірий	Пластик	169×200×141	275	●		4	
272511	Tork Xpressnap® диспенсер для серветок для лінії роздачі	Signature	N4	Чорний	Пластик	145×191×307	550	●		1	
272512	Tork Xpressnap® диспенсер для серветок для лінії роздачі	Signature	N4	Червоний	Пластик	145×191×307	550	●		1	
272513	Tork Xpressnap® диспенсер для серветок для лінії роздачі	Signature	N4	Світло-сірий	Пластик	145×191×307	550	●		1	
272211	Tork Xpressnap® диспенсер великої ємності для серветок	Signature	N4	Чорний	Пластик	622×235×235	1100	●	●	1	
272212	Tork Xpressnap® диспенсер великої ємності для серветок	Signature	N4	Червоний	Пластик	622×235×235	1100	●	●	1	
272213	Tork Xpressnap® диспенсер великої ємності для серветок	Signature	N4	Світло-сірий	Пластик	622×235×235	1100	●	●	1	



Білий	Бордовий Бордо	Чорний	Лаймовий	Помаранчевий	Крафт
15850/10840	18960	18961	18962	18963	12840

Витратні матеріали

Арт. №	Назва	Система	Якість	Колір	К-ть шарів	Складання	Розмір листа, нескладений ДхШ (см)	Штук/ упаковка	Штук/ упак	Штук/ короб	For Wiping	Ecological	FSC	TOILET EASY HANDLING PROOF
15850	Tork Xpressnap® надм'які серветки	N4	Premium	Білий	2	1/2	21,3×16,5	200	1000 (5×200)	8000 (8×5×200)	●	●	●	●
18960	Tork Xpressnap® надм'які серветки Бордо	N4	Premium	Бордовий Бордо	2	1/2	21,3×16,5	200	1000 (5×200)	8000 (8×5×200)	●	●	●	●
18961	Tork Xpressnap® надм'які серветки	N4	Premium	Чорний	2	1/2	21,3×16,5	200	1000 (5×200)	8000 (8×5×200)	●	●	●	●
18962	Tork Xpressnap® надм'які серветки	N4	Premium	Лаймовий	2	1/2	21,3×16,5	200	1000 (5×200)	8000 (8×5×200)	●	●	●	●
18963	Tork Xpressnap® надм'які серветки	N4	Premium	Помаранчевий	2	1/2	21,3×16,5	200	1000 (5×200)	8000 (8×5×200)	●	●	●	●
12840	Tork Xpressnap® серветки	N4	Advanced	Крафт	1	1/4	21,3×33,0	225	1125 (5×225)	9000 (8×5×225)	●	●	●	●
10840	Tork Xpressnap® серветки	N4	Universal	Білий	1	1/4	21,3×33,0	225	1125 (5×225)	9000 (8×5×225)	●	●	●	●

Диспенсери для серветок Tork

N1/N2



271800



271600

- Компактна упаковка— заощаджує простір при зберіганні
- Просте й гігієнічне рішення, на яке можна покластися

Диспенсери

Арт. №	Назва	Система	Колір	Матеріал	Параметри ВхШхГ (мм)	Ємність, шт.	AD-a-Glance	Кріплення	Шт/Короб
271800	Tork Fastfold диспенсер для серветок для столу	N2	Алюміній	Пластик	131х101х147	90			4
271600	Tork Counterfold диспенсер для серветок для лінії роздачі	N1	Алюміній	Пластик	107х189х356	300			1



10933



10935

- Економічні у використанні
- Можливість нанесення індивідуального зображення

Витратні матеріали


Арт. №	Назва	Система	Якість	Колір	К-ть шарів	Складання	Розмір листа, нескладений ДхШ (см)	Штук/упаковка	Штук/упак	Штук/короб	For Wiping	ecolabel	FSC	TORK EASY HANDLING
10933	Tork Fastfold диспенсерні серветки	N2	Universal	Білий	1	Fastfold	30х24	300	300	10 800 (36х300)	●	●	●	●
10935	Tork Counterfold диспенсерні серветки	N1	Universal	Білий	1	Counterfold	33х30	300	300	7200 (24х300)	●	●	●	●

Tork Xpressnap Fit®

Розумні рішення для серветок, які допоможуть вам підвищити ефективність і підтримувати гігієну

Tork Xpressnap Fit® — це наша найкомпактніша диспенсерна система, що дозволяє звільнити місце та зменшити час, необхідний для поповнення запасів серветок.

Витрачаючи менше часу на наповнення та очищення диспенсерів, ви зможете приділити більше уваги своїм гостям та іншим потребам свого бізнесу.



Зменшує кількість невикористаних серветок, що викидаються у смітник, **більш ніж на 50 %**^{1,2}

Диспенсери Tork Xpressnap Fit®

N14



272900



272901



962900



962901

- Міцна конструкція диспенсерів надійно захищає серветки від забруднення й передбачає просте очищення, завдяки чому витрачається менше часу на їх обслуговування
- Завдяки компактному дизайну гості матимуть більше простору
- Дозволяє скоротити простір, необхідний для зберігання серветок, **на 35 %**²
- Скорочує час, який витрачається на наповнення диспенсерів, **на 46 %**¹
- Одне наповнення обслуговує майже **вдвічі** більше гостей¹

Диспенсери

Арт. №	Назва	Серія	Система	Колір	Матеріал	Розмір ДхШхВ (мм)	Ємність, шт.	AD-a-Glance	Кріплення	Шт./Короб
272900	Tork Xpressnap Fit® диспенсер для серветок для столу	Signature	N14	Чорний	Пластик	141x113x170	168	●		4
272901	Tork Xpressnap Fit® диспенсер для серветок для лінії роздачі	Signature	N14	Чорний	Пластик	326x121x143	324	●		1
962900	Tork Xpressnap Fit® диспенсер для серветок для столу, стартовий набір, включає 2 пакети арт 15830 (білі серветки)	Signature	N14	Чорний	Пластик	141x113x170	168	●		1
962901	Tork Xpressnap Fit® диспенсер для серветок для лінії роздачі, стартовий набір, включає 2 пакети арт 15830 (білі серветки)	Signature	N14	Чорний	Пластик	326x121x143	324	●		1



15830



12830

- Серветки, складені спеціальним чином, аби розміститися в компактному диспенсері
- Завдяки спеціальному типу складання гостям зручно діставати першу серветку після наповнення диспенсера
- Спеціальне тиснення у вигляді листочків створює приємне враження в гостей і дозволяє вирізнитися серед конкурентів

Витратні матеріали


Арт. №	Назва	Система	Якість	Колір	К-ть шарів	Розмір листа, нескладений ДхШ (см)	Штук/упаковка	Штук/упак	Штук/короб	For Wiping	Ecolabel	FSC	TORK EASY HANDLING
15830	Tork Xpressnap Fit® серветки	N14	Advanced	Білий	2	21,3x16,5	120	720 (6x120)	4320 (6x6x120)	●	●	●	●
12830	Tork Xpressnap Fit® крафтові серветки	N14	Advanced	Крафт	2	21,3x16,5	120	720 (6x120)	4320 (6x6x120)	●	●	●	●

¹ Результати дійсні для порівняння споживання двошарових серветок при використанні звичайного настільного диспенсера і системи Tork Fastfold (диспенсерів Tork: 271800 та витратних матеріалів Tork: 10933).

² Результати дійсні для порівняння споживання двошарових серветок при використанні звичайного диспенсера для лінії роздачі та системи Tork Counterfold (диспенсерів Tork: 271600 та витратних матеріалів Tork: 10935).

Tork LinStyle

Справте незабутнє враження на своїх гостей завдяки нашим серветкам преміум-класу Tork LinStyle™. Це найкраще рішення для тих ресторанів, де розкіш та вишуканість поєднуються з гігієнічністю одноразових серветок. Наші серветки преміум-класу Tork Linstyle значно м'якші та об'ємніші, ніж звичайні паперові серветки, і вирізняються винятковими властивостями. Вони представлені в широкому асортименті відтінків та форматів, завдяки чому ви можете обрати саме той варіант, який справить найкраще враження на ваших клієнтів і змусить їх повертатися знову й знову.



**Відчуття дотику
до текстилю
з перевагами
одноразових
серветок**



- Завдяки винятковій м'якості й витривалості гості можуть користуватися серветками протягом усього прийому їжі
- Заощаджуйте час на обслуговування разом із нашими складеними серветками та конвертами для столового приладдя
- Широкий вибір форматів (включно із коктейльними серветками) дозволяє урізноманітнити подачу страв відповідно до приводу чи ситуації

Tork LinStyle™ серветки, складання 1/4



Короб Tork Easy Handling із зручною системою відкривання

- Ідеальне рішення для ресторанів, у яких необхідно поєднати вишукану атмосферу й використання одноразових серветок
- Текстура, що нагадує першокласний текстиль на вигляд та на дотик
- Виняткова м'якість матеріалу
- Доступний широкий асортимент класичних і сучасних відтінків
- Можливість нанесення індивідуального зображення

Білий	Шампань	Кремовий	Кораловий	Гірчичний	Помаранчевий	Червоний	Бордо	Фісташковий
478711	478712	478713	478881	478859	478851	478854	478855	478876
Блакитний	Темно-зелений	Темно-синій	Бісквіт	Какао	Сірий	Антрацит	Чорний	
478880	478847	478856	478874	478727	478728	478882	478726	

Назва	Якість	К-ть шарів	Складання	Розмір листа, нескладений ДхШ (см)	Штук/упак	Штук/короб	For Wiping	FSC	TORK EASY HANDLING
Tork LinStyle™ серветки	Premium	1	1/4	39×39	50	12×50 (600)	●	●	●

Tork LinStyle™ конверти для столового приладдя



Короб Tork Easy Handling із зручною системою відкривання

- Ідеальне рішення для ресторанів, у яких необхідно поєднати вишукану атмосферу й використання одноразових серветок
- Текстура, що нагадує першокласний текстиль на вигляд та на дотик
- Виняткова м'якість матеріалу
- Доступні в класичних і сучасних відтінках
- Можливість нанесення індивідуального зображення

Білий	Кремовий	Шампань	Червоний	Бордо	Какао	Чорний
509600	509601	509602	509604	509603	509605	509606

Назва	Якість	К-ть шарів	Складання	Розмір листа, нескладений ДхШ (см)	Штук/упак	Штук/короб	For Wiping	FSC	TORK EASY HANDLING
Tork LinStyle™ конверти для столового приладдя	Premium	1	Конверт для столового приладдя	39×39	50	12×50 (600)	●	●	●

Tork обідні серветки двошарові, складання 1/4



Білий

478746

- Висока якість та виняткові поглинальні властивості
- Ідеально підібраний розмір для вечері
- Можливість нанесення індивідуального зображення

Новинка

Назва	Якість	К-ть шарів	Складання	Розмір листа, нескладений ДхШ (см)	Штук/упак	Штук/короб	 For Wiping	 FSC	 Ecolabel	 TORK SAFE HANDLING
Tork обідня серветка	Advanced	2	1/4	39×39	150	12×150 (1800)	●	●	●	●

Tork обідні серветки двошарові, складання 1/8



Білий

477554

- Висока якість та виняткові поглинальні властивості
- Ідеально підібраний розмір для вечері
- Серветки попередньо складені для додаткового заощадження часу
- Можливість нанесення індивідуального зображення

Назва	Якість	К-ть шарів	Складання	Розмір листа, нескладений ДхШ (см)	Штук/упак	Штук/короб	 For Wiping	 FSC	 Ecolabel	 TORK SAFE HANDLING
Tork обідні серветки	Advanced	2	1/8	39×39	150	12×150 (1800)	●	●	●	●

Tork серветки 33x33, 3 шари, складання 1/4



Дизайн пакування підходить як для горизонтального, так і для вертикального сервірування



- Висока якість та м'якість
- Чудовий варіант для сервірування обіду чи сніданку
- Можливість нанесення індивідуального зображення

Білий

477414

Назва	Якість	К-ть шарів	Складання	Розмір листа, нескладений Д×Ш (см)	Штук/упак	Штук/короб				
Tork серветки 33x33	Advanced	3	1/4	33x33	150	10x150 (1500)	●	●	●	●

Tork серветки 33x33, 3 шари, складання 1/4



Дизайн пакування підходить як для горизонтального, так і для вертикального сервірування



- Висока якість та виняткові поглинальні властивості
- Чудовий варіант для сервірування обіду чи сніданку
- Широкий асортимент сучасних та класичних відтінків
- Можливість нанесення індивідуального зображення

Білий

477149

Бісквіт

477202

Пісочний

477206

Лаймовий

477840

Темно-синій

477215

Помаранчевий

477843

Бордовий

477213

Чорний

477148

Сірий

477205

Шоколад

477208

Червоний

477210

Шампань

477153

Жовтий

477841

Темно-зелений

477214

Назва	Якість	К-ть шарів	Складання	Розмір листа, нескладений Д×Ш (см)	Штук/упак	Штук/короб				
Tork серветки 33x33	Advanced	2	1/4	33x33	200	10x200 (2000)	●	●	●	●

Tork обідні серветки 1 шар, складання 1/4



Короб Tork Easy Handling із зручною системою відкривання

- Економічне використання
- Задовольняє базові потреби
- Можливість нанесення індивідуального зображення

Білий

509300

Арт. №	Назва	Якість	К-ть шарів	Складання	Розмір листа, нескладений Д×Ш (см)	Штук/упак	Штук/короб			
509300	Tork обідні серветки, білі	Universal	1	1/4	33×33	500	8×500 (4000)	●	●	●

Tork серветки 24x24, 2 шари, складання 1/4



477534

Дизайн пакування підходить як для горизонтального, так і для вертикального сервірування



477824



- Висока якість та виняткові поглинальні властивості
- Чудове рішення для барів, кафе чи подачі закусок
- Доступні класичні та сучасні відтінки в асортименті
- Можливість нанесення індивідуального зображення

Білий	Темно-синій	Червоний	Чорний	Шоколад	Жовтий	Темно-зелений	Бордо
477534	477825	477826	477829	477834	477823	477827	477824

Назва	Якість	К-ть шарів	Складання	Розмір листа, нескладений Д×Ш (см)	Штук/упак	Штук/короб			
Tork серветки 24x24	Advanced	2	1/4	24×24	200	12×200 (2400)	●	●	●

Tork конверти для столового приладдя із серветкою



Бордо
474329



Темно-синій
474330



Чорний/лайм
474339

- Столове приладдя можна поміщати в конверт завчасно
- Зручне вертикальне зберігання у спеціальній підставці чи кошику
- Оптимальне рішення для ресторанів, що потребують швидких та простих рішень, як-от ресторани з терасою, готелі та кав'ярні
- Висока якість і вишуканий дизайн
- Можливість нанесення індивідуального зображення

Арт. №	Назва	Якість	К-ть шарів	Матеріал конверта	Колір конверта	Розмір серветки в нескладеному вигляді ДхШ (см)	Штук/упак	Штук/короб			
474329	Tork конверт для столового приладдя та серветки	Advanced	2	Папір	Бордо	39x23	100	5x100 (500)	●		
474330	Tork конверт для столового приладдя та серветки	Advanced	2	Папір	Темно-синій	39x23	100	5x100 (500)	●		
474339	Tork конверт для столового приладдя та серветки	Advanced	2	Папір	Чорний/лайм	39x23	100	5x100 (500)	●		

Tork коастери



Білий фігурний
474474




Білий круглий
470246



Пісочний
474455



Жовтий
470244



Бордовий
474469



Темно-синій
474468



- Захищає від контакту поверхні з вологою
- Підкреслює вишуканість напою
- Зручний поштучний відбір
- Поєднуються з основними кольорами серветок Tork
- Можливість нанесення індивідуального зображення

Арт. №	Назва	Якість	К-ть шарів	Матеріал	Колір	Діаметр (см)	Штук/упак	Штук/короб		
474474	Tork коастер, білий фігурний	Advanced	8	Серветка	Білий	9	250	12x250 (3000)	●	●
470246	Tork коастер, білий круглий	Advanced	8	Серветка	Білий	9	250	12x250 (3000)	●	●
474455	Tork коастер, пісочний круглий	Advanced	8	Серветка	Пісочний	9	250	12x250 (3000)	●	●
470244	Tork коастер, жовтий круглий	Advanced	8	Серветка	Жовтий	9	250	12x250 (3000)	●	●
474469	Tork коастер, бордовий круглий	Advanced	8	Серветка	Бордовий	9	250	12x250 (3000)	●	●
474468	Tork коастер, темно-синій круглий	Advanced	8	Серветка	Темно-синій	9	250	12x250 (3000)	●	●

Справте незабутнє враження на своїх гостей разом із новою серією продуктів Tork LinStyle™

Аби вигідно вирізнитися серед конкурентів, дуже важливо правильно підкреслити свою індивідуальність і створити невимушену привітну атмосферу всередині закладу. Наш новий асортимент продуктів серії Tork LinStyle виглядає так само розкішно й вишукано, як і серветки Tork LinStyle. Серветки Tork LinStyle представлені в широкому асортименті відтінків та форматів, завдяки чому ви можете створити унікальний декор для свого закладу, який справить найкраще враження на ваших клієнтів і змусить їх повертатися знову й знову.

Чотири зручні формати

З-поміж чотирьох варіантів обирайте свій формат, що найкраще задовольнятиме ваші потреби.



Скатертини в рулонах

Якісне захисне покриття для столу може стати самостійним декоративним елементом — для довгих банкетних/фуршетних столів.



Серветки під столовий посуд

Якісне захисне покриття для столу може стати самостійним декоративним елементом — для столів квадратної форми.



Декоративні скатертини

Якісні декоративні кольорові скатертини, які можна розмістити як вздовж столу, так і в його центрі.



Серветки під тарілки

Якісні кольорові серветки під тарілки зі спеціальним покриттям проти ковзання.

Всі продукти для декорування столу представлені в якості Universal та Advanced — для задоволення потреб будь-якого рівня.

Tork серветки під столові прибори


- Зручне й просте рішення для декорування столу
- Поліпшена гігієна столу
- Широкий асортимент кольорів дозволяє вдало підкреслити інтер'єр закладу
- Поєднуються з основними кольорами серветок Tork
- Можливість нанесення індивідуального зображення

				
Пісочний 474564	Темно-зелений 474559	Бордовий 474542	Темно-синій 474562	Антрацит 474555

Арт. №	Назва	Якість	К-ть шарів	Матеріал	Колір	Розмір листа, нескладений ДхШ (см)	Штук/упак	Штук/короб			
474564	Tork серветки під столові прибори	Advanced	1	Папір	Пісочний	42х30	500	5х500 (2500)			●
474559	Tork серветки під столові прибори	Advanced	1	Папір	Темно-зелений	42х30	500	5х500 (2500)			●
474542	Tork серветки під столові прибори	Advanced	1	Папір	Бордовий	42х30	500	5х500 (2500)			●
474562	Tork серветки під столові прибори	Advanced	1	Папір	Темно-синій	42х30	500	5х500 (2500)			●
474555	Tork серветки під столові прибори	Advanced	1	Папір	Антрацит	42х30	500	5х500 (2500)			●

Tork LinStyle™ скатертини

- Міцний декоративний матеріал
- Матеріали, розміри та кольори в асортименті
- Розміри підходять для трикутного та чотирикутного сервірування столу

					
Білий 474741	Кремний 474744	Бордо 474746	Темно-синій 474740	Сірий 474742	Чорний 474745



Tork LinStyle™ скатертини

Назва	Якість	К-ть шарів	Матеріал	Розмір листа (см)	Штук/упак	Штук/короб		
Tork LinStyle™ скатертини	Premium	1	Airlaid	80х80	20	5х20 (100)	●	●

Tork скатертини в рулоні

- Міцний матеріал
- Допоможе швидко та красиво оформити стіл
- Покриття скатертини дозволяє легко прибрати бруд з поверхні за допомогою вологої серветки



Білий 474633

Арт. №	Назва	Якість	К-ть шарів	Матеріал	Довжинахширина рулону/листа (см)	Штук/упак	Штук/короб		
474633	Tork вологостійка скатертина в рулоні	Advanced	3	Папір та плівка	1500х120	1	3		

Нанесення індивідуального зображення

- Вигідне рішення для просування бізнесу та поліпшення вашого іміджу
- 75 % користувачів серветок помічають зображення на серветці¹
- 70 % користувачів можуть згадати повідомлення¹

Розмістіть своє
замовлення на
customprint.tork.se

Tork Xpressnap® диспенсерні серветки

Колір серветки	N4 2 шари Складання 1/4 (8×5×100)	N4 2 шари Складання 1/2 (8×5×100)	N4 1 шар Складання 1/4 (8×5×225)
Білий	●	●	●
Крафт		●	●
Максимальна к-ть кольорів у друк			
	3	3	3
Мінімальна кількість замовлення серветок			
	80000	160000	180000

Tork традиційні диспенсерні серветки

Колір серветки	N7 1 шар складання (18×300)	N1 1 шар складання (24×300)	N2 1 шар складання (36×300)
Білий	●	●	●
Крафт		●	
Максимальна к-ть кольорів у друк			
	3	3	2
Мінімальна кількість замовлення серветок			
	43200	57600	86400

¹ За результатами дослідження ринку, проведеного компанією Intermetra Business & Market research Group (2012 р.).

Tork LinStyle™ обідні серветки, серветки 24x24 та конверти для столового приладдя

Колір серветки	Обідня серветка Складання 1/4 (12×100)	Обідня серветка Складання 1/8 (12×100)	Серветка 24x24 Складання 1/4 (10×150)	Конверт для столового приладдя (6×60)
Білий	●	●	●	●
Шампань	●	●		●
Кремовий	●	●		●
Кораловий	●	●		
Гречичний	●	●		
Помаранчевий	●	●		
Червоний	●	●		●
Бордо	●	●		●
Фісташковий	●	●		
Блакитний	●	●		
Темно-зелений	●	●		
Темно-синій	●	●		
Бісквіт	●	●		
Шоколад	●	●		●
Сірий	●	●		
Антрацит	●	●		
Чорний	●	●	●	●
Максимальна к-ть кольорів у друк				
	5	5	3	5
Мінімальна кількість замовлення серветок та конвертів для столового приладдя				
	5600	5600	8400	5600

Tork обідні серветки				
Колір серветки	3 шари Складання 1/4 (12×100)	3 шари Складання 1/8 (12×100)	2 шари Складання 1/4 (12×150)	2 шари Складання 1/8 (12×150)
Білий	•	•	•	•
Крафт				•
Пісочний	•	•	•	•
Шампань	•	•	•	•
Червоний	•	•	•	•
Жовтий	•	•	•	•
Бордовий	•	•	•	•
Блакитний	•	•	•	•
Сірий	•	•	•	•
Чорний	•	•	•	•
Максимальна к-ть кольорів у друк				
	5	5	5	5
Мінімальна кількість замовлення серветок				
	9600	9600	10800	10800

Tork обідні серветки 33x33						
Колір серветки	3 шари Складання 1/4 (10×150)	3 шари Складання 1/8 (10×150)	2 шари Складання 1/4 (10×200)	2 шари Складання 1/8 (10×200)	1 шар Складання 1/4 (8×400)	1 шар Складання 1/8 (8×400)
Білий	•	•	•	•	•	•
Крафт ¹			•	•		
Пісочний	•	•	•	•		
Шампань	•	•	•	•		
Червоний	•	•	•	•		
Жовтий	•	•	•	•		
Бордовий	•	•	•	•		
Блакитний	•	•	•	•		
Сірий	•	•	•	•		
Чорний	•	•	•	•		
Максимальна к-ть кольорів у друк						
	5	5	5	5	5	5
Мінімальна кількість замовлення серветок						
	18000	18000	24000	24000	38400	38400

¹ Друк можливий лише в 4 кольорах.

Tork обідні серветки 24x24			
Колір серветки	3 шари Складання 1/4 (12×200)	2 шари Складання 1/4 (8×200)	1 шар Складання 1/4 (20×200)
Білий	•	•	•
Пісочний		•	
Шампань		•	
Червоний		•	
Жовтий		•	
Бордовий		•	
Блакитний		•	
Сірий		•	
Чорний		•	
Максимальна к-ть кольорів у друк			
	3	3	3
Мінімальна кількість замовлення серветок			
	28800	16000	48000





Торк коастики		
Колір коастики	Коастика Круглий (12×250)	Коастика Фігурний (12×250)
Білий	●	●
Пісочний	●	
Жовтий	●	
Бордовий ¹	●	
Чорний ¹	●	
Лайм	●	
Максимальна к-ть кольорів у друк		
	3	3
Мінімальна к-ть замовлення		
	15000	15000

¹Неможливо надрукувати золотистий і срібний кольори.

Торк серветки під столові прибори	
Серветка під столові прибори (5×500)	
●	
Мінімальна к-ть замовлення	
15000	

Торк конверти для столового приладдя із серветкою ²	
Колір серветки	2 шари (1×500)
Білий	●
Слонова кістка	●
Шампань	●
Червоний	●
Жовтий	●
Бордо	●
Темно-синій	●
Чорний	●
Теракотовий	●
Лайм	●
Шоколад	●
Помаранчевий	●
Фуксія	●
Сірий	●
Пісочний	●
Бірюзовий	●
Мінімальна кількість замовлення конвертів для столового приладдя	
10000	

² Колір серветки може відрізнятися від стандартної кольорової гами обідніх серветок Торк. Конверт для столового приладдя з індивідуальним принтом та однотонна серветка без принту.

Як іще ми можемо
вам допомогти?
Зв'яжіться з нами, і ми
допоможемо вам знайти
найкраще рішення для
вашого бізнесу.

www.tork.ua

