



Соответствуйте новому стандарту гигиены с Tork



Essity — создатель Tork

Essity — один из ведущих мировых производителей гигиенических средств и продукции медицинского назначения. Компания стремится улучшить жизнь людей по всему миру, предлагая жизненно важные продукты и решения. Название компании Essity является производным от слов «essentials» (самое важное) и «necessities» (самое необходимое). Мы экологически и социально ответственная компания — наша работа приносит пользу людям и окружающей среде. Мы продаем свою продукцию приблизительно в 150 странах мира под ведущими международными торговыми марками TENA и Tork, а также другими сильными торговыми марками, такими как Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa. В компании Essity работает 48 000 человек. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме (Швеция); акции компании котируются на Nasdaq Stockholm.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на www.essity.com.



Essity членство в ассоциациях в области устойчивого развития



Компания Essity стремится проработать цели, чтобы добиться нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году



Компания Essity присоединилась к инициативе Глобального договора ООН «Business Ambition for 1,5 °C» и проработает цели для достижения нулевых выбросов к 2050 году в масштабах всей цепочки ценностей, согласно критериям инициативы Science Based Targets initiative (SBTi). Эта деятельность подразумевает обновленные цели и задачи в соответствии со сценарием «намного ниже 2 °C» и означает, что компания берет на себя обязательство сократить выбросы Объема 1 и Объема 2 на 35% к 2030 году с 2016 года.

Подробнее на странице: essity.com/sustainability



Смотрите видео «Путь Essity к нулевым выбросам»

Введение	4
Гигиена для всех	4
Идентификация продукции	5
Принципы устойчивого развития	6
Характеристики и сертификация продукции	7
Сегментный подход	8-9
Гигиеническая продукция для туалетных комнат	11
Полотенца для рук	12-18
Освежители воздуха	19
Мыло и дезинфицирующие средства	20-29
Туалетная бумага	30-37
Бумажные покрытия на унитаз	38
Салфетки для лица	38
Корзины для мусора	39
Изделия	39
Материалы для протирки и очистки	40
Рулоны с центральной вытяжкой (Tork Reflex®)	42-43
Рулоны с центральной вытяжкой	44-45
Полотенца для кухни в рулонах	45
Диспенсеры серии Performance и аксессуары	46
Протирачная бумага. Расходные материалы	47-48
Нетканые салфетки и нетканые материалы для интенсивной очистки (технология Tork exelCLEAN®)	49-51
Влажные салфетки	53
Материалы для предприятий общественного питания/Материалы для полировки	54
Микрофибра	55
Продукция для декора стола	56
Диспенсерные салфетки	58-61
Салфетки Tork LinStyle™	62-63
Салфетки для ужина	64
Салфетки обеденные	65
Салфетки коктейльные	66-67
Продукция для декора стола	68-71
Логотип клиента	72-75

Tork Clean Care™ — средства и услуги для поддержания гигиены, разработанные специально для вас

Программа Tork Clean Care™ включает в себя базу знаний, дополнительные средства/обучение и великолепные продукты/услуги для поддержания гигиены, которые позволяют контролировать санитарно-гигиенические условия на рабочем месте.



Исследования и знания собраны на базе тесного сотрудничества с нашими клиентами, НПО, а также основаны на результатах исследований и других фактов, которые, на наш взгляд, могут быть вам интересны и полезны



Инструменты, советы и обучение для повышения стандартов гигиены



Рекомендации по продуктам и услугам для максимального повышения качества продукции и услуг в вашей сфере деятельности



Гигиена касается всех

«Реализуя программу Tork Clean Care™, мы приглашаем каждого приложить максимальные усилия для поддержания гигиены и активно стараться сделать рабочее место безопаснее.

Потому что гигиена сейчас является приоритетом в любой сфере деятельности».

Знаете ли вы, что улучшенные условия гигиены приводят к следующим результатам:

- Сокращение больничных листов
- Более безопасные продукты питания
- Повышение удовлетворенности клиентов и посетителей
- Сокращение инфекционных заболеваний
- Благополучие сотрудников

Гигиена — залог безопасности и благополучия людей, компаний и общества. Но при этом...



71%

сотрудников ждет от работодателя более тщательной уборки для поддержания гигиены¹



55%

родителей считают негигиеничные условия главным фактором, который мешает детям пользоваться туалетными комнатами в школах²



80%

работников в сфере медицинского обслуживания хотели бы улучшить соблюдение гигиены рук³



64%

вспышек пищевых инфекций возникают после употребления еды в заведениях общественного питания⁴

¹ Опрос, проведенный United Minds в сотрудничестве с CINT в апреле 2020 года.

² Опрос Essity Essentials Initiative, 2018 г.

³ Опрос Tork, 2019 г.

⁴ Гигиена на кухне — Journal of Food Protection (Журнал безопасности продуктов питания).



Легко идентифицировать необходимую продукцию

Системы Tork оснащены идентификационными номерами (ID), что обеспечивает мгновенное сопоставление диспенсеров с подходящим расходным материалом. Номера состоят из буквы (см. расшифровку обозначений далее) и числа, они четко обозначены на упаковке Tork и в описаниях в каталоге.

A = Aircare

B = Bin

C = Couch Roll

F = Facial Tissue

H = Hand Towels

M = Centerfeed

N = Napkins

S = Soaps and Sanitisers

T = Toilet Paper

V = Seat Covers

W = Wipers

Материалы Tork представлены в трех категориях качества.

Premium

Наша премиальная линейка продукции характеризуется исключительной мягкостью и хорошей впитываемостью. Превосходные на вид и на ощупь стильные продукты обладают отличными характеристиками, признанными многими пользователями.

Advanced

Эта линейка обеспечивает эффективное соотношение затрат и качества. Качественные изделия характеризуются мягкостью, привлекательным внешним видом и надежностью.

Universal

Эта линейка соответствует требованиям клиентов, предлагая высокую эффективность затрат и сокращение технического обслуживания.

Эти символы в описаниях каталога указывают, какие системы диспенсеров лучше справляются с тем или иным уровнем расхода в зависимости от объема работы в туалетной комнате.

Низкая/средняя проходимость



Высокая проходимость




Пиковая проходимость¹



¹ Проходимость, предусматривающая максимальный приток посетителей в течение короткого промежутка времени.

Сведите свое воздействие на окружающую среду к минимуму **Максимально увеличьте эффективность своего бизнеса**

Меньше пластика и упаковки, меньше углеродный след и меньше отходов. Tork стремится разрабатывать инновационные и экологичные решения в области гигиены, которые лучше для бизнеса и планеты.



90%

упаковка Tork
сделана из
возобновляемых
материалов

Знаете ли вы?

Снижение отходов
позволяет
повысить
эффективность и
сократить затраты



Экологичные решения для поддержания гигиены для бизнеса

Tork поставляет инновационные средства гигиены, обеспечивая эффективность и соответствие принципам устойчивого развития.



Нетканый материал Tork повышенной прочности, на 99% состоящий из волокон натурального происхождения
930150

На 99% состоит из волокон натурального происхождения¹, а упаковка изготовлена из переработанных материалов



Tork чистое мыло-пена
520201

99% ингредиентов натурального происхождения²



Tork PeakServe® листовые полотенца с непрерывной подачей
100589

На 50% сжатая упаковка для более удобной транспортировки³



Tork Xpressnap Fit® диспенсер для салфеток настольный
272900

Сокращение количества неиспользованных салфеток более чем на 50%⁴



Tork туалетная бумага в миди-рулонах без втулки
472585

Без втулки и внешней упаковки рулона, меньше отходов



К 2025 году мы будем использовать для упаковки нашей продукции не менее 30% переработанного пластика.

Переработанный пластик уже используется в большинстве упаковок

¹ Tork нетканый материал повышенной прочности, на 99% состоящий из волокон натурального происхождения: продукт сертифицирован в соответствии с принципами OK Biobased компании TÜV Austria

² Tork чистое мыло-пена: состав Tork чистого мыла-пены соответствует ISO16128

³ Tork PeakServe® листовые полотенца с непрерывной подачей: по сравнению с материалами для перезаправки Tork H2 Universal apt. 150299

⁴ Tork Xpressnap Fit® диспенсер для салфеток настольный: двухслойные салфетки в настольном диспенсере по сравнению с Fastfold (диспенсер Tork: 271800, расходный материал Tork: 10933)



Характеристики и сертификация продукции

Обращайте внимание на идентификационные сведения в описаниях каталога



Эргономичная упаковка Tork EasyHandling® экономит деньги и время, затрачиваемые на переноску и утилизацию упаковки.



Полотенца QuickDry обладают более высокой впитываемостью и лучше сохраняют прочность во влажном состоянии по сравнению с обычными бумажными полотенцами.



For Wiping

Продукция, маркированная этим символом, разрешена для использования на пищевом производстве.



Диспенсеры одобрены Шведской Ассоциацией Ревматологов. Рекомендованы к использованию детьми, пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями рук.



Знак FSC гарантирует, что заготовка леса производится экологически и социально ответственным лесным хозяйством. www.fsc.org



Наша продукция имеет сертификат EU Ecolabel (EU Flower) благодаря:

- сокращению выбросов углекислого газа и серы,
- уменьшению загрязнения воды путем сокращения выбросов хлора и органических отходов,
- сокращению потребления электроэнергии.



индикатор расхода

Индикатор расхода:
 - предупреждает о скором окончании рулона,
 - позволяет спланировать замену,
 - появляется за 3,4 м до конца рулона.



Не вызывает аллергических реакций, сертифицировано Фондом Европейского центра по исследованиям аллергии.



HACCP International
 HACCP International – это ведущая научная организация в сфере пищевой промышленности, что специализируется на методах обеспечения безопасности пищевых продуктов и их применении в пищевой смежных отраслях. haccp-international.com

Разработанные специально для сегмента и основанные на потребностях решения

Tork стремится понять трудности, с которыми сталкиваются клиенты в основных сегментах, и предлагать решения, отвечающие этим конкретным потребностям. Основными для нас являются четыре сегмента: коммерческие предприятия, сегмент HoReCa, промышленность и медицинское обслуживание.

Коммерческие предприятия

Основные задачи в сегменте коммерческой недвижимости включают обеспечение высокого уровня обслуживания и повышение эффективности, производительности с бережным отношением к окружающей среде.

Tork помогает формировать здоровую и безопасную среду для конечных пользователей, предлагая эффективные решения в области гигиены. Профессиональные решения экономят время, гарантируют качество продукции и повышают репутацию компании в сфере экологии.



71%

опрошенных заявили, что туалеты в местах большого скопления людей производят негативное впечатление¹

89%

проверок диспенсеров не нужны²

Подсегменты



Сегмент HoReCa

Сейчас гигиена является приоритетом для потребителей, а следовательно, и основной задачей для операторов заведений. Она дополняет задачи по привлечению, удержанию и обучению персонала более жестким требованиям к экологичности, созданию положительных впечатлений у гостей и привлечению постоянных клиентов, при этом целью является получение положительных отзывов в социальных сетях.

Решения Tork помогают заведениям в сегменте HoReCa предвидеть и преодолевать проблемы в отрасли, работая более рационально, и создавать положительные впечатления у посетителей, поддерживать гигиену, снижать уровень перекрестного заражения и демонстрировать экологичность.



92%

посетителей перед выбором ресторана читают отзывы в интернете³

56%

посетителей утверждают, что не пойдут в грязный ресторан с низким уровнем гигиены²

Подсегменты



¹ По результатам опроса, проведенного IPSOS среди 3000 респондентов в США, Великобритании, Германии, Франции, Польше и Швеции, которые посещали заведения с высокой проходимостью за предыдущие 9 месяцев.

² Опрос Essity «Сила рук» 2019 года с участием 6817 респондентов по всему миру.

³ 75 Significant Restaurant Statistics, 2019 и 2020 гг., Finances Online.

Промышленность

Основные задачи промышленных предприятий включают повышение производительности, сокращение заболеваемости среди сотрудников и поддержание высоких стандартов охраны труда, привлечение и удержание сотрудников и достижение целей по экологичности.

Решения Tork повышают производительность, обеспечивают поддержание надлежащей гигиены, снижают риск травм на рабочем месте и воздействие на окружающую среду.

90%

операторов согласны с тем, что наличие поблизости профессиональных протирачных материалов помогает организовать эффективное рабочее место и повышает удовлетворенность от работы⁴

89%

операторов согласны, что размещение прочных профессиональных диспенсеров для протирачных материалов обеспечат эффективную очистку и обслуживание⁴

Подсегменты



Производство



Питание и напитки



Транспорт и техническое обслуживание

Медицинские учреждения

Основными задачами в сегменте медицинского обслуживания являются предотвращение инфекций, уборка, эффективность обслуживания обслуживающего персонала и медперсонала.

Решения Tork сокращают распространение микроорганизмов благодаря бесконтактному отбору, снижают затраты и повышают экологичность, предлагая продукцию, полностью изготовленную из переработанного сырья и сертифицированную международными организациями

5–10%

всех пациентов больниц страдают от этих инфекций. Только в ЕС сообщается о 3,5 млн случаев внутрибольничных инфекций (ВБИ) в год и не менее 80 000 смертельных случаев (около 200 смертей/день) от ВБИ⁵

7 млрд евро

в год в Европе (только с учетом прямых затрат) уходит на лечение каждого случая инфекции в доме престарелых или другом медицинском учреждении⁶

Подсегменты



Учреждения длительного медицинского ухода



Больницы

⁴ Исследование работы операторов оборудования Tork, проведенное Psumma (июль 2019 г.).

⁵ www.who.int.

⁶ Центр по контролю заболеваний.

Tork является ведущим мировым брендом в области гигиены на рабочем месте, вдохновляя и поддерживая вас в заботе о будущем, чтобы вы с готовностью брались за дело! Tork неизменно находит лучшие новые идеи для повышения эффективности вашей компании, начиная с создания нового подхода к обеспечению неповторимой атмосферы для гостей и заканчивая переосмыслением эффективности уборки и достижением более устойчивого развития.

Важно думать о будущем, чтобы опережать конкурентов, — и именно здесь Tork станет вашим партнером и помощником.

Узнать подробнее о предложении Tork вы можете на сайте www.tork.kz.



Гигиеническая продукция для туалетных комнат

Туалетные комнаты, которые помогают вашему бизнесу

Стремясь произвести благоприятное впечатление, проявляя заботу о своих гостях, соблюдая стандарты гигиены, контролируя расходы — вы найдете все самое необходимое у нас.



Продукты с инновационным дизайном

Tork Image™ Design

Поразите гостей поистине высококлассной атмосферой в туалетной комнате. Стильная поверхность из нержавеющей стали с защитным покрытием, на котором не остаются отпечатки, — всегда отлично выглядит и не пачкается.

Tork Elevation®

Надежная, комплексная и функциональная линейка диспенсеров в современном формате. Доступна в белом и черном цветах.



Система листовых полотенец с непрерывной подачей Tork PeakServe® (H5)

Tork представляет инновационное решение на рынке гигиены. Система листовых полотенец с непрерывной подачей Tork PeakServe® предлагает диспенсеры с самой высокой емкостью¹ на рынке, позволяющей вместить на 250% полотенец больше.



На **250%**
больше полотенец
для рук и более
редкие пере-
заправки, в туалет-
ной комнате больше
не возникнет
заминок и очередей²



- Tork PeakServe® листовые полотенца с непрерывной подачей превосходно подходят для туалетных комнат с высокой проходимостью и пиковыми нагрузками
- Благодаря более быстрому отбору полотенец посетитель может вытереть руки всего за три секунды — это в четыре раза быстрее, чем сушилками с холодным воздухом
- Освободите место на складе и на тележках уборщиков благодаря сжатым пачкам расходных материалов³
- Встраиваемый диспенсер Tork PeakServe® позволяет увеличить емкость ниши до 40%⁴
- Тонкий диспенсер самой высокой емкости на рынке гарантирует, что полотенца всегда в наличии⁵

¹ По сравнению с самым длинным рулонным полотенцем в Европе.

² По данным опроса 3000 респондентов США и Европы (PSOS).

³ По сравнению с полотенцами Tork Multifold категории качества Universal.

⁴ По сравнению с использованием однослойных листовых полотенец во встраиваемых диспенсерах.

⁵ Tork PeakServe® мини-диспенсер для полотенец с непрерывной подачей.

Tork PeakServe® листовые полотенца с непрерывной подачей



- Емкость диспенсера до 2100 полотенец, хватит надолго
- Отбор полотенца всего за 3 секунды
- Возможность дозировать в процессе использования
- Мягкая полистовая подача полотенец снижает расход и дает гарантию высокого уровня гигиены
- 3 формата диспенсеров позволят удовлетворить потребности туалетных комнат с разной проходимостью, размерами и планировками
- Одобрены Шведской Ассоциацией Ревматологов

Диспенсеры

Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Штук в коробе	
552500	Tork PeakServe® диспенсер для листовых полотенец с непрерывной подачей	Elevation	H5	Белый	ABS	731 x 370 x 101	1	●
552508	Tork PeakServe® диспенсер для листовых полотенец с непрерывной подачей	Elevation	H5	Черный	ABS	731 x 370 x 101	1	●
552550	Tork PeakServe® мини-диспенсер для полотенец с непрерывной подачей	Elevation	H5	Белый	ABS	491 x 367 x 101	1	●
552558	Tork PeakServe® мини-диспенсер для полотенец с непрерывной подачей	Elevation	H5	Черный	ABS	491 x 367 x 101	1	●
552512	Tork PeakServe® встраиваемый диспенсер для листовых полотенец с непрерывной подачей	Elevation	H5	Серый	ABS	519 x 365 x 96	1	
552511	Tork PeakServe® встраиваемый мини-диспенсер для листовых полотенец с непрерывной подачей	Elevation	H5	Серый	ABS	450 x 365 x 96	1	
Новинка 205627	Tork PeakServe® нижняя монтажная панель для встраиваемого диспенсера	Аксессуары	H5	Черный	ABS	328 x 87 x 72	1	
Новинка 205629	Tork PeakServe® крепежная панель	Аксессуары	H5	Черный	Полиэтилен	265 x 32 x 14	1	

- Сжатые на 50% пачки позволят вам экономить место на складе и в тележке и облегчат транспортировку
- 2 категории качества расходного материала позволят удовлетворить потребности туалетных комнат разного типа



Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Качество	Цвет	Кол-во слоев	Сложение	Размер листа Д x Ш (см)	Листов/упак.	Пачек в коробе	Листов в коробе	Упаковка					
100589 ¹	Tork PeakServe® листовые полотенца с непрерывной подачей	H5	Advanced	Белый	1	Непрерывная подача	22,5 x 20,1	270	12	3 240	Carry Pack	●	●	●	●	●
100585	Tork PeakServe® листовые полотенца с непрерывной подачей	H5	Universal	Белый	1	Непрерывная подача	22,5 x 20,1	410	12	4 920	Carry Pack	●	●	●	●	●

¹ Скоро в продаже.

Система Tork Matic® диспенсеры для полотенец в рулонах (H1)

Созданная для облегчения технического обслуживания и перезаправки, система диспенсеров идеально подходит для туалетных комнат с высокой проходимостью. Три вида дизайна: глянцевый белый или черный и нержавеющая сталь.



Система
большой
емкости = до
1400
полотенец
для рук

- Контролируемое потребление
- Два варианта диспенсеров: механические и с сенсором Intuition™
- Возможность регулирования длины полотенца в сенсорных диспенсерах
- Диспенсер с сенсором Intuition™ для обеспечения максимального уровня гигиены
- Отличное предложение расходных материалов, удовлетворяющее любые потребности

Tork Matic® полотенца в рулонах



А 551100 В 551108 Б 551000 В 551008 С 460001

- Высокая емкость, идеально подходят для туалетных комнат с высокой проходимостью
- Обеспечивает полистовую подачу, снижает количество расходуемой бумаги и затраты
- Бесконтактный отбор, управляемый сенсором
- Сенсорные диспенсеры работают на 3 батарейках серии D/LR-20 (не входят в комплект)

Диспенсеры

Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Штук в коробе	
551100	Tork Matic® диспенсер для полотенец в рулонах с сенсором Intuition™	Elevation	H1	Белый	ABS	368 × 331 × 206	1	●
551108	Tork Matic® диспенсер для полотенец в рулонах с сенсором Intuition™	Elevation	H1	Черный	ABS	368 × 331 × 206	1	●
551000	Tork Matic® диспенсер для полотенец в рулонах	Elevation	H1	Белый	ABS	372 × 337 × 203	1	●
551008	Tork Matic® диспенсер для полотенец в рулонах	Elevation	H1	Черный	ABS	372 × 337 × 203	1	●
460001	Tork Matic® диспенсер для полотенец в рулонах с сенсором Intuition™	Image Design	H1	Металлик	Нержавеющая сталь/ABS	373 × 345 × 204	1	●
205508	Tork блок сетевого питания для диспенсера Tork Matic® с сенсором Intuition™	Elevation/ Image Design	H1	Черный	Латунь/пластмасса	56 × 180 × 110	1	



290016 290067 290059

- Самые разнообразные варианты полотенец
- Уровень качества — Premium, Advanced и Universal
- Экологические сертификаты

Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Качество	Цвет		Кол-во слоев	Ширина (см)	Длина рулона (м)	Кол-во листов в диспенсерах: А 551100 и 551108 В 551000 и 551008 С 460001	Штук в коробе	Упаковка					
290016	Tork Matic® полотенца в рулонах мягкие	H1	Premium	Белый	●	2	21	100	А 222-285-400-500 В 408 С 222-285-333-400	6	Картонная коробка	●	●	●	●	●
290067	Tork Matic® полотенца в рулонах мягкие	H1	Advanced	Белый		2	21	150	А 333-428-600-750 В 612 С 333-428-500-600	6	Картонная коробка	●	●	●	●	●
290059	Tork Matic® полотенца в рулонах ультрадлина	H1	Universal	Белый		1	21	280	А 622-800-1120-1400 В 1143 С 622-800-933-1120	6	Картонная коробка	●	●	●	●	●

Система Tork Xpress® листовые полотенца Multifold (H2)

Вы можете выбрать диспенсер для крепления на стене (представлен в двух размерах) или настольный диспенсер для установки на раковине, столешнице или иной поверхности. Tork Express® идеально подходит для туалетных комнат со средней и низкой проходимостью. Три вида дизайна: глянцевый белый или черный и нержавеющая сталь.



**Самая
простая и
интуитивная
система
перезаправки**



**Проявите свою
приверженность
устойчивому
развитию с
полотенцами Tork
натурального цвета.
Такое же высокое
качество — в новом
цвете.**

- Полистовой отбор сводит перекрестное заражение к минимуму
- Гигиеничные — пользователь дотрагивается только до того полотенца, которым собирается воспользоваться

Tork Xpress® листовые полотенца Multifold



- Ультратонкий и стильный дизайн
- Одобрены Шведской Ассоциацией Ревматологов, что гарантирует удобство использования и легкость обслуживания

Диспенсеры

Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Штук в коробе	
552000	Tork Xpress® диспенсер для листовых полотенец Multifold	Elevation	H2	Белый	ABS	444 × 302 × 102	1	●
552008	Tork Xpress® диспенсер для листовых полотенец Multifold	Elevation	H2	Черный	ABS	444 × 302 × 102	1	●
552100	Tork Xpress® мини-диспенсер для листовых полотенец Multifold	Elevation	H2	Белый	ABS	295 × 302 × 101	1	●
552108	Tork Xpress® мини-диспенсер для листовых полотенец Multifold	Elevation	H2	Черный	ABS	295 × 302 × 101	1	●
552200	Tork Xpress® настольный диспенсер для листовых полотенец Multifold	Elevation	H2	Белый	ABS	218 × 323 × 116	1	●
552208	Tork Xpress® настольный диспенсер для листовых полотенец Multifold	Elevation	H2	Черный	ABS	218 × 323 × 116	1	●
460004	Tork Xpress® диспенсер для листовых полотенец Multifold	Image Design	H2	Металлик	Нержавеющая сталь/ABS	468 × 317 × 101	1	●
460005	Tork Xpress® настольный диспенсер для листовых полотенец Multifold	Image Design	H2	Металлик	Нержавеющая сталь/ABS	218 × 323 × 116	1	●



- Превосходный комфорт и максимальная гигиена

Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Качество	Цвет		Кол-во слоев	Сложение	Размер листа Д x Ш (см)	Упаковки x листы = кол-во в коробе	Упаковка					
100288	Tork Xpress® листовые полотенца Multifold мягкие	H2	Premium	Белый	●	2	4 панели, М	34 × 21,2	21 × 110 = 2 310	Carry Pack	●	●	●	●	●
120288	Tork Xpress® листовые полотенца Multifold	H2	Advanced	Белый		2	4 панели, М	34 × 21,2	21 × 136 = 2 856	Carry Pack	●	●	●	●	●
471135	Tork Xpress® листовые полотенца Multifold	H2	Advanced	Белый		2	3 панели, Z	23,4 × 21,3	20 × 190 = 3 800	Carry Pack	●	●	●	●	●
471117	Tork Xpress® листовые полотенца Multifold	H2	Advanced	Белый		2	3 панели, Z	23,4 × 21,3	20 × 190 = 3 800	Carry Pack	●	●	●	●	●
130299	Tork Xpress® мягкие листовые полотенца Multifold	H2	Advanced	Натуральный		2	3 панели, Z	24 × 21,3	21 × 180 = 3 780	Carry Pack					

Новинка!

Tork диспенсер для листовых полотенец Singlefold сложения ZZ и C



- Прочная конструкция представлена в двух размерах
- Простой и удобный диспенсер, легкий в обслуживании

Диспенсеры

Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Штук в коробе
553000	Tork диспенсер для листовых полотенец Singlefold сложения ZZ и C	Elevation	НЗ	Белый	ABS	439 x 333 x 136	1
553008	Tork диспенсер для листовых полотенец Singlefold сложения ZZ и C	Elevation	НЗ	Черный	ABS	439 x 333 x 136	1
553100	Tork мини-диспенсер для листовых полотенец Singlefold сложения ZZ и C	Elevation	НЗ	Белый	ABS	291 x 332 x 135	1
553108	Tork мини-диспенсер для листовых полотенец Singlefold сложения ZZ и C	Elevation	НЗ	Черный	ABS	291 x 332 x 135	1



- Широкий ассортимент полотенец с узнаваемым тиснением листочками Tork
- Полотенца мягкие и прочные

Расходные материалы Singlefold сложения ZZ

Артикул	Название	Система	Качество	Цвет	Кол-во слоев	Сложение	Размер листа Д x Ш (см)	Листов/упак.	Пачек в коробе	Листов в коробе	Упаковка	For Wiping	Recycled	FSC	Tork Easy Handling
100278	Tork листовые полотенца Singlefold сложения ZZ ультрамягкие	НЗ	Premium	Белый	2	2 панели, ZZ-сложение	23 x 22,6	200	15	3 000	Картонная коробка	●	●	●	●
290163	Tork листовые полотенца Singlefold сложения ZZ	НЗ	Advanced	Белый	2	2 панели, ZZ-сложение	23 x 24,8	250	15	3 750	Картонная коробка	●	●	●	●
290143	Tork листовые полотенца Singlefold сложения ZZ, мягкие	НЗ	Advanced	Белый	2	2 панели, ZZ-сложение	23 x 22,6	250	15	3 750	Картонная коробка	●	●	●	●

Новинка

Системы освежителей воздуха Tork

Оптимальный выбор под ваши потребности

Системы освежителей воздуха Tork предназначены для создания свежей атмосферы в туалетных комнатах благодаря эффективному устранению неприятных запахов. Подберите аромат на свой вкус из ряда ярких ароматов Tork.



Аэрозольный освежитель воздуха Tork/Твердый освежитель воздуха Tork A1/A2



- Свежесть, которая сохраняется круглые сутки
- Программируемые режимы распыления
- Простота в обслуживании экономит время и деньги

Диспенсеры

Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Штук в коробе
562000	Tork диспенсер для аэрозольного освежителя воздуха	Elevation	A1	Белый	ABS	174 x 97 x 60	6
256055	Tork диспенсер для аэрозольного освежителя воздуха	Image Design	A1	Металлик	ABS	168 x 84 x 66	6
562500	Tork держатель для твердого освежителя воздуха	Elevation	A2	Белый	ABS	86 x 71 x 22	8 (32 шт.)



- Разнообразные ароматы для любой туалетной комнаты

Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Качество	Аромат	Объем, мл	Штук в коробе
236050	Tork аэрозольный освежитель воздуха	A1	Premium	Цитрусовый	75	12
236051	Tork аэрозольный освежитель воздуха	A1	Premium	Тропический	75	12
236052	Tork аэрозольный освежитель воздуха	A1	Premium	Цветочный	75	12
236070	Tork аэрозольный освежитель воздуха	A1	Premium	Нейтрализатор запахов	75	12
236014	Tork твердый освежитель воздуха	A2	Universal	Цитрусовый	20 шт.	4 (80 шт.)
236015	Tork твердый освежитель воздуха	A2	Universal	Цветочный	20 шт.	4 (80 шт.)

Уверенность в гигиене рук благодаря профессиональным решениям Torq косметической продукции и дезинфекции

Состав косметической продукции и дезинфекции Torq разработан специально для соответствия высоким и важным для бизнеса клиентам ожиданиям от гигиены в разных сегментах. Отмеченные наградами системы, объединяющие в себе диспенсеры и расходные материалы, способствуют созданию эстетического и гигиенического комфорта. Ваши посетители непременно их оценят, а обслуживающему персоналу понравится с ними работать.

Повышенный уровень гигиены с эффективными составами косметической продукции и дезинфекции Torq

- Полный ассортимент сертифицированных диспенсеров¹ обеспечивает доступ к гигиене рук для всех
- Перезаправка занимает менее 10 секунд² для максимальной эффективности
- Высокоэффективные формулы косметической продукции и дезинфицирующих средств, которые ухаживают за кожей и заботятся об окружающей среде



¹ Сертифицировано Шведской ассоциацией ревматологов, протестировано в соответствии с документом «The Design for All Test», опубликованным в журнале Swedish Design Research Journal, 2011 г.

² На основании внутреннего панельного теста для определения времени на перезаправку диспенсеров.

Диспенсеры для мыла и дезинфицирующих средств Torq



- Одна универсальная система подачи для мыла-пены, жидкого мыла и дезинфицирующих средств
- Одноразовый герметичный картридж сжимается по мере использования. Клавиша с мягким нажатием¹ — удобно даже для детей и пожилых людей
- Поддержание гигиены рук: герметичный картридж с одноразовой помпой помогает сократить риск перекрестного заражения и обеспечить высочайший уровень гигиены

S4 Диспенсеры



Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Шт. в коробе	
561600	Torq диспенсер для косметической продукции с сенсором Intuition™	Elevation	S4	Белый	ABS	278 × 112 × 128	6	●
561608	Torq диспенсер для косметической продукции с сенсором Intuition™	Elevation	S4	Черный	ABS	278 × 112 × 128	6	●
561500	Torq диспенсер для косметической продукции	Elevation	S4	Белый	ABS	292 × 113 × 114	12	●
561508	Torq диспенсер для косметической продукции	Elevation	S4	Черный	ABS	292 × 113 × 114	12	●
460009	Torq диспенсер для косметической продукции с сенсором Intuition™	Image Design	S4	Металлик	Нержавеющая сталь/ ABS	278 × 116 × 130	1	●
460010	Torq диспенсер для косметической продукции	Image Design	S4	Металлик	Нержавеющая сталь/ ABS	289 × 106 × 107	1	●



- Герметичная система. Одноразовый картридж сжимается по мере использования
- Клавиша с мягким нажатием — удобно даже для детей и пожилых людей

S1/S11 Диспенсеры



Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Шт. в коробе	
560000	Torq диспенсер для жидкого мыла и мыла-спрея	Elevation	S1/S11	Белый	ABS	296 × 112 × 114	12	●
560008	Torq диспенсер для жидкого мыла и мыла-спрея	Elevation	S1/S11	Черный	ABS	296 × 112 × 114	12	●
560101	Torq диспенсер для жидкого мыла с локтевым приводом	Elevation	S1	Белый	ABS	296 × 112 × 114	8	
560109	Torq диспенсер для жидкого мыла с локтевым приводом	Elevation	S1	Черный	ABS	296 × 112 × 114	8	

¹ Сертифицировано Шведской ассоциацией ревматологов, протестировано в соответствии с документом «The Design for All Test», опубликованным в журнале Swedish Design Research Journal, 2011 г.

S2 Диспенсеры и S4/S1 стартовые наборы



- Компактный диспенсер подойдет даже для самых небольших туалетных комнат
- Одноразовый герметичный картридж сжимается по мере использования. Кнопка с мягким нажатием¹ — удобно даже для детей и пожилых людей
- Поддержание гигиены рук: герметичный картридж с одноразовой помпой помогает сократить риск перекрестного заражения и обеспечить высочайший уровень гигиены

S2 Диспенсеры								
Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В × Ш × Г (мм)	Шт. в коробе	
561000	Tork мини-диспенсер для жидкого мыла	Elevation	S2	Белый	ABS	206 × 112 × 114	12	
561008	Tork мини-диспенсер для жидкого мыла	Elevation	S2	Черный	ABS	206 × 112 × 114	12	

Tork стартовые наборы для жидкого мыла и дезинфицирующих средств



- Удобство использования 2 продукта для гигиены рук в одном наборе
- В стартовые наборы для жидкого мыла и дезинфицирующих средств входят 1 диспенсер и 1 картридж для перезаправки

S4 Стартовые наборы								
Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В × Ш × Г (мм)	Шт. в коробе	
960201	Стартовый набор Tork «Чистое мыло-пена» (арт. № 561500, арт. № 520201)	Elevation	S4	Белый	ABS	292 × 113 × 114	6	
960501	Стартовый набор Tork «Мыло-пена мягкое» (арт. № 561500, арт. № 520501)	Elevation	S4	Белый	ABS	292 × 113 × 114	6	
960202	Стартовый набор Tork «Беспиртовая антисептическая пена» (арт. № 561500, арт. № 520202 или 520402) ¹	Elevation	S4	Белый	ABS	292 × 113 × 114	6	

S1 Стартовые наборы								
Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В × Ш × Г (мм)	Шт. в коробе	
960000	Tork стартовый набор жидкого мыла с Tork жидким мылом-кремом мягким	Elevation	S1	Белый	ABS	296 × 112 × 114	1	

¹ Сертифицировано Шведской ассоциацией ревматологов, протестировано в соответствии с документом «The Design for All Test», опубликованным в журнале Swedish Design Research Journal, 2011 г.

Tork мыло для рук

Мыло-пена



520201

520901

520701

520501

- Высокоэффективные формулы с тщательно подобранными ингредиентами
- Экологичные формулы, такие как Tork чистое мыло-пена, на 99% состоят из ингредиентов натурального происхождения и помогают придерживаться целей ваших клиентов в области устойчивого развития

S4 Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Качество	Аромат	Цвет	Применение	Объем/един. (мл)	Шт. в коробе			
520201	Tork чистое мыло-пена для рук	S4	Premium	Без отдушек	Прозрачный	99% натуральных ингредиентов	1 000	6	●	●	
520901	Tork люксовое мыло-пена для рук мягкое	S4	Premium	Изысканный цветочный аромат	Прозрачный	Питательная и нежная пена для мытья рук	1 000	6		●	
520701	Tork мыло-пена ультрамягкое	S4	Premium	Без отдушек	Прозрачный	Для частого мытья рук	1 000	6	●	●	●
520501	Tork мягкое мыло-пена для рук	S4	Premium	Свежесть	Прозрачный	Для ежедневного мытья рук	1 000	6	●	●	

¹ Используйте биоциды в безопасных концентрациях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и информацией о продукции.

Жидкое мыло



- Высокоэффективные формулы с тщательно подобранными ингредиентами

S4 Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Качество	Аромат	Цвет	Применение	Объем/един. (мл)	Шт. в коробе			
Новинка! 424901	Tork люксовое жидкое мыло для рук	S4	Premium	Аромат жасмина	Сиреневый	Питательное и нежное средство для мытья рук	1 000	6	●	●	
Новинка! 424701	Tork деликатное жидкое мыло для мытья рук	S4	Premium	Без отдушек	Кремовый	Для частого мытья рук	1 000	6	●	●	●
Новинка! 424501	Tork жидкое мыло мягкое	S4	Premium	Свежесть	Жемчужно-белый	Для ежедневного мытья рук	1 000	6	●	●	
424011	Tork нейтрализующее запах жидкое мыло-гель	S4	Premium	Без отдушек	Кремовый	Нейтрализация запаха, при приготовлении пищи, мытье рук	1 000	6	●	●	
Новинка! 424401	Tork жидкое мыло-очиститель для рук от жировых и технических загрязнений	S4	Premium	Без отдушек	Кремовый	Для удаления масла и жира мытье рук	1 000	6	●	●	

S1 Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Качество	Аромат	Цвет	Применение	Объем/един. (мл)	Шт. в коробе			
420901	Tork люксовое жидкое мыло для рук мягкое	S1	Premium	Аромат жасмина	Сиреневый	Питательное и нежное средство для мытья рук	1 000	6		●	
420701	Tork жидкое мыло ультрамягкое	S1	Premium	Без отдушек	Кремовый	Для частого мытья рук	1 000	6	●	●	●
420501	Tork жидкое мыло-крем мягкое	S1	Premium	Свежесть	Жемчужно-белый	Для регулярного мытья рук	1 000	6	●	●	
420401	Tork жидкое мыло-очиститель для рук от жировых и технических загрязнений	S1	Premium	Без отдушек	Кремовый	Мыло, смывающее масло и жир	1 000	6		●	
420810	Tork жидкое мыло с улучшенными гигиеническими свойствами	S1	Premium	Без отдушек	Кремовый	Приготовление пищи, мытье рук	1 000	6		●	

S2 Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Качество	Аромат	Цвет	Применение	Объем/един. (мл)	Шт. в коробе			
420702	Tork деликатное жидкое мыло для мытья рук, мини	S2	Premium	Свежесть	Прозрачный	Для частого мытья рук	475	8	●	●	●
420502	Tork жидкое мыло мягкое, мини	S2	Premium	Свежесть	Жемчужно-белый	Для ежедневного мытья рук	475	8	●	●	

Мыло-спрей



620701

620501

- Функциональное, высокая емкость —
максимальная экономия в своем классе

S11 Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Качество	Аромат	Цвет	Применение	Объем/ един. (мл)	Шт. в коробе		
620701	Tork мыло-спрей ультрамягкое	S11	Universal	Без отдушек	Прозрачный	Для частого мытья рук	1 000	6	●	
620501	Tork мыло-спрей	S11	Universal	Свежесть	Прозрачный	Для регулярного мытья рук	1 000	6	●	

Жидкое мыло в канистрах



400505

409840

Для поддержания высокого уровня гигиены важно помнить:

- В перезаправляемых диспенсерах могут размножаться микробы. С точки зрения гигиены герметичные системы предпочтительнее
- Перед заправкой необходимо продезинфицировать перезаправляемые диспенсеры и помпы
- Добавление нового мыла к используемому ведет к размножению бактерий

Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Качество	Аромат	Цвет	Применение	Объем/ един. (мл)	Шт. в коробе		
400505	Tork жидкое мыло-крем мягкое	5 л	Universal	Свежесть	Кремовый	Для ежедневного мытья рук	5 000	1	●	●
409840	Tork жидкое мыло	5 л	Universal	Парфюмированное	Прозрачный	Для мытья рук	5 000	1		●

¹ Исследования Essity, в котором изучались 20 000 случаев мытья рук. Сравнивалось мытье рук разными видами мыла (в том числе кусковым), мылом-спреем и мылом-пенной.

Антисептическое жидкое мыло для рук на основе молочной кислоты¹



424711

- Эффективно в соответствии с EN1499 и EN14476 (все оболочечные вирусы: ВИЧ, SARS, коронавирус, вирус гепатита В, вирус гепатита С, грипп H1N1 и H5N1 и т. д.)
- На 100% ингредиенты растительного происхождения, на 100% биоразлагаемые

S4 Расходный материал

Артикул	Название	Система	Качество	Аромат	Цвет	Активное действие	Стандарты	Объем/един. (мл)	Шт. в коробе	
424711	Tork антисептическое жидкое мыло для рук на основе молочной кислоты	S4	Premium	Без отдушек	Без красителей	Бактерии Дрожжи и грибки Вирусы (в оболочке)	EN 1499, EN 13727 EN 13624, EN 14476 (все оболочечные вирусы)	1 000	6	

Антисептический гель для рук на основе молочной кислоты¹



520202

- Эффективно в отношении различных вредных микроорганизмов — соответствует стандартам EN 1500, EN 12791 и EN 14476 (все вирусы в оболочке, такие как: ВИЧ, SARS, вирус гепатита В, вирус гепатита С, грипп H1N1 и H5N1 и т. д.)
- На 100% активный ингредиент растительного происхождения, на 100% биоразлагаемый

S4 Расходный материал

Артикул	Название	Система	Качество	Аромат	Цвет	Активное действие	Стандарты	Объем/един. (мл)	Шт. в коробе	
520202	Tork антисептический гель для рук на основе молочной кислоты	S4	Premium	Без отдушек	Без красителей	Бактерии Дрожжи и грибки Вирусы (в оболочке)	EN 1500, EN 13727 EN 13624, EN 14476 (все оболочечные вирусы)	1 000	6	

¹ Используйте биоциды в безопасных концентрациях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и информацией о продукции.

Аксессуары



Гигиенические стойки

Артикул	Название	Система	Цвет	Материал	Размер В × Ш × Г (мм)	Шт. в коробе
511060	Tork гигиеническая стойка	S1/S2/S4	черный	Металл	1 321 × 500 × 500	1

Аксессуары для гигиенических стоек

Артикул	Название	Система	Цвет	Материал	Размер В × Ш × Г (мм)	Шт. в коробе
511029	Окошко AD-A-Glance® для гигиенической стойки Tork	S1/S2/S4	черный	Металл/пластик	364 × 148 × 20	10
511039	Крепление для двойного диспенсера для гигиенической стойки Tork	S1/S2/S4	черный	Металл	320 × 108 × 28	10

Панель защиты для пола

Артикул	Название	Система	Цвет	Материал	Размер В × Ш × Г (мм)	Шт. в коробе
511052	Tork панель защиты для пола	S1/S2/S4/S11	белый	Металл	70 × 120 × 130	6
511058	Tork панель защиты для пола	S1/S2/S4/S11	черный	Металл	70 × 120 × 130	6
511049	Tork панель защита для пола для диспенсера для косметической продукции	S1/S2/S4	черный	Металл/пластик	212 × 142 × 142	1

Уход за руками

Лосьон



420202

- Увлажняет сухую кожу
- Содержит масло канолы, глицерин и пантенол

S2 Расходный материал

Артикул	Название	Система	Качество	Аромат	Цвет	Применение	Объем/един. (мл)	Шт. в коробе		
420202	Tork лосьон для рук и тела	S2	Premium	Без отдушек	белый	Дополнительное увлажнение Лосьон	475	8		

Душевая комната

Гель для душа



424601



420601



420602

- Освежающий гель для душа со свежим ароматом

S4 Расходный материал

Артикул	Название	Система	Качество	Аромат	Цвет	Применение	Объем/един. (мл)	Шт. в коробе		
424601	Tork мыло-гель для душа	S4	Premium	Свежесть	Синий	Освежающее мыло-гель для душа	1 000	6		

S1 Расходный материал

Артикул	Название	Система	Качество	Аромат	Цвет	Применение	Объем/един. (мл)	Шт. в коробе		
420601	Tork мыло-гель для душа	S1	Premium	Свежесть	Синий	Освежающее мыло-гель для душа	1 000	6		

S2 Расходный материал

Артикул	Название	Система	Качество	Аромат	Цвет	Применение	Объем/един. (мл)	Шт. в коробе		
420602	Tork мыло-гель для душа	S2	Premium	Свежесть	Синий	Освежающее мыло-гель для душа	475	8		

Жидкое мыло-шампунь люкс для тела и волос, мини



420652

- Люксовый шампунь, кондиционер и средство для душа «3 в 1»

S2 Расходный материал

Артикул	Название	Система	Качество	Аромат	Цвет	Применение	Объем/един. (мл)	Шт. в коробе		
424652	Tork жидкое мыло-шампунь люкс для тела и волос, мини	S2	Premium	Цветочный аромат	Зеленый	Крем для душа, шампунь и кондиционер «3 в 1»	475	8		

Очиститель для сиденья унитаза

Очиститель для сиденья унитаза



420302


- Для еще большей гигиены и комфорта в общественном туалете
- Гигиеническая очистка сиденья унитаза
- Герметичный картридж со встроенным клапаном снижает риск перекрестного заражения

S2 Расходный материал

Артикул	Название	Система	Качество	Цвет	Тип	Применение	Объем/един. (мл)	Шт. в коробе	
420302	Tork очиститель для сиденья унитаза	S2	Premium	Прозрачный	Чистящее средство	Еще более гигиеничное сиденье унитаза	475	8	

Tork SmartOne® диспенсеры для туалетной бумаги в рулонах (T8 и T9)

Уникальная, экономичная в эксплуатации гигиеническая система Tork SmartOne® для туалетной бумаги с центральной вытяжкой была специально разработана для общественных туалетных комнат с высокой проходимостью.



Сократите расход туалетной бумаги

до **40%**¹

- Очень большая емкость
- Прочная, полностью закрытая конструкция
- Минимизирует риск засора канализации



¹ Статистика по результатам внутреннего исследования, проведенного в Европе с участием 7729 потребителей: сравнение туалетной бумаги в больших рулонах Tork и туалетной бумаги Tork SmartOne® в двух мини-рулонах. Уменьшение расхода учитывалось в квадратных метрах.


Tork SmartOne® туалетная бумага в рулонах и в мини-рулонах



- Полистовая подача позволяет уменьшить расход бумаги до 40%
- Гигиеничное решение, посетители касаются только того листа, который используют
- Прочный диспенсер оснащен металлическим ключом и замком, что предотвращает кражу рулонов

Диспенсеры

Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Штук в коробе
680000	Tork SmartOne® диспенсер для туалетной бумаги в рулонах	Elevation	T8	Белый	ABS	269 × 269 × 156	1
680008	Tork SmartOne® диспенсер для туалетной бумаги в рулонах	Elevation	T8	Черный	ABS	269 × 269 × 156	1
472054	Tork SmartOne® диспенсер для туалетной бумаги в рулонах	нержавеющая сталь	T8	Металлик	Нержавеющая сталь	270 × 270 × 170	1
681000	Tork SmartOne® диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах	Elevation	T9	Белый	ABS	219 × 219 × 156	1
681008	Tork SmartOne® диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах	Elevation	T9	Черный	ABS	219 × 219 × 156	1
682000	Tork SmartOne® двойной диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах	Elevation	T9	Белый	ABS	221 × 398 × 156	1
682008	Tork SmartOne® двойной диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах	Elevation	T9	Черный	ABS	221 × 398 × 156	1



Tork SmartCore®. Легко вынимаемая втулка, разработанная для максимального удобства перезаправки рулона. Извлечь втулку можно одним движением без лишних усилий.

Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Качество	Цвет	Характеристики	Кол-во слоев	Ширина (см)	Кол-во листов	Штук в коробе	Упаковка	Ecolabel	FSC	Tork Easy Handling
472242	Tork SmartOne® туалетная бумага в рулонах	T8	Advanced	Белый	Tork SmartCore®	2	13,4	1 150	6	Полиэтилен	●	●	●
472193	Tork SmartOne® туалетная бумага в мини-рулонах	T9	Advanced	Белый	Tork SmartCore®	2	13,4	620	12	Полиэтилен	●	●	●

Tork туалетная бумага в миди-рулонах без втулки (система T7)

Избавьтесь от очередей и необходимости постоянно перезакрывать диспенсеры с диспенсером большой емкости для туалетной бумаги без втулки. В каждом рулоне почти в 4,5 раза больше туалетной бумаги, чем в обычном, что особенно удобно в туалетных комнатах средней и высокой проходимости. Этот компактный и современный диспенсер создавался с учетом комфорта. Его легко перезакрывать, он реже требует технического обслуживания и повышает производительность, а отсутствие втулки сводит отходы к нулю. Диспенсер защищает бумагу, повышая уровень гигиены и оставляя больше времени на другие задачи.

Меньше
перезаправок и
обслуживание

132

дополнительных
гостей¹



Проявите свою заботу о защите окружающей среды с туалетной бумагой Tork натурального цвета. Такое же высокое качество — в новом цвете.

- Закрытый диспенсер для более высокого уровня гигиены
- Почти в 4,5 раза больше бумаги²
- Перезаправка требуется реже²
- Туалетная бумага без втулки для полного исключения отходов
- Сократите углеродный след на 11% по сравнению с использованием обычных рулонов³



Меньше затрат • Меньше отходов • Меньше жалоб • Меньше простоев • Меньше технического обслуживания

Туалетная бумага

¹ По сравнению с двухслойной туалетной бумагой в стандартных рулонах длиной 23 м, 1,22 м на гостя. По сравнению с двухслойной т/б в стандартных рулонах длиной 23 м.

³ Оценку жизненного цикла выполняла компания Essity (в соответствии с рекомендацией ISO14044) с экспертизой сторонней организацией SweRea (Научными институтами Швеции RISE).

Tork туалетная бумага в миди рулонах без втулки



- Современный и компактный дизайн для более высокого уровня удовлетворенности гостей
- Двойной диспенсер можно перенаправлять в любое время для снижения риска того, что бумага закончится, и повышения уровня удовлетворенности гостей
- Высокая емкость для уменьшения объема технического обслуживания
- Закрытый диспенсер для более высокого уровня гигиены

Диспенсеры

Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Штук в коробе	
558040	Tork диспенсер для туалетной бумаги в миди рулонах без втулки	Elevation	T7	Белый	ABS	207 x 360 x 130	1	
558048	Tork диспенсер для туалетной бумаги в миди рулонах без втулки	Elevation	T7	Черный	ABS	207 x 360 x 130	1	



- Широкий ассортимент качества расходных материалов Universal, Advanced и Premium
- Туалетная бумага без втулки для полного исключения отходов
- Рулон высокой емкости для загруженных туалетных комнат
- Блок для перенаправки натурального цвета демонстрирует вашу приверженность принципам устойчивого развития

Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Качество	Цвет	Характеристики	Кол-во слоев	Ширина (см)	Кол-во листов	Штук в коробе	Упаковка				
472139	Tork туалетная бумага в миди рулонах без втулки, мягкая	T7	Premium	Белый	Без втулки	3	9,3	550	18	Полиэтилен				
472585	Tork туалетная бумага в миди рулонах мягкая без втулки	T7	Premium	Белый	Без втулки	2	9,3	800	36	Полиэтилен				
472199	Tork туалетная бумага в миди рулонах без втулки	T7	Advanced	Белый	Без втулки	2	9,3	900	36	Полиэтилен				
472584	Tork туалетная бумага в миди рулонах без втулки	T7	Universal	Белый	Без втулки	1	9,3	1 300	36	Полиэтилен				

Tork диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах



- Функция частично использованного рулона позволяет полностью расходовать рулон
- Стопор рулона предотвращает свободное прокручивание и перерасход бумаги
- Специальное смотровое окошко указывает, когда пора заправлять диспенсер

Диспенсеры

Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Штук в коробе	
555000	Tork диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах	Elevation	T2	Белый	ABS	275 x 345 x 132	1	●
555008	Tork диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах	Elevation	T2	Черный	ABS	275 x 345 x 132	1	●
555500	Tork двойной диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах	Elevation	T2	Белый	ABS	256 x 432 x 146	1	●
555508	Tork двойной диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах	Elevation	T2	Черный	ABS	256 x 432 x 146	1	●
460006	Tork диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах	Image Design	T2	Металлик	Нержавеющая сталь/ ABS	254 x 355 x 133	1	●



- Блок для перезаправки натурального цвета демонстрирует вашу приверженность принципам устойчивого развития

Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Качество	Цвет	Кол-во слоев	Ширина (см)	Длина рулона (м)	Штук в коробе	Упаковка				
110253	Tork туалетная бумага в мини-рулонах мягкая	T2	Premium	Белый	2	9,2	170	12	Картонная коробка		●		
120377	Tork туалетная бумага в мини-рулонах	T2	Advanced	Натуральный	2	9,4	170	12	Полиэтилен	●	●		●
120280	Tork туалетная бумага в мини-рулонах	T2	Advanced	Белый	2	9,2	170	12	Картонная коробка		●		
120161	Tork туалетная бумага в мини-рулонах	T2	Universal	Белый	1	9,2	240	12	Полиэтилен		●		

Новинка!

Tork листовая туалетная бумага



556000



556008

- Высокий уровень гигиены благодаря полистовой подаче — вы касаетесь только того листа, который используете
- Диспенсер легко дозаправить в любой момент
- Компактный дизайн экономит пространство

Диспенсеры

Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Штук в коробе
556000	Tork диспенсер для листовой туалетной бумаги	Elevation	T3	Белый	ABS	271 x 159 x 128	1
556008	Tork диспенсер для листовой туалетной бумаги	Elevation	T3	Черный	ABS	271 x 159 x 128	1



114276



114271



114276

Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Качество	Цвет	Кол-во слоев	Размер листа Д x Ш (см)	Листов/упак.	Пачек в коробе	Листов в коробе		
114276	Tork листовая туалетная бумага мягкая	T3	Premium	Белый	2	19 x 11	252	30	7 560	●	●
114271	Tork листовая туалетная бумага	T3	Advanced	Белый	2	19 x 11	242	36	8 712	●	●

Tork туалетная бумага в стандартных рулонах



557000



557008

- Сокращает необходимость в обслуживании, вмещая два стандартных рулона бумаги
- Закрытый диспенсер защищает бумагу, обеспечивая высокий уровень гигиены
- Имеет удобные зубцы для бесконтактного отрыва бумаги

Диспенсеры

Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Штук в коробе
557000	Tork диспенсер для туалетной бумаги в стандартных рулонах	Elevation	T4	Белый	ABS	158 × 286 × 153	1
557008	Tork диспенсер для туалетной бумаги в стандартных рулонах	Elevation	T4	Черный	ABS	158 × 286 × 153	1



110316



120236

- Классическое решение для небольших кабинок

Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Качество	Цвет	Кол-во слоев	Ширина (см)	Кол-во листов	Штук в коробе	Упаковка			
110316	Tork туалетная бумага в стандартных рулонах ультрамягкая	T4	Premium	Белый	3	9,4	250	8 × 9	Полиэтилен	●	●	●
120236	Tork туалетная бумага в стандартных рулонах мягкая	T4	Premium	Белый	2	9,5	200	8 × 12	Полиэтилен		●	

Tork туалетная бумага Mid-size в миди-рулонах



557500

557508

- Два миди-рулона вмещают в девять раз больше бумаги по сравнению с обычными рулонами — туалетная бумага всегда в наличии!
- Автоматическая замена рулона
- Пустые втулки остаются в диспенсере, что гарантирует чистоту на полу

Диспенсеры

Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Штук в коробе	
557500	Tork диспенсер для туалетной бумаги Mid-size в миди-рулонах	Elevation	T6	Белый	ABS	344 x 184 x 140	4	●
557508	Tork диспенсер для туалетной бумаги Mid-size в миди-рулонах	Elevation	T6	Черный	ABS	344 x 184 x 140	4	●



127510

127520

127530

127540

127510

Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Качество	Цвет	Кол-во слоев	Ширина (см)	Длина рулона (м)	Штук в коробе	Упаковка				
127510	Tork туалетная бумага Mid-size в миди-рулонах ультрамягкая	T6	Premium	Белый	3	9,9	70	27	Картонная коробка	●	●	●	●
127520	Tork туалетная бумага Mid-size в миди-рулонах мягкая	T6	Premium	Белый	2	9,9	90	27	Картонная коробка	●	●	●	●
127530	Tork туалетная бумага Mid-size в миди-рулонах	T6	Advanced	Белый	2	9,9	100	27	Картонная коробка	●	●	●	●
127540	Tork туалетная бумага Mid-size в миди-рулонах	T6	Universal	Белый	1	9,9	135	27	Картонная коробка	●	●	●	●

Tork индивидуальные бумажные покрытия на унитаз

V1



344080



344088

- Компактный дизайн, хорошо смотрится в любой туалетной комнате
- Гигиеничный, надежно защищает расходный материал от влаги и грязи

Диспенсеры

Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Штук в коробе
344080	Tork диспенсер для бумажных покрытий на унитаз	Elevation	V1	Белый	ABS	315 x 423 x 58	1
344088	Tork диспенсер для бумажных покрытий на унитаз	Elevation	V1	Черный	ABS	315 x 423 x 58	1



750160

Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Качество	Цвет	Характеристики	Размер листа Д x Ш (мм)	Листов в пачке	Пачек в коробе	Листов в коробе
750160	Tork индивидуальные бумажные покрытия на унитаз	V1	Advanced	Белый	Можно смывать в унитаз	425 x 360	250	20	5 000

Tork салфетки для лица

F1



270023



460013

- Может использоваться самостоятельно или крепиться на стене
- Защищает салфетки от грязи, пыли, влаги

Диспенсеры

Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Штук в коробе
270023	Tork диспенсер для салфеток для лица		F1	Белый	ABS	60 x 255 x 140	1
460013	Tork диспенсер для салфеток для лица	Image Design	F1	Металлик	Нержавеющая сталь/ABS	67 x 256 x 136	1



140278



140280

Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Качество	Цвет	Характеристики	Кол-во слоев	Размер листа (см)	Листов в пачке	Пачек в коробе	Листов в коробе
140278	Tork салфетки для лица в кубе ультрамягкие	F1	Premium	Белый	Куб	2	20 x 21	100	30	3 000
140280	Tork салфетки для лица мягкие	F1	Premium	Белый	Короб	2	21 x 20	100	30	3 000

Tork крючок для сумок и одежды



460014

Артикул	Название	Расходный материал	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Штук в коробе
460014	Tork крючок для одежды/сумок	Image Design		Металлик	Нержавеющая сталь/ABS	55 x 30 x 35	12 x 10

Tork корзины для мусора, мешки для мусора, пакеты

B1/B2/B3/B5



563000

563008

460011

226100

564000

564008

566000

566008

- Привычный вид, единый стиль туалетной комнаты
- Целиком скрытый мешок для мусора, опрятный внешний вид
- Крышка с доводчиком приобретаете отдельно
- Установите в своей экологичной туалетной комнате мешки для мусора, в составе которых от 30% PCR

Диспенсеры

Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Штук в коробе
563000	Tork корзина для мусора 50 л	Elevation	B1	Белый	ABS	629 x 389 x 289	1
563008	Tork корзина для мусора 50 л	Elevation	B1	Черный	ABS	629 x 389 x 289	1
460011	Tork корзина для мусора 50 л	Image Design	B1	Металлик	Нержавеющая сталь/ABS	614 x 395 x 253	1
226100	Tork корзина для мусора 20 л		B2	Белый	Пластик	430 x 322 x 205	1
564000	Tork корзина для мусора 5 л	Elevation	B3	Белый	ABS	338 x 190 x 160	1
564008	Tork корзина для мусора 5 л	Elevation	B3	Черный	ABS	338 x 190 x 160	1
566000	Tork держатель для гигиенических пакетов	Elevation	B5	Белый	ABS	140 x 100 x 36	1
566008	Tork держатель для гигиенических пакетов	Elevation	B5	Черный	ABS	140 x 100 x 36	1



204041


Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Размер	Цвет	Материал	Штук в пачке	Штук в коробе	Упаковка
204041	Tork пакеты гигиенические полиэтиленовые	B5	1,4 л	Белый	ABS	25	1 200	Картонная коробка

Протирка и очистка

Простой выбор и наилучший результат

Вы заведуете кухней в ресторане или промышленной технологической линией — вам важна каждая секунда, и мы как никто другой это понимаем. Бумажные и нетканые протирочные материалы в диспенсерах Tork служат для максимальной эффективности, чтобы все в вашей компании работало без заминок.



Как выбрать подходящий продукт

У нас есть комплексный ассортимент протирочных материалов профессионального уровня, и все они созданы для того, чтобы лучше справляться с конкретными задачами производства.

Протирка


Протирка — это удаление жидких и взвешенных загрязнений, впитывание жидкости, удаление пыли и грязи при помощи бумажного материала.

Очистка

Очистка — это удаление загрязнений и пятен с различных поверхностей, оборудования и инструментов при помощи нетканого материала, который может также использоваться вместе с растворителями и мощными средствами.

Полировка

Полировка — это обработка поверхности с помощью полирующих средств и специализированного нетканого материала для удаления неровностей, придания блеска и нанесения защитного слоя.



Выберите подходящий диспенсер

Для любой задачи у нас найдется протирочный материал и разнообразные модели диспенсеров с вариантами крепления, чтобы обеспечить поддержание чистоты в вашей компании в нужное время и в нужном месте.

Настенные



Настенный диспенсер Tork для материалов в рулоне (система W1)
652108 красный
652100 белый

- Экономит место на полу
- Простая, удобная загрузка
- Безопасные и надежные зубцы из стекловолокна



Диспенсер Tork Макси для материалов в рулоне (съёмная втулка; система W2)
653008 красный
653000 белый

- Гигиенический диспенсер для рулонов Макси с центральной вытяжкой
- Оптимизирован для отбора одной рукой



Настенный диспенсер Tork для материалов в комби-рулонах с отборочным устройством (система W3)
207210 черный

- Открытый диспенсер, созданный для Tork комби-рулона в коробке



Настенный диспенсер Tork для материалов в салфетках (система W4)
654008 красный
654000 белый

- Защищает протирочные салфетки и сокращает потребление благодаря полистовой подаче



Tork мини-диспенсер для полотенец с центральной вытяжкой (система M1)
658008 красный
658000 белый
558008 черный
558000 белый

- Повышение уровня гигиены — вы касаетесь только того листа, который собираетесь использовать
- Отбор одной рукой для удобства в использовании
- Диспенсер запирается на ключ для предотвращения краж
- Мини-модели идеально подходят для более тесных помещений



Tork диспенсер для полотенец с центральной вытяжкой (система M2)
659008 красный
659000 белый
559008 черный
559000 белый



Tork Reflex® мини-диспенсер для полотенец с центральной вытяжкой (система M3)
473167 голубой
473177 белый

- Вы касаетесь только того листа, который берете, что снижает риск перекрестного заражения
- Легкий отбор одной рукой
- Прочная конструкция, выдерживающая самые суровые условия
- Простая в очистке конструкция со съёмной крышкой
- Мини-модели идеально подходят для более тесных помещений



Tork Reflex® диспенсер для полотенец с центральной вытяжкой (система M4)
473180 голубой
473190 белый

Переносные диспенсеры



Tork Reflex® с центральной вытяжкой
473186 артикул
473188 Блок для перезаправки синий

- Переносной диспенсер с полистовой подачей
- Легко повесить на стул или на тележку



Переносной мини-диспенсер Tork для полотенец с центральной вытяжкой
658002

- Диспенсер со свободным отбором можно крепить как на стене, так и свободно переносить из одной рабочей зоны в другую
- Прекрасно подойдет в условиях кухни с высокой проходимостью, в баре или в зале

Мобильные диспенсеры



Tork напольный диспенсер для материалов в рулоне (система W1)
652008 красный/черный
652000 бирюзовый/белый


- Простая, удобная загрузка
- Безопасные и надежные зубцы из стекловолокна
- Возможность дополнительно приобрести держатель для мешка для мусора, что позволит существенно экономить ваше время (см. с. 46)

Система Tork Reflex®

Вам нужно гигиеничное решение, которое бы быстро и с минимальным количеством отходов справлялось с небольшими загрязнениями и пролитыми жидкостями?

Ассортимент диспенсеров и расходных материалов Tork Reflex® разработан для обеспечения контроля расхода на задачи по протирке рук и поверхностей, которые чаще всего встречаются в компаниях наших клиентов.

Включает рулон для перезаправки, сертифицированный в соответствии с принципами ХАССП.



**Сокращает
расход
протирочной
бумаги почти на
37%¹**

- Контроль затрат — сократите расходы и количество отходов
- Надежная инвестиция для любых условий использования
- Легкая перезаправка благодаря Tork SmartCore®
- Благодаря индикатору расхода вы никогда не останетесь без бумаги в неподходящий момент

¹ 4-недельное исследование Essity. Протирочная бумага Tork Reflex® Плюс белая сравнивается с протирочной бумагой Tork Плюс свободного отбора. Расчет производится исходя из площади использованной бумаги.

Протирающая бумага для универсального использования

▼ Диспенсеры Tork Reflex®



- Повышение уровня гигиены — вы касаетесь только того листа, который берете
- Возможен отбор одной рукой

Артикул	Название	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Штук в коробе	
473190	Tork Reflex® диспенсер для полотенец с центральной вытяжкой	M4	Белый	Пластик	331 x 255 x 239	1	
473186	Tork Reflex® переносной диспенсер (стартовый набор)	M4	Белый	Пластик	222 x 278 x 236	1	
473102	Настенное крепление для диспенсеров Tork Reflex®	M4	Белый	Пластик	136 x 119 x 12	1	

Расходные материалы

▼ Протирающая бумага Tork Reflex® Плюс



473472

- Универсальная бумага идеально подходит для удаления жидкости и вытирания рук
- Полистовая подача позволяет уменьшить расход бумаги на 37%

Артикул	Формат продукта	Система	Цвет	Кол-во слоев	Ширина (см)	Длина рулона (м)	Длина листа (см)	Листов в рулоне	Рулонов в коробе						
473472	Tork Reflex® протирающая бумага в рулоне с центральной вытяжкой (съемная втулка)	M4	Белый	2	19,4	151	33,5	450	6						

▼ Протирающая бумага Tork Reflex®




473246

473242

- Универсальная бумага для удаления небольших загрязнений
- Полистовая подача позволяет уменьшить расход бумаги на 37%

Артикул	Формат продукта	Система	Цвет		Кол-во слоев	Ширина (см)	Длина рулона (м)	Длина листа (см)	Листов в рулоне	Рулонов в коробе						
473246	Tork Reflex® протирающая бумага в мини-рулоне с центральной вытяжкой (съемная втулка)	M3	Белый		1	19,8	120	35	343	12						
473242	Tork Reflex® протирающая бумага в рулоне с центральной вытяжкой (съемная втулка)	M4	Белый		1	19,4	300	33,5	857	6						



Tork SmartCore®

Легко вынимаемая втулка, разработанная для максимального удобства перезаправки рулона. Извлечь втулку можно одним движением без лишних усилий.



Индикатор расхода

- Предупреждает о необходимости замены
- Помогает планировать рабочий процесс

Диспенсеры

▼ Диспенсеры Tork Performance с центральной вытяжкой



- Износостойкие диспенсеры с удобной конструкцией, обеспечивающей повышение эффективности
- Удобный отбор одной рукой и регулируемое потребление
- Цветовые сочетания: красный/черный или бирюзовый/белый
- Материалы отлично подходят для очистки и высушивания рук и поверхностей

Артикул	Название	Система	Цвет	Материал	Размер В × Ш × Г (мм)	Штук в коробе
658000	Tork Performance мини-диспенсер для полотенец с центральной вытяжкой	M1	Белый	Пластик	333 × 193 × 172	1
658008	Tork Performance мини-диспенсер для полотенец с центральной вытяжкой	M1	Красный	Пластик	333 × 193 × 172	1
658002	Tork Performance переносной мини-диспенсер для полотенец	M1	Бирюзовый	Пластик	263 × 185 × 239	1
659000	Tork Performance диспенсер для полотенец с центральной вытяжкой	M2	Белый	Пластик	356 × 248 × 232	1
659008	Tork Performance диспенсер для полотенец с центральной вытяжкой	M2	Красный	Пластик	356 × 248 × 232	1

▼ Tork Elevation® диспенсеры с центральной вытяжкой



- Удобный отбор одной рукой и регулируемое потребление
- Стильные белые или черные диспенсеры легко дополняют любое пространство, обеспечивая опрятный, гигиеничный внешний вид
- Материалы прекрасно подходят для вытирания рук и слегка загрязненных поверхностей

Артикул	Название	Система	Цвет	Материал	Размер В × Ш × Г (мм)	Штук в коробе
558000	Tork Elevation® мини-диспенсер для полотенец с центральной вытяжкой	M1	Белый	Пластик	321 × 174 × 165	1
558008	Tork Elevation® мини-диспенсер для полотенец с центральной вытяжкой	M1	Черный	Пластик	321 × 174 × 165	1
559000	Tork Elevation® диспенсер для полотенец с центральной вытяжкой	M2	Белый	Пластик	360 × 239 × 227	1
559008	Tork Elevation® диспенсер для полотенец с центральной вытяжкой	M2	Черный	Пластик	360 × 239 × 227	1

Расходные материалы

Протирающая бумага для универсального использования

▼ Протирающая бумага Tork Плюс



101221

130044

- Универсальная бумага идеально подходит для удаления жидкости и вытирания рук

Артикул	Формат продукта	Система	Цвет	 QuickDry	Кол-во слоев	Длина рулона (м)	Размер листа Д × Ш (см)	Листов в рулоне	Рулонов в коробе	 For Wiping	 Ecolabel	 FSC	 Run out Indicator	
101221	Tork Плюс протирающая бумага в мини-рулоне с центральной вытяжкой	M1	Белый		2	75	35 × 21,5	214	11	●	●	●	●	●
130044	Tork Плюс протирающая бумага в рулоне с центральной вытяжкой	M2	Белый	●	2	125	34 × 23,5	368	6	●	●	●		●

Базовая протирочная бумага

▼ Базовая протирочная бумага Torq, 1-слойная



120123 120145

- Рулон бумаги для базовой протирки

Артикул	Формат продукта	Система	Цвет	Кол-во слоев	Ширина (см)	Длина рулона (м)	Длина листа (см)	Листов в рулоне	Рулонов в коробе					
120123	Torq базовая протирочная бумага в мини-рулоне с центральной вытяжкой	M1	Белый	1	21,5	120		Без перфорации	11	●	●	●	●	●
120145	Torq базовая протирочная бумага с центральной вытяжкой	M2	Белый	1	21,5	300		Без перфорации	6	●	●	●	●	●

Новинка!



Индикатор расхода

- Предупреждает о необходимости замены
- Помогает планировать рабочий процесс

Диспенсеры

▼ Диспенсеры Tork Performance



- Все диспенсеры оптимизированы для протирочных материалов Tork и в разных сочетаниях служат идеальным инструментом, обеспечивая повышение эффективности
- Ультерапрочная конструкция
- Полупрозрачные крышки

Артикул	Название	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Штук в коробе
652000	Tork Performance напольный диспенсер для материалов в рулоне	W1	Бирюзовый/белый	Пластик/металл	1 006 × 646 × 530	1
652008	Tork Performance напольный диспенсер для материалов в рулоне	W1	Красный/черный	Пластик/металл	1 006 × 646 × 530	1
652100	Tork Performance настенный диспенсер для материалов в рулоне	W1	Бирюзовый/белый	Пластик/металл	463 × 646 × 274	1
652108	Tork Performance настенный диспенсер для материалов в рулоне	W1	Красный/черный	Пластик/металл	463 × 646 × 274	1
653000	Tork Performance диспенсер Макси для материалов в рулоне (съемная втулка)	W2	Бирюзовый/белый	Пластик	447 × 328 × 302	1
653008	Tork Performance диспенсер Макси для материалов в рулоне (съемная втулка)	W2	Красный/черный	Пластик	447 × 328 × 302	1
654000	Tork Performance диспенсер для материалов в салфетках	W4	Бирюзовый/белый	Пластик	374 × 427 × 206	1
654008	Tork Performance диспенсер для материалов в салфетках	W4	Красный/черный	Пластик	374 × 427 × 206	1



206550



206540



206530

Аксессуары

Артикул	Название	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Штук в коробе
206550	Набор присосок	W4	Черный	Пластмасса	165 × 300 × 490	1
206540	Набор магнитных держателей	W4	Черный	Магнит		10
206530	Держатель мешка для мусора	W1	Черный	Пластик		1

Расходные материалы

Промышленная протирочная бумага

▼ Протирочная бумага Torк суперпрочная в рулоне



- Суперпрочная бумага для протирки в суровых промышленных условиях
- Превосходная впитываемость
- Защищает руки от грязи и ожогов

Артикул	Формат продукта	Система	Цвет	 QuickDry	Кол-во слоев	Длина рулона (м)	Размер листа Д x Ш (см)	Листов в рулоне	Рулонов в коробе	 For Wiping	 Ecolabel	 FSC	
130080	Большой рулон	W1	Синий	●	3	255	34 x 36,9	750	1	●	●	●	●
130081	Комби-рулон	W1/W2	Синий	●	3	119	34 x 23,5	350	2	●	●	●	●

Протирочная бумага для универсального использования

▼ Протирочная бумага Torк повышенной прочности



- Суперпрочная бумага для универсального использования для самых сложных задач
- Эффективное впитывание масла и воды
- Высокая плотность во влажном состоянии

Артикул	Формат продукта	Система	Цвет	 QuickDry	Кол-во слоев	Длина рулона (м)	Размер листа Д x Ш (см)	Листов в рулоне	Рулонов в коробе	 For Wiping	 Ecolabel	 FSC	
130060	Большой рулон	W1	Белый	●	2	340	34 x 36,9	1 000	1	●	●	●	●
130070	Большой рулон	W1	Синий	●	2	340	34 x 36,9	1 000	1	●	●	●	●
130062	Комби-рулон	W1/W2	Белый	●	2	170	34 x 23,5	500	2	●	●	●	●



Знаете ли вы?

Tork может предложить протирочный материал и диспенсеры для любой задачи — работаете ли вы в ресторане или гостинице, в школе или больнице, в механическом цеху или в какой-то иной среде, предусматривающей протирку рук и поверхностей.

▼ Протирочная бумага Tork Плюс



- Универсальная бумага идеально подходит для удаления жидкости и вытирания рук

Артикул	Формат продукта	Система	Цвет	 QuickDry	Кол-во слоев	Длина рулона (м)	Размер листа Д × Ш (см)	Листов в рулоне	Рулонов в коробе	 For Wiping	 Ecolabel	 FSC	
130050	Большой рулон	W1	Синий	●	2	510	34 × 36,9	1 500	1	●	●	●	●
130051	Большой рулон	W1	Синий	●	2	510	34 × 23,5	1 500	1	●	●	●	●
130041	Комби-рулон	W1/W2	Белый	●	2	255	34 × 23,5	750	2	●	●	●	●
130052	Комби-рулон	W1/W2	Синий	●	2	255	34 × 23,5	750	2	●	●	●	●
130042	Комби-рулон в коробе	W1/W2/W3	Белый	●	2	255	34 × 23,5	750	1	●	●	●	●

Базовая протирочная бумага

▼ Базовая протирочная бумага Tork, 2-слойная



128408

- Базовая протирка поверхностей или рук

Артикул	Формат продукта	Система	Цвет	Кол-во слоев	Ширина (см)	Длина рулона (м)	Длина листа (см)	Листов в рулоне	Рулонов в коробе	 For Wiping	 Ecolabel	 FSC	
128408	Большой рулон	W1	Синий	2	36,9	340	34	1 000	2	●	●	●	●

Технология eXeCLEAN® от Tork

Профессиональные результаты — независимо от сложности задачи

Протирочные материалы Tork eXeCLEAN® помогают экономить время, усилия и растворители благодаря особым свойствам и усиленной прочности, тем самым позволяя выполнить работу более эффективно и профессионально по сравнению с другими видами материалов.



Знаете ли вы?

Благодаря запатентованной технологии вспенивания волокна нетканые материалы, произведенные по технологии Tork eXeCLEAN®, имеют уникальную структуру, которая обеспечивает быстрый и профессиональный результат.

Можно ли обеспечить процессу очистки еще большую эффективность?

Tork говорит: «Можно!» Хватит тратить время на поиск материала, чтобы найти «правильный». Технология eXeCLEAN® от Tork обеспечивает вашей компании преимущество в виде повышения удовлетворенности сотрудников, снижения затрат и улучшения качества рабочих условий.

до 35% меньше времени

до 41% меньше растворителей

до 31% меньше усилий

Повышенная износостойчивость

Улучшенные свойства для повышения высокопроизводительной износостойчивости благодаря новой универсальной конструкции.

Более эффективные

Теперь протирочные материалы в салфетках спрессованы и позволяют экономить место для хранения и транспортировки на 26%, требуют меньшего количества перезаправок и обеспечивают наличие продукции, когда она необходима.

Более гибкая упаковка

Обновленные переносные коробки оснащены усиленной ручкой и большим отверстием, обеспечивающими более легкий доступ к материалам даже в перчатках.



Соответствие принципам OK Biobased:

Соответствие принципам программы OK Biobased подтверждает растительный состав продукта. Продукт имеет сертификат OK Biobased, эффективно очищает, одновременно снижая воздействие на окружающую среду.

Tork водонепроницаемый диспенсер для протирочной бумаги



Перед вами стоят самые сложные задачи

Вот почему вам нужны диспенсеры и расходные материалы, на которые можно положиться. Специально разработанная система диспенсеров для зоны мытья рук Tork соответствует принципам HACCP повышения эффективности работы



Диспенсеры

W6

▼ Tork водонепроницаемый диспенсер для протирочной бумаги



651420

- Прочный водонепроницаемый диспенсер хорошо выдерживает воздействие влажной и неблагоприятной среды
- Высокая емкость требует меньшего количества перезаправок
- Гигиеничный полистовой отбор материала
- Не нужно снимать во время струйной очистки, что повышает эффективность использования
- Простой монтаж

Артикул	Формат продукта	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Штук в коробе	
651420	Tork водонепроницаемый диспенсер для протирочной бумаги	W6	Бирюзовый/белый	Полиэтилен	459 x 319 x 268	1	

Расходные материалы

Расходные материалы

Протирочный материал

▼ Tork базовая протирочная бумага



130001

130002

- Прочная и впитывающая протирочная бумага
- Большая емкости диспенсера для расходного материала, рулона хватает надолго
- Разработаны специально для использования в условиях высокой влажности
- Сертификация материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, гарантирует высокое качество бумаги и безопасность продукции
- Протирочная бумага синего цвета хорошо видна при использовании, поэтому повышает безопасность производства в пищевой промышленности

Артикул	Формат продукта	Система	Цвет	Кол-во слоев	Длина рулона (м)	Размер листа Д x Ш (см)	Листов в рулоне	Рулонов в коробе				
130001	Tork протирочная бумага	W6	Белый	1	250	19,5 x 24,5	1 020	6				
130002	Tork базовая протирочная бумага	W6	Синий	1	250	19,5 x 24,5	1 020	6				

▼ Нетканые материалы Tork повышенной прочности



- Прочный нетканый материал с хорошей впитываемостью для тяжелых задач по очистке
- Предназначен для защиты рук от жара и металлической стружки
- Обеспечивает результат профессиональной очистки благодаря эффекту технологии Tork exelCLEAN®

Артикул	Формат продукта	Система	Цвет	exelCLEAN	Длина рулона (м)	Размер листа Д x Ш (см)	Листов в упаковке	Штук в коробе	For Wiping	Asides Certified	FSC	COMPOSTABLE
530137	Комби-рулон в коробе	W1/W2/W3	Белый	●	106	38 x 31,5	280	1	●	●	●	
530180	Tork нетканый материал повышенной прочности	W4	Белый	●		61,5 x 35,5	70	4	●	●	●	●
530172	Tork нетканый материал повышенной прочности	W7	Белый	●		41,5 x 35,5	180	1	●	●	●	●
530176	Tork нетканый материал повышенной прочности	W7	Белый	●		61,5 x 35,5	120	1	●	●	●	●
530272	Tork нетканый материал повышенной прочности	W7	Синий	●		41,5 x 35,5	180	1	●		●	●
530276	Tork нетканый материал повышенной прочности	W7	Синий	●		61,5 x 35,5	120	1	●		●	●

▼ Tork нетканый материал повышенной прочности из волокон натурального происхождения



930150

- Ждем текста для этого пункта
- Увеличение эффективности и защита окружающей среды
- Прочный нетканый материал для универсального использования с хорошей впитываемостью для сложных задач
- На 99% состоит из волокон натурального происхождения — снижает накопление в атмосфере оксида углерода и помогает выполнять рабочие задачи с высокой эффективностью¹

Артикул	Формат продукта	Система	Цвет	exelCLEAN	Длина рулона (м)	Размер листа Д x Ш (см)	Листов в упаковке	Packs/TRP	For Wiping	FSC	COMPOSTABLE	TUV
930150	Tork нетканый материал повышенной прочности, на 99% состоящий из волокон натурального происхождения	W8	Белый	●		31,5 x 38,5	50	8	●	●		●

▼ Нетканые материалы Torq для удаления масла и жира



- Мягкий, гибкий, нетканый материал для промышленных работ легкой или средней тяжести
- Лучше всего подходит для очистки масла и жира
- Обеспечивает результат профессиональной очистки благодаря эффекту технологии Torq exelCLEAN®

Артикул	Формат продукта	Система	Цвет	exelCLEAN®	Длина рулона (м)	Размер листа Д × Ш (см)	Листов в рулоне/упаковке	Штук в коробе	For Wiping	FSC	TORQ EASY HANDLING
520304	Большой рулон	W1	Серый	●	361	38 × 42	950	1	●	●	●
520337	Комби-рулон в коробе	W1/W2/W3	Серый	●	148	38 × 31,5	390	1	●	●	●
520679 ¹	Torq нетканый материал для удаления масла и жира	W4	Серый	●		41,5 × 35,5	120	4	●	●	●
520372 ²	Torq нетканый материал для удаления масла и жира	W7	Серый	●		41,5 × 35,5	210	1	●	●	●

▼ Нетканые материалы Torq



- Мягкий и эластичный нетканый материал для универсального использования для более легких задач по очистке
- Быстро впитывает жидкости и масло
- Обеспечивает результат профессиональной очистки благодаря эффекту технологии Torq exelCLEAN®

Артикул	Формат продукта	Система	Цвет	exelCLEAN®	Длина рулона (м)	Размер листа Д × Ш (см)	Листов в рулоне	Штук в коробе	For Wiping	Axelia Orbital	FSC	TORQ EASY HANDLING
510137	Комби-рулон в коробе	W1/W2/W3	Белый	●	152	38 × 31,5	400	1	●	●	●	●
510172	Torq нетканый материал	W7	Белый	●		41,5 × 35,5	210	1	●	●	●	●
510272	Torq нетканый материал	W7	Синий	●		41,5 × 35,5	210	1	●	●	●	●

▼ Экстра-безворсовые материалы Torq



- Подходит при подготовке к покраске
- Только для использования во влажном состоянии
- Обладает антистатическими свойствами

Артикул	Формат продукта	Система	Цвет	Размер листа Д × Ш (см)	Листов в упак.	Штук в коробе	For Wiping	TORQ EASY HANDLING
190578	Torq экстра-безворсовый материал	W4	Синий	32,4 × 39	80	5	●	●

▼ Безворсовые нетканые материалы Torq



- Безворсовый
- Прочный и впитывающий
- Может использоваться с растворителями и дезинфицирующими и моющими средствами

Артикул	Формат продукта	Система	Цвет	Длина рулона (м)	Размер листа Д × Ш (см)	Листов в рулоне	Штук в коробе			
190494	Комби-рулон в коробе	W1/W2/W3	Бирюзовый	180	36 × 27,5	500	1	●	●	
190478	Нетканый материал в салфетках	W4	Бирюзовый		42,8 × 35,5	120	5	●	●	●
190493	В салфетках	W8	Бирюзовый		30 × 38,5	75	8	●	●	
190492	Torq безворсовый нетканый материал в ведре-диспенсере	W10	Бирюзовый	60	30 × 16,5	200	4	●	●	
190491	Torq безворсовый нетканый материал, сменный блок с центральной вытяжкой	W10	Бирюзовый	60	30 × 16,5	200	4	●	●	

Влажные салфетки

▼ Torq влажные салфетки для рук



- Готовы к использованию — предварительно пропитанные одноразовые салфетки
- Гигиеничность — растворяют жир, грязь и другие загрязнения
- Повторное использование — благодаря замене расходного материала переносной диспенсер-ведерко можно использовать вновь

Артикул	Формат продукта	Система	Цвет	Длина рулона (м)	Размер листа Д × Ш (см)	Листов в рулоне	Штук в коробе		
190592	Torq влажные салфетки для рук в ведре-диспенсере	W14	Белый	16	27 × 27	58	4	●	
190692	Torq влажные салфетки для рук, сменный блок	W14	Белый	16	27 × 27	58	4	●	

Материал для предприятий общественного питания

Клининг

▼ Torq нетканый материал для кухни



473179

- Ждем текста для этого пункта
- Нетканый материал для кухни с легкостью справится с любыми по уровню сложности задачами
- Термостойкость
- Мягкий, с хорошей впитываемостью
- На 100% состоит из волокон натурального происхождения — снижает накопление в атмосфере оксида углерода и помогает выполнять рабочие задачи с высокой эффективностью¹

Артикул	Формат продукта	Система	Цвет	Длина рулона (м)	Листов в рулоне	Штук в коробе				
473179 ²	Torq нетканый материал для кухни	W4	Белый	41,5 × 35,5	75	4	●	●	●	●

¹ Продукт сертифицирован как OK Biobased компанией TÜV Austria.

² Предыдущий артикул 473178

Нетканые материалы для очистки в сфере общественного питания

▼ Нетканые материалы Tork для интенсивной очистки



90537

- Прочный и впитывающий нетканый протирочный материал
- Допускается стерилизация материала в автоклаве
- Безворсовый

Артикул	Формат продукта	Система	Цвет	Длина рулона (м)	Размер листа Д × Ш (см)	Листов в рулоне	Рулонов в коробе					
90537	Комби-рулон в коробе	W1/W2/W3	Белый	114	38 × 31,5	300	1	●	●	●		●

Нетканые материалы для полировки

▼ Нетканые материалы Tork для полировки



197478

- Отличный выбор для полировки
- Мягкий и эластичный материал обладает полирующими свойствами
- Профессиональный результат без разводов

Артикул	Формат продукта	Система	Цвет	Длина рулона (м)	Размер листа Д × Ш (см)	Листов/упак.	Упаковок в коробе		
197478	Tork нетканый материал для полировки в салфетках	W4	Белый		42,8 × 35,5	125	5	●	●

³ Предыдущий артикул 90478

Микрофибра

Микрофибра представляет собой комбинированные микроволокна полиэстера и полиамида. Сплетенные вместе, они создают ткань, обладающую эффективными очищающими свойствами. Промежутки между комбинированными волокнами легко собирают грязь и пыль. При этом они достаточно мелкие и способны собрать микробы, вирусы и прочие микроорганизмы, в то время как большие круглые волокна обычных нетканых материалов просто «возят» их из стороны в сторону.



Tork многоцветные салфетки из микрофибры универсальные



183600

183601

183602

183603

- Можно стирать до 300 раз¹
- Удаляют с поверхности 99,9% микроорганизмов, в том числе *S. diff*²
- Можно использовать в сухом виде или с очищающими растворами, дезинфицирующими средствами и антисептиками
- Минимальное выпадение ворса

Артикул	Название	Цвет	Материал	Эффективность	Размер листа Д × Ш (см)	Листов в пачке	Пачек в кор.	Стирка
183600	Tork микрофибра многоцветного использования	Синий	Микрофибра	Удаляет микроорганизмы	30,5 × 30,5	6	8	●
183601	Tork микрофибра многоцветного использования	Желтый	Микрофибра	Удаляет микроорганизмы	30,5 × 30,5	6	8	●
183602	Tork микрофибра многоцветного использования	Зеленый	Микрофибра	Удаляет микроорганизмы	30,5 × 30,5	6	8	●
183603	Tork микрофибра многоцветного использования	Красный	Микрофибра	Удаляет микроорганизмы	30,5 × 30,5	6	8	●

Tork одноразовые салфетки из микрофибры универсальные



183700

- Удаляют с поверхности 99,99% микроорганизмов, в том числе *S. diff*
- Можно использовать в сухом виде или с очищающими растворами, дезинфицирующими средствами и антисептиками
- Минимальное выпадение ворса

Артикул	Название	Цвет	Материал	Эффективность	Размер листа Д × Ш (см)	Листов в пачке	Пачек в кор.
183700	Tork микрофибра одноразового использования	Белый с синим принтом	Микрофибра	Удаляет микроорганизмы	29,5 × 34	40	8

¹ При стирке в соответствии с рекомендациями CDC/NHS и с соблюдением указаний на этикетке.

² Используйте с дезинфицирующими средствами (не входят в комплект) в соответствии с указаниями и рекомендациями местных органов власти. См. инструкции производителя дезинфицирующего средства по использованию дезинфицирующего средства с салфетками из микрофибры. Методы представляют собой модифицированные версии стандартных отраслевых методов (EN16615, ASTM E-2362-16 и E-2967-15). Протестировано с *S. aureus*, *P. aeruginosa*, *E. hirae*, *C. albicans*, *C. difficile*. Для поверхностей общего назначения, не медицинских изделий (не стерилизует).

Продукция для декора стола

Дарит ощущение комфорта

Недостаточно просто оказать услугу на удовлетворительном уровне — важно создать ощущение комфорта, чтобы обеспечить положительные отзывы и увеличение потока клиентов. Мы точно знаем, что здесь важна любая деталь, и мы упрощаем для вас эту задачу.



Лучшее решение в любой ситуации

Системы диспенсерных салфеток для самообслуживания

Когда клиенты вытягивают салфетку из диспенсера, это должно быть легко, удобно и без усилий. А перезаправка, хранение и утилизация отходов не должны создавать сложностей для персонала.

Ассортимент продукции для декора стола


Приятное впечатление от накрытого стола — одна из многих важных составляющих, создающих атмосферу ресторана.



Подберите идеальные цвета к вашим блюдам

А вы знали, что цвет играет важную роль не только в том, что касается восприятия ресторана посетителями, но также в том, насколько покажется приятным блюдо на вкус и запах? Широкая палитра цветов для блюд дает вам возможность сделать каждое блюдо ярче и в конечном итоге улучшить впечатление гостей от посещения вашего заведения.

Чтобы создать для клиентов уникальную обеденную атмосферу, мы пригласили поработать с нами фуд-стилиста и повара Линду Лундгрэн, клиентами которой являются самые модные рестораны и международные предприятия пищевой промышленности, а также гастрономические журналы и издания. Линда наметила план работы по всем четырем недавним премиальным цветовым палитрам в серии Tork LinStyle™.




Воспользуйтесь цветовым колесом, основанном на ассортименте салфеток Tork LinStyle™, — пусть оно вдохновит вас смело выбирать цвета и раскрывать во всей полноте ароматы и сочетания каждого созданного вами блюда.

Естественный выбор

Салфетки Tork крафтовые разработаны с учетом требований к устойчивому развитию. Изготовлены из 100% вторсырья без применения отбеливающих средств и красителей. Вдобавок они биоразлагаемые, с возможностью переработки в компосте, а также имеют сертификаты FSC® и EU Ecolabel. Даже упаковка изготовлена из экологических материалов. Tork предлагает натуральные салфетки для предприятий общественного питания с самообслуживанием и ресторанов.

Забота об окружающей среде в вашем заведении



Система диспенсерных салфеток Tork Xpressnap®

Предназначены для условий самообслуживания с большим количеством посетителей, где под рукой всегда должны находиться салфетки. Tork Xpressnap® служит для быстрого и эффективного создания чувства комфорта у посетителей в условиях, когда гигиена и оперативное техническое обслуживание играют чрезвычайно важную роль. Полистовый отбор позволяет контролировать расход и снижать затраты.



Гарантированная экономия салфеток не менее чем на

25%¹



- Широкий ассортимент стильных, модных диспенсеров, отвечающих потребностям вашего предприятия
- Повышение уровня гигиены — ваши гости касаются только того листа, которым будут пользоваться
- Донесите свою идею с помощью салфеток, на которые нанесена индивидуальная печать
- Разместите рекламу своего бренда, предлагайте или извлекайте дополнительную прибыль с помощью окошек для рекламных сообщений AD-a-Glance®

Почерпните вдохновение, посетив сайт n4design.tork.ru

¹ По сравнению с традиционными диспенсерными салфетками, исключая систему Tork Xpressnap Fit™.



Настольный/для
линии раздачи
273002



Настольный
диспенсер
272611/272612/272613



Диспенсер для
линии раздачи
272511/272512/272513



Диспенсер большой
емкости
272211/272212/272213

Диспенсеры

Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Емкость, шт. (1-слойные 1/4 перезаправки)	Ad-a- Glance	Возможность крепления	Упаковок в коробе	FSC
273002	Tork Xpressnap® диспенсер настольный	Image	N4	Орех	Дерево	193 × 203 × 136	335			1	●
272611	Tork Xpressnap® диспенсер настольный	Signature	N4	Черный	Пластик	169 × 200 × 141	275	●		4	
272612	Tork Xpressnap® диспенсер настольный	Signature	N4	Красный	Пластик	169 × 200 × 141	275	●		4	
272613	Tork Xpressnap® диспенсер настольный	Signature	N4	Серый	Пластик	169 × 200 × 141	275	●		4	
272511	Tork Xpressnap® диспенсер для линии раздачи	Signature	N4	Черный	Пластик	145 × 191 × 307	550	●		1	
272512	Tork Xpressnap® диспенсер для линии раздачи	Signature	N4	Красный	Пластик	145 × 191 × 307	550	●		1	
272513	Tork Xpressnap® диспенсер для линии раздачи	Signature	N4	Серый	Пластик	145 × 191 × 307	550	●		1	
272211	Tork Xpressnap® диспенсер большой емкости	Signature	N4	Черный	Пластик	622 × 235 × 235	1 100	●	●	1	
272212	Tork Xpressnap® диспенсер большой емкости	Signature	N4	Красный	Пластик	622 × 235 × 235	1 100	●	●	1	
272213	Tork Xpressnap® диспенсер большой емкости	Signature	N4	Серый	Пластик	622 × 235 × 235	1 100	●	●	1	

Белый	Бордо	Черный	Лайм	Оранжевый	Крафтовый
15850/10840	18960	18961	18962	18963	12840

Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Качество	Цвет	Кол-во слоев	Сложение	Размер развернутого листа Д x Ш (см)	Шт./ пачка	Шт./ конт.	Шт./упак.	For Wiping	Recycled	FSC	TORK EASY HANDLING
15850	Tork Xpressnap® диспенсерные салфетки ультрамягкие	N4	Premium	Белый	2	1/2	21,3 × 16,5	200	1 000 (5 × 200)	8 000 (8 × 5 × 200)	●	●	●	●
18960	Tork Xpressnap® диспенсерные салфетки ультрамягкие	N4	Premium	Бордо	2	1/2	21,3 × 16,5	200	1 000 (5 × 200)	8 000 (8 × 5 × 200)	●	●	●	●
18961	Ультрамягкие диспенсерные салфетки Tork Xpressnap®	N4	Premium	Черный	2	1/2	21,3 × 16,5	200	1 000 (5 × 200)	8 000 (8 × 5 × 200)	●	●	●	●
18962	Tork Xpressnap® диспенсерные салфетки ультрамягкие	N4	Premium	Лайм	2	1/2	21,3 × 16,5	200	1 000 (5 × 200)	8 000 (8 × 5 × 200)	●	●	●	●
18963	Tork Xpressnap® диспенсерные салфетки ультрамягкие	N4	Premium	Оранжевый	2	1/2	21,3 × 16,5	200	1 000 (5 × 200)	8 000 (8 × 5 × 200)	●	●	●	●
12840	Tork Xpressnap® диспенсерные салфетки крафт	N4	Advanced	Крафтовый	1	1/4	21,3 × 33,0	225	1 125 (5 × 225)	9 000 (8 × 5 × 225)	●	●	●	●
10840	Tork Xpressnap® диспенсерные салфетки	N4	Universal	Белый	1	1/4	21,3 × 33,0	225	1 125 (5 × 225)	9 000 (8 × 5 × 225)	●	●	●	●

Tork традиционные диспенсеры для салфеток

N2/N1



271800



271600

- Можно размещать друг на друге — экономят место
- Гигиеничные и простые — проверенная надежность

Диспенсеры

Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер В x Ш x Г (мм)	Емкость, шт.	Ad-a-Glance	Возможность крепления	Упаковок в коробе
271800	Tork Fastfold диспенсер для салфеток настольный		N2	Aluminium	Пластик	131 x 101 x 147	90			4
271600	Tork Counterfold диспенсер для салфеток для линии раздачи		N1	Aluminium	Пластик	107 x 189 x 356	300			1



Сложение Fastfold
10933



Сложение Counterfold
10935

- Возможность нанесения логотипа

Расходные материалы

Артикул	Название	Система	Качество	Цвет	Кол-во слоев	Сложение	Размер развернутого листа Д x Ш (см)	Шт./пачка	Шт./конт.	Шт./упак.	For Wiping	Ecological	FSC	TORK EASY HANDLING
10933	Tork Fastfold диспенсерные салфетки	N2	Universal	Белый	1	Сложение Fastfold	30 x 24	300	300	10 800 (36 x 300)	●	●	●	●
10935	Tork Counterfold диспенсерные салфетки	N1	Universal	Белый	1	Сложение Counterfold	33 x 30	300	300	7 200 (24 x 300)	●	●	●	●

Tork Xpressnap Fit™

Будьте готовы даже к самым загруженным рабочим дням

Tork Xpressnap Fit™ — это наиболее компактная из всех наших систем диспенсерных салфеток, разработанная для сокращения времени и использованного места на столах в людных ресторанах.

Более редкие перезаправки и сокращение отходов благодаря полистовому отбору, что означает, что вы сможете посвятить больше времени своим гостям и работе заведения.



Возможность обслужить **ВДВОЕ** больше посетителей между перезаправками¹

Tork Xpressnap Fit™ система диспенсерных салфеток

N14



- Надежные и легкие в обслуживании диспенсеры экономят ваше время и защищают салфетки от грязи и пролитой жидкости
- Компактный дизайн обеспечивает больше свободного места на столе для гостей
- Экономия места для хранения запасов салфеток на **35%²**
- Сокращает интервал перезаправки на **46%¹**
- На **50%** меньше неиспользованных салфеток, отправляемых на выброс^{1,2}

Диспенсеры

Артикул	Название	Серия	Система	Цвет	Материал	Размер Д × Ш × В (мм)	Емкость, шт.	Ad-a-Glance	Возможность крепления	Упаковок в коробе
272900	Tork Xpressnap Fit™ диспенсер настольный	Signature	N14	Черный	Пластик	141 × 113 × 170	168	●		4
272901	Tork Xpressnap Fit™ диспенсер для линии раздачи	Signature	N14	Черный	Пластик	326 × 121 × 143	324	●		1
962900	Tork Xpressnap Fit™ диспенсер настольный. Стартовый набор включает 2 пачки арт. 15830 (белые салфетки)	Signature	N14	Черный	Пластик	141 × 113 × 170	168	●		1
962901	Tork Xpressnap Fit™ Counter диспенсер для линии раздачи. Стартовый набор включает 2 пачки арт. 15830 (белые салфетки)	Signature	N14	Черный	Пластик	326 × 121 × 143	324	●		1



- Благодаря уникальному сложению салфетка стандартного размера легко помещается в компактный диспенсер
- Благодаря специально разработанному методу складывания салфеток первую салфетку легко извлекать после перезаправки диспенсера
- Новое тиснение листочками — улучшает впечатления гостей и гарантирует легкую узнаваемость

Расходные материалы


Артикул	Название	Система	Качество	Цвет	Кол-во слоев	Размер развернутого листа Д × Ш (см)	Шт./пачка	Шт./упак.	Шт./кор.	For Wiping	Ecolabel	FSC	♿
15830	Tork Xpressnap Fit™ диспенсерные салфетки	N14	Advanced	Белый	2	21,3 × 16,5	120	720 (6 × 120)	4 320 (6 × 6 × 120)	●	●	●	●
12830	Tork Xpressnap Fit™ диспенсерные салфетки	N14	Advanced	Натуральный	2	21,3 × 16,5	120	720 (6 × 120)	4 320 (6 × 6 × 120)	●	●	●	●

¹ Двухслойная салфетка в настольном диспенсере по сравнению с Fastfold (диспенсер Tork: 271800, расходный материал Tork: 10933).

² Двухслойная салфетка в диспенсере для линии раздачи по сравнению с Counterfold (диспенсер Tork: 271600, расходный материал Tork: 10935).

Tork LinStyle™

Произведите впечатление на посетителей, дополнив сервировку салфетками Tork LinStyle™. Они отлично подходят для ресторанов, которые хотят подчеркнуть атмосферу роскоши, но для повышения уровня гигиены хотят уйти от тканевых салфеток. Салфетки Tork LinStyle™ имитируют тканевые салфетки, при этом гарантируя все преимущества одноразовых решений. Они на порядок мягче и объемнее, чем стандартные бумажные салфетки премиального класса, а также характеризуются лучшей впитываемостью. Широкая цветовая гамма и большой выбор форматов обеспечивают создание яркого впечатления от обеда — ваши посетители охотно вернутся к вам, чтобы вновь испытать эти эмоции за столиком.



Свойства текстильных салфеток, преимущества одноразовых



- Салфетки хватает на всю трапезу благодаря исключительной мягкости и прочности
- Экономия ценного времени благодаря предварительно сложенным салфеткам и конвертам для столовых приборов
- Салфетки разных цветов для любого повода и меню

Tork LinStyle™ салфетки для ужина, сложение 1/4



Короб Easy Handling: удобно открыть, легко нести, просто утилизировать

- Идеально подходят для ресторанов, которые хотят подчеркнуть атмосферу роскоши, но предпочитают гигиеничные одноразовые салфетки
- Фактура и ощущение первоклассного текстиля
- Исключительная мягкость
- Широкий ассортимент современных и классических цветов
- Возможность нанесения логотипа

Белый	Шампань	Кремовый	Коралловый	Горчичный	Оранжевый	Красный	Бургунди	Фисташковый
478711	478712	478713	478881	478859	478851	478854	478855	478876
Лазурный	Темно-зеленый	Темно-синий	Бисквит	Какао	Серый	Антрацит	Черный	
478880	478847	478856	478874	478727	478728	478882	478726	

Название	Качество	Кол-во слоев	Сложение	Размер развернутого листа Д x Ш (см)	Шт./упак.	Упак./кор.			
Tork LinStyle™ салфетки 39 x 39	Premium	1	1/4	39 x 39	50	12 x 50 (600)	●	●	●

Tork LinStyle™ конверты для столовых приборов



Короб Easy Handling: удобно открыть, легко нести, просто утилизировать

- Идеально подходят для ресторанов, которые хотят подчеркнуть атмосферу роскоши, но предпочитают гигиеничные одноразовые салфетки
- Фактура и ощущение первоклассного текстиля
- Исключительная мягкость
- Экономьте время — салфетки уже сложены для вас!
- Возможность нанесения логотипа

Белый	Кремовый	Шампань	Красный	Бургунди	Какао	Черный
509600	509601	509602	509604	509603	509605	509606

Название	Качество	Кол-во слоев	Сложение	Размер развернутого листа Д x Ш (см)	Шт./упак.	Упак./кор.			
Tork LinStyle™ конверты для столовых приборов	Premium	1	Конверт для столовых приборов	39 x 39	50	12 x 50 (600)	●	●	●

Салфетки для ужина, 2 слоя, сложение 1/4



- Высокое качество, исключительная впитываемость
- Идеальный размер для ужина
- Возможность нанесения логотипа



478746

477357

Название	Качество	Кол-во слоев	Сложение	Размер развернутого листа Д x Ш (см)	Шт./упак.	Упак./кор.				
Tork салфетки 39 x 39	Advanced	2	1/4	39 x 39	150	12 x 150 (1 800)	●	●	●	●

Салфетки для ужина, 2 слоя, сложение 1/8



- Высокое качество, исключительная впитываемость
- Идеальный размер для ужина
- Предварительно сложены — экономят время
- Возможность нанесения логотипа



477554

Название	Качество	Кол-во слоев	Сложение	Размер развернутого листа Д x Ш (см)	Шт./упак.	Упак./кор.				
Tork салфетки 39 x 39	Advanced	2	1/8	39 x 39	150	12 x 150 (1 800)	●	●	●	●

Салфетки обеденные, 1 и 3 слоя, сложение 1/4



Можно ставить в горизонтальном и в вертикальном положении благодаря конструкции упаковки

- Высокое качество, исключительная мягкость и впитываемость
- Отлично подходят для завтрака и обеда
- Возможность нанесения логотипа

Белый

477414

Белый

509300

Артикул	Название	Качество	Кол-во слоев	Сложение	Размер развернутого листа Д × Ш (см)	Шт./упак.	Упак./кор.	 For Wiping	 FSC	 Ecolabel	 Tork Easy Handling
477414	Tork салфетки 33 × 33	Advanced	3	1/4	33 × 33	150/10	10 × 150 (1 500)	●	●	●	●
509300	Tork салфетки 33 × 33	Universal	1	1/4	33 × 33	500/8	8 × 500 (4 000)	●	●	●	●

Салфетки обеденные, 2 слоя, сложение 1/4



Можно ставить в горизонтальном и в вертикальном положении благодаря конструкции упаковки

- Высокое качество, исключительная впитываемость
- Отлично подходят для обеда
- Широкий диапазон классических цветов и ярких современных тонов
- Возможность нанесения логотипа

Белый

477149

Бисквит

477202

Песочный

477206

Лайм

477840

Темно-синий

477215

Оранжевый

477843

Бордо

477213

Черный

477148

Серый

477205

Шоколад

477208

Красный

477210

Фуксия

477155

Шампань

477153

Желтый

477841

Темно-зеленый

477214

Название	Качество	Кол-во слоев	Сложение	Размер развернутого листа Д × Ш (см)	Шт./упак.	Упак./кор.	 For Wiping	 FSC	 Ecolabel	 Tork Easy Handling
Tork салфетки 33x 33	Advanced	2	1/4	33 × 33	200	10 × 200 (2 000)	●	●	●	●

Салфетки коктейльные, 2 слоя, сложение 1/4



477534

Можно ставить в горизонтальном и в вертикальном положении благодаря конструкции упаковки



477824



- Высокое качество, исключительная впитываемость
- Прекрасно подходят для баров и кафе или во время перекуса
- Широкий ассортимент современных и классических цветов
- Возможность нанесения логотипа

Белый	Темно-синий	Красный	Черный	Шоколад	Желтый	Темно-зеленый	Бордо
477534	477825	477826	477829	477834	477823	477827	477824

Название	Качество	Кол-во слоев	Сложение	Размер развернутого листа Д × Ш (см)	Шт./упак.	Упак./кор.				
Tork салфетки 24 × 24	Advanced	2	1/4	24 × 24	200	12 × 200 (2 400)	●	●	●	●



Конверт для столовых приборов с салфеткой



Бордо/кремовый
474329



Темно-синий/белый
474330



Черный/лайм
474339

- Столовые приборы можно вложить заранее
- Удобное вертикальное хранение в держателе или в корзине
- Хорошее решение для предприятий общественного питания, которым требуются быстрые и легкие решения: уличных ресторанов, гостиниц и кафе
- Качественные и стильные
- Возможность нанесения логотипа

Артикул	Название	Качество	Кол-во слоев	Материал конверта	Цвет конверта	Размер салфетки в конверте Д x Ш (см)	Шт./упак.	Упак./кор.	 For Wiping	 Ecolabel	 TORK EASY WIPECLEAN
474329	Торк конверт для столовых приборов бордо с кремовой салфеткой	Advanced	2	Бумага	Бордо/кремовый	39 x 23	100	5 x 100 (500)	●		
474330	Торк конверт для столовых приборов темно-синий/с белой салфеткой	Advanced	2	Бумага	Темно-синий/белый	39 x 23	100	5 x 100 (500)	●		
474339	Торк конверт для столовых приборов черный/с салфеткой цвета лайм	Advanced	2	Бумага	Черный/лайм	39 x 23	100	5 x 100 (500)	●		

Tork коастеры



Белый,
зубчатый край
474474



Белый
470246



Песочный
474455



Желтый
470244



Бордо
474469



Темно-синий
474468



- Предотвращают попадание капель на одежду и стол
- Придают изысканный вид напитку
- Короб с удобным отборочным устройством
- Широкая цветовая гамма
- Возможность нанесения логотипа

Артикул	Название	Качество	Кол-во слоев	Материал	Цвет	Диаметр (см)	Шт./упак.	Упак./кор.			
474474	Tork коастер белый, зубчатый край	Advanced	8	Бумажная продукция	Белый	9	250	12 × 250 (3 000)	●	●	●
470246	Tork коастер белый, круглый край	Advanced	8	Бумажная продукция	Белый	9	250	12 × 250 (3 000)	●	●	●
474455	Tork коастер песочный	Advanced	8	Бумажная продукция	Песочный	9	250	12 × 250 (3 000)	●	●	●
470244	Tork коастер желтый	Advanced	8	Бумажная продукция	Желтый	9	250	12 × 250 (3 000)	●	●	●
474469	Tork коастер бордо	Advanced	8	Бумажная продукция	Бордо	9	250	12 × 250 (3 000)	●	●	●
474468	Tork коастер темно-синий	Advanced	8	Бумажная продукция	Темно-синий	9	250	12 × 250 (3 000)	●	●	●

Печать вашего логотипа



Вы хотите, чтобы ваши гости запомнили ваше заведение и приятные моменты, проведенные с вами? Закажите салфетки и коастеры с вашим фирменным логотипом!

Это простой, экономичный и оригинальный способ усилить ваш имидж и лояльность клиентов. Мы предлагаем полный комплекс услуг — от разработки индивидуального графического дизайна до доставки готового заказа. Вам останется только предоставить ваш логотип и техническое задание и затем утвердить готовый макет.




75%

посетителей
обращают
внимание на
информацию
на салфетке,
а 70% — за-
поминают ее



- Широкий ассортимент продукции для печати
- Полный комплекс услуг — от макета до доставки



Tork салфетки под приборы (плейсматы)



- Простое удобное решение для красивой сервировки стола
- Повышение уровня гигиены за столом
- Из широкого ассортимента можно подобрать изделие под оформление ресторана
- Поставляются в твердой упаковке для удобства хранения
- Возможность нанесения логотипа

Артикул	Название	Качество	Кол-во слоев	Материал	Цвет	Размер развернутого листа Д × Ш (см)	Шт./упак.	Упак./кор.			
474564	Tork салфетка под приборы	Advanced	1	Бумага	Песочный	42 × 31	500	5 × 500 (2 500)			●
474559	Tork салфетка под приборы	Advanced	1	Бумага	Темно-зеленый	42 × 31	500	5 × 500 (2 500)			●
474542	Tork салфетка под приборы	Advanced	1	Бумага	Бордо	42 × 31	500	5 × 500 (2 500)			●
474562	Tork салфетка под приборы	Advanced	1	Бумага	Темно-синий	42 × 31	500	5 × 500 (2 500)			●
474555	Tork салфетка под приборы	Advanced	1	Бумага	Серый	42 × 31	500	5 × 500 (2 500)			●

Широкие возможности нанесения печати по индивидуальным требованиям

- Эффективный способ подчеркнуть индивидуальность вашего заведения и привлечь внимание гостей
- 75% клиентов обращают внимание на печать на салфетке¹
- 70% помнят, что там было написано¹

Оформите заказ на сайте customprint.tork.ru

Tork Xpressnap[®] диспенсерные салфетки

Цвет салфеток	N4 2 слоя 1/4 сложения (8 × 5 × 100)	N4 2 слоя 1/2 сложения (8 × 5 × 200)	N4 1 слой 1/4 сложения (8 × 5 × 225)
Белый	●	●	●
Крафтовый		●	●
Максимальное количество цветов печати			
	3	3	3
Минимальное количество салфеток в заказе			
	80 000	160 000	180 000

Tork традиционные диспенсерные салфетки

Цвет салфеток	N1 1 слой Сложение Counterfold (24 × 300)	N1 2 слоя Сложение Counterfold (24 × 125)	N2 1 слой Сложение Fastfold (36 × 300)
Белый	●	●	●
Крафтовый	●		
Максимальное количество цветов печати			
	3	3	2
Минимальное количество салфеток в заказе			
	57 600	24 000	86 400

¹ По результатам исследования рынка, проведенного Intermetra Business & Market research Group (2012 г.).

Tork LinStyle[™] салфетки для ужина, салфетки коктейльные и конверты для столовых приборов

Цвет салфеток	Салфетка для ужина (39 × 39) 1/4 сложения (14 × 50)	Салфетка для ужина (39 × 39) 1/8 сложения (14 × 50)	Салфетка коктейльная (24 × 24) 1/4 сложения (14 × 100)	Конверт для столовых приборов (14 × 50)
Белый	●	●	●	●
Шампань	●	●		●
Кремовый	●	●		●
Коралловый	●	●		
Горчичный	●	●		
Оранжевый	●	●		
Красный	●	●		●
Бордо	●	●		●
Фисташковый	●	●		
Лазурный	●	●		
Темно-зеленый	●	●		
Темно-синий	●	●		
Бисквит	●	●		
Какао	●	●		●
Серый	●	●		
Антрацит	●	●		
Черный	●	●	●	●
Максимальное количество цветов печати				
	5	5	3	5
Минимальное количество салфеток или конвертов для столовых приборов в заказе				
	5 600	5 600	8 400	5 600

Tork салфетки для ужина				
Цвет салфеток	3 слоя 1/4 сложения (12 × 100)	3 слоя 1/8 сложения (12 × 100)	2 слоя 1/4 сложения (12 × 150)	2 слоя 1/8 сложения (12 × 150)
Белый	●	●	●	●
Песочный	●	●	●	●
Шампань	●	●	●	●
Красный	●	●	●	●
Желтый	●	●	●	●
Бордо	●	●	●	●
Темно-синий	●	●	●	●
Темно-зеленый	●	●	●	●
Черный	●	●	●	●
Максимальное количество цветов печати				
	5	5	5	5
Минимальное количество салфеток в заказе				
	9 600	9 600	10 800	10 800

Tork обеденные салфетки								
Цвет салфеток	3 слоя 1/4 сложения (10 × 150)	3 слоя 1/8 сложения (10 × 150)	2 слоя 1/4 сложения (10 × 200)	2 слоя 1/8 сложения (10 × 200)	1 слой 1/4 сложения (8 × 400)	1 слой 1/4 сложения (10 × 500)	1 слой 1/8 сложения (8 × 400)	1 слой 1/4 сложения (40 × 100)
Белый	●	●	●	●	●	●	●	●
Крафтовый ¹			●	●				
Песочный	●	●	●	●				
Шампань	●	●	●	●				
Красный	●	●	●	●				
Желтый	●	●	●	●				
Бордо	●	●	●	●				
Темно-синий	●	●	●	●				
Темно-зеленый	●	●	●	●				
Черный	●	●	●	●				
Максимальное количество цветов печати								
	5	5	5	5	5	5	5	5
Минимальное количество салфеток в заказе								
	18 000	18 000	24 000	24 000	38 400	40 000	38 400	32 000

¹ Доступно только с 4-цветной печатью.

Tork салфетки коктейльные			
Цвет салфеток	3 слоя 1/4 сложения (12 × 200)	2 слоя 1/4 сложения (8 × 200)	1 слой 1/4 сложения (20 × 200)
Белый	●	●	●
Песочный		●	
Шампань		●	
Красный		●	
Желтый		●	
Бордо		●	
Темно-синий		●	
Темно-зеленый		●	
Черный		●	
Максимальное количество цветов печати			
	3	3	3
Минимальное количество салфеток в заказе			
	28 800	16 000	48 000





Торк коастеры		
Цвет коастера	Коастер (12 x 250)	Коастер, зубчатый край (12 x 250)
Белый	●	●
Песочный	●	
Желтый	●	
Бордо ¹	●	
Черный ¹	●	
Максимальное количество цветов печати		
	3	3
Минимальное количество коастеров в заказе		
	15 000	15 000

¹ Невозможно распечатать в золотом и серебряном цветах.

Торк салфетки под столовые приборы (плейсматы)	
Салфетка под столовые приборы (5 x 500)	●
Минимальное количество подложек в заказе	
	15 000

Торк конверты для столовых приборов с салфеткой ²	
Цвет салфеток	2 слоя (1 x 500)
Белый	●
Кремовый	●
Шампань	●
Красный	●
Желтый	●
Бургунди	●
Темно-синий	●
Черный	●
Терракотовый	●
Лайм	●
Шоколадный	●
Оранжевый	●
Фуксия	●
Серый	●
Песочный	●
Бирюзовый	●
Минимальное количество конвертов для столовых приборов в заказе	
	10 000

² Цвет салфетки может отличаться от стандартных цветных салфеток Торк. Логотип наносится только на конверт, однотонная салфетка внутри не брендирована.

ESSITY

Подразделение профессионального ассортимента

www.tork.kz



Январь 2023 г., Essity AB. Фотографии: Essity