

Neutralne węglowo dozowniki Tork certyfikowane przez

Emisję ograniczono dzięki użyciu certyfikowanych odnawialnych źródeł energii elektrycznej i zrekompensowano projektami klimatycznymi



ClimatePartner
certified product
climate-id.com/9VIUDN



Think ahead.

Przejdźcie z Tork C-fold (ręczników w składce C) na Tork PeakServe® pomoże ograniczyć ilość odpadów o **28%¹**



552500
Tork PeakServe dozownik
do niekończących się
ręczników do rąk, biały



552508
Tork PeakServe dozownik
do niekończących się ręczników
do rąk, czarny



552550
Tork PeakServe mini
dozownik do niekończących
się ręczników do rąk, biały



552558
Tork PeakServe mini
dozownik do niekończących
się ręczników do rąk, czarny

Dozowniki PeakServe H5

Przejdźcie z Tork C-fold (ręczników w składce C) na Tork Xpress Multifold pomoże ograniczyć ilość odpadów o

15%⁶



460004
Tork Xpress® dozownik do
ręczników Multifold
(w składce wielopanelowej),
stal nierdzewna



460005
Tork Xpress® nablatowy
dozownik do ręczników Multifold
(w składce wielopanelowej)

Dozownik Xpress Multifold H2 (tylko linia Image Design)

System dozowania po jednym odcinku Tork Reflex® ogranicza zużycie nawet o **37%²**



473190
Tork Reflex® dozownik
do ręczników centralnie
dozowanych, biały



473177
Tork Reflex® dozownik mini
do ręczników centralnie
dozowanych, biały



473180
Tork Reflex® dozownik do
ręczników centralnie
dozowanych, turkusowo-biały



473167
Tork Reflex® dozownik mini
do ręczników centralnie
dozowanych, turkusowy

Dozowniki Reflex M3 i M4

Tork SmartOne® ogranicza zużycie papieru toaletowego nawet o **40%³**



681000
Tork SmartOne®
mini dozownik do
papieru toaletowego
w roli, biały



680000
Tork SmartOne® dozownik
do papieru toaletowego
w roli, biały



682000
Tork SmartOne® mini podwójny
dozownik do papieru toaletowego
w roli, biały



681008
Tork SmartOne® mini
dozownik do papieru
toaletowego w roli, czarny



680008
Tork SmartOne®
dozownik do papieru
toaletowego w roli, czarny



682008
Tork SmartOne® mini podwójny
dozownik do papieru toaletowego
w roli, czarny

Dozowniki SmartOne T8 i T9

Tork papier toaletowy
Mid-size bez gilzy
ogranicza ilość opakowań

77%⁴



558040
Tork dozownik do papieru
toaletowego Mid-size bez gilzy,
biały



558048
Tork dozownik do papieru toaletowego
Mid-size bez gilzy, czarny

Dozowniki do papieru toaletowego Mid-size bez gilzy T7

Systemy mydła w pianie Tork
pomagają ograniczyć zużycie
nawet o **50%⁵**



460010
Tork dozownik
do mydła
i preparatów
do dezynfekcji,
stal nierdzewna



561500
Tork dozownik do mydła
i preparatów do
dezynfekcji, biały



561508
Tork dozownik do
mydła i preparatów
do dezynfekcji, czarny

Dozowniki do mydła i preparatów do dezynfekcji S4

Samozasysająca butelka pozwala zmniejszyć ilość odpadów o **70%⁷**



560101
Tork dozownik
do mydła w płynie
z ramieniem dozującym,
biały



560109
Tork dozownik
do mydła w płynie
z ramieniem
dozującym



560000
Tork dozownik
do mydła w płynie
i sprayu, biały



560008
Tork dozownik
do mydła w płynie
i sprayu, czarny



561000
Tork mini dozownik
do mydła w płynie,
biały



561008
Tork mini dozownik
do mydła w płynie, czarny

Dozowniki do mydła w płynie S1 i S2

- 1 Porównując średnią dla Tork 471114 i 290265 z Tork 100589 w oparciu o wagę. Badanie wewnętrzne.
- 2 Tork Reflex w porównaniu do tradycyjnej centralnie dozowanej rolki. Dane z prowadzonego przez 4 tygodnie badania wewnętrznego.
- 3 Dozowniki Tork SmartOne® Twin Mini w porównaniu do tradycyjnych dozowników maxi Jumbo. Badanie wewnętrzne z udziałem 7729 użytkowników w Europie. Redukcja liczona w metrach kwadratowych zużytych podczas wizyty.
- 4 Claim ważny tylko dla Europy. Zastrzeżenia: W porównaniu do wagi opakowania Tork papieru toaletowego w rolce konwencjonalnej, który zawiera gilzy i dwie warstwy opakowania plastikowego.
- 5 Badanie Essity: Porównano Tork mydło w pianie z Tork mydłem w płynie w dozowniku Elevation.
- 6 Porównując średnią dla Tork 471114 i 290265 z Tork 120289 i 471117 w oparciu o wagę. Badanie wewnętrzne.
- 7 W oparciu o badanie Essity.