

# Igiene migliore per prestazioni aziendali migliori





Think ahead.

## L'igiene non è solo un fattore essenziale, ma è anche un mezzo per migliorare le prestazioni aziendali

Tork consente di ridefinire l'intera esperienza, aumentare la soddisfazione sul posto di lavoro, rendere più efficiente l'attività di pulizia e reinventare modi per diventare più sostenibili. Noi ci impegniamo per offrire a tutti le stesse opportunità di accesso a soluzioni per l'igiene sostenibili.

Il marchio Tork offre prodotti e servizi per l'igiene professionale a clienti di tutto il mondo, tra cui ristoranti, strutture sanitarie, uffici, scuole e industrie. Il nostro assortimento di prodotti comprende dispenser, asciugamani di carta, carta igienica, saponi, disinfettanti, tovaglioli, panni, ma anche soluzioni software per una gestione delle pulizie basata sui dati.



## Facile identificazione dei prodotti che ti servono

I nostri sistemi Tork sono contraddistinti da codici che consentono di abbinare facilmente i dispenser alle rispettive ricariche. La classificazione, consistente in una lettera (consulta la legenda sottostante) e un numero, è riportata in modo chiaro sulle confezioni Tork e in questo catalogo.

- A = Air Fresheners**  
(Deodoranti per ambienti)
- B = Bins and Bin Liners**  
(Cestini e sacchetti per rifiuti)
- F = Facial Tissue (veline per il viso)**
- H = Hand Towels (asciugamani)**
- M = Centerfeed**  
(rotoli ad estrazione centrale)
- N = Napkins (tovaglioli)**
- S = Soap and Sanitisers**  
(Saponi e disinfettanti)
- T = Toilet Paper (carta igienica)**
- V = Seat Covers (coprisedili igienici)**
- W = Wipers (panni e bobine)**

Le nostre ricariche Tork sono disponibili in tre livelli di qualità.

### Premium

I nostri asciugamani di alta qualità, caratterizzati da un'eccezionale morbidezza e da un rapido assorbimento. Oltre che per l'aspetto e la maggiore piacevolezza al tatto, questi prodotti si distinguono in termini di stile ed eccellenti prestazioni.

### Advanced

Ottimo compromesso tra costo e prestazioni. Questi prodotti ad alta resa sono morbidi, affidabili ed esteticamente raffinati.

### Universal

Con un buon rapporto qualità-prezzo e una manutenzione ridotta soddisfano le esigenze di base dei clienti.

Osserva i simboli presenti nel catalogo per scoprire quali sistemi di erogazione si adattano meglio ai livelli di capacità delle diverse aree bagno.

### Affluenza medio-bassa



### Affluenza elevata



### Affluenza alta e concentrata<sup>1</sup>



<sup>1</sup> L'espressione "picchi di affluenza" include anche l'afflusso degli ospiti in brevi lassi di tempo.

# Caratteristiche e certificazioni dei prodotti

## Contrassegni di identificazione Tork presenti nel catalogo



### Tork Vision Pulizia

Questi dispenser sono compatibili con la nostra soluzione per la gestione delle pulizie basata sui dati, che consente agli addetti di lavorare in modo più nuovo e intelligente.



### L'indicatore di fine rotolo Tork

L'indicatore di esaurimento Tork fa in modo che il contenuto dei dispenser non si esaurisca nel momento meno opportuno.



### Tork Easy Handling®

Questo sistema di packaging prevede soluzioni ergonomicamente progettate per facilitare il trasporto, l'apertura e lo smaltimento degli imballaggi semplificando il lavoro quotidiano.



For Wiping

### Idoneità al contatto alimentare

I prodotti con questo simbolo sono approvati per il contatto alimentare temporaneo.



QuickDry

### QuickDry™

È la nostra carta più resistente e assorbente, per un'asciugatura più efficace con meno sprechi.

## Certificazioni di terzi segnalate nel catalogo



### EU Ecolabel (EU Flower)

EU Ecolabel è il sistema di etichettatura dell'Unione Europea che certifica i prodotti conformi ai più rigorosi standard ambientali.

[www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)



### HACCP International

HACCP International è un famoso ente specializzato in certificazioni di sicurezza per attrezzature, prodotti e servizi in uso nell'industria alimentare.

[haccp-international.com](http://haccp-international.com)



### Forest Stewardship Council® (FSC®)

La certificazione FSC garantisce la provenienza dei prodotti da foreste gestite responsabilmente che apportano benefici economici, sociali e ambientali.

[www.fsc.org](http://www.fsc.org)



### OK Biobased

La certificazione OK Biobased funge da garanzia indipendente della rinnovabilità delle materie prime e dei prodotti.

[www.tuv.at](http://www.tuv.at)



### Nordic Swan

Il Nordic Swan è un sistema volontario di accreditamento ai sensi del quale gli aspiranti membri accettano di attenersi al set di criteri definiti dal marchio di sostenibilità Nordic Ecolabel, tra cui figurano parametri ambientali, qualitativi e sanitari.



### Carbon neutral

Neutralità climatica certificata da ClimatePartner.<sup>1</sup>

[www.climatepartner.com](http://www.climatepartner.com)



### Facilità di utilizzo

Molti sistemi per l'igiene Tork hanno ottenuto la certificazione dall'Associazione svedese per la lotta ai reumatismi (Swedish Rheumatism Association, SRA) e si sono dimostrati facili da utilizzare anche da bambini, anziani e persone con una funzionalità limitata delle mani.



### Settore aeronautico

I nostri panni di fascia più alta, certificati secondo gli standard di produzione AMS (Aerospace Material Standard) 3819C, rispondono ai requisiti di alta qualità richiesti dall'industria aeronautica.



### Basso impatto allergenico

Prodotto adattato alle esigenze di chi soffre di allergie, certificato dalla Fondazione del Centro di ricerca europeo sulle allergie (European Centre for Allergy Research Foundation).

<sup>1</sup> Una linea di dispenser è certificata come carbon neutral da ClimatePartner. Le emissioni di carbonio sono state ridotte utilizzando energia elettrica rinnovabile certificata e compensate con progetti climatici.

# Indice

<b>Area bagno</b>	<b>5</b>
Asciugamani	10-19
Deodoranti per ambienti	20-22
Saponi e disinfettanti	23-32
Puliscisedile igienico	33
Carta igienica	34-42
Coprisedile igienico	42-43
Veline per il viso/Gancio appendiabiti	43
Cestini e sacchetti per rifiuti	44
Prodotti per il settore sanitario	45
<b>Pulizia professionale</b>	<b>46</b>
Estrazione centrale ad erogazione singola (Tork Reflex®)	48-49
Estrazione centrale ad erogazione libera	50-51
Rotoli tradizionali/Rotoli da cucina	52
Dispenser Performance e accessori	53
Ricariche di carta per asciugatura	54-55
Tork sistema per postazioni lavaggio	56
Panni in TNT (tessuto non tessuto) e panni per la pulizia specializzati (Tork exelCLEAN®)	58-61
Panni umidificati	62
Panni per lucidatura/Panni per il settore alimentare	64-67
Microfibre	68-69
<b>Articoli per la tavola</b>	<b>70</b>
Tovaglioli per dispenser	72-75
Tovaglioli Tork LinStyle®	76-79
Tovaglioli Goffrati/Portaposate texturizzati	80
Tovaglioli Dinner	81-82
Tovaglioli Lunch	83-86
Tovaglioli Cocktail	87
Portaposate/Arredo tavola	88-90
Stampa personalizzata	91-93



# Area bagno

## Aree bagno all'altezza delle aspettative

Che tu voglia fare una buona impressione, mostrare attenzione per i tuoi ospiti, mantenere buoni standard igienici o tenere sotto controllo i costi, abbiamo sicuramente qualcosa che fa al caso tuo.



## Fai in modo che le tue aree bagno offrano un'esperienza memorabile

Le soluzioni Tork offrono più igiene e aumentano l'efficienza. Ogni attività ha esigenze diverse per quanto riguarda le aree bagno. Noi possiamo aiutarti a trovare la combinazione di prodotti per l'igiene economicamente più vantaggiosa nonché perfetta per ogni tuo cliente.



Molti dei nostri dispenser per le aree bagno sono predisposti per l'utilizzo di Tork Vision Pulizia, come indicato nelle tabelle.



## I prodotti Tork per le aree bagno

Colpire nel segno, prendendosi al contempo cura di clienti e colleghi è facile grazie alla nostra linea di prodotti di alta qualità per l'area bagno. Le nostre sperimentate e rodate combinazioni di prodotti ti permetteranno di scegliere facilmente.

### Asciugamani Tork

Dover uscire da un'area bagno senza potersi asciugare le mani lascia un cattivo ricordo. Fai in modo che colleghi e clienti possano tornare al lavoro con le mani pulite e asciutte, offrendo loro gli asciugamani di carta più adatti.

**Asciugarsi le mani con gli asciugamani di carta Tork aiuta a ridurre la diffusione dei batteri.<sup>1</sup>** I dispenser intelligenti permettono a ogni utente di usufruire di asciugamani intonsi e puliti.



### Deodoranti per ambienti Tork

Mantenere sempre fresche le aree bagno è semplice. I deodoranti per ambienti Tork sono progettati per offrire un'esperienza gradevole nelle aree bagno. Il deodorante a rilascio continuo Tork Constant, in particolare, facilita le operazioni di ricarica, rendendo più efficiente l'attività di pulizia.



### Saponi e disinfettanti Tork

Soddisfa le tue esigenze di igiene delle mani con una vasta gamma di ricariche di qualità da dispenser flessibili e pluripremiati, senza compromettere la sostenibilità. Abbinali con gli altri prodotti Tork, leader del mercato, per promuovere una buona igiene delle mani.



### Carta igienica Tork

Sorprendi gli ospiti delle tue aree bagno con un'accoglienza straordinaria in uno dei luoghi più trascurati. Sia che la tua priorità sia il lusso, la facilità di manutenzione o la convenienza, potrai scegliere tra varie qualità di carta igienica in rotolo con la certezza di trovare quella che soddisfa meglio le tue esigenze.



<sup>1</sup> Dopo il lavaggio con acqua e sapone rispetto al solo lavaggio senza asciugatura; dati basati sullo standard EN 1499 modificato, test con E. Coli con utilizzo della ricariche di sapone delicato Tork (Codice 420501) e Tork PeakServe® (Codice 100589).

## Linee di design innovative

### Tork Image™ Design

Stupisci i tuoi ospiti con aree bagno di alta classe. Il raffinato acciaio inox con rivestimento a prova di impronte rimane pulito, facendo sempre bella mostra di sé.



### Tork Elevation®

Una gamma completa di funzionali dispenser dalle linee pulite con un look moderno, disponibili nei colori bianco o nero.



## Prodotti Tork Natural per l'area bagno

Una nuova gamma di asciugamani e ricariche di carta igienica consentirà alla tua azienda di mostrare più facilmente il proprio impegno per la sostenibilità nelle aree bagno.



# L'83%

degli impiegati e degli ospiti dei ristoranti concorda sul fatto che offrire asciugamani di carta con colorazione naturale, realizzati al 100% con materiali riciclati, sia un ottimo modo per dimostrare il proprio impegno verso l'ambiente.<sup>1</sup>

## Migliora le tue prestazioni di sostenibilità



Codice 290099

Codice 130299

Codice 120377

Codice 472640



Carta realizzata al 100% con fibre riciclate



Tra il 30% e il 50% delle fibre usate per i prodotti tissue proviene da scatole di cartone riciclate



La colorazione marrone chiaro della carta è dovuta all'uso di materiali riciclati e all'assenza totale di coloranti aggiunti



Tutti gli asciugamani Tork Natural possono essere usati nell'ambito del servizio di riciclo Tork PaperCircle®

<sup>1</sup> Ricerca condotta nel Regno Unito, in Germania e in Francia tra impiegati e ospiti dei ristoranti ad aprile 2022.

## Ottimizza l'igiene, riducendo al minimo l'impatto ambientale



### Dispenser Tork carbon neutral

Da maggio 2023 proponiamo in Europa (Francia esclusa) una gamma di 27 dispenser Tork certificati carbon neutral<sup>1</sup>. Le emissioni di carbonio per questi dispenser sono state ridotte e compensate nell'ambito dell'intero ciclo di vita dei prodotti<sup>2</sup>, dalle materie prime fino al termine della loro vita utile.

### Compensazione significativa delle emissioni di carbonio

Per quanto riguarda la compensazione, Tork collabora con ClimatePartner, un'organizzazione facente parte dell'International Carbon & Offset Alliance. Le emissioni di carbonio vengono compensate con progetti certificati e sottoposti a regolare monitoraggio, dalla fornitura di acqua potabile pulita in Cambogia alla protezione delle foreste dell'Indonesia, senza dimenticare gli investimenti in fornelli a risparmio energetico in India abbinati al recupero delle plastiche<sup>3</sup> lungo le spiagge.



ClimatePartner  
certified product  
[climate-id.com/9VIUDN](https://climate-id.com/9VIUDN)



CO<sub>2</sub>  
measure  
reduce  
contribute



<sup>1</sup> Riduzioni rese possibili con l'impiego di energia elettrica rinnovabile certificata e compensate con progetti climatici.

<sup>2</sup> Ricariche escluse.

<sup>3</sup> Attività non inclusa nella compensazione delle emissioni di carbonio.

# Tork PeakServe Dispenser per asciugamani a erogazione continua (H5)

L'esperienza nell'area bagno è importante, dato che il mondo non ha mai prestato così tanta attenzione ad igiene e pulizia come adesso. Il sistema Tork PeakServe® per asciugamani a erogazione continua™ offre la più alta capacità<sup>1</sup> sul mercato con il 250% di asciugamani<sup>2</sup> in più. Inoltre, l'erogazione singola porta a minori esaurimenti della carta e a un numero maggiore di persone servite tra una ricarica e l'altra. Dato che le persone toccano solo l'asciugamano che utilizzano, avrai sempre una soluzione igienica per l'asciugatura delle mani che ti aiuterà ad assicurare i nuovi standard igienici.



**250%**  
di asciugamani  
in più e meno  
ricariche per  
un traffico più  
scorrevole nelle  
aree bagno<sup>2</sup>

- Gli asciugamani Tork PeakServe® a erogazione continua™ sono ideali per le aree bagno ad affluenza alta e concentrata
- L'erogazione rapida consente agli ospiti di servirsi in meno di 3 secondi: code ridotte di 4 volte nelle aree bagno
- Libera spazio in magazzino e sui carrelli con ricariche compresse del 50%<sup>3</sup>
- Aumento fino al 40% della capacità dei sistemi da incasso con gli adattatori Tork PeakServe® per dispenser da incasso<sup>4</sup>
- Il passaggio dai sistemi Tork a piegatura a C a Tork PeakServe® contribuirà a ridurre gli sprechi del 28%<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Rispetto agli asciugamani a rotolo della concorrenza più lunghi in Europa.

<sup>2</sup> Rispetto alle ricariche Tork H2 Universal 150299 e al dispenser 552000.

<sup>3</sup> Rispetto alle ricariche Tork H2 Universal 150299.

<sup>4</sup> Rispetto all'utilizzo di asciugamani piegati Tork Advanced 1 velo in dispenser ad incasso).

<sup>5</sup> Confronto tra i valori medi per Tork 471114 e 290265 con Tork 100589 con riferimento al peso.

## Tork PeakServe® Asciugamani a erogazione continua™

 **Sistema: H5**



- La capacità massima di 2.100 asciugamani per dispenser assicura una disponibilità costante di asciugamani
- Asciugamani erogati in meno di 3 secondi
- La possibilità di ricarica durante l'uso consente il rifornimento dei dispenser nel momento più opportuno
- L'erogazione singola e senza intoppi permette di ridurre i consumi e fa in modo che tutti abbiano accesso all'igiene delle mani grazie alla facilità di utilizzo certificata<sup>1</sup>
- 3 formati di dispenser consentono di servire con un'unica ricarica aree bagno con afflussi, configurazione e dimensioni differenti
- Dispenser carbon neutral H5 disponibili nella linea Elevation, prodotti con energia elettrica rinnovabile certificata e compensati con progetti climatici

### Tork PeakServe® Dispenser Asciugamani a erogazione continua™

**Sistema: H5**

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo			
552500	Standard	Elevation	Bianco	ABS	731x370x101	1	●	●	●
552508	Standard	Elevation	Nero	ABS	731x370x101	1	●	●	●
552550	Mini	Elevation	Bianco	ABS	491x367x101	1	●	●	●
552558	Mini	Elevation	Nero	ABS	491x367x101	1	●	●	●
552512	Grande	Adattatore per dispenser da incasso	Bianco	ABS	519x365x96	1	●		
552511	Piccolo	Adattatore per dispenser da incasso	Bianco	ABS	450x365x96	1	●		
205627	Barra inferiore di montaggio	Per dispenser da incasso	Nero	ABS	328x87x72	1			
205629	Distanziatore	Accessorio	Nero	Plastica	265x32x14	1			



- Doppia quantità di asciugamani trasportati e immagazzinati grazie alle risme compresse del 50%

### Tork PeakServe® Asciugamani

**Sistema: H5**

Codice	Qualità e funzionalità	Colore	Veli	Lati/Piegatura	Dimensioni Larg.xProf. (cm)	Pezzi/Risma = Pezzi/Collo	Pack-aging					
100589	Advanced 	Bianco	1	Continua	22,5x20,1	270x12 =3.240	Carry Pack	●	●	●	●	●
100585	Universal	Bianco	1	Continua	22,5x20,1	410x12 =4.920	Carry Pack		●	●	●	●

<sup>1</sup> Facilità di utilizzo certificata per i sistemi H5 standard e i dispenser H5 Mini.

## Tork Matic Sistema asciugamani a rotolo (H1)

Progettato per garantire facilità di manutenzione e ricarica, il sistema di erogazione Tork Matic® è intuitivo e facile da usare sia da parte del personale che dei visitatori. Ideale per le aree bagno ad affluenza media, è disponibile in versione manuale o con sensore e in tre design accattivanti, a seconda che si voglia offrire una soluzione per l'igiene delle mani senza contatto, impressionare gli ospiti oppure garantire un buon servizio a un costo contenuto.



**Sistema ad alta capacità =  
fino a**

**1.400  
asciugamani**

- Controllo dei consumi
- Disponibile nei modelli Tork Matic® manuale e con sensore Automatico
- Lunghezza strappi personalizzabile nel modello con sensore Automatico
- Protezione della carta nel dispenser con sensore Automatico per un'igiene ottimale
- Ricca offerta di dispenser e ricariche per combinazioni adatte a ogni esigenza

**Dimostra il tuo impegno per la sostenibilità con gli asciugamani Tork Natural. La stessa qualità di sempre, ma con un nuovo colore.**



## Tork Matic® Asciugamani a rotolo

 **Sistema: H1**

- Capacità elevata, ideale per aree bagno ad alta affluenza
- Costi e consumi ridotti grazie all'erogazione singola
- L'erogazione di un asciugamano alla volta aiuta a minimizzare la contaminazione incrociata<sup>1</sup>
- Dispenser automatico con sensore aggiornato, con funzionalità migliorata e maggiore durata della batteria per un'erogazione affidabile
- Il dispenser automatico protegge l'asciugamano fino all'utilizzo, riducendo ulteriormente la potenziale contaminazione
- 99,9% senza inceppamenti<sup>2</sup>



Tork Matic® Dispenser per asciugamani a rotolo								Sistema: H1	
Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo			
<b>551100</b>	Automatico	Elevation	Bianco	ABS	368x331x206	1	●	●	
<b>551108</b>	Automatico	Elevation	Nero	ABS	368x331x206	1	●	●	
<b>551000</b>	Manuale	Elevation	Bianco	ABS	372x337x203	1	●	●	
<b>551008</b>	Manuale	Elevation	Nero	ABS	372x337x203	1	●	●	
<b>460001</b>	Automatico	Image Design	Metallo/Nero	Acciaio inox/ABS	373x345x204	1	●	●	
<b>205508</b>	Adattatore di corrente per modelli H1 con sensore	«Elevation»/ «Image Design» Accessory	Nero	Ottone/Plastica	56x180x110	1			
<b>205524</b>	Adattatore DC per Dispenser H1 automatico con sensore 4.5V	«Elevation»/ «Image Design» Accessory	Nero	Ottone/Plastica	124x98x35	1			
<b>205525</b>	Adattatore AC/DC per Dispenser Automatico con sensore	Elevation Accessory	Nero	Ottone/Plastica	239x33x33	1			

<sup>1</sup> Usato con le ricariche Tork 290016, 290059 e 290067. Test sulle dichiarazioni di Tork Matic 20220208-001.

<sup>2</sup> Quando usato con le ricariche Tork 290016, 290059 e 290067.

## Ricariche H1



- Carta bianca di qualità Premium e Advanced con una goffatura a foglie colorate per un'impressione migliore
- Qualità Advanced Natural per mostrare ai tuoi ospiti la tua attenzione all'ambiente
- Carta blu di qualità Advanced certificata per il contatto con gli alimenti, facilmente identificabile negli ambienti di trasformazione alimentare
- Rotoli extra lunghi di qualità Universal per un risparmio garantito
- Il passaggio dai sistemi Tork a piegatura a C a Tork Matic® contribuirà a ridurre gli sprechi del 23%<sup>1</sup>

### Tork Matic®Asciugamani a rotolo

Sistema: H1

Codice	Qualità e funzionalità	Colore	Veli	Larghezza (cm)	Lunghezza rotolo (m) N. strappi	N. strappi per dispenser: A 551100 e 551108 B 551000 e 551008 C 460001	Rotoli/Collo	Pack-aging	QuickDry	For Wiping	Recycled	FSC	TORK SAFE HANDLING
290016	Premium, Morbida	Bianco	2	21	100	A 222-285-400-500 B 408 C 222-285-333-400	6	Cartone	●	●	●	●	●
290067	Advanced, Morbida	Bianco	2	21	150	A 333-428-600-750 B 612 C 333-428-500-600	6	Cartone		●	●	●	●
290099	Advanced, Morbida	Naturale	2	21	150	A 333-428-600-750 B 612 C 333-428-500-600	6	Cartone		●	●	●	●
<b>Novità</b> 120067 <sup>2</sup>	Advanced	Bianco	2	21	250	A 333-428-600-750 B 612 C 333-428-500-600	6	Cartone		●	●	●	●
290068	Advanced	Blu	2	21	150	A 333-428-600-750 B 612 C 333-428-500-600	6	Cartone		●	●	●	●
290076	Advanced	Verde	2	21	150	A 333-428-600-750 B 612 C 333-428-500-600	6	Cartone		●	●	Blue Angel	●
290059	Universal XL	Bianco	1	21	280	A 622-800-1120-1400 B 1143 C 622-800-933-1120	6	Cartone		●	●	●	●

<sup>1</sup> Confronto tra i valori medi per Tork 471114 e 290265 con Tork 290067 con riferimento al peso.

<sup>2</sup> Disponibile da Aprile.



# Tork Xpress Sistema per asciugamani intercalati (H2)

Servi più persone. Si esaurisce meno.

Il nostro miglior dispenser di asciugamani intercalati della gamma è disponibile in due formati da parete nonché nella versione da banco, per assicurare al contempo comfort e igiene. È ideale per le aree bagno ad affluenza medio-bassa. Scegli tra le tre accattivanti versioni disponibili: bianco o nero lucido, oppure con finiture in acciaio. Dedica meno tempo alla manutenzione dell'area bagno. La pulizia richiede tempo che potrebbe essere speso meglio, soprattutto quando si tratta di gestire la pulizia dei sistemi igienici. È utile avere una soluzione di alta qualità che sia facile da utilizzare e da gestire.



**71%**  
degli addetti alle pulizie desidera che i dispenser siano più facili da ricaricare<sup>1</sup>

**Tork Xpress®  
Dispenser per  
asciugamani e  
ricariche compresse**

**Contiene di più. Si esaurisce meno.** I dispenser per asciugamani intercalati Tork Xpress® sono intuitivi e facili da usare. I dispenser salvaspazio ora possono contenere ricariche compresse.<sup>2</sup> Sono gli stessi asciugamani di alta qualità, ma compressi del 50%.<sup>3</sup>

- L'erogazione singola aiuta a ridurre al minimo le contaminazioni crociate
- Igiene garantita, in quanto si tocca solo l'asciugamano che si utilizza
- Dispenser carbon neutral H2 disponibili nella linea Image™, con emissioni ridotte grazie all'impiego di energia elettrica rinnovabile certificata e compensate con progetti climatici

<sup>1</sup> Studio di rilevazione dei problemi condotto negli Stati Uniti, Regno Unito, Messico e Cina, 2020.

<sup>2</sup> Rispetto agli asciugamani intercalati Tork equivalenti nel dispenser H2 Mini.

<sup>3</sup> Rispetto agli asciugamani intercalati Tork equivalenti.

## Tork Xpress® Asciugamani intercalati

 **Sistema: H2**



- Design accattivante e super sottile
- Facilità di utilizzo certificata per un'igiene delle mani accessibile a tutti, comprese le persone con ridotta funzionalità delle mani
- Dispenser carbon neutral H2 disponibili nella linea Image™, con emissioni ridotte grazie all'impiego di energia elettrica rinnovabile certificata e compensate con progetti climatici

### Tork Xpress® Dispenser asciugamani intercalati

**Sistema: H2**

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/ Collo			
552000	Standard	Elevation	Bianco	ABS	444x302x102	1	●	●	●
552008	Standard	Elevation	Nero	ABS	444x302x102	1	●	●	●
552100	Mini	Elevation	Bianco	ABS	295x302x101	1		●	●
552108	Mini	Elevation	Nero	ABS	295x302x101	1		●	●
552200	Da banco	Elevation	Bianco	ABS	218x323x116	1		●	●
552208	Da banco	Elevation	Nero	ABS	218x323x116	1		●	●
460004	Standard	Image Design	Metallo/Nero	Acciaio inox/ABS	468x317x101	1	●	●	●
460005	Da banco	Image Design	Metallo/Nero	Acciaio inox/ABS	218x323x116	1		●	●
200263	Grande adattatore dispenser da incasso		Grigio	Plastica	499x255x94	1			
200264	Medio adattatore dispenser da incasso		Grigio	Plastica	440x255x94	1			
200265	Piccolo adattatore dispenser da incasso		Grigio	Plastica	130x278x94	1			
202827	Adattatore versatile da H3 a H2	Accessorio	Trasparente	Plastica	234x95x3	1			
202829	Adattatore da H3 Elevation a H2	Accessorio	Bianco	ABS	248x104x2	1			



- Servi il doppio degli utenti prima di dover ricaricare il dispenser<sup>1</sup>
- Risme di asciugamani più piccole progettate per una gestione più facile
- Risparmia spazio con la risma di asciugamani compressi del 50%<sup>2</sup>

### Tork Xpress® Ricariche Asciugamani intercalati compressi

**Sistema: H2**

Codice	Qualità	Colore	Veli	Lati/ Piegatura	Dimensioni Larg.xProf. (cm)	Risme x pezzi = Contenuto collo	Pack-aging						
<b>Novità</b> 100888	Premium, <b>compressi</b> , Soft	Bianco	2	4 lati, M	32x21,2	12x170 = 2.040	Plastica	●	●	●	●	●	●
<b>Novità</b> 100889	Premium, <b>compressi</b> , Soft	Bianco	2	3 lati, Z	24x21,2	12x225 = 2.700	Plastica	●	●	●	●	●	●
<b>Novità</b> 120454	Advanced, <b>compressi</b> , Soft	Bianco	2	4 lati, M	32x21,2	12x200 = 2.400	Plastica	●	●	●	●	●	●
<b>Novità</b> 600454	Advanced, <b>compressi</b> , Soft	Bianco	2	4 lati, M	32x21,2	6x200 = 1.200	Plastica	●	●	●	●	●	●

<sup>1</sup> Rispetto agli asciugamani intercalati standard Tork equivalenti, basato su ogni ospite che utilizza due asciugamani.

<sup>2</sup> Rispetto agli asciugamani piegati standard Tork equivalenti.

## Ricariche H2



- Comfort eccezionale all'insegna della massima igiene
- Ricco assortimento di asciugamani con logo Tork e goffatura a foglie
- Il passaggio dai sistemi Tork a piegatura a C a Tork Xpress® per asciugamani intercalati contribuirà a ridurre gli sprechi del 15%<sup>1</sup>

Ricariche								Sistema: H2				
Codice	Qualità e funzionalità	Colore	Veli	Lati/Piegatura	Dimensioni Larg.xProf. (cm)	Risme/pezzi = Contenuto collo	Pack-aging					
100297	Premium Morbidezza eccezionale 	Bianco	2	4 lati, M	34x21,2	21x100 = 2.100	Carry Pack	●	●	●	●	●
600297	Premium Morbidezza eccezionale 	Bianco	2	4 lati, M	34x21,2	3x(7x100) = 2.100	Cartone/Pellicola	●	●	●	●	● C&C
100288	Premium, Morbida 	Bianco	2	4 lati, M	34x21,2	21x110 = 2.310	Carry Pack	●	●	●	●	●
100289	Premium, Morbida 	Bianco		3 lati, Z	34x21,2	21x150 = 3.150	Carry Pack	●	●	●	●	●
<b>Novità</b> 120399	Advanced, Morbida 	Bianco	2	4 lati, M	34x21,2	21x136 = 2.856	Carry Pack		●	●	●	●
130299	Advanced, Morbida 	Natural	2	3 lati, Z	34x21,3	21x180 = 3.780	Carry Pack			●	●	●
130289 <sup>1</sup>	Advanced, Morbida 	Bianco	2	3 lati, Z	24x21,3	21x180 = 3.780	Carry Pack		●	●	●	●
600398	Advanced, Morbida 	Bianco	2	3 lati, Z	25,5x21,2	3x(7x180) = 3.780	Cartone/Pellicola		●	●	●	● C&C
129089	Advanced, Smaltibile nel WC (Flushable) 	Bianco	2	3 lati, Z	24x21	21x200 = 4.200	Carry Pack		●	●	●	●
150299	Universal	Bianco	2	3 lati, Z	23,4x21,3	20x237 = 4.740	Cartone		●	● Blue Angel	●	●
150388	Universal	Blu	2	3 lati, Z	23,4x21,3	20x237 = 4.740	Cartone		●	●	●	●
150400	Universal	Bianco	2	3 lati, Z	23,4x21,3	21x190 = 3.990	Carry Pack		●	●	●	●
471093	Universal	Bianco	1	3 lati piegato a Z	23,4x21,3	20x250 = 5.000	Cartone		●	●	●	●

<sup>1</sup> In precedenza cod. 120289.

## Tork Asciugamani piegati a V

 **Sistema: H3**



- Dispenser semplice e pratico, di facile manutenzione

Tork Dispenser asciugamani piegati a V							Sistema: H3
Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo	
553000	Standard	Elevation	Bianco	ABS	439x333x136	1	
553008	Standard	Elevation	Nero	ABS	439x333x136	1	
553100	Mini	Elevation	Bianco	ABS	291x332x135	1	
553108	Mini	Elevation	Nero	ABS	291x332x135	1	
208140	Metallo	Robust	Bianco	Metallo	378x268x121	1	



- Ricco assortimento di asciugamani con logo Tork e goffatura a foglie

Tork Asciugamani piegati a V								Sistema: H3			
Codice	Qualità e funzionalità	Colore	Veli	Lati/Piegatura	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Risme x pezzi = Contenuto collo	Pack-aging				
100278	Premium Morbidezza eccezionale	Bianco	2	2 lati, piegatura a V	23x22,6	15x200 = 3.000	Cartone	●	●	●	●
290163	Advanced, Morbida	Bianco	2	2 lati, piegatura a V	23x24,8	15x250 = 3.750	Cartone	●	●	●	●
290143	Advanced, Morbida	Bianco	2	2 lati, piegatura a V	23x22,6	15x250 = 3.750	Cartone	●	●	●	●
290179	Advanced	Verde	2	2 lati, piegatura a V	23x24,8	15x250 = 3.750	Cartone	●	●	●	●
290190	Advanced, Smaltibile nel WC	Bianco	2	2 lati, piegatura a V	23x23	15x250 = 3.750	Cartone	●	●	●	●

# Soluzioni di deodorazione degli ambienti Tork

## Migliora l'esperienza dei tuoi clienti nelle aree bagno

I sistemi di deodorazione Tork sono progettati per donare una sensazione di freschezza e pulizia alle aree bagno. Pensate per adattarsi alle diverse esigenze, le nostre soluzioni consentono di controllare gli odori in modo efficiente ed efficace, aiutando a creare un'atmosfera fantastica nelle aree bagno.



**Dare una buona impressione della tua attività è facile!**



- Freschezza di lunga durata fino a 24 ore al giorno
- Soluzioni di montaggio versatili
- Facilità di manutenzione per risparmiare tempo e denaro
- Sistemi predisposti per Tork Vision Pulizia (A3)

## Tork Deodorante spray

## Sistema: A1

- Varietà di fragranze per adattarsi al tuo ambiente o per offrire una alternativa di profumazione



### Tork Dispensers Deodorante spray Sistema: A1

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo
562000	Elettronico	Elevation	Bianco	ABS	174x97x60	6
256055	Elettronico	Elevation	Grigio	ABS	168x84x66	6
972000	Starter Pack con Spray (Dispenser A1 + Ricarica A1)	Elevation	Bianco	ABS	204x173x110	1

### Ricariche Sistema: A1

Codice	Fragranza	Formato	Set numero giorni profumazione/Pezzi	Pezzi/Collo
236050	Agrumi	Spray	30/60/90	12
236051	Frutti tropicali	Spray	30/60/90	12
236052	Floreale	Spray	30/60/90	12
236056	Confezione mista	Spray	30/60/90	12
236070	Neutralizza Odori	Spray	30/60/90	12

## Tork Dischetti deodoranti

## Sistema: A2

- Supporto per il dischetto compatto, piccolo e discreto
- Montaggio flessibile, il portadischetti può essere posizionato ovunque



### Tork Portadischetti deodoranti Sistema: A2

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo
562500	Portadischetti deodoranti	Elevation	Bianco	ABS	86x71x22	8 (32 pz.)

### Tork Deodoranti dischetti Sistema: A2

Codice	Fragranza	Formato	Set numero giorni profumazione/Pezzi	Pezzi/Collo
236014	Agrumi	Dischetti	20 dischetti x 30 giorni	4 (80 dischetti)
236015	Floreale	Dischetti	20 dischetti x 30 giorni	4 (80 dischetti)
236016	Mela	Dischetti	20 dischetti x 30 giorni	4 (80 dischetti)

## Tork Deodorante a rilascio continuo per ambienti

**Sistema: A3**



- Profumazione persistente grazie all'esclusiva tecnologia di distribuzione<sup>1</sup>
- Posizionamento flessibile a un'altezza raggiungibile per una facile ricarica
- Ricariche e sostituzioni della batteria pianificabili nella normale routine di pulizia, senza alcun costo aggiuntivo
- Tre fragranze accuratamente selezionate per neutralizzare gli odori fino a 90 giorni dalla ricarica precedente

### Tork Dispenser deodorante a rilascio continuo Sistema: A3

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni in mm (A×L×P)	Pezzi/Collo		
256010	Elettronico	Elevation	Bianco	PBT	146×119×98	6	●	●
256011	Elettronico	Elevation	Nero	PBT	146×119×98	6	●	●

### Tork Dispenser deodorante a rilascio continuo Starter Pack Sistema: A3

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni in mm (A×L×P)	Pezzi/Collo	
976000	Starter Pack con ricarica Brezza	Elevation	Bianco	PBT	161×126×164	6	●

### Tork Ricariche Deodorante a rilascio continuo Sistema: A3

Codice	Descrizione	Fragranza	Formato	Set numero giorni profumazione/Pezzi	Pezzi/Collo	
257010	Brezza marina	Fresco e floreale	Olio essenziale puro	30/60/90	6	●
257011	Profumo floreale	Floreale	Olio essenziale puro	30/60/90	6	●
257012	Neutralizzatore di cattivi odori	Citronella	Olio essenziale puro	30/60/90	6	●
257013	Confezione mista	Fresco e floreale/Floreale	Olio essenziale puro	30/60/90	6 (3 Fresco e floreale/3 Floreale)	●

<sup>1</sup> Tecnologia brevettata basata su una tecnica di erogazione comprovata usata nell'industria farmaceutica, dov'è essenziale che le dosi dei farmaci per uso umano e animale siano precise.

# Saponi e disinfettanti Tork

Soddisfa le tue esigenze di igiene delle mani senza scendere a compromessi sulla sostenibilità

I saponi e i disinfettanti Tork sono soluzioni comprovate e appositamente formulate per aiutare i clienti a soddisfare le proprie aspettative in fatto di igiene, riducendo al contempo l'impatto sull'ambiente.

Sistemi di erogazione flessibili, a impatto zero e certificati easy-to-use, per ottimizzare l'efficienza operativa e creare un'esperienza igienica per tutti.



**Un sistema  
Più esigenze  
di igiene  
delle mani**

**9 su 10  
saponi Tork  
venduti  
contengono  
almeno il  
94% di  
ingredienti di  
origine  
naturale<sup>1</sup>**



- Flessibile, con una ampia gamma di ricariche e dosaggio variabile per ottimizzare il consumo e un'igiene che soddisfi i tuoi bisogni
- Ricarica in meno di 10 secondi<sup>2</sup> per la massima efficienza
- Formulazioni efficaci che si prendono cura della tua pelle e del pianeta

<sup>1</sup> Sulla base dei dati di vendita globali del 2022, le specifiche e la norma ISO 16128.

<sup>2</sup> In base al tempo di ricarica del sapone secondo un test interno.

## Tork per saponi e disinfettanti

## Sistema: S4, S5



561600 561608 564500 564508 564100 564108 460009 460010

- Un sistema di erogazione flessibile per sapone in schiuma, liquidi e disinfettanti
- Facilità di utilizzo generale comprovata da una certificazione esterna<sup>1</sup>: favorisce una buona igiene delle mani per tutti, bambini e anziani compresi
- Un aiuto per garantire una buona igiene delle mani: i flaconi sigillati con un nuovo erogatore per ogni ricarica contribuiscono a ridurre il rischio di contaminazioni, proteggendo il contenuto fino al contatto con le mani

### Tork Dispenser per saponi e disinfettanti

Sistema: S4

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo			
561600	Con sensore Intuition™	Elevation	Bianco	ABS	278x112x128	6	●	●	
561608	Con sensore Intuition™	Elevation	Nero	ABS	278x112x128	6	●	●	
<b>Novità</b> 564500	Manuale	Elevation	Bianco	ABS	290x112x99	6	●	●	●
<b>Novità</b> 564508	Manuale	Elevation	Nero	ABS	290x112x99	6	●	●	●
<b>Novità</b> 564100	Manuale - Leva	Elevation	Bianco	ABS	305x216x112	6		●	●
<b>Novità</b> 564108	Manuale - Leva	Elevation	Nero	ABS	305x216x112	6		●	●
460009	Con sensore Intuition™	Image Design	Metallo/Nero	Acciaio inox/ABS	278x116x130	1	●	●	
460010	Manuale	Image Design	Metallo/Nero	Acciaio inox/ABS	289x106x107	1		●	●

<sup>1</sup> Prodotto certificato dalla Swedish Rheumatism Association e testato secondo i criteri del test Design for All, pubblicati sullo Swedish Design Research Journal nel 2011.



- Dispenser compatto adatto anche alle aree bagno di dimensioni molto piccole
- Facilità di utilizzo generale comprovata da una certificazione esterna<sup>1</sup>: favorisce una buona igiene delle mani per tutti, bambini e anziani compresi
- Un aiuto per garantire una buona igiene delle mani: i flaconi sigillati con un nuovo erogatore per ogni ricarica contribuiscono a ridurre il rischio di contaminazioni, proteggendo il contenuto fino al contatto con le mani

**Tork Dispenser Mini sapone liquido**

Sistema: S5

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo		
<b>Novità</b> 565200	Manuale	Elevation	Bianco	ABS	224x112x99	6		
<b>Novità</b> 565208	Manuale	Elevation	Nero	ABS	224x112x99	6		

**Starter Pack per Tork sapone e disinfettante**

**Sistema: S4**



960201

- Facilita l'igiene delle mani con una soluzione 2 in 1
- Gli starter pack sapone e disinfettante includono 1 dispenser e 1 ricarica

**Tork Starter Pack sapone a Schiuma**

Sistema: S4

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo		
<b>Novità</b> 964201	Tork Clarity Sapone in Schiuma per il Lavaggio delle Mani	Elevation	Bianco	ABS	290x112x99	6		

<sup>1</sup> Prodotto certificato dalla Swedish Rheumatism Association e testato secondo i criteri del test Design for All, pubblicati sullo Swedish Design Research Journal nel 2011.

## Saponi per mani Tork – Prodotti cosmetici



## Sistema: S1, S2, S3, S4, S5, S11, S34

- Formulazioni efficaci con ingredienti attentamente selezionati
- Formulazioni sostenibili, come quella del sapone a schiuma Limpido Tork, realizzate al 99% con ingredienti di origine naturale per aiutare i clienti a conseguire i propri obiettivi di sostenibilità

### Tork Sapone a schiuma per mani Sistema: S4

Codice	Descrizione	Fragranza	Colore	Benefici	Contenuto/Flacone (ml)	Flaconi/Collo	% ingredienti di origine naturale				
520201	Limpido	Senza profumo	senza colore	99% degli ingredienti di origine naturale	1.000	6	99%	●	●		●
524901	Luxury	Raffinata profumazione floreale	senza colore	Sapone dalla schiuma ricca e cremosa	1.000	6	94%	●	●		●
520701	Extra Delicato	Senza profumo	senza colore	Lavaggio frequente delle mani	1.000	6	96%	●	●	●	●
520501	Profumazione delicata	Profumo fresco	senza colore	Lavaggio regolare delle mani	1.000	6	96%	●	●		●

### Tork Sapone a Schiuma per mani Mini Sistema: S5

Codice	Descrizione	Fragranza	Colore	Benefici	Contenuto/Flacone (ml)	Flaconi/Collo	% ingredienti di origine naturale		
<b>Novità</b> 525202	Limpido	Senza profumo	senza colore	99% degli ingredienti di origine naturale	525	8	99%	●	●
<b>Novità</b> 525902	Luxury	Raffinata profumazione floreale	senza colore	Sapone dalla schiuma ricca e cremosa	525	8	94%	●	●
<b>Novità</b> 525502	Leggermente Profumato	Profumo fresco	senza colore	Lavaggio regolare delle mani	525	6	96%	●	●

### Tork Sapone a schiuma per mani Sistema: S34, S3

Codice	Descrizione	Fragranza	Colore	Benefici	Contenuto/Flacone (ml)	Flaconi/Collo
470022	Luxury	Profumo raffinato	Rosa	Lavaggio delle mani raffinato	800	6
470026	Classico	Senza profumo	senza colore	Lavaggio delle mani classico	800	6

Le ricariche S34 di sapone a schiuma Tork possono essere utilizzate nei dispenser di sapone a schiuma Lotus Professional già installati.  
 Le ricariche S3 di sapone a schiuma Tork Luxury Soft possono essere utilizzate nei dispenser 453000 della linea Tork Aluminium già installati.



424911 424701 424501 424011 424401 425702 425502



420911 420701 420501 420401 420810 420502

- Formulazioni efficaci con ingredienti attentamente selezionati

### Tork Sapone liquido per mani

Sistema: S4

Codice	Descrizione	Fragranza	Colore	Benefici	Contenuto/Flacone (ml)	Flaconi/Collo	% ingredienti di origine naturale				
424911	Luxury	Sofisticata profumazione floreale	Lilla	Sapone Cremoso	1.000	6	95%	●	●	●	●
424701	Extra Delicato	Senza profumo	senza colore	Lavaggio frequente delle mani	1.000	6	96%	●	●	●	●
424501	Profumazione delicata	Profumo fresco	Bianco perlato	Lavaggio quotidiano delle mani	1.000	6	96%	●	●	●	●
424011	Controllo degli odori	Senza profumo	senza colore	Controllo degli odori, preparazione alimenti, lavaggio delle mani	1.000	6	96%	●	●	●	●
424401	Olio e grasso	Senza profumo	senza colore	Olio e grasso Lavaggio delle mani	1.000	6	93%	●	●	●	●

### Tork Sapone liquido per mani Mini

Sistema: S5

Codice	Descrizione	Fragranza	Colore	Benefici	Contenuto/Flacone (ml)	Flaconi/Collo	% ingredienti di origine naturale				
<b>Novità</b> 425702	Per pelli sensibili	Senza profumo	Bianco	Lavaggio frequente delle mani	525	8	96%	●	●	●	●
<b>Novità</b> 425502	Leggermente Profumato	Profumo fresco	Bianco perlato	Lavaggio quotidiano delle mani	525	8	96%	●	●	●	●

### Tork Sapone liquido per mani

Sistema: S1

Codice	Descrizione	Fragranza	Colore	Benefici	Contenuto/Flacone (ml)	Flaconi/Collo	% ingredienti di origine naturale				
420911	Luxury	Raffinata profumazione floreale	Lilla	Sapone Cremoso	1.000	6	95%	●	●	●	●
420701	Extra Delicato	Senza profumo	senza colore	Lavaggio frequente delle mani	1.000	6	96%	●	●	●	●
420501	Profumazione delicata	Profumo fresco	Bianco perlato	Lavaggio regolare delle mani	1.000	6	96%	●	●	●	●
420401	Olio e grasso	Senza profumo	senza colore	Detergente mani per olio e grasso	1.000	6	96%	●	●	●	●
420810	Preparazione del cibo	Senza profumo	senza colore	Detergente mani per il settore alimentare	1.000	6	93%	●	●	●	●

### Tork Sapone liquido Mini per mani

Sistema: S2

Codice	Descrizione	Fragranza	Colore	Benefici	Contenuto/Flacone (ml)	Flaconi/Collo	% ingredienti di origine naturale				
420502	Profumazione delicata	Profumo fresco	Bianco perlato	Lavaggio regolare delle mani	475	8	96%	●	●	●	●

I saponi liquidi per il lavaggio delle mani Tork S1 e S2 si adattano ai dispenser di sapone liquido Tork S1 e S2 già installati.

## S11 Sapone per le mani e Confezione risparmio



620701

620501

- Funzionale formato di grande capacità per il miglior costo in uso della categoria
- Consumo di sapone ridotto fino al 50%<sup>1</sup>

### Tork Sapone spray per mani

Sistema: S11

Codice	Descrizione	Fragranza	Colore	Benefici	Contenuto/ Flacone (ml)	Flaconi/ Collo	% ingredienti di origine naturale		
620701	Senza Profumo	Senza profumo	senza colore	Lavaggio frequente delle mani	1.000	6	96%	●	
620501	Profumo fresco	Profumo fresco	senza colore	Lavaggio regolare delle mani	1.000	6	96%	●	

Le ricariche S35 di sapone spray Tork possono essere utilizzate nei dispenser di sapone spray Lotus Professional già installati.

#### Istruzioni per una ricarica igienica:

- I dispenser ricaricabili sono più soggetti a contaminazione microbica; sono i sistemi sigillati a garantire la migliore igiene
- Erogatori e dispenser ricaricabili devono essere igienizzati prima di procedere alla ricarica
- L'aggiunta di sapone in dispenser parzialmente carichi può comportare contaminazione batterica



400505

409840

### Tork Sapone liquido per mani

Confezione risparmio

Codice	Descrizione	Fragranza	Colore	Benefici	Contenuto/ Flacone (ml)	Flaconi/Collo	
400505	Profumazione delicata	Profumo fresco	Bianco perlato	Lavaggio quotidiano delle mani	5.000	1	●
409840	Delicato	Profumato	Bianco	Lavaggio delle mani basico	5.000	1	

<sup>1</sup> Studi sul consumo effettuati da Essity su 20.000 lavaggi a mano, confronto tra vari saponi liquidi (compreso il sapone in bomboletta) e i sistemi di sapone a schiuma e spray Tork.

## Sapone per mani Tork – Antimicrobico

Sistema: S1, S4



520800

- Efficacia conforme alle norme EN 1499 ed EN 14476 (tutti i virus capsulati come HIV, SARS, corona, HBV, HCV, influenza H1N1 e H5N1, ecc.)

Tork Sapone a schiuma antimicrobico per mani<sup>1</sup>

Sistema: S4

Codice	Benefici	Efficace contro	Fragranza	Colore	Contenuto/Flacone (ml)	Flaconi/Collo	
520800	Batteri Lieviti e funghi Virus	EN 1499, EN 13727 EN 13624 EN 14476 (tutti i virus capsulati)	Senza profumo	senza colore	1.000	6	



424709



420709

- Efficacia conforme alle norme EN 1499 ed EN 14476 (tutti i virus capsulati come HIV, SARS, corona, HBV, HCV, influenza H1N1 e H5N1, ecc.)
- 100% di ingredienti attivi di origine vegetale completamente biodegradabili

Tork Sapone liquido antimicrobico per mani<sup>1</sup>

Sistema: S4

Codice	Benefici	Efficace contro	Fragranza	Colore	Contenuto/Flacone (ml)	Flaconi/Collo	
424709	Batteri Lieviti e funghi Virus	EN 1499, EN 13727 EN 13624 EN 14476 (tutti i virus capsulati)	Senza profumo	senza colore	1.000	6	

Tork Sapone liquido antimicrobico per mani<sup>1</sup>

Sistema: S1

Codice	Benefici	Efficace contro	Fragranza	Colore	Contenuto/Flacone (ml)	Flaconi/Collo	
420709	Batteri Lieviti e funghi Virus	EN 1499, EN 13727 EN 13624 EN 14476 (tutti i virus capsulati)	Senza profumo	senza colore	1.000	6	



<sup>1</sup> Utilizza i biocidi in tutta sicurezza. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

## Disinfettanti mani e accessori Tork

## Sistema: S1, S4, Flaconi



- Efficace contro una vasta gamma di organismi patogeni, in conformità alle norme EN 1500, EN 12791 ed EN 14476
- Gli ingredienti idratanti incoraggiano corrette pratiche di igiene delle mani

### Tork Gel Disinfettante Mani con Alcol PMC<sup>1</sup> Sistema: S4, S1

Codice	Benefici	Efficace contro	Fragranza	Colore	Contenuto/Flacone (ml)	Flaconi/Collo	
424103	Batteri Lieviti e funghi Mycobatteri Virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275 EN 13624, EN 1650 EN 14348 EN 14476 (tutti i capsulati e rotovirus e norovirus)	senza profumo	senza colore	1.000	6	
420103	Batteri Lieviti e funghi Mycobatteri Virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275 EN 13624, EN 1650 EN 14348 EN 14476 (tutti i capsulati e rotovirus e norovirus)	senza profumo	senza colore	1.000	12	

### Tork Alcol Gel Disinfettante Mani<sup>1</sup> flacone con dosatore

Codice	Benefici	Efficace contro	Fragranza	Colore	Contenuto/Flacone (ml)	Flaconi/Collo	
511103	Batteri Lieviti e funghi Mycobacteria Virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275 EN 13624, EN 1650 EN 14348 EN 14476 (tutti i capsulati e rotovirus e norovirus)	senza profumo	senza colore	500	12	

### Tork Alcol Gel Disinfettante Mani<sup>1</sup> flacone tascabile

Codice	Benefici	Efficace contro	Fragranza	Colore	Contenuto/Flacone (ml)	Flaconi/Collo	
590103	Batteri Lieviti e funghi Mycobacteria Virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275 EN 13624, EN 1650 EN 14348 EN 14476 (tutti i capsulati e rotovirus e norovirus)	senza profumo	senza colore	80	24	



520202

- Efficace contro una vasta gamma di organismi patogeni, in conformità alle norme EN 1500, EN 12791 ed EN 14476 (tutti i virus capsulati, come HIV, SARS, corona, HBV, HCV, influenza H1N1 e H5N1, ecc.)
- 100% di ingredienti attivi di origine vegetale completamente biodegradabili

### Tork Disinfettante Mani in Schiuma senza Alcol con PMC<sup>1</sup> Sistema: S4

Codice	Benefici	Efficace contro	Profumazione	Colore	Contenuto/Flacone (ml)	Flaconi/Collo	
520202	Batteri Lieviti e funghi Virus (capsulati)	EN 1500, EN 12791, EN 13727 EN 13624 EN 14348 EN 14476 (tutti i virus capsulati)	senza profumo	senza colore	1.000	6	

<sup>1</sup> Utilizza i biocidi in tutta sicurezza. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.



**Tork Supporti da terra per igienizzanti e prodotti per l'igiene** **Sistema: S2, S4, F1**

Codice	Descrizione	Sistema	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo
511055	Piantana per prodotti per l'igiene	S2, S4, F1	Antracite	Metallo	1.676x470x365	1
511060	Piantana per disinfettanti	S2, S4	Nero	Metallo	1.321x500x500	1

**Tork Supporti per segnaletica dispenser sapone e disinfettanti** **Sistema: S4, S5**

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo
511170	Supporti per segnaletica dispenser sapone e disinfettanti	Elevation	Bianco	Plastica	153x130x7,9	6
511178	Supporti per segnaletica dispenser sapone e disinfettanti	Elevation	Nero	Plastica	153x130x7,9	6

**Tork Accessori per piantane per disinfettanti e prodotti per l'igiene** **Sistema: S4, S5**

Codice	Descrizione	Sistema	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo
511054	AD-a-Glance® per Tork Stand igienico da terra		Nero	Alluminio	400x125x125	1
511029	AD-a-Glance® per Tork Stand igienizzanti (511060)	S4, S5	Nero	Metallo/Plastica	364x148x20	10
511039	Supporto per montaggio secondo dispenser per Tork Stand igienizzanti (511060)	S4, S5	Nero	Metallo	320x108x28	10

**Tork Salvagoccia** **Sistema: S4, S5**

Codice	Descrizione	Sistema	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo
511062	Per Sapone e disinfettanti	S4, S5	Bianco	Plastica	77x110x128	12
511068	Per Sapone e disinfettanti	S4, S5	Nero	Plastica	77x110x128	12
511049	Per Tork Stand igienizzanti	S4, S5	Nero	Metallo/Plastica	212x142x142	1

Novità  
Novità

## Tork Cura delle mani

**Sistema: S2, S5**



425202

420202

- Idrata la pelle secca
- Contiene olio di canola, glicerina e pantenolo

### Tork Lozione corpo e mani

**Sistema: S2, S5**

Novità

Codice	Descrizione	Sistema	Fragrance	Colore	Contenuto/Flacone (ml)	Flaconi/Collo		
425202	Reidratante Lozione per pelli sensibili	S5	Senza profumo	Bianco	525	8	●	●
420202	Reidratante Lozione	S2	Senza profumo	Bianco	475	8	●	●



590210

- Idrata le pelli molto secche
- Contiene vitamina E, pantenolo e oli naturali

### Tork Crema mani idratante per pelli sensibili

**Crema portatile**

Codice	Descrizione	Fragrance	Colore	Contenuto/Flacone (ml)	Flaconi/Collo			
590210	Idratante per pelli molto secche	Senza profumo	Bianco	75	10	●	●	●

## Prodotti per la doccia

**Sistema: S1, S2, S4, S5**



424601

420601

420602

424661

425662

420662

- Shampoo, balsamo e docciaschiuma in un unico eccezionale prodotto 3 in 1
- Delicata sulla pelle, offre una piacevole esperienza sotto la doccia

### Tork Crema doccia

**Sistema: S1, S2, S4**

Codice	Descrizione	Sistema	Fragrance	Colore	Contenuto/Flacone (ml)	Flaconi/Collo	% ingredienti di origine naturale		
424601	Crema doccia rinfrescante	S4	Fresco profumo unisex	Blu	1.000	6	95%	●	●
420601	Crema doccia rinfrescante	S1	Fresco profumo unisex	Blu	1.000	6	95%	●	●
420602	Crema doccia rinfrescante	S2	Fresco profumo unisex	Blu	475	8	95%	●	●

### Tork Docciaschiuma liquido Luxury

**Sistema : S2, S4, S5**

Novità

Codice	Descrizione	Sistema	Fragrance	Colore	Contenuto/Flacone (ml)	Flaconi/Collo	% ingredienti di origine naturale		
424661	Luxury	S4	Argan e Vaniglia	Ambrato	1.000	6	94%	●	●
425662	Luxury	S5	Argan e Vaniglia	Ambrato	525	6	94%	●	●
420662	Luxury	S2	Argan e Vaniglia	Ambrato	475	6	94%	●	●

La Tork lozione S2 e le creme doccia S1 e S2 possono essere utilizzate con i dispenser Tork di sapone liquido S1 e S2 già installati.

## Puliscisedile igienico

## Sistema: S2, S5



425302

420302

- Per un'igiene e un comfort maggiori all'interno della toilette
- Per un sedile wc pulito e igienizzato
- Il flacone sigillato con erogatore monouso riduce il rischio di contaminazione batterica

### Tork Puliscisedile igienico

Sistema: S2, S5


Codice	Descrizione	Sistema	Fragrance	Colore	Tipo	Contenuto/Flacone (ml)	Flaconi/Collo	
<b>Novità</b> 425302	Puliscisedile igienico	S5	Senza profumo	Trasparente	Detergente	525	8	●
420302	Puliscisedile igienico	S2	Senza profumo	Trasparente	Detergente	475	8	●

I Tork Puliscisedile igienici S2 possono essere utilizzati con i dispenser Tork di sapone liquido S2 già installati.



## Tork SmartOne sistema per carta igienica

Appositamente studiato per aree bagno ad elevata affluenza, il dispenser di carta igienica Tork SmartOne® è il miglior sistema in termini di igiene e costo in uso. Disponibile nei colori bianco o nero.



**Tork SmartCore®** – Il sistema più pratico di rimozione dell'anima: senza più bisogno di strappare e facile da rimuovere, Tork SmartCore® offre inoltre un numero maggiore di strappi per rotolo, mentre la minor presenza di aria nell'imballaggio aumenta l'efficienza del trasporto.

Consumo di carta ridotto fino al

**40%<sup>1</sup>**

- Alta capacità per una manutenzione ridotta e un rischio minore di esaurimento della carta
- Design robusto con chiave e serratura metallica a protezione dei rotoli e prova di furto
- Spapolabilità rapida e consumi ridotti per minimizzare il rischio di intasamenti degli scarichi
- Dispenser completamente chiuso: gli utilizzatori non possono accedere all'interno a garanzia di una migliore igiene
- Igiene garantita in quanto gli ospiti toccano solo la carta che utilizzano

<sup>1</sup> Ricarica Tork Advanced: statistiche tratte da una ricerca interna condotta su 7.729 utilizzatori in vari Paesi europei, confrontando dispenser di carta igienica Tork Jumbo e Tork SmartOne® Mini Double. Riduzione calcolata in metri quadrati.

## Tork Rotolo carta igienica SmartOne®

 **Sistema: T8**



680000

680008

472054

### Tork SmartOne® Dispenser carta igienica

**Sistema: T8**

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo		
680000	1-Roll	Elevation	Bianco	ABS	269x269x156	1	●	●
680008	1-Roll	Elevation	Nero	ABS	269x269x156	1	●	●
472054	1-Roll		Acciaio inox	Acciaio inox	270x270x170	1		



472242



472242

### Tork SmartOne® Rotolo carta igienica

**Sistema: T8**

Codice	Qualità e funzionalità	Colore	Veli	Larghezza (cm)	N. strappi	Rotoli/Collo	Packaging			
472242	Advanced, SmartOne® 	Bianco	2	13,4	1.150	6	Plastica	●	●	●

## Tork Rotolo carta igienica SmartOne® Mini

 **Sistema: T9**



681000

681008

682000

682008

### Tork SmartOne® Mini Dispenser carta igienica

**Sistema: T9**

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo		
681000	Mini, 1-Roll	Elevation	Bianco	ABS	219x219x156	1	●	●
681008	Mini, 1-Roll	Elevation	Nero	ABS	219x219x156	1	●	●
682000	Mini, 2-Rolls	Elevation	Bianco	ABS	221x398x156	1	●	●
682008	Mini, 2-Rolls	Elevation	Nero	ABS	221x398x156	1	●	●



472193



472193

### Tork SmartOne® Mini Rotolo carta igienica

**Sistema: T9**

Codice	Qualità e funzionalità	Colore	Veli	Larghezza (cm)	N. strappi	Rotoli/Collo	Packaging			
472193	Advanced, SmartOne® 	Bianco	2	13,4	620	12	Plastica	●	●	●

# Tork OptiServe Sistema per carta igienica senz'anima

a gamma Tork OptiServe® è progettata per semplificare e migliorare i processi. Ricarica i dispenser meno frequentemente e con più facilità, risparmiando tempo per altre attività di pulizia. Riduci i rifiuti e la loro gestione con meno imballaggi. Utilizza una soluzione unica in tutta la tua struttura per un'efficienza operativa ottimale.



## L'80%

dei facility managers vorrebbe un unico sistema di erogazione della carta igienica<sup>1</sup>

**Passare a Tork OptiServe® vuol dire molteplici miglioramenti:**

- ✓ Maggiore efficienza
- ✓ Impatto ambientale minimo
- ✓ Eccellente esperienza per gli utilizzatori



### Riduce gli sprechi

Senz'anima né involucro e con il 92%<sup>2</sup> di rifiuti da imballaggio in meno significa molti meno sprechi.

<sup>1</sup> Sondaggio 2023 con oltre 500 intervistati fra facility manager, responsabili delle pulizie e altri soggetti interessati negli Stati Uniti e in Europa.

<sup>2</sup> Confronto tra Tork senz'anima art. 472630 e la media degli articoli Tork 110767 (DE), 100320 (UK) e 122170 (FR), considerando il peso della confezione comprensivo di anime e di due strati di imballaggio in plastica.

## Tork OptiServe® Sistema per carta igienica senz'anima

 **Sistema: T7**



- Ampia gamma di dispenser per soddisfare le svariate esigenze presenti nella tua struttura con un'unica soluzione
- 290 ospiti serviti grazie all'elevata capacità<sup>1</sup>
- Niente anima né involucro per risparmiare tempo
- Spazio di stoccaggio dimezzato grazie ai rotoli compatti<sup>2</sup>

### Tork OptiServe® Dispenser per carta igienica senz'anima Sistema: T7

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo			
<b>Novità</b> 558051	4 Rotoli Verticale	Elevation	Bianco	ABS	323x319x174		●	●	
<b>Novità</b> 558052	4 Rotoli Verticale	Elevation	Nero	ABS	323x319x174		●	●	
<b>Novità</b> 558041	2 Rotoli Verticale	Elevation	Bianco	ABS	323x171x174		●	●	
<b>Novità</b> 558042	2 Rotoli Verticale	Elevation	Nero	ABS	323x171x174		●	●	
558040	2 Rotoli Orizzontale	Elevation	Bianco	ABS	207x360x130	1	●	●	●
558048	2 Rotoli Orizzontale	Elevation	Nero	ABS	207x360x130	1	●	●	●
472259	1 Rotolo		Acciaio	Acciaio inox	140x140x120	1			
472019	2 Rotoli Verticale		Acciaio	Acciaio inox	325x149x143	1			

- Ricariche di tipo Universal, Advanced e Premium
- Zero sprechi grazie alla carta igienica senz'anima
- Rotoli di grande capacità per le aree bagno ad alta affluenza
- La colorazione naturale delle ricariche consente di mostrare facilmente il proprio impegno verso la sostenibilità



### Tork OptiServe® Ricariche di Carta igienica senz'anima Sistema: T7

Codice	Qualità e funzionalità	Colore	Veli	Larghezza (cm)	N. strappi	Rotoli/Collo	Packaging			
<b>Novità</b> 472650	Premium, Extra Soft, Senz'anima	Bianco	3	9,3	550	18	Plastica	●	●	●
<b>Novità</b> 472630	Advanced, Senz'anima	Bianco	2	9,3	820	24	Plastica	●	●	●
<b>Novità</b> 472640	Advanced, Senz'anima	Natural	2	9,3	820	24	Plastica	●	●	●
<b>Novità</b> 472620	Universal, Senz'anima	Bianco	1	9,3	1.250	24	Plastica	●	●	●

<sup>1</sup> Fino a 290 ospiti serviti. Tork senz'anima art. 472630 in un dispenser da 4 rotoli, considerando l'utilizzo di 1,3 m di carta igienica per ospite.

<sup>2</sup> Confronto tra Tork senz'anima art. 472630 e la media degli articoli Tork 110767 (DE), 100320 (UK) e 122170 (FR), considerando il volume della confezione (m<sup>3</sup>) in relazione al peso netto della carta igienica (kg).

## Tork Rotolo carta igienica Jumbo

 **Sistema: T1**



- L'intelligente portarotolo consente un consumo totale della carta igienica
- Un sistema frenante ottimizzato impedisce lo srotolamento consentendo di ridurre i consumi
- Lo sportello semi-trasparente consente di capire quando è necessario ricaricare

### Tork Dispenser carta igienica Jumbo Sistema: T1

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.×Larg.×Prof.)	Pezzi/Collo
554000	1 Rotolo	Elevation	Bianco	ABS	360×437×133	1
554008	1 Rotolo	Elevation	Nero	ABS	360×437×133	1



### Tork Rotolo carta igienica Jumbo Sistema: T1

Codice	Qualità e funzionalità	Colore	Veli	Larghezza (cm)	Lunghezza rotolo (m)	Rotoli/Collo	Packaging		
110273	Premium 	Bianco	2	9,7	360	6	Cartone	●	●
120272	Advanced 	Bianco	2	9,4	360	6	Plastica	●	●
120205	Advanced	Bianco	2	9,2	360	6	Plastica	●	●
120202	Advanced	Bianco	2	9,2	280	6	Plastica	●	●

## Tork Rotolo carta igienica Mini Jumbo

 **Sistema: T2**



555000

555008

555500

555508

460006

- L'intelligente portarotolo consente un consumo totale della carta igienica
- Un sistema frenante ottimizzato impedisce lo srotolamento consentendo di ridurre i consumi
- Lo sportello semi-trasparente consente di capire quando è necessario ricaricare

### Tork Dispenser carta igienica Mini Jumbo

**Sistema: T2**

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo		
555000	1 Rotolo	Elevation	Bianco	ABS	275x345x132	1	●	●
555008	1 Rotolo	Elevation	Nero	ABS	275x345x132	1	●	●
555500	2 Rotoli	Elevation	Bianco	ABS	256x432x146	1	●	●
555508	2 Rotoli	Elevation	Nero	ABS	256x432x146	1	●	●
460006	1 Rotolo	Image Design	Metallo/Nero	Acciaio inox/ABS	254x355x133	1	●	



110253

120377

120280

120207

120209

- La colorazione naturale delle ricariche consente di mostrare facilmente il proprio impegno verso la sostenibilità

### Tork Rotolo carta igienica Mini Jumbo

**Sistema: T2**

Codice	Qualità e funzionalità	Colore	Veli	Larghezza (cm)	Lunghezza rotolo (m)	Rotoli/Collo	Packaging		
110253	Premium 	Bianco	2	9,7	170	12	Cartone	●	●
120377	Advanced	Natural	2	9,4	170	12	Plastica	●	●
120280	Advanced	Bianco	2	9,4	170	12	Plastica	●	●
120207	Advanced	Bianco	2	9,2	130	12	Plastica	●	●
120209	Advanced	Bianco	2	9,2	170	12	Plastica	●	●

Novità

## Tork Carta igienica intercalata

 **Sistema: T3**



556000



556008

- Migliore igiene grazie all'erogazione singola: tocchi solo la carta che utilizzi
- Facilità di caricamento per operazioni di ricarica flessibili e minimo spreco
- Sottile design salvaspazio

### Tork Dispenser carta igienica intercalata

**Sistema: T3**

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo
556000	2 Ricariche	Elevation	Bianco	ABS	271x159x128	1
556008	2 Ricariche	Elevation	Nero	ABS	271x159x128	1



114276



114273



114277



114276

### Tork Ricariche carta igienica intercalata

**Sistema: T3**

Codice	Qualità e funzionalità	Colore	Veli	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Pezzi/Risma	Risme/Collo	Pezzi/Collo		
114276	Premium, Morbidezza eccezionale	Bianco	2	19x11	252	30	7.560	●	●
114273	Premium, Morbida	Bianco	2	19x11	252	30	7.560	●	●
114277	Advanced	Bianco	2	19x11	252	36	8.712	●	●

## Tork Rotolo carta igienica tradizionale

 **Sistema: T4**



557000



557008

- Manutenzione ridotta grazie alla presenza di due rotoli tradizionali di carta igienica
- Dispenser chiuso e rotoli protetti per una maggiore igiene
- Esclusivo sistema di strappo per la massima facilità di utilizzo

### Tork Dispenser rotolo carta igienica tradizionale

**Sistema: T4**

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo
557000	2 Rotoli	Elevation	Bianco	ABS	158x286x153	1
557008	2 Rotoli	Elevation	Nero	ABS	158x286x153	1



110406



110319



110316



120314

- Tork offre una grande varietà in termini di qualità e formati per soddisfare tutte le esigenze
- Tutti gli imballaggi interni contengono almeno il 30% di plastica riciclata post-consumo (PCR)



120221



12217



120236



120234



120323

### Tork Rotolo carta igienica tradizionale

**Sistema: T4**

Codice	Qualità e funzionalità	Colore	Veli	Larghezza (cm)	N. strappi	Rotoli/Collo	Packaging			
110406	Premium, Morbidezza eccezionale	Bianco	4	9,7	153	7x6	Plastica	●	●	●
110319	Premium, Morbidezza eccezionale	Bianco	3	9,8	155	7x8	Plastica	●	●	
110316	Premium	Bianco	3	9,4	250	9x8	Plastica	●	●	●
120314	Premium, Morbida	Bianco	3	9,5	140	12x8	Plastica	●	●	
120221	Premium, Morbida	Bianco	2	9,5	190	12x8	Plastica	●	●	
12217	Premium	Bianco	2	9,5	198	12x6	Plastica	●	●	
120236	Advanced	Bianco	2	9,5	200	10x8	Plastica	●	●	
120234	Universal	Bianco	2	9,2	160	10x8	Plastica	●	●	
120323	Universal	Bianco	2	9,2	500	4x7	Plastica	●	●	

## Tork Rotolo carta igienica Mid-Size

 **Sistema: T6**

- L'avanzamento automatico del rotolo nuovo consente agli ospiti di accedere facilmente alla carta igienica
- L'anima dei rotoli esauriti resta nel dispenser evitando di essere gettata a terra



### Tork Dispenser doppio rotolo carta igienica Mid-size Sistema: T6

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)		
557500	2 Rotoli	Elevation	Bianco	ABS	344x184x140	●	●
557508	2 Rotoli	Elevation	Nero	ABS	344x184x140	●	●



### Tork Rotolo carta igienica Mid-size Sistema: T6

Codice	Qualità e funzionalità	Colore	Veli	Larghezza (cm)	Lunghezza rotolo (m)	Rotoli/Collo	Packaging		
127510	Premium, Morbidezza eccezionale 	Bianco	3	9,9	70	27	Cartone	●	●
127520	Premium, Morbida 	Bianco	2	9,9	90	27	Cartone	●	●
127530	Advanced 	Bianco	2	9,9	100	27	Cartone	●	●
127540	Universal	Bianco	1	9,9	135	27	Cartone	●	●

## Tork Coprisedile igienico

**Sistema: V1**

- Design snello adatto a qualsiasi area bagno
- Soluzione igienica, studiata per offrire protezione



### Tork Dispenser Coprisedile igienico Sistema: V1

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo
344080	1 Dispenser	Elevation	Bianco	ABS	315x423x58	1
344088	1 Dispenser	Elevation	Nero	ABS	315x423x58	1



750160

Tork Ricariche Coprisedile igienico						Sistema: V1
Codice	Qualità e funzionalità	Colore	Dimensioni mm (Lung.xLarg.)	Pezzi/CON	CON/Collo	Pezzi/Collo
750160	Advanced, Smtabile nel WC	Bianco	425x360	250	20	5.000

## Tork Veline per il viso

Sistema: F1



270023



460013

- Dispenser da appoggio o da parete per un utilizzo versatile
- Protegge la confezione, mantenendo le veline pulite e asciutte

Tork Dispenser veline per il viso							Sistema: F1
Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Unità/Collo	
270023	1 Dispenser		Bianco	ABS	60x255x140	1	
460013	1 Dispenser	Image Design	Metallo/Nero	Acciaio inox/ABS	67x256x136	1	



140278



140280

Tork Ricariche veline per il viso								Sistema: F1
Codice	Qualità e funzionalità	Colore	Veli	Dimensioni (cm)	Pezzi/CON	CON/Collo	Pezzi/Collo	
140278	Premium, Cubo, Morbidezza eccezionale	Bianco	2	21x20	100	30	3.000	
140280	Premium, Confezione compatta, Morbidezza eccezionale	Bianco	2	21x20	100	30	3.000	

## Tork Gancio appendiabiti



460014

Tork Gancio appendiabiti					
Codice	Descrizione	Linea	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Unità/Collo
460014	Metallo/Nero	Image Design	Acciaio inox/ABS	55x30x35	12x10

## Cestini e sacchetti per rifiuti Tork

## Sistema: B1, B2, B3, B5



- Aspetto e design coordinati con le aree bagno
- Sacchetto per rifiuti completamente nascosto per un'immagine di grande pulizia
- Coperchio opzionale con chiusura rallentata per il massimo dell'igiene

Cestini								Sistema: B1, B2, B3, B5	
Codice	Descrizione	Linea	Sistema	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo		
563000	50 lt	Elevation	B1	Bianco	ABS	629x389x289	1	●	
563008	50 lt	Elevation	B1	Nero	ABS	629x389x289	1	●	
460011	50 lt	Image Design	B1	Metallo/Nero	Acciaio inox/ABS	614x395x253	1	●	
228000	50 lt		B1	Bianco	Metallo	706x341x258	1		
226002	20 lt		B2	Bianco	Metallo	350x320x220	5		
226100	20 lt		B2	Bianco	Plastica	430x322x205	1		
564000	5 lt	Elevation	B3	Bianco	ABS	338x190x160	1		
564008	5 lt	Elevation	B3	Nero	ABS	338x190x160	1		
566000	Dispenser di sacchetti sanitari da 1 litro	Elevation	B5	Bianco	ABS	140x100x36	8		
566008	Dispenser di sacchetti sanitari da 1 litro	Elevation	B5	Nero	ABS	140x100x36	8		



Accessori per cestini								Sistema: B1	
Codice	Descrizione	Linea	Sistema	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo		
460015	Coperchio per cestino Image Design da, 50 lt	Image Design	B1	Nero	ABS	38x345x224	1		
205630	Coperchio per cestino da, 50 lt	Elevation	B1	Bianco	ABS	307x241x13	1		
205638	Coperchio per cestino da, 50 lt	Elevation	B1	Nero	ABS	307x241x13	1		



- Completa l'offerta di prodotti sostenibili per le aree bagno con sacchetti per rifiuti realizzati con almeno il 30% di materie prime riciclate post-consumo (Post-consumer Recycled, PCR)

Sacchetti per rifiuti								Sistema: B1, B2, B3, B5	
Codice	Descrizione	Sistema	Dimensioni	Colore	Materiale	Sacchetti/CON	Sacchetti/Collo	Packaging	
209860	60 litri	B1	60 litri	Verde	55% di plastiche PCR <sup>1</sup>	100	100	Cartone	
204060	50 litri	B1	50 litri	Trasparente	55% di plastiche PCR <sup>1</sup>	25	250	Cartone	
204020	20 litri	B2	20 litri	Bianco	33% di plastiche PCR <sup>1</sup>	100	1.000	Cartone	
204040	5 litri	B3	5 litri	Nero	55% di plastiche PCR <sup>1</sup>	50	1.000	Cartone	
204041	Sacchetti Sanitari, 1 lt	B5	1,4 litri	Bianco	Plastica	25	1.200	Cartone	

<sup>1</sup> PCR = materie prime riciclate post-consumo.

## Tork Panno per lavaggio



- Panno per lavaggio morbido e resistente: se usato con acqua e detersivi delicati consente una detersione efficace ma delicata
- Ricca gamma di formati e tipologie per le più svariate esigenze

### Tork Panno per lavaggio

Codice	Qualità e funzionalità	Colore	Veli	Lunghezza in cm (aperto)	Larghezza in cm (aperto)	Lunghezza in cm (piegato)	Larghezza in cm (piegato)	Pezzi/Risma	Pezzi/Collo			
483381	Premium	Bianco	1	29	29	14,5	14,5	50	1.600		●	
742200	Premium	Bianco	1	30	32	17	32	135	1.080		●	●
742100	Premium	Bianco	1	30	19	17	19	135	1.080		●	●



# Pulizia professionale

## La scelta facile per il miglior risultato

Che tu diriga la cucina di un ristorante o una linea di produzione industriale, comprendiamo che ogni secondo conta. Panni e dispenser Tork sono concepiti per aiutarti a svolgere il tuo lavoro con la massima efficienza, evitando intoppi e interruzioni alla tua attività.



## La scelta del prodotto giusto

Offriamo una gamma completa di prodotti specializzati, ognuno concepito per svolgere un compito specifico (servizi di ristorazione, trasformazione alimentare, panni umidificati, panni a basso rilascio di fibre, Panni in microfibra.).

### Asciugatura

Asciugatura o assorbimento di fuoriuscite di liquidi e raccolta di sporco e polvere con panni in carta.

### Pulizia

Rimozione di sporco e macchie da superfici, macchine o utensili con panni asciutti o insieme ad acqua, solventi o detersivi.

### Lucidatura

Applicazione, con l'aiuto di un panno, di sostanze lucidanti su una superficie per proteggerla e renderla splendente, seguita da strofinamento per ottenere una buona finitura.

### Igiene delle superfici

La pulizia e/o la disinfezione implicano la sanitizzazione delle superfici attuata rimuovendo o annientando i microrganismi dannosi.



## Sistemi di erogazione per ogni esigenza

La nostra offerta comprende panni per ogni attività, oltre a un'ampia gamma di dispenser con diverse opzioni di montaggio, per permetterti di trovare sempre ciò che ti serve laddove necessario.

### Montaggio a parete



**Tork supporto a parete (ricarica W1)**  
652108 Rosso/Nero  
652100 Turchese/Bianco

- Più spazio libero sul pavimento
- Ricarica facile ed ergonomica
- Erogazione sicura e affidabile grazie alla dentatura rinforzata in fibra di vetro



**Tork Dispenser a estrazione centrale Maxi (ricarica W2)**  
653008 Rosso/Nero  
653000 Turchese/Bianco

- Dispenser igienico per maxi rotoli a estrazione centrale
- Ottimizzato per l'erogazione con una sola mano



**Tork Dispenser per Combi Roll in box (ricarica W3)**  
207210 Nero

- Dispenser aperto specifico per Tork Combi Roll in box



**Tork Dispenser per panni piegati (ricarica W4)**  
654008 Rosso/Nero  
654000 Turchese/Bianco

- Protegge i panni e riduce i consumi grazie all'erogazione singola
- Opzioni di montaggio versatili come staffe da parete e magneti (pagina 53)



**Tork Dispenser Mini a estrazione centrale (ricarica M1)**  
658008 Rosso/Nero  
658000 Turchese/Bianco  
558008 Nero  
558000 Bianco

- Maggiore igiene: si tocca solo ciò che si usa
- Erogazione con una sola mano per la massima facilità di utilizzo
- Versatile meccanismo di chiusura per prevenire gli usi impropri
- Modelli di dimensioni ridotte, ideali per i piccoli spazi



**Tork Dispenser a estrazione centrale (ricarica M2)**  
659008 Rosso/Nero  
659000 Turchese/Bianco  
559008 Nero  
559000 Bianco



**Tork Reflex® Dispenser Mini a estrazione centrale singola (ricarica M3)**  
473167 Turchese/Bianco  
473177 Bianco/Bianco

- Tocchi solo la carta che utilizzi, riducendo il rischio di contaminazione batterica
- Erogazione semplice anche con una sola mano
- Struttura robusta per resistere in condizioni estreme
- Pulizia facile grazie al coperchio rimovibile
- Modelli di dimensioni ridotte, ideali per i piccoli spazi



**Tork Reflex® Dispenser a estrazione centrale singola (ricarica M4)**  
473180 Turchese/Bianco  
473190 Bianco/Bianco



**Tork Dispenser asciugamani a rotolo per postazioni di lavaggio (ricarica W6)**  
651420 Turchese/Bianco

- Impermeabile
- Elevata autonomia grazie all'erogazione singola
- Progettato per resistere agli ambienti umidi



**Tork Staffa per dispenser Small Pack (ricarica W8)**  
655100 Bianco

- Staffa per dispenser salvaspazio per postazioni del personale, locali di servizio o magazzini

### Portatili



**Tork Scatola portatile**

- Dispenser in cartone portatile



**Tork Reflex® Dispenser portatile a estrazione centrale**  
473186 Ricarica bianca  
473188 Ricarica blu

- Dispenser a erogazione singola portatile
- Può essere facilmente appeso a sedie o carrelli



**Tork Dispenser portatile Mini a estrazione centrale**  
658002

- Dispenser a erogazione libera utilizzabile come dispenser fisso o portatile
- Ideale per cucine, bar o aree di ristorazione ad alta affluenza



**Tork Secchiello**  
190492

- Confezione portatile
- Perfetta per carrelli delle pulizie e spazi angusti

### Mobili



**Tork Cavalletto da terra (ricarica W1)**  
652008 Rosso/Nero  
652000 Turchese/Bianco

- Ricarica facile ed ergonomica
- Erogazione sicura e affidabile grazie alla dentatura rinforzata in fibra di vetro
- Consente di risparmiare tempo se corredato del pratico portasacchetto per rifiuti abbinato (pagina 53)

## Sistema Tork Reflex

È importante disporre di strumenti che consentano di asciugare rapidamente liquidi versati e sporco, senza sprechi o rischi per l'igiene.

La nostra gamma di dispenser e ricariche Tork Reflex® è stata progettata per aiutare i clienti a controllare i costi delle più comuni attività di asciugatura di mani e superfici.

Comprende una serie di rotoli di ricarica corredati della certificazione internazionale HACCP.



**Consumo  
di carta per  
asciugatura  
ridotto fino al  
37%<sup>1</sup>**

- Controllo dei costi attraverso la riduzione di consumi e sprechi
- L'investimento di lunga durata perfetto per qualsiasi ambiente
- Ricarica facile grazie alla tecnologia Tork SmartCore®
- Indicatore di esaurimento Tork per non rimanere mai senza carta

<sup>1</sup> Secondo una ricerca di Essity condotta in un periodo di 4 settimane. Confronto tra dispenser di carta per asciugatura Tork Reflex® Plus e Tork Plus a erogazione continua. Riduzione calcolata in metri quadri utilizzati.

## Tork Reflex®

## Sistema: M3, M4



- Maggiore igiene: si tocca solo ciò che si usa
- Ideale per le attività che possono essere svolte con una sola mano

Dispenser Tork Reflex®								Sistema: M3, M4	
Codice	Formato	Sistema	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo			
473167	Mini	M3	Turchese/Bianco	Plastica	321x191x180	1			●
473177	Mini	M3	Bianco/Bianco	Plastica	321x191x180	1			●
473180	Standard	M4	Turchese/Bianco	Plastica	331x255x239	1			●
473190	Standard	M4	Bianco/Bianco	Plastica	331x255x239	1			●
473186	Starterpack per dispenser portatile ricarica bianca	M4	Turchese/Bianco	Plastica	222x278x236	1	●		
473188	Starterpack per dispenser portatile ricarica blu	M4	Turchese/Bianco	Plastica	222x278x236	1		●	
473102	Supporto per installazione a parete	M4	Bianco	Plastica	136x119x12	1			



- Carta multiuso ideale per assorbire i liquidi e asciugare le mani
- Consumi ridotti fino al 37% grazie all'erogazione singola

Tork Reflex® Carta Plus per asciugatura											Sistema: M3, M4				
Codice	Formato	Sistema	Colore	Veli	Larghezza (cm)	Lunghezza rotolo (m)	Lunghezza strappo (cm)	Strappi/rotolo	Rotoli/Collo	For Wiping	Ecological	FSC	run out indicator	One-Hand Operation	
473474	Mini	M3	Bianco	2	19,4	67	33,5	200	9	●	●	●	●	●	●
473391	Standard	M4	Blu	2	19,4	151	33,5	450	6	●	●	●	●	●	●
473472	Standard	M4	Bianco	2	19,4	151	33,5	450	6	●	●	●	●	●	●



- Carta multiuso per attività di asciugatura leggera
- Consumi ridotti fino al 37% grazie all'erogazione singola

Tork Reflex® Carta per asciugatura											Sistema: M3, M4					
Codice	Formato	Sistema	Colore	Veli	Larghezza (cm)	Lunghezza rotolo (m)	Lunghezza strappo (cm)	Strappi/rotolo	Rotoli/Collo	QuickDry	For Wiping	Ecological	FSC	run out indicator	One-Hand Operation	
473246	Mini	M3	Bianco	1	19,8	120	35	343	12	●	●	●	●	●	●	●
473242	Standard	M4	Bianco	1	19,8	300	35	857	6	●	●	●	●	●	●	●
473412	Standard	M4	Bianco	1	19,4	114	33,5	340	6	●	●	●	●	●	●	●



**Tork SmartCore®**  
Le ricariche Tork Reflex® consentono un rifornimento rapido e facile grazie alla tecnologia di rimozione dell'anima Tork SmartCore®



Indicatore di fine rotolo  
- Per non rimanere mai senza carta  
- Evita le lamentelle  
- Consente di pianificare in anticipo le ricariche

## Centrefeed Dispensers

**Sistema: M1, M2**



- Dispenser robusti, ergonomicamente progettati per migliorare le prestazioni
- Facile azionamento con una sola mano e controllo dei consumi
- Combinazioni di colori rosso/nero e turchese/bianco
- Ottimi per la pulizia e l'asciugatura di oggetti in generale

### Tork Performance Dispenser a estrazione centrale Sistema: M1, M2

Codice	Formato	Sistema	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo
658000	Mini	M1	Turchese/Bianco	Plastica	333x193x172	1
658008	Mini	M1	Rosso/Nero	Plastica	333x193x172	1
658002	Mini portatile	M1	Turchese/Bianco	Plastica	263x185x239	1
658001	Mini portatile Starter Pack	M1	Turchese/Bianco	Plastica	263x185x239	1
659000	Standard	M2	Turchese/Bianco	Plastica	356x248x232	1
659008	Standard	M2	Rosso/Nero	Plastica	356x248x232	1



- Facile azionamento con una sola mano e controllo dei consumi
- Eleganti dispenser nei colori bianco o nero, ideali per qualsiasi ambiente, per un'immagine di grande igiene e pulizia
- Ideali per l'asciugatura delle mani e attività di pulizia leggera

### Tork Elevation / Dispenser a estrazione centrale in metallo Sistema: M1, M2

Codice	Formato	Sistema	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo
558000	Mini	M1	Bianco	Plastica	321x174x165	1
558008	Mini	M1	Nero	Plastica	321x174x165	1
559000	Standard	M2	Bianco	Plastica	360x239x227	1
559008	Standard	M2	Nero	Plastica	360x239x227	1
958000	Mini portatile Starter Pack (Codice 558000, Codice 101221)	M1	Bianco	Plastica	321x174x165	1
959000	Mini portatile Starter Pack (Codice 559000, Codice 100134)	M2	Bianco	Plastica	360x239x227	1



Indicatore di fine rotolo

- Per non rimanere mai senza carta
- Evita le lamentele
- Consente di pianificare in anticipo le ricariche

## Carta multiuso Asciugatura

## Sistema: M1, M2



- Carta multiuso ideale per assorbire i liquidi e asciugare le mani

Tork Carta Plus per asciugatura Centrefeed										Sistema: M1, M2				
Codice	Formato	Sistema	Colore	Veli	Lunghezza rotolo (m)	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Strappi/ Rotolo/ Confezione	Rotoli/ Confezioni J1/Collo	QuickDry	For Wiping	Ecocert	FSC	run out indicator	Tork Easy Wipe-off
101221	Mini	M1	Bianco	2	75	35x21,5	214	11		●	●	●	●	●
101240	Standard	M2	Bianco	2	160	35x21,5	457	6		●	●	●	●	●
101250	Standard	M2	Bianco	2	160	35x24,5	457	6		●	●	●	●	●
130044	Standard	M2	Bianco	2	125	34x23,5	368	6	●	●	●	●		●
128207	Standard	M2	Blu	2	157	35x19,4	450	6		●	●	●	●	●



- Carta multiuso per attività di asciugatura leggera

Tork Carta per asciugatura Centrefeed										Sistema: M1, M2					
Codice	Formato	Sistema	Colore	Veli	Larghezza (cm)	Lunghezza rotolo (m)	Lunghezza strappo (cm)	Strappi/ Rotolo	Rotoli/ Collo	QuickDry	For Wiping	Ecocert	FSC	run out indicator	Tork Easy Wipe-off
100130	Mini	M1	Bianco	1	21,5	120			11		●	●	●	●	●
100134	Standard	M2	Bianco	1	24,5	275			6		●	●	●	●	●
130034	Standard	M2	Bianco	1	19,5	165	35	471	6	●	●		●	●	●
130035	Standard	M2	Blu	2	19	165	35	471	6		●	●	●	●	●
151131	Standard	M2	Bianco	1	21,5	275			6		●	●	●	●	●



## Indicatore di fine rotolo

- Per non rimanere mai senza carta
- Evita le lamentele
- Consente di pianificare in anticipo le ricariche

## Carta tradizionale

**Sistema: M1, M2**



121206 509244 128107

- Rotolo per esigenze di asciugatura generiche

Tork Carta 2 veli Centrefeed										Sistema: M2				
Codice	Formato	Sistema	Colore	Veli	Larghezza (cm)	Lunghezza rotolo (m)	Lunghezza strappo (cm)	Strappi/Rotolo	Rotoli/Collo					
121206	Standard	M2	Bianco	2	20	160	35	457	6	●	●	●		●
509244	Standard	M2	Bianco	2	21,5	148,5	33	450	6	●	●	●		
128107	Standard	M2	Blu	2	18	150	35	429	6	●	●	●	●	●



120123 120155

- Rotolo per esigenze di asciugatura generiche

Tork Carta monovelo Centrefeed										Sistema: M1, M2				
Codice	Formato	Sistema	Colore	Veli	Larghezza (cm)	Lunghezza rotolo (m)	Lunghezza strappo (cm)	Strappi/Rotolo	Rotoli/Collo					
120123	Mini	M1	Bianco	1	21,5	120			11	●	●	●	●	●
120155	Standard	M2	Bianco	1	20	300			6	●	●	●		

## Rotoli da cucina



120269 509966

- Ultra assorbenti  
- Ideali per le attività di asciugatura quotidiane

Rotoli da cucina													
Codice	Descrizione	Colore	Veli	Larghezza (cm)	Lunghezza rotolo (m)	Lunghezza strappo (cm)	Strappi/Rotolo	Rotoli/CON	Pezzi/Collo				
120269	Ultra assorbenti	Bianco	2	23	15,3	24	64	2	24	●	●	●	
509966	Ultra assorbenti	Bianco	2	21,5	71,4	34	210	6	6	●	●	●	



Indicatore di fine rotolo

- Per non rimanere mai senza carta
- Evita le lamentele
- Consente di pianificare in anticipo le ricariche

# Dispenser Tork Performance

Aumenta la produttività fornendo ai tuoi operatori gli strumenti di pulizia di cui hanno bisogno per effettuare la manutenzione proattiva alle proprie attrezzature. I dispenser e i panni Tork Performance® aiutano a ottimizzare i processi di pulizia e a migliorare la manutenzione preventiva. Scopri di più su [tork.it/attrezzati-per-migliorare](http://tork.it/attrezzati-per-migliorare)



- Se usati nelle giuste combinazioni, tutti i dispenser ottimizzati per i panni Tork diventano strumenti per prestazioni perfette
- Struttura super robusta
- Coperchio semi-trasparente

Dispenser Tork Performance					Sistema: W1, W2, W3, W4, W8	
Codice	Descrizione	Sistema	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo
652000	Cavalletto da terra	W1	Turchese/Bianco	Plastica/Metallo	1.006x646x530	1
652008	Cavalletto da terra	W1	Rosso/Nero	Plastica/Metallo	1.006x646x530	1
652100	Supporto a parete	W1	Turchese/Bianco	Plastica/Metallo	463x646x274	1
652108	Supporto a parete	W1	Rosso/Nero	Plastica/Metallo	463x646x274	1
653000	Maxi Centrefeed	W2	Turchese/Bianco	Plastica	447x328x302	1
653008	Maxi Centrefeed	W2	Rosso/Nero	Plastica	447x328x302	1
207210	Combi Roll in box	W3	Nero	Plastica		1
654000	Per panni piegati	W4	Turchese/Bianco	Plastica	374x427x206	1
654008	Per panni piegati	W4	Rosso/Nero	Plastica	374x427x206	1
655100	Dispenser Small Pack	W8	Bianco	Plastica	145,8x214x107,3	4



Accessori					Sistema: W1, W4	
Codice	Descrizione	Sistema	Colore	Materiale	Pezzi/Collo	
206540	Kit di magneti	W4	Nero	Magnete	10	
206550	Portasacchetto per rifiuti	W1	Nero	Plastica	1	

## Carta industriale

## Sistema: W1, W2, W4, W7



- La nostra carta più resistente per applicazioni industriali pesanti
- Assorbenza superiore
- Protegge le mani da sporco e calore

### Tork Carta ultrasensibile per asciugatura industriale

### Sistema: W1, W2, W4, W7

Codice	Formato	Sistema	Colore	Veli	Lunghezza rotolo (m)	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Strappi/ Rotolo/ Confezione	Rotoli/ Confezioni/ Collo	QuickDry	For Wiping	Ecocert	FSC	Handicap
130080	Rotolo gigante	W1	Blu	3	255	34x36,9	750	1	●	●	●	●	●
130081	Combi Roll	W1/W2	Blu	3	119	34x23,5	350	2	●	●	●	●	●
130082	Panni piegati – Top-Pak	W4	Blu	3		32,4x38,5	100	5	●	●	●	●	●
130083	Panni piegati – Scatola portatile	W7	Blu	3		32,4x38,5	200	1	●	●	●	●	●



- Ideale per le attività di asciugatura industriale e delle mani
- Perfetta per la raccolta di olio e acqua

### Tork Carta per asciugatura industriale

### Sistema: W1, W2

Codice	Formato	Sistema	Colore	Veli	Lunghezza rotolo (m)	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Strappi/ Rotolo/ Confezione	Rotoli/ Confezioni/ Collo	For Wiping	Ecocert	FSC	Handicap
128407	Rotolo gigante	W1	Blu	3	340	34x36,9	1.000	1	●	●	●	●
129243	Rotolo gigante	W1/W2	Verde	2	510	34x23,5	1.500	2	●	●	●	●

## Carta multiuso

## Sistema: W1, W2, W3, W4



- La nostra carta più resistente per applicazioni pesanti
- Efficace assorbimento di olio e acqua
- Ottima resistenza da bagnata

### Tork Carta ultrasensibile per asciugatura

### Sistema: W1, W2

Codice	Formato	Sistema	Colore	Veli	Lunghezza rotolo (m)	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Strappi/ Rotolo/ Confezione	Rotoli/ Collo	QuickDry	For Wiping	Ecocert	FSC	Handicap
130060	Rotolo gigante	W1	Bianco	2	340	34x36,9	1.000	1	●	●	●	●	●
130070	Rotolo gigante	W1	Blu	2	340	34x36,9	1.000	1	●	●	●	●	●
130062	Combi Roll	W1/W2	Bianco	2	170	34x23,5	500	2	●	●	●	●	●
130072	Combi Roll	W1/W2	Blu	2	170	34x23,5	500	2	●	●	●	●	●
473382	Combi Roll	W1/W2	Bianco	1	117	25,5x33,5	350	2	●	●	●	●	●



- Carta multiuso ideale per assorbire i liquidi e asciugare le mani

Tork Carta Plus per asciugatura										Sistema: W1, W2, W3, W4				
Codice	Formato	Sistema	Colore	Veli	Lunghezza rotolo (m)	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Strappi/Rotolo/Confezione	Rotoli/Confezioni/Collo	QuickDry	For Wiping	Ecolabel	FSC	Non Contiene Cloro	
130045	Rotolo gigante	W1	Bianco	2	510	34x23,5	1.500	1	●	●	●	●	●	
130050	Rotolo gigante	W1	Blu	2	510	34x36,9	1.500	1	●	●	●	●	●	
130051	Rotolo gigante	W1	Blu	2	510	34x23,5	1.500	1	●	●	●	●	●	
130033	Combi Roll	W1/W2	Bianco	2	264	33x25,5	800	2		●	●	●		
130041	Combi Roll	W1/W2	Bianco	2	255	34x23,5	750	2	●	●	●	●	●	
130052	Combi Roll	W1/W2	Blu	2	255	34x23,5	750	2	●	●	●	●	●	
509271	Combi Roll	W1/W2	Bianco	2	264	30x25,5	880	2		●	●	●		
509266	Combi Roll	W1/W2	Bianco	2	176	22x25,5	880	2		●	●	●		
130042	Combi Roll in scatola	W1/W2/W3	Bianco	2	255	34x23,5	750	1	●	●	●	●		
130043	Panni piegati - Top-Pak	W4	Bianco	2		32,4x38,5	200	5	●	●	●	●	●	
509278	Combi Roll	W1	Bianco	2	468	23,4x25,5	2.000	2				●	●	

### Carta semplice

### Sistema: W1, W2



- Rotolo per esigenze di asciugatura generiche

Tork Carta 2 veli										Sistema: W1, W2			
Codice	Formato	Sistema	Colore	Veli	Larghezza (cm)	Lunghezza rotolo (m)	Lunghezza strappo (cm)	Strappi/Rotolo	Rotoli/Collo	For Wiping	Ecolabel	FSC	Non Contiene Cloro
129239	Rotolo gigante	W1	Bianco	2	36,9	680	34	2.000	1	●	●	●	●
129262	Combi Roll	W1/W2	Bianco	2	23,5	340	34	1.000	2	●	●	●	●
509255	Combi Roll	W1/W2	Bianco	2	23,4	184	23	800	2	●	●	●	
509253	Combi Roll	W1/W2	Bianco	2	25,5	264	33	800	2	●	●	●	
509274	Combi Roll	W1/W2	Blu/Bianco	2	23,5	184	23	800	2	●		●	



**Lo sapevi?**  
 Tork dispone di combinazioni di dispenser e panni per ogni attività, a prescindere dal fatto che tu stia lavorando in un ristorante, un hotel, una scuola, un ospedale, un'officina meccanica o qualsiasi altro ambiente in cui l'asciugatura di mani e superfici rientra nella routine lavorativa.

# Tork sistema per postazioni lavaggio nell'industria alimentare

Ti trovi ad affrontare alcune delle sfide più difficili. Per questo ti servono dispenser e ricariche su cui poter fare affidamento. Il sistema Tork per postazioni di lavaggio, certificato HACCP International, è specificamente progettato per limitare i rischi, migliorare l'efficienza e gestire la pressione di un ambiente rigoroso.



651420

- Design robusto e impermeabile, progettato per garantire ottime prestazioni negli ambienti umidi e difficili
- Meno ricariche grazie al design ad alta capacità
- Erogazione igienica senza contatto
- Possibilità di pulizia o lavaggio a getto senza dover rimuovere il dispenser dalla parete
- Montaggio facilitato grazie alla piastra posteriore trasparente

Tork Dispenser per postazioni di lavaggio							Sistema: W6	
Codice	Descrizione	Sistema	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Pezzi/Collo		
651420	Dispenser per postazioni di lavaggio	W6	Turchese/Bianco	Plastica	459x319x268	1		

## Carta per postazioni di lavaggio

**Sistema: W6**



130007

130008

- Carta per asciugatura robusta e assorbente
- Minor tempo di ricarica grazie all'elevato metraggio dei rotoli
- Panno carta adatto agli ambienti più difficili grazie all'elevata resistenza all'umidità
- L'idoneità dei rotoli al contatto con alimenti è una garanzia dell'elevata qualità della carta e dalla sicurezza del prodotto
- Il colore blu fa rendere la carta visibile e tracciabile negli alimenti, migliorando la sicurezza della produzione negli impianti di trasformazione alimentare

Tork Carta monouso 1 veli										Sistema: W6				
Codice	Formato	Sistema	Colore	Veli	Larghezza (cm)	Lunghezza rotolo (m)	Lunghezza strappo (cm)	Strappi/Rotolo	Rotoli/Collo					
130007	Carta semplice	W6	Bianco	1	19,5	250	24,5	1.020	6	●	●	●	●	●
130008	Carta semplice	W6	Blu	1	19,5	250	24,5	1.020	6	●	●	●	●	●



# Tork exelCLEAN

## Risultati professionali, a prescindere dalla difficoltà del compito

La linea Tork exelCLEAN® annovera una ricca gamma di panni in tessuto ad alte prestazioni e a basso rilascio di fibre, che ti consentiranno di ottenere prestazioni affidabili in ogni momento. Finalmente non dovrai più sprecare del tempo cercando nel mucchio lo “straccio giusto”. Tork exelCLEAN® può portare grandi vantaggi alla tua attività incrementando la soddisfazione dei dipendenti, riducendo i costi e migliorando le condizioni di lavoro.



### Lo sapevi?

Le nostre tecnologie di filatura brevettate e la tecnologia Tork exelCLEAN® consentono di produrre panni in tessuto non tessuto che definiscono gli standard di eccellenza per ambienti di lavoro più sicuri, salubri ed efficienti.

### Le tue attività di pulizia potrebbero essere più efficienti?

Test indipendenti hanno dimostrato che i panni per la pulizia Tork exelCLEAN® superano le prestazioni di stracci e panni a nolo, consentendo una riduzione di tempo, sforzi e quantità di solventi usati. Utilizzarli equivale a:

**35% di tempo in meno**

**41% di solventi in meno**

**31% di fatica in meno**

### Maggiore durata:

Perfezionati per offrire le migliori prestazioni in termini di durata grazie a una struttura nuova e uniforme.

### Maggiore efficienza:

Le nostre confezioni Top-Pak sono ora compresse per ridurre fino al 26% lo spazio di trasporto e stoccaggio, oltre che il numero delle ricariche, e garantire che il prodotto sia sempre disponibile laddove necessario.

### Imballaggi più versatili:

Le nuove e migliorate confezioni portatili con maniglia rinforzata e apertura più grande facilitano l'accesso ai panni, anche quando si indossano i guanti.



### Certificazione OK Biobased certification:

Il programma di certificazione OK Biobased attesta la composizione vegetale del prodotto. Corredato di certificazione OK Biobased, il prodotto garantisce prestazioni elevate in termini di pulizia, offrendo al contempo vantaggi a livello di sostenibilità.

## Panni multiuso / Panni industriali Pulizia

## Sistema: W1, W2, W3, W4, W7



- Elevata capacità assorbente
- Proteggono le mani da calore e frammenti metallici
- Risultati professionali in termini di pulizia grazie alla tecnologia Tork exelCLEAN®

### Tork exelCLEAN® Panni ultrasensibili per pulizia industriale

### Sistema: W1, W2, W3, W4

Codice	Formato	Sistema	Colore	Lunghezza rotolo (m)	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Strappi/Rotolo/Confezione	Rotoli/Confezioni/Collo	excelCLEAN	For Wiping	Aerosol Certified	FSC	OK biobased
570137	Combi Roll in scatola	W1/W2/W3	Bianco	61	38x31,5	160	1	●	●	●	●	●
570479	Panni piegati – Top-Pak	W4	Bianco		41,5x35,5	60	4	●	●	●	●	●
570579	Panni piegati – Top-Pak	W4	Blu		41,5x35,5	60	4	●	●	●	●	●

- Robusti panni assorbenti multiuso per attività di pulizia più pesanti
- Progettati per proteggere le mani da calore e frammenti metallici
- Risultati professionali in termini di pulizia grazie alla tecnologia Tork exelCLEAN®



### Tork exelCLEAN® Panni ultrasensibili per pulizia

### Sistema: W1, W2, W3, W4, W7

Codice	Formato	Sistema	Colore	Lunghezza rotolo (m)	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Strappi/Rotolo/Confezione	Rotoli/Confezioni/Collo	excelCLEAN	For Wiping	Aerosol Certified	FSC	OK biobased
530104	Rotolo gigante	W1	Bianco	270	38x42	710	1	●	●	●	●	●
530137	Combi Roll in scatola	W1/W2/W3	Bianco	106	38x31,5	280	1	●	●	●	●	●
530237	Combi Roll in scatola	W1/W2/W3	Blu	106	38x31,5	280	1	●	●	●	●	●
530179	Panni piegati – Top-Pak	W4	Bianco		41,5x35,5	105	4	●	●	●	●	●
530279	Panni piegati – Top-Pak	W4	Blu		41,5x35,5	105	4	●	●	●	●	●
530172	Panni piegati – Scatola portatile	W7	Bianco		41,5x35,5	180	1	●	●	●	●	●
530176	Panni piegati – Scatola portatile	W7	Bianco		61,5x35,5	120	1	●	●	●	●	●
530272	Panni piegati – Scatola portatile	W7	Blu		41,5x35,5	180	1	●	●	●	●	●
530276	Panni piegati – Scatola portatile	W7	Blu		61,5x35,5	120	1	●	●	●	●	●

- Una risposta efficace alle esigenze di produttività e sostenibilità
- Robusti panni assorbenti multiuso per le attività di pulizia più pesanti
- Prodotti al 99% con ingredienti di origine vegetale, rallentano l'accumulo di anidride carbonica nell'atmosfera garantendo la stessa efficacia di sempre nelle attività di pulizia<sup>1</sup>



### Tork exelCLEAN® Panni ultrasensibili per pulizia biologici

### Sistema: W4, W8

Codice	Formato	Sistema	Colore	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Strappi/Rotolo/Confezione	Rotoli/Confezioni/TRP	excelCLEAN	For Wiping	FSC	OK biobased	TUV Austria
930179	Panni piegati – Top-Pak	W4	Bianco	41,5x35,5	105	4	●	●	●	●	●
930150	Panni piegati – Small Pack	W8	Bianco	31,5x38,5	50	8	●	●	●	●	●

<sup>1</sup> Prodotto corredato di certificazione OK Biobased rilasciata da TÜV Austria.

## Pulizia professionale - Ricariche



- Morbidi e flessibili panni per attività industriali di media difficoltà
- Ideali per rimuovere olio e grasso
- Risultati professionali in termini di pulizia grazie alla tecnologia Tork exelCLEAN®

### Tork exelCLEAN® Panni per pulizia industriale

Sistema: W1, W2, W3, W4, W7

Codice	Formato	Sistema	Colore	Lunghezza rotolo (m)	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Strappi/ Rotolo/ Confezione	Rotoli/ Confezioni/ Collo	exelCLEAN®	For Wiping	FSC	TORK TOP WORKSHOP
520304	Rotolo gigante	W1	Grigio	361	38x42	950	1	●	●	●	●
520337	Combi Roll in scatola	W1/W2/W3	Grigio	148	38x31,5	390	1	●	●	●	●
520679	Panni piegati – Top-Pak	W4	Grigio		41,5x35,5	120	4	●	●	●	●
520372	Panni piegati – Scatola portatile	W7	Grigio		41,5x35,5	120	1	●	●	●	●

- Morbidi e flessibili panni multiuso per attività di pulizia leggera
- Assorbono rapidamente liquidi e olio
- Risultati professionali in termini di pulizia grazie alla tecnologia Tork exelCLEAN®



### Tork exelCLEAN® Panni per pulizia

Sistema: W1, W2, W3, W4, W7, W8

Codice	Formato	Sistema	Colore	Lunghezza rotolo (m)	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Strappi/ Rotolo/ Confezione	Rotoli/ Confezioni/ Collo	exelCLEAN®	For Wiping	Airline Certified	FSC	TORK TOP WORKSHOP
510104	Rotolo gigante	W1	Bianco	380	38x42	1.000	1	●	●	●	●	●
510204	Rotolo gigante	W1	Blu	380	38x42,8	1.000	1	●	●	●	●	●
510137	Combi Roll in scatola	W1/W2/W3	Bianco	152	38x31,5	400	1	●	●	●	●	●
510237	Combi Roll in scatola	W1/W2/W3	Blu	152	38x31,5	400	1	●	●	●	●	●
510479	Panni piegati – Top-Pak	W4	Bianco		41,5x35,5	120	4	●	●	●	●	●
510172	Panni piegati – Scatola portatile	W7	Bianco		41,5x35,5	210	1	●	●	●	●	●
510272	Panni piegati – Scatola portatile	W7	Blu		41,5x35,5	210	1	●	●	●	●	●
510150	Panni piegati – Small Pack	W8	Bianco		31,5x38,5	55	8	●	●	●	●	●

- Una scelta di qualità ed economica per lavori di pulizia leggeri, ma comunque importanti
- Versatile, morbido e flessibile per pulire meglio negli spazi ristretti e nelle fessure
- Il rotolo ad alta capacità dura più a lungo e consente di risparmiare tempo per il rifornimento.



### Tork exelCLEAN® Panni per la pulizia

Sistema: W1, W2, W3, W4

Codice	Formato	Sistema	Colore	Lunghezza rotolo (m)	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Strappi/ Rotolo/ Confezione	Rotoli/ Confezioni/ Collo	exelCLEAN®	For Wiping	Airline Certified	FSC	TORK TOP WORKSHOP	OK Biobased
500479	Panni piegati	W4	Bianco		41,5x35,5	120	4	●	●	●	●	●	●
500137	Combi Roll in scatola	W1/W2/W3	Bianco	150	25x31,5	600	1	●	●	●	●	●	●

<sup>1</sup> Prodotto corredato di certificazione OK Biobased rilasciata da TÜV Austria.

# Tork, lo specialista del tessuto non tessuto

Questo materiale è perfetto per attività specifiche e delicate se utilizzato insieme a solventi, prodotti per inceratura e altre sostanze che richiedono l'impiego di supporti a basso rilascio di fibre o con proprietà lucidanti.



## Panni per pulizia per compiti specializzati



190578

## Sistema: W1, W2, W3, W4, W8, W10

- Ideali per le attività di pre-verniciatura
- Minimo rilascio di fibre
- Ottimi risultati se utilizzati con solventi organici
- Antistatico - Certificati ESD

Tork Panni per pulizia industriale a basso speluccamento								Sistema: W4		
Codice	Formato	Sistema	Colore	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Panni/Confezione	Confezioni/Collo	For Wiping	Low GPF	ESD	
190578	Panni piegati - Top-Pak	W4	Blu	32,4x39	80	5	●	●	●	



190494



190493



190492



190491

- Minimo rilascio di fibre
- Resistenti e assorbenti
- Ottimi risultati se utilizzati con solventi, detersivi e disinfettanti

Tork Panni per pulizia a basso speluccamento								Sistema: W1, W2, W3, W8, W10		
Codice	Formato	Sistema	Colore	Lunghezza rotolo (m)	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Strappi/Rotolo/Confezione	Rotoli/Confezioni/Collo	For Wiping	FSC	Low GPF
190494	Combi Roll in scatola	W1/W2/W3	Turchese	180	36x27,5	500	1	●	●	●
190493	Piegato	W8	Turchese		30x38,5	75	8	●	●	●
190492	Rotolo a estrazione centrale - Secchiello	W10	Turchese	60	30x16,5	200	4	●	●	●
190491	Rotolo a estrazione centrale - Ricarica per secchiello	W10	Turchese	60	30x16,5	200	4	●	●	●

## Panni per lucidatura

## Sistema: W1, W2, W3



197270

- La scelta ottimale per le attività di lucidatura
- Morbidi e flessibili: il materiale con cui sono realizzati trattiene e rilascia gli agenti lucidanti
- Risultati professionali senza lasciare tracce

Tork Panni per lucidatura								Sistema: W1, W2, W3		
Codice	Formato	Sistema	Colore	Lunghezza rotolo (m)	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Strappi/Rotolo/Confezione	Rotoli/Confezioni/Collo	For Wiping	FSC	Low GPF
197270	Combi Roll in scatola	W1/W2/W3	Bianco	171	38x31,5	450	1	●	●	●

## Panni per pulizia per compiti specializzati

Sistema: W14, W15

### Salviette umidificate per la pulizia pronte all'uso, in soluzioni portatili

Salviette umidificate pronte per l'uso per le mani e per le superfici, salviette disinfettanti e spray efficaci contro un ampio spettro di batteri, lieviti e virus, compreso il Coronavirus.



190594



190694

- Pronti all'uso: confezioni precaricate con panni monouso preimpregnati
- Igienici: dissolvono grasso, polvere e sporcizia
- Meno rifiuti grazie al secchiello ricaricabile e riutilizzabile

### Tork Panni umidificati per la pulizia delle superfici

Sistema: W15

Codice	Formato	Sistema	Colore	Lunghezza rotolo (m)	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Strappi/Rotolo	Rotoli/Collo		
190594	Secchiello	W15	Bianco	16	27x27	58	4	●	●
190694	Ricarica per Secchiello	W15	Bianco	16	27x27	58	4	●	●



190592



190692

- Pronti all'uso: confezioni precaricate con panni monouso preimpregnati
- Igienici: dissolvono grasso, polvere e sporcizia
- Meno rifiuti grazie al secchiello ricaricabile e riutilizzabile

### Tork Panni umidificati per la pulizia delle mani

Sistema: W14

Codice	Formato	Sistema	Colore	Lunghezza rotolo (m)	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Strappi/Rotolo	Rotoli/Collo	
190592	Secchiello	W14	Bianco	16	27x27	58	4	●
190692	Ricarica per Secchiello	W14	Bianco	16	27x27	58	4	●



# Panni per il settore alimentare Tork

## Soluzioni in grado di stare al passo con te

Sappiamo quanto possano essere frenetici i ritmi di lavoro di un ristorante moderno o di un'impresa di catering. In questi ambienti le attività di pulizia e asciugatura possono riguardare ogni cosa, da piani cottura, griglie e superfici di lavoro di vario tipo coperti di grasso ad aree di ristorazione, banconi di lavoro e altri spazi con cui entrano in contatto ospiti e dipendenti.



Oltre a preservare l'igiene, la nostra gamma di panni consente di mantenere sempre puliti e ordinati cucine, ristoranti, bar o caffetterie

### **Locali di servizio:**

Per tutto il giorno, macchie e sversamenti di olio e grasso devono essere accuratamente rimossi da superfici di vario tipo, dalle attrezzature in acciaio alle piastrelle. Sia che si debbano assorbire liquidi, rimuovere macchie di olio e grasso o raccogliere particelle di cibo, Tork dispone del panno adatto a ogni attività.

### **Aree riservate agli ospiti:**

Nel campo della ristorazione le contaminazioni crociate sono una preoccupazione costante. Per mitigare questo timore, i panni per pulizia Tork per questo settore sono disponibili in diversi colori, facilmente abbinabili all'area di impiego.

## Panni per il settore alimentare



450150

## Sistema: W1, W2, W3, W4, W8

- Svolge una duplice azione abrasiva e assorbente consentendo di rimuovere lo sporco in modo più efficiente<sup>1</sup>
- Aiuta a pulire facilmente gli angoli più difficili da raggiungere grazie alla sua flessibilità
- Può essere sciacquato e riutilizzato più volte consentendo di ridurre gli sprechi
- Non graffia<sup>2</sup>

## Tork Panno per pulizia abrasivo 2 in 1

Sistema: W8

Codice	Formato	Sistema	Colore	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Panni/Confezione	Confezioni/Collo				
<b>Novità</b> 450150	Panni piegati – Small Pack	W8	Bianco	38,5x30	45	8	●	●	●	●



473179

- Spessi panni a base di cotone, ideali per la maggior parte delle attività di pulizia in cucina
- Resistenti al calore
- Morbidi e molto assorbenti
- Prodotti al 100% con ingredienti di origine vegetale, rallentano l'accumulo di anidride carbonica nell'atmosfera garantendo la stessa efficacia di sempre nelle attività di pulizia<sup>3</sup>

## Tork Panni per pulizia da cucina

Sistema: W4

Codice	Formato	Sistema	Colore	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Panni/Confezione	Confezioni/Collo				
473179	Panni piegati – Top-Pak	W4	Bianco	41,5x35,5	75	4	●	●	●	●



90537

90479

- Panni per pulizia assorbenti e resistenti
- Possono essere usati ripetutamente senza strapparsi
- Minimo rilascio di fibre
- Prodotti al 100% con ingredienti di origine vegetale, rallentano l'accumulo di anidride carbonica nell'atmosfera garantendo la stessa efficacia di sempre nelle attività di pulizia<sup>3</sup>

## Tork Panni per pulizia di lunga durata

Sistema: W1, W2, W3, W4

Codice	Formato	Sistema	Colore	Lunghezza rotolo (m)	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Strappi/Rotolo/Confezione	Rotoli/Confezioni/Collo					
90537	Combi Roll in scatola	W1/W2/W3	Bianco	114	38x31,5	300	1	●	●	●	●	●
90479	Panni piegati – Top-Pak	W4	Bianco		41x35,5	90	4	●	●	●	●	●

<sup>1</sup> Rispetto ai panni Tork standard per il settore della ristorazione.

<sup>2</sup> Testato su diverse superfici in laboratori Essity nel 2023.

<sup>3</sup> Quando il lavaggio viene effettuato in conformità con le indicazioni dell'ISS sull'acqua calda e rispettando le istruzioni riportate in etichetta.

## Panni per il settore alimentare

## Sistema: W8



- Panni per pulizia assorbenti e resistenti
- Possono essere usati ripetutamente senza strapparsi
- Disponibili in quattro colori per prevenire le contaminazioni batteriche

Tork Panni per pulizia colorati di lunga durata							Sistema: W8		
Codice	Formato	Sistema	Colore	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Strappi/Rotolo/Confezione	Rotoli/Confezioni/Collo			
194450	Panni piegati – Small Pack	W8	Blu	30x38,5	40	8	●	●	
194550	Panni piegati – Small Pack	W8	Verde	30x38,5	40	8	●	●	
194650	Panni piegati – Small Pack	W8	Giallo	30x38,5	40	8	●	●	
194750	Panni piegati – Small Pack	W8	Rosso	30x38,5	40	8	●	●	



## Microfibre

Essendo sottilissime, le microfibre dispongono di una superficie molto ampia che ne aumenta l'assorbenza. Gli spazi vuoti tra le fibre frazionate dei nostri panni in microfibra creano delle tasche in cui polvere e sporco vengono facilmente raccolti e sono inoltre sufficientemente piccoli da catturare anche i microbi. Se intrecciate a formare un tessuto, le microfibre consentono di realizzare panni per pulizia efficienti e di ottima qualità. Tork propone soluzioni in microfibra riutilizzabili e monouso, a basso rilascio di fibre, in grado di rimuovere i microrganismi dalle superfici.



## Tork Panni per Pulizia in Microfibra

Sistema: W8



- Lavabile fino a 300 volte<sup>1</sup>
- Porta via il 99,9% dei microrganismi dalle superfici, compreso il C. difficile<sup>2</sup>
- Può essere utilizzato asciutto o con soluzioni detergenti, sanitizzanti e disinfettanti
- Disponibile in quattro colori diversi per contribuire a ridurre il rischio di contaminazioni crociate
- Basso rilascio di fibre

## Tork Panno per pulizia in microfibra riutilizzabile

Sistema: W8

Codice	Descrizione	Colore	Materiale	Efficacia	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Panni/ Confezione	Confezioni/ Collo		Lavabile
183600	Panno in microfibra riutilizzabile	Blu	Microfibra	Microrganismi	30,5x30,5	6	8	●	●
183601	Panno in microfibra riutilizzabile	Giallo	Microfibra	Microrganismi	30,5x30,5	6	8	●	●
183602	Panno in microfibra riutilizzabile	Verde	Microfibra	Microrganismi	30,5x30,5	6	8	●	●
183603	Panno in microfibra riutilizzabile	Rosso	Microfibra	Microrganismi	30,5x30,5	6	8	●	●

- Porta via il 99,99% dei microrganismi dalle superfici, compreso il C. difficile<sup>2</sup>
- Prodotto concepito per essere smaltito dopo un solo utilizzo
- Può essere utilizzato asciutto o con soluzioni detergenti, sanitizzanti e disinfettanti
- Basso rilascio di fibre



183700

## Tork Panno per pulizia in microfibra monouso

Sistema: W8

Codice	Descrizione	Colore	Materiale	Efficacia	Dimensioni cm (Lung.xLarg.)	Panni/ Confezione	Confezioni/ Collo
183700	Panni piegati – Small Pack	Bianco con stampa blu	Microfibra	Microrganismi	29,5x34	40	8

<sup>1</sup> Quando il lavaggio viene effettuato in conformità con le indicazioni dell'ISS sull'acqua calda e rispettando le istruzioni riportate sull'etichetta.

<sup>2</sup> Utilizzare con disinfettanti (non inclusi nella confezione) in conformità con le indicazioni delle autorità locali. Per l'uso dei disinfettanti con i panni in microfibra, fare riferimento alle istruzioni del produttore del disinfettante. I metodi applicabili sono versioni modificate dei metodi regolarmente utilizzati nel settore (EN 16615, ASTM E-2362-16 ed E-2967-15). Il prodotto è stato testato con S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, C. albicans, C. difficile. Il prodotto è concepito per l'uso sulle superfici e non sui dispositivi medici (non svolge azione sterilizzante).

# Articoli per la tavola

Per creare facilmente un'esperienza straordinaria

Per avere sempre recensioni positive e garantirsi una clientela costante, non basta fornire un servizio soddisfacente, ma occorre anche saper offrire esperienze straordinarie. Per poter fare questo i dettagli sono importanti, e noi possiamo aiutarti a fare le scelte giuste.



## Linee di prodotti pensate per le più svariate esigenze

### Ristoranti self-service con dispenser di tovaglioli

Quando i clienti prendono i tovaglioli da soli, le operazioni di ricarica, gestione dei rifiuti e stoccaggio devono essere agevoli, semplici e pratiche.

### Ristoranti a servizio completo con prodotti per l'arredo tavola

La sensazione di una buona qualità nell'allestimento dei tavoli è uno dei fattori importanti che contribuiscono a definire l'unicità di un ristorante.




## Il colore perfetto per ogni portata

Sapevi che i colori possono avere un impatto determinante non solo sull'impressione che il ristorante può dare agli ospiti, ma anche su come percepiscono gusto e aroma di un piatto? Abbinare ogni piatto al colore giusto è una grande opportunità per valorizzare ogni portata, migliorando sostanzialmente l'esperienza generale degli ospiti.

Per aiutare i tuoi clienti a creare esperienze di ristorazione esclusive, abbiamo chiesto la collaborazione di un esperto food stylist e della chef Lina Lundgren, tra i cui clienti spiccano ristoranti di alta classe, operatori dell'industria alimentare internazionale e riviste di gastronomia.

Utilizza la nostra ruota colori, basata sulla gamma di tovaglioli Tork LinStyle®, per ispirarti su come usare i colori per esaltare i sapori e valorizzare al massimo il potenziale di ogni piatto da te creato.



## La scelta naturale

Inoltre sono certificati FSC® ed Ecolabel UE, ma anche biodegradabili e compostabili industrialmente secondo la norma EN 13432. Tork propone tovaglioli naturali sia per i ristoranti self-service sia per i ristoranti a servizio completo.

## Porta in tavola il tuo impegno per l'ambiente



## Sistema di tovaglioli Tork Xpressnap

Progettati per gli affollati ambienti di ristorazione self-service dove i tovaglioli devono essere a portata di mano, i sistemi Tork Xpressnap®, Tork Xpressnap Fit® e Tork Xpressnap Snack® velocizzano e migliorano l'esperienza degli ospiti quando igiene e rapidità di manutenzione sono fondamentali. L'erogazione singola aiuta a contenere consumi e sprechi.



Riduzione del  
consumo di  
tovaglioli di  
almeno il  
**25%**<sup>1</sup>



- Ampia gamma di dispenser eleganti e moderni per ogni esigenza
- Più igiene perché gli ospiti toccano solo i tovaglioli che prendono
- Messaggi promozionali grazie a tovaglioli con stampa personalizzata
- Promuovi il tuo marchio, proponi offerte o incrementa il tuo fatturato con i pannelli AD-a-Glance®
- Visita il sito <https://modelli-adaglance.tork.it/> per trovare qualche idea!

<sup>1</sup> Se paragonato ai dispenser per tovaglioli tradizionali. Non include il modello drive-thru o il sistema Tork Xpressnap Fit® N14.



**Tork Xpressnap® Dispenser** Sistema: N4

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Capacità (pezzi) (monovelo piegati in 4)	AD-a-Glance	Installabile a muro	Pezzi/Collo	FSC	Recycling
273002	Da tavolo	Image	Marrone	Noce	193x203x136	335			1	●	
274002	Da tavolo	Image	Grigio Chiaro	Alluminio	209x178x150	335			1		
272611	Da tavolo	Signature	Nero	Plastica	155x200x150	275	●		4		●
272612	Da tavolo	Signature	Rosso	Plastica	155x200x150	275	●		4		●
272613	Da tavolo	Signature	Grigio chiaro	Plastica	155x200x150	275	●		4		●
272511	Da tavolo	Signature	Nero	Plastica	145x191x307	550	●		1		
272512	Da tavolo	Signature	Rosso	Plastica	145x191x307	550	●		1		
272513	Da tavolo	Signature	Grigio chiaro	Plastica	145x191x307	550	●		1		
272211	Alta capacità	Signature	Nero	Plastica	622x235x235	1.100	●	●	1		●
272212	Alta capacità	Signature	Rosso	Plastica	622x235x235	1.100	●	●	1		●
272213	Alta capacità	Signature	Grigio chiaro	Plastica	622x235x235	1.100	●	●	1		●
272250	Drive Thru	Signature	Nero	Plastica	622x235x254	900	●	●	1		●
962611	Starter pack da tavolo	Signature	Nero	Plastica	169x200x141	275	●		1		



<b>Bianco</b>	<b>Bordeaux</b>	<b>Nero</b>	<b>Lime</b>	<b>Arancione</b>	<b>Natural</b>	<b>Natural prestampato</b>
13670/15840/15850/10840	18960	18961	18962	18963	12880/12840	13840

**Tork Xpressnap® Ricariche** Sistema: N4

Codice	Descrizione	Qualità	Colore	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/Risma	Pezzi/CON	Pezzi/Collo	For Wiping	Ecobudget	FSC	Tork Eco Handling	Prodotto compostabile a livello industriale <sup>1</sup>
13670	Morbidezza eccezionale, Leaf Design	Premium	Bianco	2	1/4	21,3x33,0	100	500 (5x100)	4.000 (8x5x100)	●	●	●	●	●
15840	Morbidezza eccezionale	Premium	Bianco	2	1/4	21,3x33,0	100	500 (5x100)	4.000 (8x5x100)	●	●	●	●	● <sup>2</sup>
15850	Morbidezza eccezionale	Premium	Bianco	2	1/2	21,3x16,5	200	1.000 (5x200)	8.000 (8x5x200)	●	●	●	●	● <sup>2</sup>
18960	Morbidezza eccezionale	Premium	Bordeaux	2	1/2	21,3x16,5	200	1.000 (5x200)	8.000 (8x5x200)	●	●	●	●	
18961	Morbidezza eccezionale	Premium	Nero	2	1/2	21,3x16,5	200	1.000 (5x200)	8.000 (8x5x200)	●	●	●	●	
18962	Morbidezza eccezionale	Premium	Lime	2	1/2	21,3x16,5	200	1.000 (5x200)	8.000 (8x5x200)	●	●	●	●	
18963	Morbidezza eccezionale	Premium	Arancione	2	1/2	21,3x16,5	200	1.000 (5x200)	8.000 (8x5x200)	●	●	●	●	
12880	Morbidezza eccezionale	Premium	Natural	2	1/2	21,3x16,5	200	1.000 (5x200)	8.000 (8x5x200)	●	●	●	●	●
12840	Natural	Advanced	Natural	1	1/4	21,3x33,0	225	1.125 (5x225)	9.000 (8x5x225)	●	●	●	●	●
13840	Natural con messaggio prestampato	Advanced	Natural	1	1/4	21,3x33,0	225	1.125 (5x225)	9.000 (8x5x225)	●	●	●	●	●
10840	Standard	Universal	Bianco	1	1/4	21,3x33,0	225	1.125 (5x225)	9.000 (8x5x225)	●	●	●	●	● <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Il prodotto è compostabile industrialmente secondo la norma EN 13432. Possono essere applicate restrizioni locali. Prima di smaltire il prodotto in una compostiera industriale, verificare con le autorità locali che il prodotto sia accettato. Assicurarsi inoltre che il prodotto non sia stato utilizzato in relazione a sostanze pericolose o non compostabili.

<sup>2</sup> A seconda del luogo di produzione. Si prega di verificare con il proprio contatto Essity.

# Tork Xpressnap Fit

La soluzione intelligente per l'erogazione dei tovaglioli che aiuta a incrementare l'efficienza e promuovere l'igiene

Tork Xpressnap Fit® è il nostro dispenser di tovaglioli più compatto di sempre, progettato per ridurre i tempi di ricarica e liberare spazio. Con meno ricariche e relativi interventi di pulizia aumenterà il tempo da dedicare agli ospiti e alla gestione dell'attività.



Riduce del **83%**<sup>1</sup> il numero di tovaglioli inutilizzati gettati via



- La robustezza e la facile pulizia dei dispenser consentono di ridurre i tempi di manutenzione e proteggere i tovaglioli da schizzi e sporco
- Il design compatto lascia più spazio sui tavoli agli ospiti
- Servi il **90%** di ospiti in più tra un rifornimento e l'altro<sup>2</sup>

## Tork Xpressnap Fit® Dispenser

Sistema: N14

Codice	Descrizione	Linea	Colore	Materiale	Dimensioni in mm (Prof.xLarg.xAlt.)	Capacità (pezzi)	AD-a-Glance	Installabile a muro	Pezzi/Collo	
272900	Da tavolo	Signature	Nero	Plastica	141x113x170	168	●		4	
272901	Da banco	Signature	Nero	Plastica	326x121x143	324	●		1	●
962900	Starter Pack - Da tavolo	Signature	Nero	Plastica	141x113x170	168	●		1	
962901	Starter Pack - Da banco	Signature	Nero	Plastica	326x121x143	324	●		1	

- Tovaglioli di dimensioni normali vengono piegati in modo da essere inseriti in questi dispenser di piccole dimensioni
- La speciale piegatura facilita l'erogazione del primo tovagliolo dopo la ricarica del dispenser
- Confezione compatta per un trasporto e uno stoccaggio più semplici
- Confezionate in pacchi singoli, le risme di tovaglioli sono protette da sacchetti di plastica per maggiore praticità e igiene



## Tork Xpressnap Fit® Tovagliolo Ricariche

Sistema: N14

Codice	Colore	Qualità	Veli	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/Risma	Pezzi/CON	Pezzi/Collo					Prodotto compostabile a livello industriale <sup>3</sup>
15830	Bianco	Advanced	2	21,3x16,5	120	720 (6x120)	4.320 (6x6x120)	●	●	●	●	●
12830	Natural	Advanced	2	21,3x16,5	120	720 (6x120)	4.320 (6x6x120)	●	●	●	●	●

<sup>1</sup> Tovaglioli 2 veli in dispenser da banco rispetto ai sistemi Counterfold (Dispenser Tork: 271600; Ricarica Tork: 10935).

<sup>2</sup> Tovaglioli 2 veli in dispenser da tavolo rispetto ai sistemi Fastfold (Dispenser Tork: 271800; Ricarica Tork: 10933).

<sup>3</sup> Il prodotto è compostabile industrialmente secondo la norma EN 13432. Possono essere applicate restrizioni locali. Prima di smaltire il prodotto in una compostiera industriale, verificare con le autorità locali che il prodotto sia accettato. Assicurarsi inoltre che il prodotto non sia stato utilizzato in relazione a sostanze pericolose o non compostabili.



- Intramontabile design in legno di noce o alluminio, complemento ideale per arredi esclusivi
- Dispenser compatto adatto a qualsiasi tavolo
- Le risme di tovaglioli sono protette da involucri di plastica per maggiore praticità e igiene

**Tork Xpressnap Snack® Dispenser** Sistema: N10

Codice	Descrizione	Linea	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Capacità (pezzi) (monovelo piegati in 4)	Pezzi/Collo	
273003	Marrone	Image	Noce	116x146x136	165	4	●
274003	Alluminio	Image	Alluminio	138x121x144	165	4	●

**Tork Xpressnap Snack® Ricariche** Sistema: N10

Codice	Descrizione	Qualità	Colore	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/Risma	Pezzi/CON	Pezzi/Collo					Prodotto compostabile a livello industriale <sup>1</sup>
13671	Morbidezza, Leaf Design	Premium	Bianco	2	1/4	21,3x21,4	100	500 (5x100)	4.000 (8x5x100)	●	●	●	●	●
17840	Standard	Universal	Bianco	1	1/4	21,3x21,4	225	1.125 (5x225)	9.000 (8x5x225)	●	●	●	●	●

- Fatti con materiali durevoli e facili da pulire



**Tork Tovaglioli per dispenser tradizionali** Sistema: N2, N1

Codice	Descrizione	Sistema	Materiale	Dimensioni mm (Alt.xLarg.xProf.)	Capacità (pezzi)	Pezzi/Collo
271800	Fastfold da tavolo	N2	Alluminio	131x101x147	90	4
271700	Fastfold da banco	N2	Alluminio	134x105x311	275	1
271600	Counterfold da banco	N1	Alluminio	107x189x356	300	1



- Ricariche per diversi ambienti ed esigenze
- Possibilità di stampa personalizzata


**Tork Tovaglioli per dispenser tradizionali Ricariche** Sistema: N2, N1

Codice	Descrizione	Sistema	Qualità	Colore	Veli	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/Risma	Pezzi/CON	Pezzi/Collo				
10933	Fastfold	N2	Universal	Bianco	1	30x24	300	300	10.800 (36x300)	●	●	●	●
10935	Counterfold	N1	Universal	Bianco	1	33x30	300	300	7.200 (24x300)	●	●	●	●
478094	Counterfold	N1	Universal	Natural	1	33x30	300	300	7.200 (24x300)	●	●	●	●

<sup>1</sup> Il prodotto è compostabile industrialmente secondo la norma EN 13432. Possono essere applicate restrizioni locali. Prima di smaltire il prodotto in una compostiera industriale, verificare con le autorità locali che il prodotto sia accettato. Assicurarsi inoltre che il prodotto non sia stato utilizzato in relazione a sostanze pericolose o non compostabili.

# Tork LinStyle

Stupisci i tuoi ospiti con i nostri tovaglioli di alta qualità Tork LinStyle®, perfetti per i ristoranti che desiderano offrire la piacevolezza visiva e tattile del tessuto pur privilegiando l'impiego di prodotti monouso. Oltre a essere super assorbenti, i tovaglioli di alta qualità Tork LinStyle® sono molto più morbidi e spessi rispetto ai normali tovaglioli di carta. Sono offerti in una vasta gamma di colori e formati che ti permettono di creare un'esperienza culinaria colorata che farà tornare i tuoi ospiti ancora.



**La sensazione  
del tessuto  
con i vantaggi  
del monouso**



- Tovaglioli di eccezionale morbidezza e consistenza, realizzati per durare per tutto il pasto
- Risparmia tempo prezioso con i nostri portaposate e tovaglioli prepiegati
- Abbina diverse occasioni e menù con una vasta gamma di colori e formati, inclusi i tovaglioli da cocktail

## Tork LinStyle®

## Tork LinStyle® Tovaglioli Dinner XL piegati in 4



478883

- Perfetti per ristoranti a servizio completo, dove la qualità è fondamentale per colpire gli ospiti
- Tovagliolo in tessuto non tessuto - Durevole e confortevole, durerà per tutta la cena
- Assomigliano, si sentono al tatto e si piegano come il vero tessuto grazie all'elevata qualità del materiale, con i vantaggi di un tovagliolo monouso
- Decisamente più morbidi e voluminosi rispetto ai comuni tovaglioli in carta, oltre ad essere particolarmente assorbenti
- Eccezionale morbidezza

Descrizione	Qualità	Materiale	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo			
Bianco piegato a 4	Premium	Airlaid	1/4	48x48	25	12x25 (300)	●	●	

## Tork LinStyle® Tovaglioli Dinner XL piegati in 8



478170

Descrizione	Qualità	Materiale	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo			
Bianco piegato a 8	Premium	Airlaid	1/8	48x48	50	6x50 (300)	●	●	

## Tork LinStyle® Tovaglioli Dinner piegati in 4



- Perfetti per ristoranti a servizio completo, dove la qualità è fondamentale per colpire gli ospiti
- Tovagliolo in tessuto non tessuto - Durevole e confortevole, durerà per tutta la cena
- Assomigliano, si sentono al tatto e si piegano come il vero tessuto grazie all'elevata qualità del materiale, con i vantaggi di un tovagliolo monouso
- Decisamente più morbidi e voluminosi rispetto ai comuni tovaglioli in carta, oltre ad essere particolarmente assorbenti
- Disponibili in una ricca gamma di colori classici e moderni
- Possibilità di stampa personalizzata

Bianco	Champagne	Sabbia	Corallo	Senape	Arancione
478711	478712	478713	478881	478859	478851
Rosso	Bordeaux	Lime	Azzurro	Verde scuro	Blu scuro
478854	478855	478876	478880	478847	478856
Nocciola	Marrone	Grigio	Antracite	Nero	
478874	478727	478728	478882	478726	

Qualità	Materiale	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo			
Premium	Airlaid	1/4	39x39	50	12x50 (600)	●	●	●

## Tork LinStyle® Tovaglioli Dinner piegati in 8



Bianco	Champagne	Sabbia	Corallo	Senape	Arancione
478145	478147	478146	478160	478161	478162
Rosso	Bordeaux	Lime	Azzurro	Verde scuro	Blu scuro
478149	478148	478163	478164	478165	478166
Nocciola	Marrone	Grigio	Antracite	Nero	
478167	478150	478168	478169	478151	

- Perfetti per ristoranti a servizio completo, dove la qualità è fondamentale per colpire gli ospiti
- Tovagliolo in tessuto non tessuto – Durevole e confortevole, durerà per tutta la cena
- Assomigliano, si sentono al tatto e si piegano come il vero tessuto grazie all'elevata qualità del materiale, con i vantaggi di un tovagliolo monouso
- Decisamente più morbidi e voluminosi rispetto ai comuni tovaglioli in carta, oltre ad essere particolarmente assorbenti
- Ampia gamma di colori classici e moderni
- Prepiegati per risparmiare tempo
- Possibilità di stampa personalizzata

Qualità	Materiale	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo			
Premium	Airlaid	1/8	39x39	50	12x50 (600)	●	●	●

## Tork LinStyle® Tovaglioli decorati



Manhattan/ Bianco	Floreale Bianco/Viola	Floreale Bianco/Nero	Elegance
509410	509411	509412	509428 Disponibile in Q3 2025

- Perfetti per ristoranti a servizio completo, dove la qualità è fondamentale per colpire gli ospiti
- Tovagliolo in tessuto non tessuto – Durevole e confortevole, durerà per tutta la cena
- Assomigliano, si sentono al tatto e si piegano come il vero tessuto grazie all'elevata qualità del materiale, con i vantaggi di un tovagliolo monouso
- Decisamente più morbidi e voluminosi rispetto ai comuni tovaglioli in carta, oltre ad essere particolarmente assorbenti

Qualità	Materiale	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo			
Premium	Airlaid	1/4	39x39	50	14x50 (700)	●	●	●

## Tork LinStyle® Tovaglioli Cocktail



Bianco	Nero
509541	509542

Qualità	Materiale	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo			
Premium	Airlaid	1/4	24x24	100	14x100 (1.400)	●	●	●

- Perfetti per bar, hotel e ristoranti che vogliono offrire un'esperienza di alta qualità ai loro ospiti quando servono bevande e snack
- Tovagliolo in tessuto non tessuto – Durevole e confortevole, durerà per tutta la cena
- Assomigliano, si sentono al tatto e si piegano come il vero tessuto grazie all'elevata qualità del materiale, con i vantaggi di un tovagliolo monouso
- Decisamente più morbidi e voluminosi rispetto ai comuni tovaglioli in carta, oltre ad essere particolarmente assorbenti
- Disponibili in bianco o nero
- Possibilità di stampa personalizzata

## Tork LinStyle® Tovaglioli portaposate



Bianco	Sabbia	Champagne	Rosso
509600	509601	509602	509604
Bordeaux	Marrone	Nero	Symphony
59603	509605	509606	509607

Disponibile Q3 2025

Qualità	Materiale	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo			
Premium	Airlaid	Tovagliolo portaposate	39x39	50	12x50 (600)	●	●	●
Premium	Airlaid	Tovagliolo portaposate decorato	39x39	50	14x50 (700)			

- Perfetti per ristoranti a servizio completo, dove la qualità è fondamentale per colpire gli ospiti
- Tovagliolo in tessuto non tessuto – Durevole e confortevole, durerà per tutta la cena
- Assomigliano, si sentono al tatto e si piegano come il vero tessuto grazie all'elevata qualità del materiale, con i vantaggi di un tovagliolo monouso
- Decisamente più morbidi e voluminosi rispetto ai comuni tovaglioli in carta, oltre ad essere particolarmente assorbenti
- Prepiegati per risparmiare tempo
- Disponibili in colori classici e moderni
- Possibilità di stampa personalizzata

## Tork Tovaglioli Dinner goffrati

### Tork Tovaglioli Dinner goffrati (piegati in 4)



Bianco	Nero	Bordeaux	Marrone	Champagne	Rosso
509414	509419	509417	509418	509415	509416

- Tovaglioli in carta micro-goffrata che li rende più morbidi e spessi, garantendo un'assorbente eccezionale
- Ideali per tutte le occasioni di ristorazione, sia informali che più eleganti
- Morbidi, assorbenti e molto spessi grazie alla speciale goffratura su tutta la superficie
- L'alta qualità del tessuto e il suo spessore offrono agli ospiti un comfort extra
- Create la giusta atmosfera con un'ampia gamma di colori e disegni

Qualità	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo	For Wiping	FSC	Ecolabel	TORK DASH HANDLING	Prodotto compostabile a livello industriale <sup>1</sup>
Advanced	2	1/4	39x39	50	20x50 (1.000)	●	●	●	●	●

### Tork Tovaglioli Dinner goffrati (piegati in 8)



Bianco	Nero
509420	509421

- Tovaglioli in carta micro-goffrata che li rende più morbidi e spessi, garantendo un'assorbente eccezionale
- Ideali per tutte le occasioni di ristorazione, sia informali che più eleganti
- Morbidi, assorbenti e molto spessi grazie alla speciale goffratura su tutta la superficie
- Prepiegati per risparmiare tempo
- I tovaglioli pre-piegati fanno risparmiare tempo prezioso durante la preparazione del servizio
- Formato ideale per la cena
- L'alta qualità del tessuto e il suo spessore offrono agli ospiti un comfort extra

Qualità	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo	For Wiping	FSC	Ecolabel	TORK DASH HANDLING	Prodotto compostabile a livello industriale <sup>1</sup>
Advanced	2	1/8	39x39	50	20x50 (1.000)	●	●	●	●	●

### Tork Portaposate in carta Soft



470262  
Disponibile in Q3 2025

- Alta qualità, morbidi e assorbenti
- Motivo decorativo Bon Appétit per ravvivare l'allestimento dei tavoli
- Tovaglioli portaposate prepiegati

Qualità	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo	For Wiping	FSC	Ecolabel	TORK DASH HANDLING
Advanced	3	Tovagliolo portaposate	39x39	100	12x100 (1.200)	●	●	●	●

<sup>1</sup> Il prodotto è compostabile industrialmente secondo la norma EN 13432. Possono essere applicate restrizioni locali. Prima di smaltire il prodotto in una compostiera industriale, verificare con le autorità locali che il prodotto sia accettato. Assicurarsi inoltre che il prodotto non sia stato utilizzato in relazione a sostanze pericolose o non compostabili.

## Tork Soft Tovaglioli Dinner

## Tork Soft Tovaglioli Dinner 3 veli (piegati in 4)



- Tovaglioli di carta a 3 veli di alta qualità, particolarmente morbidi e assorbenti
- Ideali per tutte le occasioni di ristorazione dove la qualità è particolarmente importante
- Disponibili in una vasta gamma di colori moderni e classici
- Possibilità di stampa personalizzata

Bianco	Nocciola	Sabbia	Lime	Azzurro	Blu scuro	Nero
477577	477667	477583	477910	477913	477594	477675
Grigio	Marrone	Champagne	Giallo	Verde scuro	Verde acqua	
477673	477774	477588	477911	477604	477914	
Viola	Antracite	Rosso	Arancione	Terracotta	Bordeaux	
477775	509401	477591	477915	477601	477599	

Qualità	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo	For Wiping	FSC	Ecocert	TORK SAFE HANDLING	Prodotto compostabile a livello industriale <sup>1</sup>
Advanced	3	1/4	39x39	100	12x100 (1.200)	●	●	●	●	●

## Tork Tovaglioli Dinner 3 veli (piegati in 8)



- Tovaglioli di carta a 3 veli di alta qualità, particolarmente morbidi e assorbenti.
- Ideali per tutte le occasioni di ristorazione dove la qualità è particolarmente importante.
- Disponibili in vari colori classici e moderni
- Prepiegati per risparmiare tempo (a ventaglio)
- Possibilità di stampa personalizzata

Bianco	Sabbia	Champagne	Giallo	Verde scuro	Bordeaux	Rosso	Blu scuro	Nero
477579	477622	477615	470252	477617	477618	477620	477619	470251

Qualità	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo	For Wiping	FSC	Ecocert	TORK SAFE HANDLING	Prodotto compostabile a livello industriale <sup>1</sup>
Advanced	3	1/8	39x39	100	12x100 (1.200)	●	●	●	●	●

<sup>1</sup> Il prodotto è compostabile industrialmente secondo la norma EN 13432. Possono essere applicate restrizioni locali. Prima di smaltire il prodotto in una compostiera industriale, verificare con le autorità locali che il prodotto sia accettato. Assicurarsi inoltre che il prodotto non sia stato utilizzato in relazione a sostanze pericolose o non compostabili.

## Tork Tovaglioli Dinner

### Tork Tovaglioli Dinner 2 veli (piegati in 4)



- Assorbenza e alta qualità
- Ideali per tutte le occasioni di ristorazione
- Disponibili in una vasta gamma di colori moderni e classici
- Possibilità di stampa personalizzata

Bianco 478746	Natural prestampato 477357	Nocciola 478751	Sabbia 478747	Lime 477900	Azzurro 477905	Blu scuro 478756	Nero 478761
Grigio 478762	Marrone 478765	Champagne 478750	Giallo 477901	Verde scuro 478757	Verde acqua 477906	Rosa chiaro 509402	
Fucsia 478758	Viola 478764	Antracite 509403	Rosso 478752	Arancione 477907	Terracotta 478763	Bordeaux 478875	

Qualità	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo					Prodotto compostabile a livello industriale <sup>1</sup>
Advanced	2	1/4	39x39	150	12x150 (1.800)	●	●	●	●	●

### Tork Tovaglioli Dinner 2 veli (piegati in 8)



- Assorbenza e alta qualità
- Ideali per tutte le occasioni di ristorazione
- Disponibili in una vasta gamma di colori moderni e classici
- Prepiegati per risparmiare tempo (a ventaglio)
- Possibilità di stampa personalizzata

Bianco 477554	Natural prestampato 477352	Sabbia 477565	Champagne 477611	Giallo 470403	Verde scuro 477572	Blu scuro 470405
Terracotta 477606	Bordeaux 477570	Rosso 477609	Nero 470404			

Qualità	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo					Prodotto compostabile a livello industriale <sup>1</sup>
Advanced	2	1/8	39x39	150	12x150 (1.800)	●	●	●	●	●

<sup>1</sup> Il prodotto è compostabile industrialmente secondo la norma EN 13432. Possono essere applicate restrizioni locali. Prima di smaltire il prodotto in una compostiera industriale, verificare con le autorità locali che il prodotto sia accettato. Assicurarsi inoltre che il prodotto non sia stato utilizzato in relazione a sostanze pericolose o non compostabili.

## Tork Soft Tovaglioli Lunch

### Tork Soft Tovaglioli Lunch 3 veli (piegati in 4)



Disposizione verticale e orizzontale grazie al versatile design delle confezioni

- Tovaglioli di carta a 3 veli di alta qualità, particolarmente morbidi e assorbenti
- Ideali per pranzo e colazione
- Disponibili in una vasta gamma di colori moderni e classici
- Possibilità di stampa personalizzata

Bianco	Nocciola	Sabbia	Giallo	Azzurro	Blu scuro	
477414	470000	477866	477862	477871	477412	
Nero	Grigio	Marrone	Champagne	Lime	Verde scuro	Verde acqua
477864	477869	477872	477868	477860	477413	477874
Rosa chiaro	Viola	Antracite	Rosso	Arancione	Terracotta	Bordeaux
477849	477865	477848	477861	477870	477867	477411

Qualità	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo	For Wiping	FSC	Ecolabel	TORK SAFE HANDLING	Prodotto compostabile a livello industriale <sup>1</sup>
Advanced	3	1/4	33x33	150	10x150 (1.500)	●	●	●	●	●

### Tork Tovaglioli Lunch 3 veli (piegati in 8)



Disposizione verticale e orizzontale grazie al versatile design delle confezioni

- Tovaglioli di carta a 3 veli di alta qualità, particolarmente morbidi e assorbenti
- Ideali per pranzo e colazione
- Disponibili in numerosi colori classici e moderni
- Prepiegati per risparmiare tempo
- Possibilità di stampa personalizzata

Bianco	Sabbia	Champagne	Giallo	Verde scuro	Blu scuro	Bordeaux	Rosso	Nero
477416	477884	477882	477880	477420	477419	477418	477883	477881

Qualità	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo	For Wiping	FSC	Ecolabel	TORK SAFE HANDLING	Prodotto compostabile a livello industriale <sup>1</sup>
Advanced	3	1/8	33x33	150	10x150 (1.500)	●	●	●	●	●

<sup>1</sup> Il prodotto è compostabile industrialmente secondo la norma EN 13432. Possono essere applicate restrizioni locali. Prima di smaltire il prodotto in una compostiera industriale, verificare con le autorità locali che il prodotto sia accettato. Assicurarsi inoltre che il prodotto non sia stato utilizzato in relazione a sostanze pericolose o non compostabili.

## Tork Tovaglioli Lunch

### Tork Tovaglioli Lunch 2 veli (piegati in 4)



- Assorbenza e alta qualità
- Ideali per pranzo e colazione
- Disponibili in una vasta gamma di colori moderni e classici
- Possibilità di stampa personalizzata

Bianco 477149	Natural prestampato 477350	Nocciola 477202	Sabbia 477206	Lime 477840	Azzurro 477844
Rosa chiaro 477847	Antracite 477846	Blu scuro 477215	Arancione 477843	Terracotta 477216	Bordeaux 477213
Marrone 477208	Rosso 477210	Viola 477207	Champagne 477153	Giallo 477841	Verde scuro 477214
Verde acqua 477845	Fucsia 477155	Grigio 477205	Nero 477148		

Qualità	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo					Prodotto compostabile a livello industriale <sup>1</sup>
Advanced	2	1/4	33x33	200	10x200 (2.000)	●	●	●	●	●

### Tork Tovaglioli Lunch 2 veli (piegati in 8)



Disposizione verticale e orizzontale grazie ai versatili design delle confezioni

- Assorbenza e alta qualità
- Ideali per pranzi e colazioni
- Disponibili in numerosi colori classici e moderni
- Prepiegati per risparmiare tempo
- Possibilità di stampa personalizzata

Bianco 477402	Natural prestampato 477351	Sabbia 477426	Champagne 477427	Giallo 477850	Verde scuro 477423
Blu scuro 477421	Bordeaux 477422	Rosso 477417	Grigio 477424	Nero 477851	

Qualità	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo					Prodotto compostabile a livello industriale <sup>1</sup>
Advanced	2	1/8	33x33	200	10x200 (2.000)	●	●	●	●	●

<sup>1</sup> Il prodotto è compostabile industrialmente secondo la norma EN 13432. Possono essere applicate restrizioni locali. Prima di smaltire il prodotto in una compostiera industriale, verificare con le autorità locali che il prodotto sia accettato. Assicurarsi inoltre che il prodotto non sia stato utilizzato in relazione a sostanze pericolose o non compostabili.

## Tork Tovaglioli Lunch monovelo (piegati in 4) - 30x30 cm



Bianco

509335

- Formato piccolo lunch 30x30 cm
- Economici
- Per le esigenze di base

Qualità	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo	 For Wiping	 Ecolabel	 FSC	 TORK SAFE HANDLING	Prodotto compostabile a livello industriale <sup>1</sup>
Universal	1	1/4	30x30	100	28x100 (2.800)	●	●	●	●	●

## Tork Tovaglioli Lunch monovelo (piegati in 4) - 33x33 cm



509300

- Economici
- Per le esigenze di base
- Possibilità di stampa personalizzata per i tovaglioli bianchi

Qualità	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo	 For Wiping	 Ecolabel	 FSC	 TORK SAFE HANDLING	Prodotto compostabile a livello industriale <sup>1</sup>
Bianco	Giallo	Verde scuro	Blu scuro	Arancione	Bordeaux	Rosso	Natural			
509300	509303	509305	509302	509304	509306	509307	509301			
Universal	1	1/4	33x33	500	8x500 (4.000)	●	●	●	●	●

## Tork Tovaglioli Lunch monovelo (piegati in 8) - 33x33 cm



509308

- Economici
- Per le esigenze di base
- Prepiegati per risparmiare tempo
- Possibilità di stampa personalizzata

Qualità	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo	 For Wiping	 Ecolabel	 FSC	 TORK SAFE HANDLING	Prodotto compostabile a livello industriale <sup>1</sup>
Universal	1	1/8	33x33	500	8x500 (4.000)	●	●	●	●	●

<sup>1</sup> Il prodotto è compostabile industrialmente secondo la norma EN 13432. Possono essere applicate restrizioni locali. Prima di smaltire il prodotto in una compostiera industriale, verificare con le autorità locali che il prodotto sia accettato. Assicurarsi inoltre che il prodotto non sia stato utilizzato in relazione a sostanze pericolose o non compostabili.

## Tork Tovaglioli Lunch

### Tork Tovaglioli Lunch Decorati 2 veli (piegati in 8)



477302 Good Morning  
477303 Bon Appetit  
477304 Text

- Di alta qualità e assorbenti
- Ideali per pranzi e colazioni
- Pronti per l'occasione
- Già piegati per risparmiare tempo

Qualità	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo				
Advanced	2	1/8	33x33	200	10x200 (2.000)	●	●	●	●

### Tork Tovaglioli Lunch Decorati monovelo (piegati in 4)



509350 Quadri Rossi  
509351 Quadri Blu  
509356 Delftware  
509358 Cuisine  
509359 Bistro  
509360 Country  
509361 Rural

- Decorati, per ravvivare la decorazione della tavola
- Tovaglioli per soddisfare semplici bisogni

Qualità	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo				
Universal	1	1/4	33x33	400	8x400 (3.200)	●	●	●	●

## Tork Soft Tovaglioli Cocktail

### Tork Soft Tovaglioli Cocktail 3 veli (piegati in 4)



Disposizione verticale e orizzontale grazie al versatile design delle confezioni

509525

- Tovaglioli di carta a 3 veli di alta qualità, particolarmente morbidi e assorbenti
- Perfetti per bar e caffetterie o per spuntini e aperitivi
- Disponibili in numerosi colori classici e moderni
- Possibilità di stampa personalizzata

Qualità	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo	 For Wiping	 FSC	 Ecolabel	 TORK SOFT HANDPAPER	Prodotto compostabile a livello industriale <sup>1</sup>
Advanced	3	1/4	24x24	200	12x200 (2.400)	●	●	●	●	●

### Tork Tovaglioli Cocktail 2 veli (piegati in 4)



477534



509502

Disposizione verticale e orizzontale grazie al versatile design delle confezioni

- Assorbente e alta qualità
- Perfetti per bar e caffetterie o per spuntini e aperitivi
- Disponibili in numerosi colori classici e moderni
- Possibilità di stampa personalizzata

 Natural prestampato

509502

Bianco	Nocciola	Sabbia	Lime	Azzurro	Blu scuro	Arancione	Terracotta	Rosso	Rosa chiaro
477534	470001	477828	477822	477837	477825	477831	477838	477826	509500
Nero	Antracite	Grigio	Marrone	Champagne	Giallo	Verde scuro	Verde acqua	Viola	Bordeaux
477829	509501	477832	477834	477835	477823	477827	477839	477833	477824

Codice	Colore	Qualità	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo	 For Wiping	 FSC	 Ecolabel	 TORK SOFT HANDPAPER	Prodotto compostabile a livello industriale <sup>1</sup>
	Bianco e Colorato	Advanced	2	1/4	24x24	200	12x200 (2.400)	●	●	●	●	●
509502	Natural prestampato	Advanced	2	1/4	24x24	200	8x200 (1.600)	●	●	●	●	●

### Tork Tovaglioli Cocktail monovelo (piegati in 4)



509517

- Economici
- Per le esigenze di base
- Perfetti per bar e caffetterie o per spuntini e aperitivi
- Possibilità di stampa personalizzata

Codice	Qualità	Veli	Piegatura	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo	 For Wiping	 Ecolabel	 FSC	 TORK SOFT HANDPAPER	Prodotto compostabile a livello industriale <sup>1</sup>
509517	Universal	1	1/4	24x24	500	5x500 (2.500)	●	●	●	●	●

<sup>1</sup> Il prodotto è compostabile industrialmente secondo la norma EN 13432. Possono essere applicate restrizioni locali. Prima di smaltire il prodotto in una compostiera industriale, verificare con le autorità locali che il prodotto sia accettato. Assicurarsi inoltre che il prodotto non sia stato utilizzato in relazione a sostanze pericolose o non compostabili.

## Tork Portaposate con tovagliolo



Bordeaux Portaposate

Blu scuro Portaposate

Nero Portaposate

Natural Portaposate

- Possibilità di preinserimento delle posate
- Facile stoccaggio verticale in contenitori o ceste
- Utili per i ristoranti alla ricerca di soluzioni rapide e facili (es. spazi all'aperto di ristoranti, hotel e caffetterie)
- Alta qualità ed eleganza
- Possibilità di stampa personalizzata

Avorio Tovagliolo

Bianco Tovagliolo

Lime Tovagliolo

Bianco Tovagliolo

474329

474330

474339

474637

Qualità	Veli	Materiale della busta	Dimensioni tovagliolo aperto LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo		
Advanced	2	Carta	39x23	100	5x100 (500)	●	●

## Tork Sottobicchieri



Smerlato bianco 474474

Tondo bianco 470246

Insi bianco 474467

Bianco Floria 474470

Sabbia 474455

- Proteggono le superfici dall'umidità
- Migliorano l'immagine del drink servito
- Maneggevole scatola dispenser
- Possibilità di stampa personalizzata




Bordeaux 474469

Blu scuro 474468

Nero 474462

Qualità	Veli	Materiale	Diametro (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo			
Advanced	8	Carta	9	250	12x250 (3.000)	●	●	●

## Tork Tovagliette decorate



Bistrò  
474567



Country  
474568



Couvert  
474569



Rural  
474576

- Un modo economico per decorare la tua tavola
- Soluzione semplice e pratica per impreziosire l'allestimento dei tavoli
- Confezionate in vassoi per semplificare lo stoccaggio



Cuisine  
474578



Delft-ware  
474566



Wedding  
474129



Aquarelle  
474622



Palazzo blu  
474629



Palazzo arancione  
474631



Carre  
474589



Sun  
474600



Roma  
474605



Méditerranée  
474071



Text  
474614

Qualità	Veli	Materiale	Dimensioni LxP (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo			
Advanced	1	Carta	42x30	500	5x500 (2.500)	● <sup>1</sup>		●

<sup>1</sup> Solo per 474129 e 474071.


## Tork Tovaglette monocoloro



- Un modo economico per decorare la tua tavola
- Maggiore igiene dei tavoli
- Confezionate in vassoi per semplificare lo stoccaggio
- Possibilità di stampa personalizzata

Codice	Colore	Qualità	Veli	Materiale	Dimensioni foglio in cm (LxP)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo			
474539	Bianco	Advanced	1	Carta	42x27	500	5x500 (2.500)	●		●
474541	Bianco	Advanced	1	Carta	42x30	500	5x500 (2.500)	●		●
	Colorato	Advanced	1	Carta	42x30	500	5x500 (2.500)			●


## Tork Coprimacchia monocoloro



- Un modo economico per decorare la tua tavola
- Dimensioni adatte per apparecchiature triangolari o rettangolari

Codice	Colore	Qualità	Veli	Materiale	Dimensioni aperto in cm (LungxLargh)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo		
474051	Bianco	Universal	1	Carta gofrata	120x80	125	2x125 (250)		
474755	Bianco	Universal	1	Carta gofrata	90x90	25	10x25 (250)		
474613	Rosso	Universal	1	Carta gofrata	90x90	25	10x25 (250)		
474057	Bianco	Universal	1	Carta gofrata	80x80	250	1x250 (250)		●

## Tork Tovaglie monocoloro



- Un modo economico per decorare la tua tavola

Codice	Colore	Qualità	Veli	Materiale	Lunghezza x Larghezza rotolo (cm)	Pezzi/CON	Pezzi/Collo		
474618	Bianco	Universal	1	Carta gofrata	2.500x120	1	4		●
474619	Rosso	Universal	1	Carta gofrata	2.500x120	1	4		●
474601	Bianco	Universal	1	Carta gofrata	5.000x120	1	6		●
474608	Bianco	Universal	1	Carta gofrata	10.000x100	1	3		●
474610	Bianco	Universal	1	Carta gofrata	10.000x120	1	3		●
474617	Bianco	Universal	1	Carta gofrata	10.000x120	1	1		●

# Prodotti con stampa personalizzata

- Un modo efficiente per promuovere la tua attività e migliorare la tua immagine
- Il 75% di chi utilizza i tovaglioli nota la stampa<sup>1</sup>
- Il 70% è in grado di ricordare il messaggio<sup>1</sup>

## Tork Xpressnap® Tovaglioli per dispenser

Colore tovaglioli	N4 2 veli piegati in 4 (8x5x100)	N4 2 veli piegati in 2 (8x5x200)	N4 1 velo piegati in 4 (8x5x225)
Bianco	●	●	●
Natural		●	●
Numero massimo di colori di stampa			
	3	3	3
Quantità minima d'ordine (n. tovaglioli)			
	80.000	160.000	180.000

## Tork LinStyle® Tovaglioli Dinner, tovaglioli Cocktail e portaposate

Colore tovaglioli	Tovaglioli Dinner piegati in 4 (14x50)	Tovaglioli Dinner piegati in 8 (14x50)	Tovaglioli Cocktail piegati in 4 (14x100)	Portaposate (14x50)
Bianco	●	●	●	●
Champagne	●	●		●
Sabbia	●	●		●
Senape	●	●		
Arancione	●	●		
Rosso	●	●		●
Bordeaux	●	●		●
Lime	●	●		
Verde scuro	●	●		
Blu scuro	●	●		
Nocciola	●	●		
Marrone	●	●		●
Grigio	●	●		
Antracite	●	●		
Nero	●	●	●	●
Numero massimo di colori di stampa				
	5	5	3	5
Quantità minima d'ordine (n. tovaglioli o portaposate)				
	5.600	5.600	8.400	5.600

Prodotti con stampa personalizzata

**Tork Tovaglioli Dinner**

Colore tovaglioli	3 veli piegati in 4 (12x100)	3 veli piegati in 8 (12x100)	2 veli piegati in 4 (12x150)	2 veli piegati in 8 (12x150)
Bianco	●	●	●	●
Natural			●	●
Sabbia	●	●	●	●
Champagne	●	●	●	●
Rosso	●	●	●	●
Giallo	●	●	●	●
Bordeaux	●	●	●	●
Grigio	●	●	●	●
Nero	●	●	●	●
Numero massimo di colori di stampa				
	5	5	5	5
Quantità minima d'ordine (n. tovaglioli)				
	9.600	9.600	10.800	10.800

**Tork Tovaglioli Lunch**

Colore tovaglioli	3 veli piegati in 4 (10x150)	3 veli piegati in 8 (10x150)	2 veli piegati in 4 (10x200)	2 veli piegati in 8 (10x200)	1 velo piegati in 4 (8x400)	1 velo piegati in 8 (8x400)
Bianco	●	●	●	●	●	●
Natural			●	●		
Sabbia	●	●	●	●		
Champagne	●	●	●	●		
Rosso	●	●	●	●		
Giallo	●	●	●	●		
Bordeaux	●	●	●	●		
Grigio	●	●	●	●		
Nero	●	●	●	●		
Numero massimo di colori di stampa						
	5	5	5	5	5	5
Quantità minima d'ordine (n. tovaglioli)						
	18.000	18.000	24.000	24.000	38.400	38.400

**Tork Tovaglioli Cocktail**

Colore tovaglioli	3 veli piegati in 4 (12x200)	2 veli piegati in 4 (8x200)	1 velo piegati in 4 (5x500)
Bianco	●	●	●
Natural		●	
Sabbia		●	
Champagne		●	
Rosso		●	
Giallo		●	
Bordeaux		●	
Grigio		●	
Nero		●	
Numero massimo di colori di stampa			
	3	3	3
Quantità minima d'ordine (n. tovaglioli)			
	28.800	16.000	45.000



### Tork Sottobicchieri

Colore sottobicchieri	Sottobicchiere tondo (12x250)	Sottobicchiere smerlato (12x250)
Bianco	●	●
Sabbia	●	
Bordeaux <sup>1</sup>	●	
Nero <sup>1</sup>	●	
Numero massimo di colori di stampa		
	3	3
Quantità minima d'ordine (n. sottobicchieri)		
	15.000	15.000

<sup>1</sup> La stampa non può essere effettuata con le tonalità oro e argento.

### Tork Tovagliette

Tovaglietta 30x42 cm (5x500)
●
Quantità minima d'ordine (n. tovagliette)
15.000

### Tork Portaposate con tovagliolo<sup>2</sup>

Colore tovaglioli	2 veli (1x500)
Bianco	●
Avorio	●
Champagne	●
Rosso	●
Giallo	●
Bordeaux	●
Blu scuro	●
Nero	●
Verde pistacchio	●
Natural	●
Lime	●
Cioccolato	●
Arancione	●
Fucsia	●
Grigio	●
Sabbia	●
Turchese	●
Quantità minima d'ordine (n. portaposate)	
10.000	

<sup>2</sup> I colori dei tovaglioli possono essere diversi rispetto ai colori dei tovaglioli colorati Tork tradizionali. I portaposate con stampa personalizzata sono abbinati a normali tovaglioli non stampati.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.



Think ahead.

**Cos'altro possiamo  
fare per te?  
Contattaci per illustrarci  
la tua attività.**

[www.tork.it](http://www.tork.it)  
+39 0331 443896  
[tork.info@essity.com](mailto:tork.info@essity.com)



Scansionare il codice  
per la versione online.  
Meno copie stampate =  
meno impatto  
sull'ambiente

Tork è un marchio globale di Essity, un'azienda  
leader nel settore dell'igiene e della salute.  
Maggiori informazioni su [www.essity.it](http://www.essity.it)

