

# Distributeurs Tork neutres en carbone certifiés par

réduites avec de l'électricité certifiée renouvelable et compensées grâce à des projets pour le climat



ClimatePartner  
certified product  
climate-id.com/9VIUDN



Think ahead.

Passer de Tork pliage en C à **Tork PeakServe®** aidera à réduire les déchets de **28 %**<sup>1</sup>



552500  
Tork PeakServe Distributeur  
pour Essuie-mains continus™, Blanc

552508  
Tork PeakServe Mini Distributeur  
pour Essuie-mains continus™, Noir

552550  
Tork PeakServe Mini Distributeur pour  
Essuie-mains continus™, Blanc

552558  
Tork PeakServe Mini Distributeur  
pour Essuie-mains continus™, Noir

## H5 PeakServe

Passage de Tork pliage en C à Tork Xpress  
interfoliés aidera à réduire les déchets de **15 %**<sup>6</sup>



460004  
Tork Xpress®  
Distributeur pour Essuie-mains  
interfoliés, Acier inoxydable

460005  
Tork Xpress® Portable  
Distributeur pour essuie-mains  
interfoliés

## H2 Xpress interfoliés (gamme Image seule)

Tork Reflex® distribution feuille à feuille réduit la consommation de jusqu'à **37 %**<sup>2</sup>



473190  
Tork Reflex feuille à feuille  
Distributeur à dévidage central,  
Blanc

473177  
Tork Reflex™ Mini Distributeur à  
Dévidage Central feuille à feuille,  
Blanc

473180  
Tork Reflex Distributeur à  
Dévidage Central feuille à  
feuille, Turquoise

473167  
Tork Reflex Tork Reflex™ Mini  
Distributeur à Dévidage Central  
feuille à feuille, Turquoise

## M3 & M4 Reflex

Tork SmartOne® réduit la consommation de papier toilette de jusqu'à **40 %**<sup>3</sup>



681000  
Tork SmartOne®  
Distributeur  
Mini pour papier toilette,  
Blanc

680000  
Tork SmartOne® Distributeur  
Mini pour papier toilette,  
Blanc

682000  
Tork SmartOne® Distributeur Mini Double pour  
Papier Toilette Rouleau, Blanc



681008  
Tork SmartOne®  
Distributeur pour Papier  
toilette rouleau, Noir

680008  
Tork SmartOne®  
Distributeur pour Papier toilette  
rouleau, Noir

682008  
Tork SmartOne® Distributeur Mini Double pour  
Papier Toilette Rouleau, Noir

## T8 & T9 SmartOne

Tork rouleaux sans mandrin,  
d'emballage en moins **77 %**<sup>4</sup>



558040  
Tork Distributeur double pour Papier  
Toilette Rouleau Mid-size sans Mandrin,  
Blanc



558048  
Tork Distributeur double pour Papier  
Toilette Rouleau Mid-size sans Mandrin,  
Noir

## T7 Midsize sans mandrin

Les systèmes Tork savon mousse  
aident à réduire la  
consommation de jusqu'à **50 %**<sup>5</sup>



460010  
Tork Distributeur  
de Soins  
pour la peau, Acier  
inoxydable



561500  
Tork Distributeur  
de Soins pour la peau,  
Blanc



561508  
Tork Distributeur  
de Soins pour la  
peau, Noir

## S4 Soins de la peau

Bouteille compactable, réduisant de jusqu'à **70 %** le volume des déchets <sup>7</sup>



560101  
Tork Liquide  
Distributeur de savon  
Blanc

560109  
Tork Liquide  
Distributeur de savon

560000  
Tork Distributeur pour  
Savon liquide et en  
spray, Blanc

560008  
Tork Savon liquide et en  
spray  
Distributeur, Noir

561000  
Tork Mini Liquide  
Distributeur de savon  
Blanc

561008  
Tork Mini Liquide  
Distributeur de savon  
Noir

## Distributeurs de savon liquide S1 & S2

- 1 Comparant la moyenne pour Tork 471114 et 290265 avec Tork 100589 en se basant sur le poids. Recherches internes.
- 2 Tork Reflex comparé à un distributeur de rouleau à dévidage central ordinaire. Statistiques provenant de recherches internes menées sur une période de 4 semaines.
- 3 Distributeurs Tork SmartOne® Mini double comparé aux distributeurs Maxi Jumbo traditionnels. Recherches internes menées sur 7 729 utilisateurs en Europe. Réduction calculée en mètres carrés utilisés par visite.
- 4 Déclaration valable pour l'Europe uniquement. Clause de non-responsabilité : Comparé au poids d'emballage du papier toilette rouleau traditionnel Advanced Tork à 2 plis, qui comprend des mandrins et deux couches d'emballage en plastique.
- 5 Test Essity : utilisation du savon mousse Tork comparé au savon liquide Tork dans un distributeur de la gamme Elevation.
- 6 Comparant la moyenne pour Tork 471114 et 290265 avec Tork 120289 et 471117 en se basant sur le poids. Recherches internes.
- 7 Basé sur le test Essity.